

ABB-välireleet

Paras ratkaisu ohjauskeskuksiin



Uudet ESB_N ja EN_N-välirelesarjat kiinteistöjen ja teollisuuden ohjauskeskuksiin. Laajentuneesta tuotesarjasta löydät äänettömän ratkaisun mm. ilmastoinnin, valaistuksen taikka lämmityksen ohjaukseen.

Kiinteistöohjaukseen ja teollisuusympäristöön sopiva välireleratkaisu

Uudistunut tuotesarja on aiempaa laajempi ja varustettu äänettömällä, häiriösuojatulla AC/DC kelalla. Täysin uusia mahdollisuuksia tuovat 1-modulin levyinen ESB-releiden 16A -ratkaisu sekä 4 moduulin levyiset 100 A välireleet. Etupaneeliin integroitu tilaindikaattori osoittaa selkeästi ja näkyvästi koskettimien tilan. Työkaluitta asennettavat apukoskettimet ja tarvikkeet sopivat yhtenäisesti koko sarjalle.

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
ESB16-20N-06	37 075 59	2 S, 0 A. 16 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
ESB16-11N-06	37 075 63	1 S, 1 A. 16 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
ESB20-20N-06	37 075 65	2 S, 0 A. 20 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
ESB20-11N-06	37 075 69	1 S, 1 A. 20 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
ESB25-40N-06	37 075 71	4 S, 0 A. 25 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
ESB25-22N-06	37 075 75	2 S, 2 A. 25 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
ESB40-40N-06	37 075 81	4 S, 0 A. 40 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
ESB40-30N-06	37 075 87	3 S, 0 A. 40 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
ESB63-40N-06	37 075 91	4 S, 0 A. 63 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
ESB63-20N-06	37 075 95	2 S, 0 A. 63 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
ESB100-40N-06	37 075 98	4 S, 0 A. 100 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
ESB100-20N-06	37 078 02	2 S, 0 A. 100 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
EN20-20N-06	37 078 04	2 S, 0 A. 20 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
EN20-20N-01	37 078 03	2 S, 0 A. 20 A, $U_c = 24$ AC/DC	1/1
EN25-40N-06	37 078 06	4 S, 0 A. 25 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
EN25-40N-01	37 078 05	4 S, 0 A. 25 A, $U_c = 24$ AC/DC	1/1
EN40-40N-06	37 078 11	4 S, 0 A. 40 A, $U_c = 230$ AC/DC	1/1
EN40-40N-01	37 078 10	4 S, 0 A. 40 A, $U_c = 24$ AC/DC	1/1
EH04-11N	37 078 16	Apukosketin: 1 S, 1 A	1/1
EH04-20N	37 078 17	Apukosketin: 2 S, 0 A	1/1