

# Primo3

## Luminaire Source Centrale à LED



### Caractéristiques clés

- Gamme robuste
- Simplification de montage
- Facilité de maintenance
- NF Environnement

01 Primo3 48/60L



### Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné	Température de fonctionnement	Consommation		Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
						Vcc (W)	Vca (VA)		
<b>Évacuation</b>									
PRIMO3 ET 48/60L	442 405K	<span style="color: blue;">■</span>	P/NP	45 lm	-30°C à +40°C	0,95	-	48 Vcc	14039
PRIMO3 ET 230/60L	442 605K	<span style="color: blue;">■</span>	P/NP	45 lm	-30°C à +40°C	-	1,2	230 Vca - 50Hz	14041
PRIMO3 ET 48/60L COM	447 405K	<span style="color: red;">■</span>	P/NP	45 lm	-30°C à +40°C	1	-	48 Vcc	15046
PRIMO3 ET 230/60L COM	447 605K	<span style="color: red;">■</span>	P/NP	45 lm	-30°C à +40°C	-	1,2	230 Vca - 50Hz	15047
<b>Ambiance</b>									
PRIMO3 ET 48/400L	442 225K	<span style="color: blue;">■</span>	P/NP	390 lm	-30°C à +40°C	4,9	-	48 Vcc	14040
PRIMO3 ET 230/400L	442 425K	<span style="color: blue;">■</span>	P/NP	400 lm	-30°C à +40°C	-	7,9	230 Vca - 50Hz	14042
PRIMO3 ET 48/400L COM	447 225K	<span style="color: red;">■</span>	P/NP	390 lm	-30°C à +40°C	6	-	48 Vcc	15048
PRIMO3 ET 230/400L COM	447 425K	<span style="color: red;">■</span>	P/NP	400 lm	-30°C à +40°C	-	7,9	230 Vca - 50Hz	15049

■ = Conventionnel ■ = Adressable - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C - Gamme évacuation vendue avec ses pictogrammes modulaires et orientables

### Accessoires

	Désignation	Références
	Kit d'encastrement mural /plafond	642 202K
	Porte-étiquette avec 4 étiquettes	663 325K
	Grille IK10	642 015
	Étiquettes modulaires running man & flèche	663 330K

### Dimensions

