

FICHE PRODUIT - KAUFEL®

BRIO+

Luminaire d'ambiance mono-tension sur source centrale (LSC)



Caractéristiques clés

- Gamme complète
 - BAES et LSC
 - Toutes les fonctions Évacuation, Habitation, Ambiance, Locaux à sommeil, DBR/DL
- Design discret et moderne
 - Plat
- Economique
 - 100% LED
 - Faible consommation
- Facile à installer
 - Multiples accessoires

01 Brio+ 230/400L



Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température ambiante	Consommation (VA)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
Ambiance								
BRIO+ 230/400L	490 810K	■						19007
BRIO+ 230/400L COM	497 810K	■	P/NP	340	-30°C à +40°C	10	230V- 50Hz	19007
BRIO+ ET 230/400L	490 812K	■						19006
BRIO+ ET 230/400L COM	497 812K	■						19006

■ = Autestable SATI ■ = Adressable SATI - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

	Désignation	Références
Platine d'encastrement	Sans porte-étiquette	660 005
Grille	Grille IK10	660 020

Dimensions

