

Evago

Vluchtroute-aanduiding – quick guide



22m Zichtafstand plafond inbouw

Type	Code	Voeding nood	Inclusief
EVA-DIP-22	4510216062/13		
EVA-DIP-22/ZWART	4530216062		
EVA-CIP-22	4510256062/13	230V~=	
EVA-CIP-22/ZWART	4530256062	230V~=	

= Afdekkapjes



22m Zichtafstand plafond opbouw

Type	Code	Voeding nood	Inclusief
EVA-DOP-22	4510216052/13		
EVA-DOP-22/ZWART	4530216052		
EVA-COP-22	4510256052/13	230V~=	
EVA-COP-22/ZWART	4530256052	230V~=	



22m Zichtafstand wand opbouw

Type	Code	Voeding nood	Inclusief
EVA-DOW-22	4513216052/13		
EVA-DOW-22/ZWART	4533216052		
EVA-COW-22	4513256052/13	230V~=	
EVA-COW-22/ZWART	4533256052	230V~=	

22m Pictogrammen

Type	Code	Inclusief
PP 220/51	15122251	
PP 220/52	15122252	
PP 220/53	15122253	
PP 220/58	15122258	

Accessoires

Type	Code	
EVA-PK 500	4510990034	Pendelkit 500 mm
EVA-PK 1000	4510990035	Pendelkit 1000 mm



32m Zichtafstand plafond inbouw

Type	Code	Voeding nood	Inclusief
EVA-DIP-32	4510216063/13		
EVA-DIP-32/ZWART	4530216063		
EVA-CIP-32	4510256063/13	230V~=	
EVA-CIP-32/ZWART	4530256063	230V~=	

= Afdekkapjes



32m Zichtafstand plafond opbouw

Type	Code	Voeding nood	Inclusief
EVA-DOP-32	4510216053/13		
EVA-DOP-32/ZWART	4530216053		
EVA-COP-32	4510256053/13	230V~=	
EVA-COP-32/ZWART	4530256053	230V~=	



32m Zichtafstand wand opbouw

Type	Code	Voeding nood	Inclusief
EVA-DOW-32	4513216053/13		
EVA-DOW-32/ZWART	4533216053		
EVA-COW-32	4513256053/13	230V~=	
EVA-COW-32/ZWART	4533256053	230V~=	

32m Pictogrammen

Type	Code	Inclusief
PP 320/51	15132251	
PP 320/52	15132252	
PP 320/53	15132253	
PP 320/58	15132258	

Accessoires

Type	Code	
EVA-RENO KIT WIT	11160111	Evago renovatiekit wit
EVA-RENO KIT	11160110	Evago renovatiekit