

FICHE PRODUIT - BAES

Indulux

Conciliez esthétique et exigences industrielles



Indulux

BAES



Caractéristiques clés

- Repiquage intégré (2 entrées de câbles)
- Fonction veille : anneaux lumineux
- Facile à installer
- solution en acier inoxydable 304L
- Maintenance rapide
- Eclairage LED performant
- Pictogrammes inclus pour les versions Evacuation



01



Gamme

Désignation	Référence	Technologie assigné	Flux (lm)	P/NP	Température ambiante	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
BAES Evacuation (3 heures) - Classe II								
INDULUX ET 60LP A	102 111 K	■	200	P	0°C à +40°C	< 3,6	230 Vca	T 17052
INDULUX ET 60LP COM	102 112 K	■	200	P	0°C à +40°C	< 3,6	230 Vca	T 17052
BAES Ambiance (1 heure) - Classe II								
INDULUX ET 400L A	102 121 K	■	400	NP	0°C à +40°C	< 1,9	230 Vca	T 17053
INDULUX ET 400L COM	102 122 K	■	400	NP	0°C à +40°C	< 1,9	230 Vca	T17053

■ = Autotestable ■ = Adressable

IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

	Désignation	Références
Enjoliveurs	Couple d'enjoliveurs (304L) + kit de sécurité 	102 601 K
Pictogramme	Jeu de pictogramme évacuation 	102 701 K

01 Utilisez une télécommande
Kaufel - www.kaufel.fr

