

10/2020

## KNX-LED-valonsäätimet

### Monikanavaiset 210 W ja 315 W -säätimet LED-lampuille



UD/S4.210.2.1

230 V valonsäätimet LED-, halogeeni- ja hehkulamppuvalonlähteille. Luo sopiva valaistus jokaiseen tilaisuuteen ja tunnelmaan.

KNX-LED-valonsäätimet ovat optimoituja 230 V LED-valonlähteiden luotettavaan ja tasaiseen säätöön. LED-valonsäätimet soveltuvat myös perinteisten lamppujen, kuten hehku- ja halogeenilamppujen, sekä näiden muuntajien säätöön. Kuormankestoa voi kasvattaa yhdistämällä useampi kanava. Minimikuorma 2 W/VA.



UD/S6.210.2.1



UD/S2.315.2.1



UD/S4.315.2.1



UD/S6.315.2.1

Snro	Tyyppi	Kuvaus	Kanavat kpl	Nimellisteho	Jännitekäyrän loppuosan säätö	Jännitekäyrän alkuosan säätö	Moduulileveys
<a href="#">28 145 91</a>	<a href="#">UD/S4.210.2.1</a>	LED-säädin 4 x 210 W, 230VAC	4	2 – 210 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 1 x 600 W, säätötavasta riippuva	4 x 210 W 1 x 600 W	4 x 80 W 1 x 200 W	6 mod.
<a href="#">28 145 92</a>	<a href="#">UD/S6.210.2.1</a>	LED-säädin 6 x 210 W, 230VAC	6	2 – 210 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 1 x 800 W, säätötavasta riippuva	6 x 210 W 1 x 800 W	6 x 80 W 1 x 240 W	8 mod.
<a href="#">28 145 93</a>	<a href="#">UD/S2.315.2.1</a>	LED-säädin 2 x 315 W, 230VAC	2	2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 1 x 500 W, säätötavasta riippuva	2 x 315 W 1 x 500 W	2 x 120 W 1 x 200 W	4 mod.
<a href="#">28 145 94</a>	<a href="#">UD/S4.315.2.1</a>	LED-säädin 4 x 315 W, 230VAC	4	2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 2 x 500 W, säätötavasta riippuva	4 x 315 W 2 x 500 W	4 x 120 W 2 x 200 W	8 mod.
<a href="#">28 145 95</a>	<a href="#">UD/S6.315.2.1</a>	LED-säädin 6 x 315 W, 230VAC	6	2 – 315 W / kanava, kanavat yhdistettynä maks. 2 x 700 W, säätötavasta riippuva	6 x 315 W 2 x 700 W	6 x 120 W 2 x 250 W	12 mod.