



Úložný materiál

Priestranné a bezpečné hniezdočka na uloženie modernej elektroinštalácie. Pod omietku aj na omietku.



Úložný materiál



Krabice pre viacnásobnú montáž

Krabice pre zapustenú montáž sú základné možnosti pre upevnenie elektroinštalačných prístrojov. Výstupky po oboch stranách krabíc umožňujú ich jednoduché zostavenie vo vodorovnom alebo zvislom smere. Vzdialenosť stredov krabíc v oboch smeroch je konštantná a umožňuje použitie do viacnásobného rámčeka.



Krabice pre lištové rozvody

Tieto krabice sú potrebné pre povrchovú montáž spínačov, zásuviek a pod. Vonkajším tvarom zodpovedajú rámčekom prístrojov, káble a vodiče sú skryté v lištách.



Krabice do dutých priečok

Do sádkartónových priečok alebo stropov je ideálna krabica, ktorá má zadné upevňovacie háčiky. Dostatočná vnútorná hĺbka umožňuje použitie všetkých prístrojov.

Dostupné pre dizajny

- Classic
- Swing®
- Swing®L
- basic55®
- Tango®
- Levit®
- Levit®M
- Neo®
- Neo® Tech
- Element®
- Time®
- Time® Arbo
- Decento®
- future® linear
- solo®
- solo® carat
- alpha exclusive®
- impuls








Úložný materiál

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Krabica prístrojová jednonásobná na lištové rozvody Na spínače. Vnútoraná hĺbka: 13,5 mm Vonkajšie rozmery: 81 × 81 × 15,5 mm Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov.	biela	LK 80R/1	40
Classic Swing®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámček dištančný na spínače a zásuvky Rozmery: 81 × 81 × 12,5 mm Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov	biela	NR 80/R	50
Classic Swing®	Rámček dištančný na elektronické prístroje Rozmery: 81 × 81 × 17,5 mm Ruší sa, nebude dodávané.	biela	3914-00189 B1	30
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Krabica prístrojová na lištové rozvody Na zásuvky dvojnásobné 5512C-2349 .. (nutné použiť dištančný rámček 5914-0169 B1). Vnútoraná hĺbka: 13,5 mm Vonkajšie rozmery: 81 × 105 × 15,5 mm	biela	LK 80X28 2ZK	30
Classic Swing®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámček dištančný na zásuvky dvojnásobné Rozmery: 81 × 105 × 12,5 mm	biela	5914-0169 B1	35
Classic Swing®	Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov.		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Krabica prístrojová jednonásobná na lištové rozvody Vnútoraná hĺbka: 26 mm Vonkajšie rozmery: 85 × 85 × 28 mm Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov.	biela	3900J-C00001 B	10
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Krabica prístrojová na lištové rozvody Na zásuvky dvojnásobné 5513J-C02357 .. Vnútoraná hĺbka: 26 mm Vonkajšie rozmery: 85 × 109 × 28 mm Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov.	biela	3900J-C00002 B	10
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Krabica prístrojová jednonásobná na povrch Vonkajší rozmer a použiteľná hĺbka (š × v × h): 83,6 × 83,6 × 42,5 mm	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	1799-0-0974 (2CKA001799A0974*) 1799-0-0971 (2CKA001799A0971*) 1799-0-0962 (2CKA001799A0962*) 1799-0-0965 (2CKA001799A0965*)	10/1 10/1 10/1 10/1
basic55®	Typové číslo: 1701-9x-507		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

* Objednávaci kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

Úložný materiál

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
	Krabica prístrojová dvojnásobná na povrch Vonkajší rozmer a použiteľná hĺbka (š × v × h): 83,9 × 154,5 × 42,5 mm	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	1799-0-0975 (2CKA001799A0975*) 1799-0-0972 (2CKA001799A0972*) 1799-0-0963 (2CKA001799A0963*) 1799-0-0966 (2CKA001799A0966*)	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Typové číslo: 1702-9x-507		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Krabica prístrojová trojnásobná na povrch Vonkajší rozmer a použiteľná hĺbka (š × v × h): 83,6 × 225,1 × 42,5 mm	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	1799-0-0976 (2CKA001799A0976*) 1799-0-0973 (2CKA001799A0973*) 1799-0-0964 (2CKA001799A0964*) 1799-0-0967 (2CKA001799A0967*)	10/1 10/1 10/1 10/1	
basic55®	Typové číslo: 1703-9x-507		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Krabica prístrojová jednonásobná na lištové rozvody Na spínače a zásuvky. Vnútorňá hĺbka: 25 mm Vonkajšie rozmery: 81 × 81 × 28 mm Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov.	biela	LK 80X28/T	10	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Krabica prístrojová dvojnásobná vodorovná, na lištové rozvody Na spínače a zásuvky. Vnútorňá hĺbka: 25 mm Vonkajšie rozmery: 150 × 81 × 28 mm Rozstup stredov jednotlivých pozícií: 71 mm Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov.	biela	LK 80X28/2T	10	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Krabica prístrojová jednonásobná nízka, na lištové rozvody Na telefónne a komunikačné zásuvky. Vnútorňá hĺbka: 14 mm Vonkajšie rozmery: 81 × 81 × 16 mm Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov.	biela	LK 80X16/T	10	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Krabica prístrojová na lištové rozvody Na zásuvky dvojnásobné. Vnútorňá hĺbka: 24 mm Vonkajšie rozmery: 81 × 105 × 28 mm Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov.	biela	LK 80X28/2ZT	10	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Veko krabice prístrojovej jednonásobnej	biela	VLK 80/T	10	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

* Objednávaci kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

Úložný materiál

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Krabica prístrojová jednonásobná na lištové rozvody Na spínače a zásuvky. Vnútorňá hĺbka: 39 mm Výška krabice: 42 mm Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov, pružná káblová priechodka, prepájací svorka a 2 kryty skrutiek do dna krabice. Typové číslo: 1701-8xx	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela zamatová biela zamatová čierna	2CKA001799A0895 2CKA001799A0896 2CKA001799A0905 2CKA001799A0897 2CKA001799A0921 2CKA001799A0923	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Krabica prístrojová dvojnásobná na vodorovnú i zvislú montáž, na lištové rozvody Na spínače a zásuvky. Vnútorňá hĺbka / výška krabice: 39 / 42 mm Rozstup stredov jednotlivých pozícií: 71 mm Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov, pružná káblová priechodka, prepájací svorka a 4 kryty skrutiek do dna krabice. Typové číslo: 1702-8xx	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela zamatová biela zamatová čierna	2CKA001799A0900 2CKA001799A0901 2CKA001799A0906 2CKA001799A0902 2CKA001799A0922 2CKA001799A0924	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Krabica prístrojová trojnásobná na vodorovnú i zvislú montáž, na lištové rozvody Na spínače a zásuvky. Vnútorňá hĺbka/výška krabice: 39 / 42 mm Rozstup stredov jednotlivých pozícií: 71 mm Súčasťou dodávky sú skrutky na upevnenie prístrojov, pružná káblová priechodka, prepájací svorka a 6 krytov skrutiek do dna krabice. Typové číslo: 1703-8xx	antracitová slonová kosť hliníková strieborná štúdiová biela zamatová biela zamatová čierna	2CKA001799A0915 2CKA001799A0916 2CKA001799A0917 2CKA001799A0918 2CKA001799A0955 2CKA001799A0956	1 1 1 1 1 1
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Krabica univerzálna na montáž do dutých priechok Vnútorňá hĺbka: 46 mm Hĺbka krabice: 47 mm		9063-32	10
Classic Swing® (L) basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Prístroje dizajnového radu Decento® nie je možné inštalovať do viacnásobných rámcov. Pri inštalácii viacerých prístrojov tohto radu vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštaláčnych krabíc aspoň 91 mm.		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Krabica univerzálna na montáž násobných prístrojov Rozstup stredov krabíc pri zostavení je 71 mm. Vnútorňá hĺbka: 44 mm Hĺbka krabice: 46 mm		1055-41	10
Classic Swing® (L) basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Typové číslo: 1055-04 Prístroje dizajnového radu Decento® nie je možné inštalovať do viacnásobných rámcov. Pri inštalácii viacerých prístrojov tohto radu vo vodorovnom alebo zvislom smere musí byť rozstup stredov inštaláčnych krabíc aspoň 91 mm.		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

Úložný materiál

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Rozpera krabíc Na nastavenie rozostupu stredov krabíc 1055-41 na 91 mm pre prípad viacnásobnej montáže prístrojov Decento®.		1159-34	25/1
Decento®			1 2 3 4 5 6 7 8	

