

SAGA™ produktoversikt

Brytere

Innfelte brytere komplette med ramme

1416240	SAGA™ BRY 1 INNF 1-P. M/RAMME 50 PK.
1416241	SAGA™ BRY 1 INNF 1-P. M/RAMME
1416242	SAGA™ BRY 2 INNF 2-P. M/RAMME
1416243	SAGA™ BRY 1+1+1 INNF 1-P+1-P+1-P M/RAMME
1416244	SAGA™ BRY 2+1 INNF 2-P.+1-P. M/RAMME
1416245	SAGA™ BRY 5 INNF KRONEVENDER M/RAMME
1416246	SAGA™ BRY 6 INNF ENDEVENDER M/RAMME
1416247	SAGA™ BRY 7 INNF MELLOMVENDER M/RAMME
1416250	SAGA™ BRY 6+6 INNF DBL.ENDEV. M/RAMME
1416251	SAGA™ BRY INNF MARKISE M/RAMME
1416290	SAGA™ KORTBRYTER 2-POL M/RAMME



Innfelte brytere uten ramme

1416260	SAGA™ BRY 6 INNF ENDEVENDER U/RAMME 50 PK.
1416266	SAGA™ BRY 6 INNF ENDEVENDER U/RAMME
1416262	SAGA™ BRY 2 INNF 2-P. U/RAMME
1416263	SAGA™ BRY 1+1+1 INNF 1-P+1-P+1-P U/RAMME
1416264	SAGA™ BRY 2+1 INNF 2-P.+1-P. U/RAMME
1416265	SAGA™ BRY 5 INNF KRONEVENDER U/RAMME
1416261	SAGA™ BRY 5 INNF KRONEV. U/RAMME XX-PK.
1416267	SAGA™ BRY 7 INNF MELLOMVENDER U/RAMME
1416270	SAGA™ BRY 6+6 INNF DBL.ENDEV. U/RAMME
1416271	SAGA™ BRY INNF MARKISE U/RAMME

Innfelte brytere komplette med lys, med ramme

1416248	SAGA™ BRY 2 INNF 2-P. M/LYS M/RAMME
1416249	SAGA™ BRY 6 INNF ENDEVENDER M/LYS M/RAMME



Innfelte brytere med lys, uten ramme

1416268	SAGA™ BRY 2 INNF 2-P. M/LYS U/RAMME
1416269	SAGA™ BRY 6 INNF ENDEVENDER M/LYS U/RAMME

Innfelte impuls-brytere komplette med ramme

1416252	SAGA™ BRY 6 INNF ENDEV. IMPULS M/RAMME
1416253	SAGA™ BRY 5 KRONE IMPULS M/RAMME



Innfelte impuls-brytere uten ramme

1416272	SAGA™ BRY 6 INNF ENDEV. IMPULS U/RAMME
1416273	SAGA™ BRY 5 KRONE IMPULS U/RAMME

Innfelte vanntett IP44 brytere

1416255	SAGA™ BRY 6 INNF IP44 VANNTETT KOMPLETT
1416256	SAGA™ BRY 5 INNF IP44 VANNTETT KOMPLETT



Innfelte mikro brytere

1416278	SAGA™ MIKROBRYTER 2-KNAPPER
1416279	SAGA™ MIKROBRYTER 4-KNAPPER

Brytervipper

1416257	SAGA™ BRY 1/6 VIPPE ENKEL
1416258	SAGA™ BRY 1/6 VIPPE ENKEL M/TRANSP.VINDU
1416259	SAGA™ BRY 1/6 VIPPE ENKEL M/RØDT VINDU
1416254	SAGA™ BRY 5 VIPPE DOBBEL
1416277	SAGA™ BRY VIPPE M/MERKEFELT



Brytervipper med symboler

1416274	SAGA™ BRY VIPPE M/NØKKELSYMBOL
1416275	SAGA™ BRY VIPPE M/LYSSYMBOL
1416276	SAGA™ BRY VIPPE M/KLOKKESYMBOL

Rammer

Rammer standard 85 mm.

1416281	SAGA™ RAMME 1-HULL 85MM
1416282	SAGA™ RAMME 2-HULL 85MM
1416283	SAGA™ RAMME 3-HULL 85MM
1416284	SAGA™ RAMME 4-HULL 85MM
1416285	SAGA™ RAMME 5-HULL 85MM



Rammer 100 mm. for doble stikkontakter etc.

1416291	SAGA™ RAMME 1-HULL 100MM
1416292	SAGA™ RAMME 2-HULL 100MM
1416293	SAGA™ RAMME 3-HULL 100MM
1416294	SAGA™ RAMME 4-HULL 100MM
1416295	SAGA™ RAMME 5-HULL 100MM



Tilbehør rammer standard 85 mm.

1416286	SAGA™ SENT.PL TETT 85MM
1416289	SAGA™ SENT.PL M/LOKK IP44
6943660	SAGA™ SENT.PL. TV/RADIO
6943661	SAGA™ SENT.PL. TV/RADIO/SAT



Tilbehør rammer 100 mm.

1416296	SAGA™ SENT.PL TETT 100MM
1416297	SAGA™ REDUKSJONSRAMME 100/85MM
6943662	SAGA™ SENT.PL. 100MM TV/RADIO/SAT

Stikkontakter

Innfelte stikkontakter komplette

1511610	SAGA™ STIKK INNF DOBBEL 50 PK.
1511600	SAGA™ STIKK INNF DOBBEL
1511601	SAGA™ STIKK INNF LAV 1,5
1511602	SAGA™ STIKK INNF ENKEL M/RAMME
1511607	SAGA™ STIKK INNF EURO 3-VEIS M/RAMME



Innfelte stikkontakter uten ramme

1511609	SAGA™ STIKK INNF DOBBEL F/100MM RAMME
1511611	SAGA™ STIKK INF LAV 1.5 F/100MM RAMME
1511603	SAGA™ ENK STIKK M JORD U/RAM.
1511622	SAGA™ STIKK INNF ENKEL M/LOKK OG LÅS U/RAMME
1511604	SAGA™ STIKK INNF ENKEL M/KONT.LYS U/RAMME
1511605	SAGA™ STIKK INNF ENKEL M/NATTLYS U/RAMME
1511608	SAGA™ STIKK INNF EURO 3-VEIS U/RAMME
1511623	SAGA™ STIKK INNF POTENSIALUTJ. U/RAMME

Innfelte IP44 stikkontakter komplette

1511620	SAGA™ INNF ENKEL STIKK M/RAMME IP44
1511621	SAGA™ STIKK DOBBEL INNF IP44 KOMPLETT



Jordfeilbryter

1511624	SAGA™ STIKKONTAKT MED 30MA JORDFEIL BRYTER
1511625	SAGA™ INNFELT 30MA JORDFEIL BRYTER


USB lading

1517983	INNSATS USB A+C LADER
1416212	SAGA™ SENT.PL LYD/BILDE/USB



Elektronikk

Dimmere

	1471370 SAGA™ DIMMER FLEX TOUCH 240W/VA U/RAMME
	1471372 SAGA™ DALI TUNABLE WHITE DIMMER U/RAMME
	1471375 SAGA™ DIMMER SERVICE KIT



Termostater

	5469040 SAGA™ BT TERMOSTAT MED GF. UTEN RAMME
	5469045 SAGA™ TERM ROM/GULV M/DISPL
	1416214 SAGA™ SENT.PL. ELEKTRONIKK



Flex bevegelsesfølere komplett

	1416555 SAGA™ FLEX BEV.SENSOR BASIC KOMPLETT
	1416556 SAGA™ FLEX BEV.SENSOR COMFORT KOMPLETT
	1416557 SAGA™ FLEX BEV.SENSOR MULTI KOMPLETT
	1416558 SAGA™ FLEX KOMFORTBRYTER KOMPLETT



Flex bevegelsesfølere linser (uten Flex innsats)

	1416551 SAGA™ FLEX SENSORLINSE BASIC
	1416552 SAGA™ FLEX SENSORLINSE COMFORT
	1416553 SAGA™ FLEX SENSORLINSE MULTI
	1416554 SAGA™ FLEX FRONT KOMFORTBRYTER




Timer

	1416227 SAGA™ TIMER 10A U/RAMME
	1416228 SAGA™ TIMERSETT INNfelt M/STIKK 10A
	1416230 SAGA™ TIMER KIT 10A

Data

Med konnektorer

	6943654 SAGA™ DATA INNF 2 X RJ45 CAT6 U/RAMME
	6943655 SAGA™ DATA INNF 2 X RJ45 CAT6 VINKLET M/RAMME
	6943656 SAGA™ DATA INNF 2 X RJ45 CAT6 VINKLET U/RAMME



Festerammer vinklet uten konnektorer

	6943657 SAGA™ DATA INNF FESTBR. F/RJ45 UNIV
	6943658 SAGA™ DATA INNF FESTBR. F/RJ45 UNIV XX-PK
	6943659 SAGA™ DATA INNF FESTBR. 100MM F/RJ45 UNIV



Festerammer flat uten konnektorer

	6943663 SAGA™ FESTERAMME FOR KEYSTONE, UTEN RAMME
	6943664 SAGA™ FESTERAMME FOR AMP, UTEN RAMME
	6943665 SAGA™ FESTERAMME FOR ACTASSI, UTEN RAMME
	6943666 SAGA™ FESTERAMME FOR SYSTIMAX, UTEN RAMME
	6943667 SAGA™ FESTERAMME 100MM FOR KEYSTONE, UTEN RAMME

Signal

HCWC komplett sett

	6315530 SAGA™ SIGNAL ALARM HC/WC KOMPL. FJW1004
---	---



Alarmoduler

	6315526 SAGA™ SIGNAL ALARMMODUL FEH2001 1K
--	--



Trafo

	6315531 SAGA™ SIGNAL TRAF0 FLM1000 15V/AC 2.2VA
--	---



Signallystblå

	6315533 SAGA™ SIGNAL LYSTABLÅ 1-6 FIM1300
--	---



Trykknapper / snorbryter

	6315527 SAGA™ SIGNAL TRYKKNAPP FAP2001 1KN
	6315528 SAGA™ SIGNAL TRYKKNAPP FAP2002 2KN
	6315529 SAGA™ SIGNAL BRYTER M/SNOR 2.5M FAP3002
	6315532 SAGA™ SIGNAL TRYKKNAPP M/SUMMER FIP1011

For et komplett Sortiment besøk vår søkemotor på nett : www.abbprodukter.no