


















Końcówki rurowe oczkowe Blackburn®* AWG

Skrócony przewodnik po końcówkach miedzianych







Typ	Standardowy kołnierz	Długi kołnierz	Rozmiary przewodów																							
			Nr 10–14 AWG	Nr 8 AWG	Nr 6 AWG	Nr 4 AWG	Nr 3 AWG	Nr 2 AWG	Nr 1 AWG	1/0 AWG	2/0 AWG	3/0 AWG	4/0 AWG	250 kcmil	300 kcmil	350 kcmil	400 kcmil	500 kcmil	600 kcmil	700 kcmil	750 kcmil	800 kcmil	900 kcmil	1000 kcmil		
Jeden otwór	Prosta	 	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	45°	 		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	90°	 		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Prosta z w skim wypustem					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	W ski wypust 45					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dwa otwory	Prosta	 	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	45°	 		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	90°	 	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	Prosta z w skim wypustem					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Zł cze czołowe	 			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

* Końcówki rurowe oczkowe z serii Blackburn® w jednostkach AWG (American Wire Gauge) dostępne są tylko na zamówienie specjalne. Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy ABB lub przez ABB Contact Center.




Końcówki rurowe oczkowe Blackburn®*

Skrócony przewód po końcówkach aluminiowych



Typ		Standardowy kołnierz	Rozmiary przewodów																							
			Nr 10–14 AWG	Nr8 AWG	Nr 6 AWG	Nr 4 AWG	Nr 3 AWG	Nr 2 AWG	Nr 1 AWG	1/0 AWG	2/0 AWG	3/0 AWG	4/0 AWG	250 kcmi	300 kcmi	350 kcmi	400 kcmi	500 kcmi	600 kcmi	700 kcmi	750 kcmi	800 kcmi	900 kcmi	1000 kcmi		
Jeden otwór	Prosta			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Prosta z w skim wypustem					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Dwa otwory	Prosta									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Zł cze czołowe		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Skrócony przewód po końcówkach miedzianych odlewanych

Typ		Standardowy kolnierz	Rozmiary przewodów																						
			Nr10-14 AWG	Nr8 AWG	Nr 6 AWG	Nr 4 AWG	Nr 3 AWG	Nr 2 AWG	Nr 1 AWG	1/0 AWG	2/0 AWG	3/0 AWG	4/0 AWG	250 kcmi	300 kcmi	350 kcmi	400 kcmi	500 kcmi	600 kcmi	700 kcmi	750 kcmi	800 kcmi	900 kcmi	1000 kcmi	
Jeden otwór	Prosta			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Dwa otwory	Prosta		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Zł cze czołowe				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

* Końcówki rurowe oczkowe z serii Blackburn® w jednostkach AWG (American Wire Gauge) dostępne są tylko na zamówienie specjalne. Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy ABB lub przez ABB Contact Center.