



AQL 03/HF/FR/LED/FLX

Centraal 230 Volt - 1x3 W led - IP65 - adresseerbaar- Frigo (max. -25°C)

Productgegevens

Type	AQL 03/HF/FR/LED/FLX
Code	7000955-001/13
Categorie	Vluchtwegverlichting
GTIN	08713812765075
GID	7TCA091140R0476
Serie	Aqualux
Garantie (Jaar)	5



Kenmerken

Voedingssysteem	Centraal
Permanent bedrijf	Ja
Montagewijze	Plafond;Wand
Montagevorm	Opbouw
Materiaal behuizing	Aluminium / kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Materiaal	Aluminium / polycarbonaat
Kleur	Wit/Aluminium
Lengte (mm)	381
Breedte (mm)	170
Hoogte/diepte (mm)	75
Nominale spanning (V)	230
Type spanning	DC
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen
Type spanning	DC
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	3
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	153
Gemiddelde levensduur lichtbron (uur)	50.000
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	6500
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	65
Met afstandschakelaaraansluiting	Nee
Type schakeling	Permanent / niet-permanentschakeling
Toepassing indicator	Niet van toepassing
Schakeling	Overig
Slagvastheid (IK)	10
Opgenomen vermogen continu/nood (W)	9,9
Schijnbaar vermogen continu/nood (VA)	15,9
Temperatuurbereik (°C)	-25 ~ +25

Artikeldetails

Productklasse	Noodverlichtingsarmatuur
E-code	EC001957
Kortingsgroep	30406

CBS-code	9405408440
GLN	8713812000008

Bestelinformatie

Bestelbaar	Ja
Afname-eenheid	Stuks
Minimum afname	1
Stapgrootte afname	1

Leveringsinformatie

Gewicht (kg)	1,528
Verpakking	Kartonnen doos
Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm)	410 x 187 x 100