

# BRIO+

## Luminaire d'évacuation mono-tension sur source centrale (LSC)



### Caractéristiques clés

- Design plat
- Gamme complète
- Large gamme d'accessoires
- NF environnement
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro
- Évacuation & sécurité optimisées :  
Fonction intégrée de balisage d'urgence  
Visibilité+
- Conforme à ABB EcoSolution™
- Durée de vie du produit de 10 ans, sous certaines conditions

01 Brio+ 230/60L



### Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température ambiante	Consommation Vca (VA)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
<b>Ambiance</b>								
BRIO+ 230/60L	490 710K	<span style="color: blue;">■</span>						19005
BRIO+ 230/60L COM	497 710K	<span style="color: red;">■</span>	P/NP	45	-30°C à +40°C	3	230V- 50Hz	19005
BRIO+ ET 230/60L	490 712K	<span style="color: blue;">■</span>						19004
BRIO+ ET 230/60L COM	497 712K	<span style="color: red;">■</span>						19004

■ = Conventionnel ■ = Adressable - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires

### Accessoires

	Désignation	Références
<b>Télécommande</b>	BT V+	621 000
<b>Platine d'encastrement</b>	Sans porte-étiquette	660005-KAUFEL
	Avec porte-étiquette	660 004
<b>Kit directionnel</b>	Blanc	660001-KAUFEL
	Gris	660 002
	Noir	660 003
<b>Grille</b>	Grille IK10	660 020

### Dimensions

