

Opaski z poliamidu 6.6 – kolorowe

Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka

- Dostarczane na życzenie w jednym z dziesięciu dostępnych kolorów
- Dostępne w kilku długościach i 6 standardowych szerokościach z wytrzymałością na zerwanie do 780 N / 79,6 kG
- Produkty sprzedawane tylko w dużych opakowaniach po 1000 lub 500 sztuk

Dane techniczne

Materiał taśmy	Poliamid 6.6
Materiał zapadki	Stal nierdzewna typu 316
Zakres temperatur pracy	Od -60 °C do +85 °C
Min. temperatura instalacji	-20 °C
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Norma MIL	Długość	Szerokość	Grubość	Średnica wiązki od ... do	Minimalna wytrzymałość na zerwanie		Pakowanie	Narzędzia
		L [mm]	W [mm]			[N]	[kG]		
TY23M-*	MS-3367-4	92	2,3	1,0	1,5 - 22	80	8,2	1000	
TY232M-*	-	203	2,3	1,0	1,5 - 51	80	8,2	1000	
TY234M-*	-	356	2,3	1,0	1,5 - 102	80	8,2	1000	
TY24M-*	MS-3367-5	140	3,6	1,1	2 - 35	180	18,3	1000	ERG50
TY242M-*	-	208	3,6	1,1	2 - 51	180	18,3	1000	
TY26M-*	-	284	3,6	1,1	2 - 76	180	18,3	1000	
TY244M-*	-	368	3,6	1,1	2 - 102	180	18,3	1000	
TY25M-*	MS-3367-1	186	4,8	1,1	3 - 48	222	22,5	1000	ERG50
TY253M-*	MS-3367-7	290	4,8	1,3	3 - 78	222	22,5	1000	ERG120
TY28M-*	MS-3367-2	361	4,8	1,3	3 - 102	222	22,5	1000	
TY271M-*	-	150	7,0	1,6	6 - 31	540	55,1	500	
TY272M-*	-	223	7,0	1,6	6 - 51	540	55,1	500	
TY27M-*	MS-3367-3	340	7,0	1,6	6 - 102	540	55,1	500	ERG120
TY275M-*	-	457	7,0	1,6	6 - 127	540	55,1	500	L-500-EU
TY277M-*	-	617	7,0	1,6	6 - 177	540	55,1	500	
TY29M-*	MS-3367-6	771	7,0	1,5	6 - 229	540	55,1	500	
TY53510M-*	-	889	8,2	1,7	do 254	780	79,6	50	WT3D
TY54513M-*	-	1143	8,2	1,7	do 330	780	79,6	50	L-500-EU

Przy zamawianiu opasek zaciskowych w określonym kolorze należy w kodzie produktu wstawić w miejsce * kod żądanego koloru: 0 = czarny, 1 = brązowy, 2 = czerwony, 3 = pomarańczowy, 4 = żółty, 5 = zielony, 6 = niebieski, 7 = fioletowy, 8 = szary i 9 = biały.




Opis struktury numeru referencyjnego produktu: patrz strona 20.

Charakterystyki materiałów: patrz strony od 173 do 185.

Dane techniczne narzędzi: patrz strony od 145 do 157.

Pozostałe dostępne produkty: patrz spis w tabeli doboru, strony od 186.



E49405



** Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich kodów produktów. Informacje o wyłączeniach z aprobat można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego.

Opaski zaciskowe z poliamidu 6.6 – w dziesięciu kolorach

Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka

- Wielokolorowe opaski zaciskowe TY25M w jednym, wygodnym opakowaniu
- Dostarczane w torebkach po 100 szt. zawierających dziesięć opasek w każdym z 10 standardowych kolorów
- Szczególnie przydatne w zastosowaniach, gdzie wymagane jest oznakowanie barwne lub estetyka wykonania (dopasowanie do koloru przewodu lub uchwytu mocującego)

Dane techniczne

Materiał taśmy	Poliamid 6.6
Materiał zapadki	Stal nierdzewna typu 316
Zakres temperatur pracy	Od -60 °C do +85 °C
Min. temperatura instalacji	-20 °C
Kolor	Czarny, brązowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, szary, biały (10 opasek z każdego koloru)
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Długość	Szerokość	Grubość	Średnica wiązki	Min. wytrzymałość na zerwanie		Pakowanie	Narzędzia
	L [mm]	W [mm]	[mm]	od ... do [mm]	[N]	[kG]		
TY25M-CLRS	186	4,8	1,1	3 – 48	222	22,5	100	ERG50, ERG120

Opis struktury numeru referencyjnego produktu: patrz strona 20.

Charakterystyki materiałów: patrz strony od 173 do 185.

Dane techniczne narzędzi: patrz strony od 145 do 157.

Pozostałe dostępne produkty: patrz spis w tabeli doboru, strony od 186.

