



ABB Cylon[®]

Système de gestion de bâtiment

Liste de prix 2022

Version: février 2023

DocumentID:9AKK108467A6555

Sommaire

1 - BACnet DDC Stationen	Page
2 - Gebäudeleittechnik ASPECT®	Page
3 - INTEGRA	Page
4 - FusionAir Sensoren	Page

 Dernière version de cette liste de prix

 Aperçu des tarifs ABB Suisse

Désignation du type	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
1 - Stations DDC BACnet					
1.1 - Stations universelles BACnet					
	FBXi-X256	2CQG201014R1021		87	1735.32
	FBXi-X48	2CQG201018R1021		87	1090.00
	CBXi-8R8	2CQG201001R1021		87	1494.44
	CBXi-8R8-H	2CQG201002R1021		87	1573.38
	CBX-8R8	2CQG201003R1021		87	999.16
	CBX-8R8-H	2CQG201004R1021		87	1071.11
1.2 - Modules d'extension de stations universelles BACnet					
	FLX-8R8	2CQG200706R1021		87	779.83
	FLX-8R8-H	2CQG200707R1021		87	855.87
	FLX-4R4	2CQG200704R1021		87	405.70
	FLX-4R4-H	2CQG200705R1021		87	494.57
	FLX-16DI	2CQG200703R1021		87	424.87
	FLX-PS24	2CQG205601R1021		87	142.69
	FLX-RMC	2CQG205801R1021		87	63.39
	FLX-BUS-INT	2CQG206001R1021		87	8.92
	FLX-BUS-TERM	2CQG206002R1021		87	6.37
1.3 - écrans et unités de contrôle d'ambiance					
	EXP-C10	2CQG202002R2021		87	1631.37
	EXP-C7	2CQG202003R2021		87	1327.37
	UCU-KEY-PAD	2CQG256501R1021		87	117.36
1.4 - Stations unitaires BACnet					
	FBVi-2U4-4T-SI	2CQG201016R1021		87	485.02
	FBVi-2U4-4T-IMP	2CQG201015R1021		87	485.02
	CBV-2U4-3T-SI	2CQG201513R0021		87	576.98
	CBM24	2CQG201011R1021		87	1672.81
	CBV-2U4-3T-N-SI	2CQG201512R0021		87	510.35
	CBT-3T6-5R	2CQG201309R1021		87	542.73
	CBT-4T4-2U1R	2CQG201308R1021		87	433.69
1.5 - Ingénierie BACnet					
	CXP-SI	2CQG203402S3021		87	1070.00
	CXP-SI-A	2CQG203403S3021		87	720.00

Désignation du type	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
2 - Système de gestion de bâtiment ASPECT®					
	MAT-216	2CQG100102R1021		87	1915.73
	MAT232	2CQG100103R1021		87	2264.23
	MAT-264	2CQG100104R1021		87	2276.52
	MAT-296	2CQG100105R1021		87	2749.06
	MAT-LP-8	2CQG100101R1021		87	392.90
	MAT-LIC-CHG	2CQG103703S3021		87	301.65
	NEXUS-3-264	2CQG100111R2021		87	4989.55
	NEXUS-3-2128	2CQG100110R2021		87	6519.92
	NEX-LP-16	2CQG100101R2021		87	571.22
	NEX-LIC-CHG	2CQG103702S3021		87	301.65
	ASP-ENT-2	2CQG103202S3021		87	1642.05
	ASP-ENT-12	2CQG103201S3021		87	3851.95
	ASP-ENT-96	2CQG103204S3021		87	5505.27
	ASP-ENT-256	2CQG103203S3021		87	7156.55
	ENT-LIC-CHG	2CQG103701S3021		87	600.13
2.1 - Extensions de licence					
	ENT-ACE-1	2CQG103205S3021		87	326.25
	ENT-TCP-16	2CQG103207S3021		87	1015.46
	ENT-TCP-32	2CQG103209S3021		87	1333.53
	ENT-TCP-64	2CQG103210S3021		87	2667.05
	ENT-TCP-128	2CQG103206S3021		87	4050.80
	ENT-TCP-256	2CQG103208S3021		87	6071.08
	ENT-UP-96	2CQG103212S3021		87	1905.48
	ENT-UP-256	2CQG103211S3021		87	2158.66
2.2 - Logiciel d'ingénierie ASPECT®					
	ASP-STU	2CQG103403S3021		87	3421.45
	ASP-STU-A	2CQG103404S3021		87	546.32
	ASP-STU-AR	2CQG103407S3021		87	750.60

Désignation du type	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
3 - INTEGRA	IT-8005-WWWIFI-E	2CQG150115R4011		87	2462.88
	IT-8025-WWWIFI-E	2CQG150119R4011		87	3451.19
	IT-8100-WWWIFI-E	2CQG150121R4011		87	7199.60
	IT-8200-WWWIFI-E	2CQG150123R4011		87	10023.49
	IT-8005-NOWIFI-E	2CQG150126R4011		87	2462.88
	IT-8010-NOWIFI-E	2CQG150127R4011		87	2931.99
	IT-8025-NOWIFI-E	2CQG150128R4011		87	3451.19
	IT-8100-NOWIFI-E	2CQG150129R4011		87	7199.60
	IT-8200-NOWIFI-E	2CQG150130R4011		87	10023.49
3.1 -	IT8-NPB-2X-485	2CQG155804P2061		87	415.53
	IT8-NPB-232	2CQG155805P2061		87	381.72
4 -					
3.1 -	UC32.24	2CQG251011R1021		87	1693.31
	UC32.24K	2CQG251015R1021		87	2060.24
	UC32.16	2CQG251007R1021		87	1327.37
	PG32.16 (UC32.PG)	2CQG251009R1021		87	1327.37
3.1 -	UC32.8	2CQG251001R1021		87	709.70
	UCU10FC/K	2CQG251303R1021		87	444.86
3.1 -					
	UC32.netK	2CQG250901R1021		87	2054.10
	UC32.netK/WEB/MOD	2CQG250903R1021		87	2625.02

Désignation du type	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
4 -					
3.1 -					
	FA-T	2CQG505560R1011		87	93.43
	FA-TH	2CQG505561R1011		87	163.48
	FA-THV	2CQG505562R1011		87	350.45
	FA-THC	2CQG505563R1011		87	560.66
	FA-TH-D	2CQG505564R1011		87	210.24
	FA-THV-D	2CQG505565R1011		87	420.56
	FA-THC-D	2CQG505566R1011		87	630.80
3.1 -					
	AGS54	2CQG505101R2021		87	22.20
	AKF1013507	2CQG505103R2021		87	47.55
	AKF1019207	2CQG505104R2021		87	53.87
	AKF1046507	2CQG505105R2021		87	60.21
	AKF106207	2CQG505106R2021		87	47.55
	LW04	2CQG505110R2021		87	418.40
	THVA	2CQG505111R2021		87	28.59
	VFG54	2CQG505112R2021		87	28.59
	WRF04	2CQG505113R2021		87	22.20
	WRF04P	2CQG505114R2021		87	53.87
	WRF04PT	2CQG505115R2021		87	72.99
	WRF04FC	2CQG505116R2021		87	105.59
	MF7	2CQG505804R2021		87	9.52
	THMS	2CQG505805R2021		87	15.83
	THMS 120x10x1mm	2CQG505806R2021		87	15.83
3.1 -					
	SR04	2CQG505201R2021		87	294.80
	SR04RH	2CQG505202R2021		87	760.86
	SR65VFGBAT	2CQG505204R2021		87	329.73
	SRCRS485MODBUS	2CQG505807R2021		87	538.84
	SRE-REPEATER	2CQG505808R2021		87	697.42