

EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 4 AI 1B T4 & AI 2B T4

Certifié CE Type 4 selon la norme NF S61 - 936



AI 1B T4	AI 2B T4
CODE : 534 101	CODE : 534 102

L'équipement d'alarme de type 4 est utilisé pour diffuser le signal d'alarme générale conforme à la NF S 32-001.

L'ouverture de la boucle (AI 1B T4) ou l'une des boucles (AI 2B T4) de commande d'alarme permet le déclenchement immédiat du processus d'alarme d'une durée minimale de 5 minutes et la commande d'un asservissement (coupure sonorisation, portes coupe feu, ...). Une fonction de mise à l'arrêt à distance est obtenue à l'aide du boîtier de télécommande. Elle a pour but d'économiser la durée de vie des batteries pendant les périodes d'inoccupation des locaux.

Fonctions supplémentaires :

- **Position de Test** permettant de générer un signal sonore de Test sur l'ouverture d'une boucle de commande d'alarme.
- **Un Flash lumineux** est activé avec le signal sonore d'alarme pour les locaux bruyants ou occupés par des personnes malentendantes.
- Protection électronique de la sortie des avertisseurs sonores.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation secteur : 230 Vac – 50 Hz
- 1 ou 2 boucle(s) de Commande d'Alarme Générale (en fonction du modèle)
- 1 entrée de commande de mise à l'arrêt
- 1 sortie d'avertisseur sonore 21V – 8,5W
- 1 Contact Auxiliaire NF, pouvoir de coupure : 30 W / 37,5 VA
- 1 Contact d'Alarme NO/NF : 30 W / 37,5 VA
- Batterie : 2 accumulateurs Ni-Mh 8V4 170mAh ou 2 accumulateurs Ni-Mh 9V 280mAh
- Protection contre les chocs électriques : classe II
- Autonomie en veille supérieure à 3 jours suivie d'un cycle d'alarme de 5 minutes

- Niveau sonore : 90 db à 2m – Classe B
- Température d'utilisation : -10°C à +50°C
- Indice de protection : IP42/ IK07
- Matière : Coffret plastique (PC) de couleur blanc
- Dimensions (en mm) : H=258 mm P= 91 mm L= 166 mm
- Poids : 1 045 grammes
- Voyants par diode électroluminescentes
- 16 diffuseurs sonores maximum peuvent y être associés (*type DSCT4 réf. 534 104*)
- 32 déclencheurs manuels maximum par boucle (*DMMD Rouge réf. 534 115*)

