



Classic



Classic

Striedmosť pre jednoduché riešenia. Základná prístrojová
vybavenosť a farebnosť, rokmi preverená istota.



—
biela









—
béžová



—
hnedá

Classic

Prístroje kompletne – Spínače • Snímače pohybu

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
	1	Spínač jednopólový¹⁷⁾	biela béžová hnedá	3553-01289 B1 3553-01289 D2 3553-01289 H3	20 20 20
	2	Spínač dvojpólový¹⁷⁾	biela béžová hnedá	3553-02289 B1 3553-02289 D2 3553-02289 H3	20 20 20
	6	Prepínač striedavý¹⁷⁾	biela béžová hnedá	3553-06289 B1 3553-06289 D2 3553-06289 H3	20 20 20
	7	Prepínač krížový¹⁷⁾	biela béžová hnedá	3553-07289 B1 3553-07289 D2 3553-07289 H3	20 20 20
	Classic	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5	Prepínač sériový¹⁷⁾	biela béžová hnedá	3553-05289 B1 3553-05289 D2 3553-05289 H3	20 20 20
	6+6 (6+1)	Prepínač striedavý dvojitý¹⁷⁾	biela béžová hnedá	3553-52289 B1 3553-52289 D2 3553-52289 H3	20 20 20
	Classic	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1S	Spínač jednopólový so signalizačnou tlejkou¹⁷⁾ Náhradná tlejkka: 3916-22330	biela béžová hnedá	3553-21289 B1 3553-21289 D2 3553-21289 H3	20 20 20
	6So (1So)	Prepínač striedavý s orientačnou tlejkou²⁾¹⁷⁾ Náhradná tlejkka: 3916-22330	biela béžová hnedá	3553-27289 B1 3553-27289 D2 3553-27289 H3	20 20 20
	Classic	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1/0S	Ovládač zapínací so signalizačnou tlejkou¹⁷⁾ Náhradná tlejkka: 3916-22330	biela béžová hnedá	3553-91289 B1 3553-91289 D2 3553-91289 H3	20 20 20
	1/0So	Ovládač zapínací s orientačnou tlejkou¹⁷⁾ Náhradná tlejkka: 3916-22330	biela béžová hnedá	3553-93289 B1 3553-93289 D2 3553-93289 H3	20 20 20
	Classic	10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1/0	Ovládač zapínací¹⁷⁾	biela béžová hnedá	3553-80289 B1 3553-80289 D2 3553-80289 H3	20 20 20
	Classic	10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
			Spínač automatický so snímačom pohybu Spínací prvok: triak Uhol pokrytia: 90° (kužel – pozrite stranu 593, 594) Nastaviteľné hodnoty: prahové osvetlenie (1 - 1 000 lx); oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.) Detekcia pohybu je indikovaná LED diódou. Pracovná teplota: -10 °C až +35 °C 40 - 300 W pre ⚡	biela béžová hnedá	3299C-C12100 B1 3299C-C12100 D2 3299C-C12100 H3
Classic		230 V AC, 2-vodičové pripojenie ³⁶⁾		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:







²⁾ Orientačná tlejkka alebo LED osadená v spínači môže spôsobovať blikanie úsporných svetelných zdrojov (pozrite tiež 2CKA006599A2290 na strane 21).

¹⁷⁾ Spínače 3553 sú určené iba pre elektroinštalácie s pevnými vodičmi; nie sú určené pre priebežnú montáž.

³⁶⁾ Paralelné zapojenie prístrojov nie je dovolené. Nie je možné používať na neohmické záťaže (ovládacie cievky relé, žiarivky, LED a pod.).

Classic

Prístroje kompletne – Snímače pohybu • Zásuvky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
	Spínač automatický so snímačom pohybu Spínací prvok: relé Uhol pokrytia: 90° (kužeľ – pozrite stranu 593, 594) Nastaviteľné hodnoty: prahové osvetlenie (1 - 1 000 lx); oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.) Detekcia pohybu je indikovaná LED diódou. Pracovná teplota: -10 °C až +35 °C 750 W pre ⚡, 500 V·A pre III⚡ 350 V·A pre nekompenzované žiarivky 230 V AC, 3-vodičové pripojenie	biela béžová hnedá	3299C-C22100 B1 3299C-C22100 D2 3299C-C22100 H3	1 1 1	
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom	biela béžová hnedá	5517-2389 B1 5517-2389 D2 5517-2389 H3	20 20 20	
Classic	Typový rad: 5518 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s ochranou pred prepätím Optická signalizácia poruchy.	biela béžová hnedá	5597-2389B1 5597-2389D2 5597-2389H3	1 1 1	
Classic	Technické parametre – pozrite stranu 577. Typový rad: 5598 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná polozapustená s ochrannými kolíkmi¹⁸⁾	biela béžová hnedá	5512-2249 B1 5512-2249 D2 5512-2249 H3	10 10 10	
Classic	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi¹⁸⁾	biela béžová hnedá	5512C-2349 B1 5512C-2349 D2 5512C-2349 H3	10 10 10	
Classic	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s ochranou pred prepätím¹⁸⁾ Optická signalizácia poruchy.	biela béžová hnedá	5592C-2349B1 5592C-2349D2 5592C-2349H3	1 1 1	
Classic	Technické parametre – pozrite stranu 577. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPR 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

Classic

Prístroje stavebnicové – Komunikačná technika • Ostatné prístroje

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 Kryt zásuvky televíznej a rozhlasovej	biela béžová hnedá	5011C-A200 B1 5011C-A200 D2 5011C-A200 H3	10 10 10
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8	
	5011-A3303 Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej a satelitnej	biela béžová hnedá	5011C-A201 B1 5011C-A201 D2 5011C-A201 H3	10 10 10
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8	
	5013U-A00103 Kryt zásuvky telefónnej jednonásobnej	biela béžová hnedá	5013C-A00213 B1 5013C-A00213 D2 5013C-A00213 H3	10 10 10
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8	
	5013U-A00105 Kryt zásuvky telefónnej dvojnásobnej	biela béžová hnedá	5013C-A00215 B1 5013C-A00215 D2 5013C-A00215 H3	10 10 10
Classic			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Svorkovnica päťpólová s krytom S odľahčovacou sponou. Pre pevný prívod 5× 1,5 - 4 mm ² Cu. Pre pohyblivý vývod 5× 1 - 2,5 mm ² Cu.	biela	3938C-A102 B1	20
Classic	16 A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje jednonásobný	biela béžová hnedá	3901C-B10 B1 3901C-B10 D2 3901C-B10 H3	20 20 20
Classic	Pre prístroje stavebnicové.		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:
Telefónne, rozhlasové a televízne zásuvky v kapitole „Komunikačná technika“.

—
Poznámky

A large grid of small dots, intended for taking notes. The grid consists of approximately 25 columns and 40 rows of dots, forming a rectangular area for writing.