

InLine II

熔断器式隔离开关 (条形)



ABB 隆重推出最新一代熔断器式隔离开关 -InLine II 系列。

该系列产品采用最新技术研制开发，不但在性能上确保配电网最高的稳定性和安全性，在操作和维护上还提供了更高级别的人身安全防护。

产品优势

- 具高级别的人身安全防护体现在
 - 安全可靠的ON/OFF操作
 - 熔断器更换位置的设计保证了快速安全操作和维护
- 标准通用的螺栓设计，方便客户灵活接线
- 更有免维护更可靠的V型电缆夹可供选择
- 两种安装深度，ZLBM型节省箱体空间，ZHBM型便于安装电流互感器
- 可选用不锈钢材质，耐腐蚀性更强
- 开放的通讯端口在智能电网中可以帮助实现高级别的通讯

技术参数

ZLBM/ZHBM熔断器式隔离开关型式试验符合EN/IEC 60947-3。

产品型号		ZLBM/ZHBM 00	ZLBM/ZHBM 1	ZLBM/ZHBM 2	ZLBM/ZHBM 3
额定工作电压 Ue	V	400 / 500 / 690	400 / 500 / 690	400 / 500 / 690	400 / 500 / 690
额定工作电流 Ie	A	160 / 160 / 125	250	400	630
额定绝缘电压 Ui	V	1000	1000	1000	1000
额定冲击耐受电压 Uimp	kV	8	8	8	8
熔断器保护下的短路耐受能力	kArms	100	100	100	100
熔断器保护下的短路接通能力	kArms	100	100	100	100
使用类别 (额定接通和分断能力)		AC23B / AC22B / AC21B	AC23B / AC22B / AC21B	AC23B / AC22B / AC21B	AC23B / AC22B / AC21B
额定频率	Hz	50	50	50	50
前盖防护等级	开	IP20	IP20	IP20	IP20
	关	IP30	IP30	IP30	IP30

新型 InLine II 熔断器式隔离开关 (条形)



ON - 合闸位置



OFF - 分闸位置



更换熔断器位置

NH00 - 3 / 160 - 630A



ZLBM00-3P 160A



ZLBM1-1P 250A



ZLBM2-3P 400A



ZLBM3-1P 630A

ZLBM / ZHBM

InLine II系列熔断器式隔离开关有两种安装深度，ZLBM型安装深度小，节省箱体空间；ZHBM型便于安装电流互感器。



ZLBM的安装深度小



ZHBM比ZLBM多了32.5mm的深度，便于安装电流互感器。



电缆连接方式

灵活的电缆连接方式

通用的螺栓设计

ZLBM/ZHBM 123 标配M12的螺栓，安装时可以选择将螺栓从下面穿入或者从上面直接插入（见下图）然后用螺母固定，后者的设计使安装更为简便轻松。

还可选择免维护的V型电缆线夹。



联系我们

www.abb.com.cn

ABB (中国) 客户服务热线

电话：800-820-9696 / 400-820-9696

电邮：cn-ep-hotline@abb.com



ABB电气产品官方微信



ABB电气产品数字营销中心



ABB中国客户服务中心

—
样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。