PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	RP2E15JS-IT		
Sähkö nro	3310150		
I_{nA}=	25A	U_n =	400V
P_n =		P_h =	
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi	

L1,L2,L3,N,PE 25 A

Liitin nro:

NRO	NIMITYS TARKENNUS	A/A	mm²	N	PE
	Pääkytkin (40A)				
1F1		C16A			
1F2		C16A			
1F3		C16A			
2F1		C16A			
2F2		C10A			
2F3		C10A			
4F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30mA				
4F1		C16A			
4F2		C16A			
4F3		C16A			
6F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30mA				
6F1		C16A			
6F2		C16A			
6F3		C10A			
7F1		C10A			
7F2		C10A			
7F3		C10A			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	15 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	300 mm
Korkeus:	900 mm
Syvyys :	102 mm



Työ nro	Ark. koodi	RP2E15JS-IT-F	KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 16.04.2021	Suunn. PP	Tark. JK Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
			Rakennuskohde		Tall.koodi 3310150-K
					Lehti 01 Lehdestä 01
					Piirustus nro