

Tootekataloog | 2015

System pro *E* comfort MISTRAL®

Loo oma isiklik meistriteos!

System pro E comfort MISTRAL41F

Süviskilp N/PE kruviklemmidega



Tehnilised näitajad

- Kaitseaste: IP41
- Materjal: termoplast, hõõgtraaditest GWT 650 °C, halogeenivaba
- Löögitaluvus: IK09
- Värvus: valge RAL9016
- Nimivool In: 4-6-8-12-24 M – 63 A
36 (3x12)-48 M – 100 A
18-36 (2x18)-54-72 M – 125 A
- Temperatuuritaluvus: BPT 70 °C (IEC 60695-10-2)
- Paigalduse temperatuur: -15 °C kuni +60 °C
- Tuleohutuse vastavus standardile IEC 60695-2-11
- Suurused: 4-72 moodulit
- Uksevariandid: läbipaistev-sinine, valge (tellimisel)
- DIN-liistude vahe: 150 mm
- DIN-liistude kaks erinevat paigaldussügavust

Kirjeldus	Mõõtmed L x K x S [mm]	ABB kood
-----------	------------------------------	----------




8 moodulit

MISTRAL41F 8M 12SM	232x250x108	1SLM004101A1202
--------------------	-------------	-----------------



12 moodulit

MISTRAL41F 12M 12SM	320x250x108	1SLM004101A1203
---------------------	-------------	-----------------



18 moodulit

MISTRAL41F 18M 22SM	430x250x108	1SLM004101A1204
---------------------	-------------	-----------------



24 moodulit

MISTRAL41F 24M 32SM	320x435x108	1SLM004101A1205
---------------------	-------------	-----------------

Kirjeldus	Mõõtmed L x K x S [mm]	ABB kood
-----------	------------------------------	----------



36 moodulit

MISTRAL41F 36M 3F 44SM	320x600x108	1SLM004101A1207
------------------------	-------------	-----------------



48 moodulit

MISTRAL41F 48M 64SM	320x735x108	1SLM004101A1208
---------------------	-------------	-----------------



54 moodulit

MISTRAL41F 54M 64SM	430x600x128	1SLM004101A1209
---------------------	-------------	-----------------



72 moodulit

MISTRAL41F 72M 84SM	430x735x128	1SLM004101A1210
---------------------	-------------	-----------------

System pro E comfort MISTRAL41F


Lisatarvikud



Valge uks



Horisontaalne vahesein



Vertikaalne hoidik / toruhoidik



Mooduliava kate



Võtmega lukk



Pimekatted



Kilbiühenduspuks



Kaablihoodik

Kirjeldus	ABB kood	Pakend
Uksed		
Valge uks 4M MISTRAL41F	1SLM004100A1900	1/20
Valge uks 6M MISTRAL41F	1SLM004100A1916	1/20
Valge uks 8M MISTRAL41F	1SLM004100A1902	1/10
Valge uks 12M MISTRAL41F	1SLM004100A1904	1/20
Valge uks 18M MISTRAL41F	1SLM004100A1906	1/20
Valge uks 24M / 48M MISTRAL41F	1SLM004100A1908	1/15
Valge uks 36M MISTRAL41F	1SLM004100A1910	1/10
Valge uks 36M / 72M MISTRAL41F	1SLM004100A1912	1/10
Valge uks 54M MISTRAL41F	1SLM004100A1914	1/5
Lisatarvikud		
Horisontaalne vahesein 12M MISTRAL41F	1SLM004100A1920	1/100
Horisontaalne vahesein 18M MISTRAL41F	1SLM004100A1921	1/100
Vertikaalne hoidik / toruhoidik 12M	1SLM004100A1922	1/20
Vertikaalne hoidik / toruhoidik 18M	1SLM004100A1923	1/15
Mooduliava kate 12M RAL9016	1SLM004100A1929	5/180
Võtmega lukk MISTRAL41F	1SLM004100A1931	20/300
Keskmine pimekate 12M MISTRAL41F	1SLM004100A1945	1/20
Pimekate 12M MISTRAL41F	1SLM004100A1946	1/20
Keskmine pimekate 18M MISTRAL41F	1SLM004100A1947	1/30
Pimekate 18M MISTRAL41F	1SLM004100A1948	1/30
Kilbiühenduspuks	1SLM004100A1949	1/50
Kaablihoodik	1SLM004100A1942	1/30

System pro E comfort MISTRAL41W

Pindpaigaldatav kilp N/PE kruviklemmidega



Tehnilised näitajad

- Kaitseaste: IP41
- Materjal: termoplast, hõõggraaditest GWT 650 °C, halogeenivaba
- Löögitaluvus: IK08
- Värvus: valge RAL9016
- Nimivool In: 63 A
- Temperatuuritaluvus: BPT 70 °C (IEC 60695-10-2)
- Paigalduse temperatuur: -15 °C kuni +60 °C
- Tuleohutuse vastavus standardile IEC 60695-2-11
- Suurused: 2-72 moodulit, (2-mooduline ilma ukseta)
- Uksevariandid: läbipaistev-sinine, valge (tellimisel)
- DIN-liistude vahe: 125 mm

Kirjeldus	Mõõtmed L x K x S [mm]	ABB kood
-----------	------------------------------	----------



8 moodulit

MISTRAL41W 8M 12SM	202x257x120	1SPE007717F0321
--------------------	-------------	-----------------



12 moodulit

MISTRAL41W 12M 12SM	292x257x120	1SPE007717F0421
---------------------	-------------	-----------------



18 moodulit

MISTRAL41W 18M 22SM	382x257x120	1SPE007717F0821
---------------------	-------------	-----------------



24 moodulit

MISTRAL41W 24M 32SM	292x382x120	1SPE007717F0521
---------------------	-------------	-----------------

Kirjeldus	Mõõtmed L x K x S [mm]	ABB kood
-----------	------------------------------	----------



36 moodulit

MISTRAL41W 36M 3F 44SM	292x507x120	1SPE007717F0621
------------------------	-------------	-----------------



48 moodulit

MISTRAL41W 48M 64SM	292x656x120	1SPE007717F0721
---------------------	-------------	-----------------



54 moodulit

MISTRAL41W 54M 64SM	382x507x120	1SPE007717F1021
---------------------	-------------	-----------------



72 moodulit

MISTRAL41W 72M 84SM	382x656x120	1SPE007717F1121
---------------------	-------------	-----------------

System pro E comfort MISTRAL41W

Lisatarvikud



Valge uks



Võtmega lukk



Läbiviik



Sildihoidik



Vahesein



Mooduliava kate

Kirjeldus	ABB kood	Pakend
Uksed		
Valge uks 4M MISTRAL41W	1SPE007717F9900	1/24
Valge uks 8M MISTRAL41W	1SPE007717F9901	1/14
Valge uks 12M MISTRAL41W	1SPE007717F9902	1/14
Valge uks 24/48M MISTRAL41W	1SPE007717F9903	1/15
Valge uks 36M (3 rida) MISTRAL41W	1SPE007717F9904	1/18
Valge uks 18M MISTRAL41W	1SPE007717F9905	1/14
Valge uks 36/72M (2 rida) MISTRAL41W	1SPE007717F9906	1/18
Valge uks 54M MISTRAL41W	1SPE007717F9907	1/18
Lisatarvikud		
Võtmega lukk (valge) LMW	1SPE007715F5009	1
Võtmega lukk (hall) LMG	1SPE007715F5011	1
Võtmega lukk (sinine) LMB	1SPE007715F5010	1
Läbiviik	1SPE007715F5111	1
Sildihoidik 12M MISTRAL41W	1SPE007715F5012	5
Sildihoidik 18M MISTRAL41W	1SPE007715F5018	5
Vahesein 12M MISTRAL41W	1SPE007715F5112	5
Vahesein 18M MISTRAL41W	1SPE007715F5118	5
Mooduliava kate 12M GWT 650 MISTRAL41W	1SPE007715F5650	5/180
Mooduliava kate 12M GWT 750 MISTRAL41W	1SPE007715F5750	5/180

System pro E comfort MISTRAL65

Pindpaigaldatav kilp N/PE kruviklemmidega



Tehnilised näitajad

- Kaitseaste: IP65
- Materjal: termoplast, hõõgtraaditest GWT 650 °C, halogeenivaba
- Löögitaluvus: IK09
- Värvus: hall RAL7035
- Nimivool In: 4-12M – 63 A
18-72M – 125A
- Temperatuuritaluvus: BPT 70 °C (IEC 60695-10-2)
- Paigalduse temperatuur: -25 °C kuni +60 °C
- Tuleohutuse vastavus standardile IEC 60695-2-11
- Suurused: 4-72 moodulit
- Uksevariandid: läbipaistev-sinine, valge (tellimisel)
- DIN-liistude vahe: 125 ja 150 mm
- DIN-liistude kaks erinevat paigaldussügavust

Kirjeldus	Mõõtmed L x K x S [mm]	ABB kood
-----------	------------------------------	----------



8 moodulit

MISTRAL65 8M 12SM	232x250x154	1SLM006501A1201
-------------------	-------------	-----------------



12 moodulit

MISTRAL65 12M 22SM	320x250x155	1SLM006501A1202
--------------------	-------------	-----------------



18 moodulit

MISTRAL65 18M 32SM	430x250x155	1SLM006502A1203
--------------------	-------------	-----------------



24 moodulit

MISTRAL65 24M 42SM	320x435x155	1SLM006502A1204
--------------------	-------------	-----------------



36 moodulit

MISTRAL65 36M 2F 52SM	430x435x155	1SLM006501A1205
-----------------------	-------------	-----------------

Kirjeldus	Mõõtmed L x K x S [mm]	ABB kood
-----------	------------------------------	----------



36 moodulit

MISTRAL65 36M 3F 42SM	320x600x155	1SLM006501A1206
-----------------------	-------------	-----------------



48 moodulit

MISTRAL65 48M 52SM	320x735x155	1SLM006501A1207
--------------------	-------------	-----------------



54 moodulit

MISTRAL65 54M 52SM	430x600x155	1SLM006501A1208
--------------------	-------------	-----------------



72 moodulit


MISTRAL65 72M 52SM	430x735x155	1SLM006501A1209
--------------------	-------------	-----------------

System pro E comfort MISTRAL65

Lisatarvikud



Valge uks



Montaažiplaat



Pimekatted



Seinakinnitusklambrid



Mooduliava kate



Võtmega lukk



Kummist läbiviik



Kaablikanalikate



Kilbiühenduspuks

Kirjeldus	ABB kood	Pakend
Uksed		
Valge uks 4M MISTRAL65	1SLM006500A1900	1/15
Valge uks 8M MISTRAL65	1SLM006500A1902	1/20
Valge uks 12M MISTRAL65	1SLM006500A1904	1/10
Valge uks 18M MISTRAL65	1SLM006500A1906	1/20
Valge uks 24M / 48M MISTRAL65	1SLM006500A1908	1/6
Valge uks 36M MISTRAL65	1SLM006500A1910	1/10
Valge uks 36M / 72M MISTRAL65	1SLM006500A1912	1/14
Valge uks 54M MISTRAL65	1SLM006500A1914	1/8
Lisatarvikud		
Montaažiplaat 12M MISTRAL65	1SLM006500A1920	1/12
Montaažiplaat 2x12M MISTRAL65	1SLM006500A1921	1/4
Montaažiplaat 18M MISTRAL65	1SLM006500A1922	1/8
Montaažiplaat 2x18M MISTRAL65	1SLM006500A1923	1/4
Keskmine pimekate 12M MISTRAL65	1SL M006500A1945	1/15
Pimekate 12M MISTRAL65	1SL M006500A1946	1/20
Keskmine pimekate 18M MISTRAL65	1SL M006500A1947	1/30
Pimekate 18M MISTRAL65	1SL M006500A1948	1/30
Seinakinnitusklambrid (4 tk) MISTRAL65	1SLM006500A1927	1/30
Mooduliava kate 12M MISTRAL65	1SLM006500A1929	5/180
Plommimisvahend MISTRAL65	1SLM006500A1950	1/50
Võtmega lukk MISTRAL65	1SLM006500A1931	1/10
Kummist läbiviik Ø 16	1SL M006500A1935	10/100
Kummist läbiviik Ø 20	1SL M006500A1936	10/100
Kummist läbiviik Ø 25	1SL M006500A1937	10/100
Kummist läbiviik Ø 32	1SL M006500A1938	5/50
Kaablikanali kate MISTRAL65	1SL M006500A1942	1/10
Kilbiühenduspuks Ø 28,5 MISTRAL65	1SL M006500A1949	10/400

Kontakt

ABB AS

Madalpingeseadmete üksus

Aruküla tee 83

75301 Jüri, Rae vald,

Harjumaa, Eesti

Tel +372 5680 1800

contact.center@ee.abb.com

www.abb.ee/lowvoltage → Kilbikestad

→ Consumer Units [EN]



9AKK106354A1B49