


Τυποποιημένοι επίτοιχοι μεταλλικοί πίνακες, CA

Η νέα σειρά πιο έξυπνη & ευέλικτη από ποτέ


Η ιδανική λύση για εγκατάσταση σε επαγγελματικές εφαρμογές όπως κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή σχολεία όπου απαιτούνται μεγάλοι πίνακες με πολλά στοιχεία, υψηλή αντοχή σε χρήση και δυνατότητα αναχωρήσεων πολλαπλών καλωδίων και σωλήνων. Είναι κατάλληλοι για διανομές ονομαστικής έντασης 125 A και διαθέτουν βαθμό προστασίας IP 44 και αντοχή σε κρούση IK 07. Διατίθενται με διάφανη ή μεταλλική αδιάφανη πόρτα που τοποθετείται χωρίς εργαλεία και έχει άνοιγμα 120° για άνετη εργασία στο εσωτερικό του πίνακα.

Ανάλογα με τον τύπο τους μπορούν να δεχτούν έως και 240 στοιχεία πλάτους 17,5 mm, ενώ η αξονική απόσταση μεταξύ των ραγών είναι 125 mm.

Η καλωδίωση των υλικών γίνεται εύκολα χάρη στον άνετο χώρο, στον μεγάλο αριθμό προτρυπημένων οπών και την δυνατότητα εισαγωγής των καλωδίων από διαφορετικές πλευρές του πίνακα.



— 50% μεγαλύτερες φλάντζες με τον μεγαλύτερο αριθμό προτρυπημένων οπών για είσοδο σωλήνων & καλωδίων που έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ!



— Ευέλικτη είσοδος καλωδίων από την πάνω και την κάτω πλευρά του πίνακα με τη χρήση των τυποποιημένων φλαντζών.



— Εύκολη εγκατάσταση της πόρτας χωρίς εργαλεία.



— Καινοτομικά κανάλια για όδευση καλωδίων στο επάνω και κάτω μέρος του πίνακα καθώς και πλευρικά για βέλτιστη οργάνωση των καλωδίων και επαγγελματική εμφάνιση.





CA23V



CA25VT

Επίτοιχοι μεταλλικοί πίνακες διανομής IP 44, Comfortline CA

Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 61439-1/-3 από φύλλα χάλυβα, με επίστρωση από σκόνη λευκού χρώματος RAL 9016. Κλάση ηλεκτρικής μόνωσης II. Είναι κατάλληλοι για κτιριακές εφαρμογές όπως εμπορικά κτίρια, κτίρια γραφείων, σχολεία, κατοικίες κλπ, μέχρι τα 125 A. Με μικρό βάθος μόλις 160 mm αλλά πολύ χώρο για όδευση καλωδίων και άνετη εργασία. Διαθέτουν απόσταση μεταξύ των ραγών 125 mm και διατίθενται σε εκδόσεις με 1, 2, 3 ή 4 στήλες και χωρητικότητα έως και 240 στοιχεία. Η πόρτα του πίνακα ανοίγει μέχρι και 120° για εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό και η εγκατάσταση της γίνεται εύκολα και γρήγορα χωρίς εργαλεία. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ μεταλλικής αδιάφανης ή διάφανης πόρτας.

Σειρές	Στήλες	Αριθμός στοιχείων Πλάτους 17,5 mm	Διαστάσεις Π x Υ x Β mm	Στοιχεία για παραγγελία		Τιμή (€)
				Τύπος	Κωδικός	
Επίτοιχοι πίνακες με αδιάφανη μεταλλική πόρτα						
3	2	72	550 x 500 x 160	CA23V	706918	222,83
4	1	48	300 x 650 x 160	CA14V	706915	171,27
4	2	96	550 x 650 x 160	CA24V	706919	245,78
4	3*	144	800 x 650 x 160	CA34V	706924	316,08
5	1	60	300 x 800 x 160	CA15V	706916	211,12
5	2	120	550 x 800 x 160	CA25V	706920	293,36
5	4*	240	1.050 x 800 x 160	CA45V	706929	473,30
6	1	72	300 x 950 x 160	CA16V	706917	225,19
6	2	144	550 x 950 x 160	CA26V	706921	313,20
6	3*	216	800 x 950 x 160	CA36V	706926	414,64
Επίτοιχοι πίνακες με διάφανη πόρτα						
3	2	72	550 x 500 x 160	CA23VT	706935	268,04
4	1	48	300 x 650 x 160	CA14VT	706932	231,11
4	2	96	550 x 650 x 160	CA24VT	706936	288,53
5	1	60	300 x 800 x 160	CA15VT	706933	266,29
5	2	120	550 x 800 x 160	CA25VT	706937	319,03
6	1	72	300 x 950 x 160	CA16VT	706934	282,67
6	2	144	550 x 950 x 160	CA26VT	706938	349,32

Εξαρτήματα επίτοιχων μεταλλικών πινάκων διανομής, CA

Περιγραφή	Στοιχεία για παραγγελία		Τιμή (€)
	Τύπος	Κωδικός	
Κλειδαριά με 2 κλειδιά για πόρτα πινάκων CA	CZT2	707096	19,35
Βάση στήριξης κλεμμένων πινάκων CA	ZK19	707097	4,00
Κλέμμα ουδετέρου με βίδες 5 x 16 mm ² + 6 x 6 mm ²	NK/S11	73638	3,29
Κλέμμα γείωσης με βίδες 5 x 16 mm ² + 6 x 6 mm ²	PEK/S11	73643	3,29


01 Αποσπώμενο patch panel keystone με 6 ή 12 εξόδους

02 Πολύμπριζο πίνακα με 3 εξόδους για τροφοδοσία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί μέσα στον πίνακα (π.χ. ethernet switch, router, κ.α.)

* Οι πίνακες τριών και τεσσάρων στηλών διαθέτουν δύο πόρτες.

Εκδόσεις πινάκων Media

Διαθέτουν δυνατότητα τοποθέτησης patch panel μέσα στον πίνακα διανομής, πολυδιακόπτη για διανομή σήματος SAT-TV, διανομείς εικόνας-ήχου ή οποιουδήποτε τύπου ηλεκτρονικό εξοπλισμό όπως internet routers, access points, ethernet switch, κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.



01




02

Τυποποιημένοι χωνευτοί μεταλλικοί πίνακες, U


Οι λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά

Οι πίνακες διανομής U χρησιμοποιούνται κυρίως για διανομές μέχρι 125 A σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία και κατοικίες. Είναι κατασκευασμένοι από χαλυβοέλασμα πάχους 1 mm.

Οι χωνευτοί πίνακες U εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας IP 31 και άνοιγμα πόρτας που φθάνει τις 130°. Διαθέτουν αφαιρούμενο πλαίσιο για συναρμολόγηση των υλικών εκτός πίνακα. Η χωρητικότητά τους, ανάλογα με τον τύπο, μπορεί να φτάσει τα 240 στοιχεία πλάτους 17,5 mm.



— Το βάθος εντοιχισμού στους χωνευτούς πίνακες "U" είναι 120 mm και, με τη χρήση του κατάλληλου σετ στηριγμάτων (ZKV200P4), μπορούν να εγκατασταθούν σε ψευδότοιχους από γυψοσανίδα.



— Η αξονική απόσταση μεταξύ των ραγών τους είναι 125 mm. Περιλαμβάνουν μπάρες ουδετέρου και γείωσης N / PE ταχείας σύνδεσης. Τα μονόκλινα καλώδια εισάγονται στην υποδοχή με απλό σπρώξιμο μέσα στον σφιγκτήρα χωρίς βίδωμα.



— Οι πίνακες διανομής U χαρακτηρίζονται από την υψηλή τους αισθητική. Η πρόσοψή τους διαθέτει ελαφρώς κεκλιμένες πλευρές που τους προσδίδουν ιδιαίτερη ομορφιά.





U42



U42TE



ZKV200P4



ZB111



ZK13



NK/S11



PEK/S11

Χωνευτοί μεταλλικοί πίνακες διανομής IP 31, U

Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60439-1. Κλάση ηλεκτρικής μόνωσης II. Είναι κατάλληλοι για διανομές μέχρι 125 A σε εμπορικά κέντρα και επαγγελματικούς χώρους. Παρέχουν δυνατότητα επιλογής μεταξύ διάφανης και αδιάφανης λευκής πόρτας.

Η αξονική απόσταση μεταξύ ραγών είναι 125 mm.

Εντοιχίζονται σε ψευδότοιχους από γυψοσανίδες με τη χρήση του ειδικού εξαρτήματος ZKV200P4. Το πλαίσιο στήριξης των υλικών είναι αφαιρετό.

Παραδίδονται με: κλέμμες ουδετέρου και γείωσης, φλάντζες διέλευσης καλωδίων, καλύμματα κενών θέσεων και ταινίες σήμανσης κυκλωμάτων.

Οι πίνακες τριών και τεσσάρων στηλών διαθέτουν δύο πόρτες.

Σειρές	Στήλες	Αριθμός στοιχείων Πλάτους 17,5 mm	Διαστάσεις Π x Υ x Β ¹⁾ mm	Στοιχεία για παραγγελία		Τιμή (€)
				Τύπος	Κωδικός	
Χωνευτοί πίνακες με αδιάφανη λευκή πόρτα						
3	2	72	604 x 544 x 120	U32	24591	269,10
4	2	96	604 x 694 x 120	U42	24592	281,70
4	3 *	144	854 x 694 x 120	U43	43964	424,04
5	1	60	354 x 844 x 120	U51	43965	251,05
5	2	120	604 x 844 x 120	U52	24593	342,51
5	3 *	180	854 x 844 x 120	U53	43966	475,60
5	4 *	240	1.104 x 844 x 120	U54E	43967	596,43
6	1	72	354 x 994 x 120	U61	43968	302,55
6	2	144	604 x 994 x 120	U62	24594	385,31
6	3 *	216	854 x 994 x 120	U63E	43969	511,97
Χωνευτοί πίνακες με διάφανη πόρτα						
3	2	72	604 x 544 x 120	U32TE	24599	320,82
4	2	96	604 x 694 x 120	U42TE	24600	324,53
5	1	60	354 x 844 x 120	U51TE	43970	313,20
5	2	120	604 x 844 x 120	U52TE	24601	435,58
6	1	72	354 x 994 x 120	U61TE	43971	370,66
6	2	144	604 x 994 x 120	U62TE	24602	438,08

Εξαρτήματα χωνευτών μεταλλικών πινάκων διανομής, U

Περιγραφή	Στοιχεία για παραγγελία		Τιμή (€)
	Τύπος	Κωδικός	
Σετ στήριξης χωνευτών πινάκων σε ψευδότοιχο	ZKV200P4	24612	24,65
Κλειδαριά με 2 κλειδιά για πόρτα πινάκων U	ZB111	41773	19,35
Βάση στήριξης κλεμμών	ZK13	74219	4,00
Κλέμμα ουδετέρου με βίδες 5 x 16 mm ² + 6 x 6 mm ²	NK/S11	73638	3,29
Κλέμμα γείωσης με βίδες 5 x 16 mm ² + 6 x 6 mm ²	PEK/S11	73643	3,29

1) Β: Βάθος εντοιχισμού.

* Οι πίνακες τριών και τεσσάρων στηλών διαθέτουν δύο πόρτες.