

Přehled základních produktů nejen pro domovní aplikace Jističe, proudové chrániče a příslušenství

Základní výhody

- dvojitá svorka pro samostatné napájení přípojníc a vodiče
- připojení rozdílných průřezů vodičů
- až 4 vodiče do jedné svorky
- jazýčkové přípojnice
- šrouby zajištěné proti ztrátě
- indikace reálné polohy kontaktů (ukazatel stavu)
- dostupné charakteristiky B,C,D,K a Z pro všechny řady jističů
- certifikace dle ČSN EN 60898-1 a ČSN EN 60947-2
- snadné zacvaknutí
- nesmazatelný laserový potisk

Jističe řady S200 (Vypínací schopnost 6 kA)

Počet pólů	Charakteristika	Jmenovitý proud	Objednáací číslo	Typ
1	B	6 A	2CDS251001R0065	S201-B6
1	B	10 A	2CDS251001R0105	S201-B10
1	B	13 A	2CDS251001R0135	S201-B13
1	B	16 A	2CDS251001R1165	S201-B16
1	B	20 A	2CDS251001R0205	S201-B20
1	B	25 A	2CDS251001R0255	S201-B25
1	B	32 A	2CDS251001R0325	S201-B32
1	B	40 A	2CDS251001R0405	S201-B40
1	B	63 A	2CDS251001R0635	S201-B63
3	B	6 A	2CDS253001R0065	S203-B6
3	B	10 A	2CDS253001R0105	S203-B10
3	B	13 A	2CDS253001R0135	S203-B13
3	B	16 A	2CDS253001R0165	S203-B16
3	B	20 A	2CDS253001R0205	S203-B20
3	B	25 A	2CDS253001R0255	S203-B25
3	B	32 A	2CDS253001R0325	S203-B32
3	B	40 A	2CDS253001R0405	S203-B40
3	B	63 A	2CDS253001R0635	S203-B63
1	C	6 A	2CDS251001R0064	S201-C6
1	C	10 A	2CDS251001R0104	S201-C10
1	C	13 A	2CDS251001R0134	S201-C13
1	C	16 A	2CDS251001R0164	S201-C16
1	C	20 A	2CDS251001R0204	S201-C20
1	C	25 A	2CDS251001R0254	S201-C25
1	C	32 A	2CDS251001R0324	S201-C32
1	C	40 A	2CDS251001R0404	S201-C40
1	C	63 A	2CDS251001R0634	S201-C63
3	C	6 A	2CDS253001R0064	S203-C6
3	C	10 A	2CDS253001R0104	S203-C10
3	C	13 A	2CDS253001R0134	S203-C13
3	C	16 A	2CDS253001R0164	S203-C16
3	C	20 A	2CDS253001R0204	S203-C20
3	C	25 A	2CDS253001R0254	S203-C25
3	C	32 A	2CDS253001R0324	S203-C32
3	C	40 A	2CDS253001R0404	S203-C40
3	C	63 A	2CDS253001R0634	S203-C63

Přehled základních produktů nejen pro domovní aplikace Jističe, proudové chrániče a příslušenství

Proudové chrániče řady F200 (Typ AC- pro střídavý reziduální proud)



Počet pólů	Citlivost	Jmenovitý proud	Objednávací číslo	Typ
2	30 mA	25 A	2CSF202001R1250	F202AC-25/0,03
2	30 mA	40 A	2CSF202001R1400	F202AC-40/0,03
2	30 mA	63 A	2CSF202001R1630	F202AC-63/0,03
2	300 mA	25 A	2CSF202001R3250	F202AC-25/0,3
2	300 mA	40 A	2CSF202001R3400	F202AC-40/0,3
2	300 mA	63 A	2CSF202001R3630	F202AC-63/0,3
4	30 mA	25 A	2CSF204001R1250	F204AC-25/0,03
4	30 mA	40 A	2CSF204001R1400	F204AC-40/0,03
4	30 mA	63 A	2CSF204001R1630	F204AC-63/0,03
4	300 mA	25 A	2CSF204001R3250	F204AC-25/0,3
4	300 mA	40 A	2CSF204001R3400	F204AC-40/0,3
4	300 mA	63 A	2CSF204001R3630	F204AC-63/0,3

Přípojnice



Počet modulů	mm ²	Sled fází	Koncové krytky	Objednávací číslo	Typ
12	10	L1-L1....	Obsahuje	2CDL210001R1012	PS1/12
60	10	L1-L1....	PS-END 0	2CDL210001R1060	PS1/60
12	10	L1-L2-L3-L1....	Obsahuje	2CDL230001R1012	PS3/12
60	10	L1-L2-L3-L1....	PS-END	2CDL230001R1060	PS3/60
12	10	L1-L2-L3-N-L1-L2-L3-L1...	Obsahuje	2CDL230002R1012	PS3/12FI

Koncové krytky přípojnic

				2CDL200001R0004	PS-END 0
				2CDL200001R0001	PS-END

Zkrácená verze katalogu ABB/NN 0901CZ_062015

ABB s. r. o., divize Výrobky nízkého napětí

Heršpická 13, 619 00 Brno

tel.: 543 145 405

e-mail: jiri.vasinka@cz.abb.com

Kontaktní centrum: 800 312 222

www.abb.cz/nizkenapeti