


CEM de Niessen

Puesto de trabajo



Puesto de superficie de 3 columnas con 2 Bases + 2 Bases rojas + 4 RJ45




Tabla	Uds	Referencia	Descripción
Zócalo	1	T1193 BL	Zócalo de superficie 3 columnas blanco
Embellecedor	1	T1173 BL	Marco embellecedor 3 columnas blanco
Mecanismos	1	T1088 BL	Base enchufe doble 2P+ TT
Mecanismos	1	T1088 RJ	Base enchufe roja doble 2P+ TT
Mecanismos	1	T1016.4 BL	Soporte conectores inform. 4 ventanas con persiana
Mecanismos	4	2016	Soporte para sistema Keystone, 3M y AMP

Puesto de empotrar de 4 columnas con 4 Bases + 2 RJ45+ HDMI + USB Cargador + Interr. Magneto-diferen




Tabla	Uds	Referencia	Descripción
Caja	1	T1094	Caja empotrar con bastidor 4 columnas
Embellecedor	1	T1174 PL	Marco embellecedor 4 columnas plata
Mecanismos	2	T1088 PL	Base enchufe doble 2P+ TT
Mecanismos	1	T1016.3 PL	Soporte conectores inform. 2 ventanas c/pers
Mecanismos	2	2016	Soporte para sistema Keystone, 3M y AMP
Mecanismos	1	T1000	Adaptador mecanismos modulares
Mecanismos	1	N2155.71 PL	Toma HDMI hembra-hembra c/ latiguillo
Mecanismos	1	N2185.2 PL	Cargador USB simple 1x 2A/5V
Mecanismos	1	N2234.2 PL	Interruptor 10A



CEM de Niessen

Puesto de trabajo

T1XX sólo compatibles con T1XX y N2XX

Configura la solución en 3 pasos:

1. ELIGE EL NÚMERO DE COLUMNAS Y EL TIPO DE INSTALACIÓN (SUPERFICIE O EMPOTRAR)

	3 columnas	4 columnas	5 columnas
Marco	 T1173 BL / PL / TT	 T1174 BL / PL / TT	 T1175 BL / PL / TT
Zócalo	 T1193 BL / PL	 T1194 BL / PL	 T1195 BL / PL
Caja empotrar	 T1093	 T1094	
Tapa abatible (Opcional)	 T1173.5	 T1174.5	 T1175.5

2. RELLENA CADA COLUMNA CON UNA BASE-SOPORTE DOBLE

	Bases doble de enchufe	Soportes informáticos sin toma 2R45	4RJ45	Adaptador C. DIN	Adaptador mecanismo
Bases	 2 BE T1088 BL/PL  2 BE SAI T1088 RJ/RP	 Plano s/per T1016.1 BL/PL Plano c/per T1016.3 BL/PL: A 45° s/per T1016.5 BL/PL A 45° c/per T1016.7 BL/PL	 Plano s/per T1016.2 BL/PL Plano c/per T1016.4 BL/PL: A 45° s/per T1016.6 BL/PL A 45° c/per T1016.8 BL/PL	 Adaptador DIN T1034 BL/PL	 Adaptador T1000
Accesorios	 Lámpara 6192 BL	 Keystone, 3M y AMP 2016  Systimax 2016.1	 Panduit 2016.2  R&M 2016.3		

3. ELIGE MECANISMO DE ZENIT INSERTABLES EN EL T1000

	1 Módulo Zenit N2100	2 Módulos Zenit N2200
Enchufes		 Enchufe SCHUKO pro. int. N2288  Enchufe SCHUKO conex. auto. N2288.6  Enchufe SCHUKO con tapa N2288.1  Enchufe SCHUKO bipolar N2203  Enchufe SCHUKO circuitos espec. N2288 NA/VD/RJ
Datos	 Toma TV tipo F N2150  Toma teléfono N2117.6  Tapa conector N2118.1	 Toma TV-R/SAT N2251.X  Toma de TL6 cont. N2217.6  Tapa 1 conector N2218.1  Tapa 2 conectores N2218.2
Voz	 2RCA N2155.2  3RCA N2155.3  Mini-jack N2155.4  VGA N2155.5  HDMI latiguillo N2155.71  USB latiguillo N2155.91	 Toma altavoz por borna N2257.1
Cargador USB	 Cargador USB N2185  Cargador USB N2185.2	 Cargador USB N2285
Varios	 Tapa ciega N2100  Salida de cable N2107  Portafusibles N2108  Zumbador N2119	 Tapa ciega N2200  Salida de cable N2207  Portafusibles N2208  Zumbador N2219  Protección magnet. y dif. N2234.1, N2234.2, N2234.3
Interruptor	 Interrup. mono. N2101  Interrup. bi. N2101.2  Conmutador N2102  Pulsador luz N2104.2  Pulsador norm. cerrado N2104.6	 Interrup. mono. N2201  Interrup. bi. N2201.2  Conmutador N2202  Pulsador luz N2204.2  Pulsador norm. cerrado N2204.6
Regulador		 Reg. de puls. N2260  Reg. universal de pulsación N2260.1  Reg. girat./puls. N2260.2  Reg. girat. LED N2260.3  Interrup. temp. triac N2262.1

