



Tango®

Baví celú rodinu. Farebná hra, ktorú si môžete spoločne kedykoľvek zahrať. Elegantné, ako farby kvetov, ktoré máte radi. Tango® je rodinným výberom so všetkým, čo potrebujete.



—
biela



—
šedá



—
slonová kosť



—
béžová



—
hnedá



—
čierna



—
dymová šedá



—
vresová červená



Tango

Tango®


Spínače

	Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý Pre spínače radenia 1, 6, 7. Pre ovládače radenia 1/0, 6/0.			
	3559-A06345		biela	3558A-A651 B	20
	3559-A07345		slonová kosť	3558A-A651 C	20
	3559-A91345		šedá	3558A-A651 S	20
	3559-A86345		béžová	3558A-A651 D	20
	3558-A01340		hnedá	3558A-A651 H	20
	3558-A06340		čierna	3558A-A651 N	20/1
	3558-A07340		dymová šedá	3558A-A651 S2	20
	3558-A91342		vresová červená	3558A-A651 R2	20
	Tango®			12345678	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s popisovým poľom Pre spínače radenia 1, 6, 7. Pre ovládače radenia 1/0, 6/0.			
	3559-A06345		biela	3558A-A00620 B	10
	3559-A07345		slonová kosť	3558A-A00620 C	10/1
	3559-A91345		šedá	3558A-A00620 S	10/1
	3559-A86345		béžová	3558A-A00620 D	10/1
	3558-A01340		hnedá	3558A-A00620 H	10/1
	3558-A06340		čierna	3558A-A00620 N	10/1
	3558-A07340		dymová šedá	3558A-A00620 S2	10/1
	3558-A91342		vresová červená	3558A-A00620 R2	10/1
	Tango®			12345678	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s čírym priezorom Pre spínače radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pre ovládače radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).			
	3559-A21345		biela	3558A-A653 B	20
	3559-A06345		slonová kosť	3558A-A653 C	20
	3559-A25345		šedá	3558A-A653 S	20
	3559-A07345		béžová	3558A-A653 D	20
	3559-A91345		hnedá	3558A-A653 H	20
	3559-A86345		čierna	3558A-A653 N	20/1
	3558-A01340		dymová šedá	3558A-A653 S2	20
	3558-A21342		vresová červená	3558A-A653 R2	20
	Tango®			12345678	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s popisovým poľom, s čírym priezorom Pre spínače radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pre ovládače radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).			
	3559-A21345		biela	3558A-A610 B	20
	3559-A06345		slonová kosť	3558A-A610 C	20/1
	3559-A25345		šedá	3558A-A610 S	20/1
	3559-A07345		béžová	3558A-A610 D	20/1
	3559-A91345		hnedá	3558A-A610 H	20/1
	3559-A86345		čierna	3558A-A610 N	20/1
	3558-A01340		dymová šedá	3558A-A610 S2	20/1
	3558-A21342		vresová červená	3558A-A610 R2	20/1
	Tango®			12345678	
	3558A-A00620 ..	Pole popisové Pre kryt jednoduchý s popisovým poľom.			
	3558A-A610 ..			3558A-A27	50/10
	Tango®			12345678	
	3558A-A00620 ..	Pole popisové so symbolom zvončeka Pre kryt jednoduchý s popisovým poľom.			
	3558A-A610 ..			3558A-A27/1	50/10
	3558A-A00620 ..	Pole popisové so symbolom svetla Pre kryt jednoduchý s popisovým poľom.			
	3558A-A610 ..			3558A-A27/2	50/10
	Tango®			12345678	

Poznámky:

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
3559-A02345 3558-A02340	Kryt jednoduchý s potlačou, s čírym priezorom Pre spínače radenia 2S (2).	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3558A-A655 B 3558A-A655 C 3558A-A655 S 3558A-A655 D 3558A-A655 H 3558A-A655 N 3558A-A655 S2 3558A-A655 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Tango®					
1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potlačou, s čírym priezorom Pre spínače radenia 3S (3). Je možné kombinovať s tlejivkou 3916-62220 (upevňuje sa do prídržnej dosky krytu).	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3558A-A00933 B 3558A-A00933 C 3558A-A00933 S 3558A-A00933 D 3558A-A00933 H 3558A-A00933 N 3558A-A00933 S2 3558A-A00933 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	Kryt delený Pre spínače radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pre ovládač radenia 1/0+1/0.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3558A-A652 B 3558A-A652 C 3558A-A652 S 3558A-A652 D 3558A-A652 H 3558A-A652 N 3558A-A652 S2 3558A-A652 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	20 20 20 20 20 20/1 20 20	
Tango®					
3559-A92445	Kryt spínača kartového	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3559A-A00700 B 3559A-A00700 C 3559A-A00700 S 3559A-A00700 D 3559A-A00700 H 3559A-A00700 N 3559A-A00700 S2 3559A-A00700 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
TV+R 5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614	Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej (a satelitnej)	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5011A-A00300 B 5011A-A00300 C 5011A-A00300 S 5011A-A00300 D 5011A-A00300 H 5011A-A00300 N 5011A-A00300 S2 5011A-A00300 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10/1	
TV+R+SAT 5011-A3303					
Tango®					
5013U-A00103	Kryt zásuvky telefónnej jednonásobnej	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5013A-A00213 B 5013A-A00213 C 5013A-A00213 S 5013A-A00213 D 5013A-A00213 H 5013A-A00213 N 5013A-A00213 S2 5013A-A00213 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
5013U-A00105	Kryt zásuvky telefónnej dvojnásobnej	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5013A-A00215 B 5013A-A00215 C 5013A-A00215 S 5013A-A00215 D 5013A-A00215 H 5013A-A00215 N 5013A-A00215 S2 5013A-A00215 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					

Poznámky:

	Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks		
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť			
	5013U-A00151	Kryt zásuvky ISDN koncovej jednonásobnej	biela slonová kosť šedá béžová čierna	5013A-A00251 B 5013A-A00251 C 5013A-A00251 S 5013A-A00251 D 5013A-A00251 N	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1		
	Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8			
		5013U-A00152	Kryt zásuvky ISDN priebežnej dvojnásobnej	biela slonová kosť šedá béžová čierna	5013A-A00252 B 5013A-A00252 C 5013A-A00252 S 5013A-A00252 D 5013A-A00252 N	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
		Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
			2CKA000230A0403 2CKA000230A0404 2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0094	Kryt zásuvky reproduktorovej, komunikačnej priamej alebo prístroja nabíjacieho USB Pre stereofónnu reproduktorovú zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pre komunikačné zásuvky HDMI, USB, VGA alebo pre nabíjací prístroj USB.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5014A-A00040 B 5014A-A00040 C 5014A-A00040 S 5014A-A00040 D 5014A-A00040 H 5014A-A00040 N 5014A-A00040 S2 5014A-A00040 R2	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Tango®					1 2 3 4 5 6 7 8		
				Regulátor hlasitosti Vstupné nf napätie: max. 100 V _{eff} Regulovaný výstupný nf výkon: 0–5 W	biela slonová kosť šedá béžová	5016A-A10100 B 5016A-A10100 C 5016A-A10100 S 5016A-A10100 D	1 1 1 1
			Tango®	Hĺbka zabudovania: 12 mm Typové číslo: RH5		1 2 3 4 5 6 7 8	
				Regulátor hlasitosti s núteným počúvaním Vstupné nf napätie: max. 100 V _{eff} Regulovaný výstupný nf výkon: 0–5 W Výkonový prenos pri nútenom počúvaní: max. 6 W Ovládacie napätie pre nútené počúvanie: 12 - 24 V DC Indikácia núteného počúvania: LED Hĺbka zabudovania: 12 mm Typové číslo: RH5	biela	5016A-A10200 B	1
			Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
			5014A-B10.. 2CKA001764A.... 5014A-A030..	Kryt zásuvky komunikačnej S popisovým poľom. S kovovým upevňovacím strmeňom. Pre rôzne komunikačné alebo reproduktorové zásuvky je nutné použiť zodpovedajúcu nosnú masku (pozrite strany 241, 242, 238).	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5014A-A100 B 5014A-A100 C 5014A-A100 S 5014A-A100 D 5014A-A100 H 5014A-A100 N 5014A-A100 S2 5014A-A100 R2	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
			Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
			KEJ-C5E-U-TL KEJ-C5E-S-TL KEJ-C6-U-TL KEJ-C6-S-TL KEJ-C6A-S-10G KEJ-C6A-S-HD 90 1116412-3 1479190-3 1479191-3	Kryt zásuvky komunikačnej S kovovým upevňovacím strmeňom. Na upevnenie dvoch komunikačných zásuviek typu Modular-Jack (keystone), záslepiek alebo reproduktorových svoriek (max. odporúčaná šírka 18,3 mm). Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5014A-A02018 B 5014A-A02018 C 5014A-A02018 S 5014A-A02018 D 5014A-A02018 H 5014A-A02018 N 5014A-A02018 S2 5014A-A02018 R2	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
			Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
5014G-A02018 .. 5014A-A02018 .. 5014H-A01018 .. 5014K-C01018 ..	Záslepka pre zásuvku komunikačnú	šedá	1116412-3	25	
Swing® (L) Tango® Levit® (M) Decento®			1 2 3 4 5 6 7 8		
Moduly R&M freenet	Kryt pre prvky R&M freenet S popisovým poľom, s kovovým upevňovacím strmeňom, na upevnenie dvoch modulov R&M freenet firmy Reichle & De-Massari.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5014A-A00420 B 5014A-A00420 C 5014A-A00420 S 5014A-A00420 D 5014A-A00420 H 5014A-A00420 N 5014A-A00420 S2 5014A-A00420 R2	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
Moduly Panduit	Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™ alebo pre prístroj osvetlenia s LED na upevnenie až troch prvkov systému Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ (ABB s.r.o. ich nedodáva). Pre prístroj osvetlenia s LED a šikmým vývodom. Kryt je bez strmeňov – pripieňuje sa 2 prilože- nými skrutkami cez rámček priamo k inštaláčnej krabici (iba cez jej ľavý a pravý otvor).	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5014A-A00410 B 5014A-A00410 C 5014A-A00410 S 5014A-A00410 D 5014A-A00410 H 5014A-A00410 N 5014A-A00410 S2 5014A-A00410 R2	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3292U-A00003	Termostat univerzálny s otočným nastavením teploty Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj). Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá na zapnutie/vypnutie termostatu (neodpojuje od napájania) a na ručné zníženie teploty (s indikáciou LED). Pracovná teplota: 0 °C až +55 °C Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou: Nastaviteľné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K Hysteréza: cca ±0,25 K Podlahový termostat: Nastaviteľné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K Hysteréza: cca ±0,5 K. K svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajší snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky).	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3292A-A10101 B 3292A-A10101 C 3292A-A10101 S 3292A-A10101 D 3292A-A10101 H 3292A-A10101 N 3292A-A10101 S2 3292A-A10101 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3292U-A00003	Termostat univerzálny programovateľný Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj). Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu. Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C Prevádz. režimy: manuálny, automatický, dovolenka 3 časové programy (každý 70 čas. značiek – min. po 5 min.; dni v týždni 1, 2, ..., 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptívna regulácia, funkcia predvídania, soft- vérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, min. a max. teplota podlahy, obmedzenie nastaviteľných teplôt, voľba reakcie na ovládanie kontaktom, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzia výstupu, počítadlo prevádzkových hodín, automatický prechod zimný/letný čas, zámka tlačidiel, jas a kontrast displeja, voľba snímača teploty, voľba jazyka (CZ, EN, RUS) Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok) Displej svieti iba pri napájaní z 230 V. Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednať zvlášť.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3292A-A10301 B 3292A-A10301 C 3292A-A10301 S 3292A-A10301 D 3292A-A10301 H 3292A-A10301 N 3292A-A10301 S2 3292A-A10301 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:


Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2CKA001043A0124 Kryt ovládača časového mechanického	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3294A-A00160 B 3294A-A00160 C 3294A-A00160 S 3294A-A00160 D 3294A-A00160 H 3294A-A00160 N 3294A-A00160 S2 3294A-A00160 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3292U-A00013 3292U-A00003 Hodiny spínacie programovateľné Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj). Prevádzkové režimy: manuálny, automatický, automatický astro, časovač, dovolenka 3 časové programy (každý 70 čas. značiek – min. po 5 min.; dni v týždni 1, 2 ..., 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné súradnice, časové pásmo, korekcia východu a západu slnka), voľba reakcie na ovládanie kontaktom, inverzia výstupu, počítadlo prevádzkových hodín, automatický prechod zimný/letný čas, meranie priestorovej teploty, zámka tlačidiel, jas a kontrast displeja, voľba jazyka (CZ, EN, RUS) Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjaci Li článok) Displej svieti iba pri napájaní z 230 V. Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3292A-A20301 B 3292A-A20301 C 3292A-A20301 S 3292A-A20301 D 3292A-A20301 H 3292A-A20301 N 3292A-A20301 S2 3292A-A20301 R2	1 1 1 1 1 1 1 1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518 Kryt časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3299A-A40100 B 3299A-A40100 C 3299A-A40100 S 3299A-A40100 D 3299A-A40100 H 3299A-A40100 N 3299A-A40100 S2 3299A-A40100 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006512A0345 2CKA006514A0111 ¹⁶⁾ 2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 ¹⁶⁾ 2CKA006599A.... Kryt stmievača s otočným ovládačom S upevňovacou maticou. S dištančným krúžkom pre 2CKA006514A0111. Možnosť orientačného osvetlenia tlejivkou 2CKA006599A0518 (nie je súčasťou dodávky).	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3294A-A123 B 3294A-A123 C 3294A-A123 S 3294A-A123 D 3294A-A123 H 3294A-A123 N 3294A-A123 S2 3294A-A123 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006560A1205 2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042 Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3299A-A100 B 3299A-A100 C 3299A-A100 S 3299A-A100 D 3299A-A100 H 3299A-A100 N 3299A-A100 S2 3299A-A100 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3294U-A00130 Kryt regulátora otáčok S upevňovacou maticou.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3294A-A00130 B 3294A-A00130 C 3294A-A00130 S 3294A-A00130 D 3294A-A00130 H 3294A-A00130 N 3294A-A00130 S2 3294A-A00130 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁶⁾ Podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je možné použiť.


Tango®

Snímače pohybu • Dial'kové ovládanie

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001	Snímač spínača automatického Uhol pokrytia: cca 120° (kužel – pozrite str. 594) Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1 000 lx); citlivosť; oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovná teplota: -10 °C až +55 °C	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3299A-A02100 B 3299A-A02100 C 3299A-A02100 S 3299A-A02100 D 3299A-A02100 H 3299A-A02100 N 3299A-A02100 S2 3299A-A02100 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.		1 2 3 4 5 6 7 8		
3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001	Snímač spínača automatického Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina – pozrite str. 594) Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovná teplota: -10 °C až +55 °C	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3299A-A02180 B 3299A-A02180 C 3299A-A02180 S 3299A-A02180 D 3299A-A02180 H 3299A-A02180 N 3299A-A02180 S2 3299A-A02180 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Spínač automatický so snímačom pohybu IP 44 Spínací prvok: relé Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina – pozrite str. 594) Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): – prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx) – citlivosť snímania – oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.) Stupeň krytia: IP 44 Pracovná teplota: -25 °C až +55 °C Súčasťou dodávky je tesniaca manžeta pre ochranu svoriek a rámček s tesnením. Nie je možné inštalovať do viacnásobného rámčeka.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá dymová šedá vresová červená	3299A-C22184 B 3299A-C22184 C 3299A-C22184 S 3299A-C22184 D 3299A-C22184 H 3299A-C22184 S2 3299A-C22184 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	2 300 W pre  , 1 750 V-A pre  ⁴⁴⁾ , 500 V-A / 64 µF pre  3-vodičové pripojenie 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
3299-A.3108 .. 3299-11508 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-1408 3299-1.308 3299-13508	Vysielač RF s krátkocestným ovládačom, nástenný Pre bezdrôtové rádiové frekvenčné ovládanie prístrojov s RF prijímačom. Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové diaľkové ovládanie“.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3299A-A11908 B 3299A-A11908 C 3299A-A11908 S 3299A-A11908 D 3299A-A11908 H 3299A-A11908 N 3299A-A11908 S2 3299A-A11908 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3299-..908 3299A-A11908 .. 3299M-A.1908 .. 3299E-A.1908 .. 3299-229.8 3299-204.8 3299-0958	Spínač s krátkocestným ovládačom, s RF prijímačom pre diaľkové ovládanie Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysieláčov. Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové diaľkové ovládanie“. 2 300 W pre  , 1 750 V-A pre  ⁴⁴⁾ , 500 V-A / 64 µF pre  , 16 A pri AC-1 230 V AC, 3-vodičové pripojenie	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3299A-A23108 B 3299A-A23108 C 3299A-A23108 S 3299A-A23108 D 3299A-A23108 H 3299A-A23108 N 3299A-A23108 S2 3299A-A23108 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3299-..908 3299A-A11908 .. 3299M-A.1908 .. 3299E-A.1908 .. 3299-229.8 3299-204.8 3299-0958	Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom, s RF prijímačom pre diaľkové ovládanie Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysieláčov. Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové diaľkové ovládanie“. 2× 3 A (cos φ > 0,8) 230 V AC, 4-vodičové pripojenie	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3299A-A33108 B 3299A-A33108 C 3299A-A33108 S 3299A-A33108 D 3299A-A33108 H 3299A-A33108 N 3299A-A33108 S2 3299A-A33108 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		


Poznámky:

⁴⁴⁾ Tiež napr. pre kompaktné žiarivky na 230 V AC so závitovou päticou (tzv. úsporné žiarovky) alebo svietidlá s LED.
 RF = rádiové frekvenčné (pre bezdrôtové diaľkové ovládanie)

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	3559-A89345	Kryt spínača žalúziového delený s potlačou Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3558A-A662 B 3558A-A662 C 3558A-A662 S 3558A-A662 D 3558A-A662 H 3558A-A662 N 3558A-A662 S2 3558A-A662 R2
	3559-A88345			
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	20
	2CKA006410A0390	Kryt spínača žalúziového komfortného s otočným ovládačom	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3294A-A00110 B 3294A-A00110 C 3294A-A00110 S 3294A-A00110 D 3294A-A00110 H 3294A-A00110 N 3294A-A00110 S2 3294A-A00110 R2
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	5/1
	2CKA006410A0378	Kryt spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovládačom	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3299A-A110 B 3299A-A110 C 3299A-A110 S 3299A-A110 D 3299A-A110 H 3299A-A110 N 3299A-A110 S2 3299A-A110 R2
	2CKA006410A0380 2CKA006401A0051			
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	5/1
	2CKA006410A0393	Kryt časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3299A-A40100 B 3299A-A40100 C 3299A-A40100 S 3299A-A40100 D 3299A-A40100 H 3299A-A40100 N 3299A-A40100 S2 3299A-A40100 R2
	2CKA006410A0399 2CKA001032A0518			
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	5/1
	2CKA008200A0194	Kryt zosilňovača s tunerom FM alebo internetového rádia Busch-iNet	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3299A-A40200 B 3299A-A40200 C 3299A-A40200 S 3299A-A40200 D 3299A-A40200 H 3299A-A40200 N 3299A-A40200 S2 3299A-A40200 R2
	2CKA008200A0041 2CKA008200A0153			
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	5/1
	2CKA008200A0012	Kryt pre reproduktor Pre zapustený reproduktor.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3299A-A40210 B 3299A-A40210 C 3299A-A40210 S 3299A-A40210 D 3299A-A40210 H 3299A-A40210 N 3299A-A40210 S2 3299A-A40210 R2
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	5/1
	Moduly Panduit	Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™ alebo pre prístroj osvetlenia s LED Na upevnenie až troch prvkov systému Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ (ABB s.r.o. ich nedodáva). Pre prístroj osvetlenia s LED so šikmým svitom. Kryt je bez strmeňov – pripieňuje sa 2 príložnými skrutkami cez rámček priamo k inštalačnej krabici (iba cez jej ľavý a pravý otvor).	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5014A-A00410 B 5014A-A00410 C 5014A-A00410 S 5014A-A00410 D 5014A-A00410 H 5014A-A00410 N 5014A-A00410 S2 5014A-A00410 R2
	3917U-A00200			
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	10

Poznámky:

❖ Výbeh – v období po 1. 4. 2020 už materiál nemusí byť dostupný.

Radenie / Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053 5525U-A00100	Kryt prístroja osvetlenia s LED alebo adaptéra Profil 45 Pre prístroje osvetlenia s LED. Pre adaptér pre prístroje Profil 45.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5016A-A00070 B 5016A-A00070 C 5016A-A00070 S 5016A-A00070 D 5016A-A00070 H 5016A-A00070 N 5016A-A00070 S2 5016A-A00070 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®					
	Svorkovnica päťpólová s krytom S odľahčovacou sponou. Pre pevný prívod 5× 1,5 - 4 mm² Cu. Pre pohyblivý vývod 5× 1 - 2,5 mm² Cu.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3938A-A106 B 3938A-A106 C 3938A-A106 S 3938A-A106 D 3938A-A106 H 3938A-A106 N 3938A-A106 S2 3938A-A106 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	5 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Tango®	16 A, 400 V AC				
	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím strmeňom.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3902A-A001 B 3902A-A001 C 3902A-A001 S 3902A-A001 D 3902A-A001 H 3902A-A001 N 3902A-A001 S2 3902A-A001 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
2P+PE	Zásuvka centrálneho vysávania Zásuvka je určená pre systémy centrálneho vysávania s trubicami s priemerom 51 mm (s kónickou koncovkou s dĺžkou 32 až 36 mm a priemerom 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pre vysávacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa. Základňa je súčasťou dodávky. Zásuvku nie je možné použiť pre montáž do viacnásobných rámečkov.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5530A-A67107 B 5530A-A67107 C 5530A-A67107 S 5530A-A67107 D 5530A-A67107 H 5530A-A67107 N 5530A-A67107 S2 5530A-A67107 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1	
Tango®					
3	Spínač páčkový trojpólový s inštalačnou krabicou a upevňovacou sponou S prepájacími svorkami N a PE. Možnosť upevnenia do dutých priečok. IP 20 16 A, 400 V AC	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3425A-0344 B 3425A-0344 C 3425A-0344 S 3425A-0344 D 3425A-0344 H 3425A-0344 N 3425A-0344 S2 3425A-0344 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	6 6 6/1 6 6/1 6/1 6/1 6/1	
Tango®					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5519A-A02357 B 5519A-A02357 C 5519A-A02357 S 5519A-A02357 D 5519A-A02357 H 5519A-A02357 N 5519A-A02357 S2 5519A-A02357 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10 10/1 10 10	
Tango®					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s popisovým poľom Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5519A-A02352 B 5519A-A02352 C 5519A-A02352 S 5519A-A02352 D 5519A-A02352 H 5519A-A02352 N 5519A-A02352 S2 5519A-A02352 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					

Poznámky:

	Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom	biela	5519A-A02397 B	10
			slonová kosť	5519A-A02397 C	10
			šedá	5519A-A02397 S	10
			béžová	5519A-A02397 D	10
			hnedá	5519A-A02397 H	10
			čierna	5519A-A02397 N	10/1
			dymová šedá	5519A-A02397 S2	10
			vresová červená	5519A-A02397 R2	10
	Tango®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami	biela	5518A-A2359 B	10
			slonová kosť	5518A-A2359 C	10
			šedá	5518A-A2359 S	10
			béžová	5518A-A2359 D	10
			dymová šedá	5518A-A2359 S2	10
			vresová červená	5518A-A2359 R2	10/1
	Tango®	IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom	biela	5518A-A2349 B	10
			slonová kosť	5518A-A2349 C	10
			šedá	5518A-A2349 S	10
			béžová	5518A-A2349 D	10
			dymová šedá	5518A-A2349 S2	10
			vresová červená	5518A-A2349 R2	10
	Tango®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾	biela	5513A-C02357 B	10
			slonová kosť	5513A-C02357 C	10
			šedá	5513A-C02357 S	10
			béžová	5513A-C02357 D	10
			hnedá	5513A-C02357 H	10
			čierna	5513A-C02357 N	10/1
			dymová šedá	5513A-C02357 S2	10
			vresová červená	5513A-C02357 R2	10
	Tango®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami ¹⁸⁾	biela	5512A-2359 B	10
			slonová kosť	5512A-2359 C	10
			šedá	5512A-2359 S	10/1
			béžová	5512A-2359 D	10/1
			hnedá	5512A-2359 H	10/1
			dymová šedá	5512A-2359 S2	10/1
			vresová červená	5512A-2359 R2	10/1
	Tango®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi ¹⁸⁾	biela	5512A-2349 B	10
			slonová kosť	5512A-2349 C	10
			šedá	5512A-2349 S	10
			béžová	5512A-2349 D	10
			hnedá	5512A-2349 H	10
			dymová šedá	5512A-2349 S2	10
			vresová červená	5512A-2349 R2	10
	Tango®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním Na súčasné používanie zásuvky a nabíjanie mobilného koncového zariadenia so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684 pomocou USB kábla typu A. Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV) Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA Vlastná spotreba: 0,1 W Vstavaná hĺbka: 35 mm Nie je možné používať na dátový prenos.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5569A-A02357 B 5569A-A02357 C 5569A-A02357 S 5569A-A02357 D 5569A-A02357 H 5569A-A02357 N 5569A-A02357 S2 5569A-A02357 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím Optická signalizácia poruchy.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5599A-A02357 B 5599A-A02357 C 5599A-A02357 S 5599A-A02357 D 5599A-A02357 H 5599A-A02357 N 5599A-A02357 S2 5599A-A02357 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 230 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím Akustická signalizácia poruchy.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5589A-A02357 B 5589A-A02357 C 5589A-A02357 S 5589A-A02357 D 5589A-A02357 H 5589A-A02357 N 5589A-A02357 S2 5589A-A02357 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 230 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s ochranou pred prepätím Optická signalizácia poruchy.	biela slonová kosť šedá béžová dymová šedá vresová červená	5598A-A2349B 5598A-A2349C 5598A-A2349S 5598A-A2349D 5598A-A2349S2 5598A-A2349R2	1 1 1 1 1 1	
Tango®	Technické parametre – pozrite stranu 577. 16 A, 230 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím¹⁸⁾ Optická signalizácia poruchy.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5593A-C02357 B 5593A-C02357 C 5593A-C02357 S 5593A-C02357 D 5593A-C02357 H 5593A-C02357 N 5593A-C02357 S2 5593A-C02357 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 230 V AC				
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím¹⁸⁾ Akustická signalizácia poruchy.	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	5583A-C02357 B 5583A-C02357 C 5583A-C02357 S 5583A-C02357 D 5583A-C02357 H 5583A-C02357 N 5583A-C02357 S2 5583A-C02357 R2	1 1 1 1 1 1 1	
Tango®	Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 230 V AC				

Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

Tango®

Zásuvky • Rámčeky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s ochranou pred prepätím¹⁸⁾ Optická signalizácia poruchy. Technické parametre – pozrite stranu 577. 16 A, 230 V AC	biela slonová kosť šedá béžová hnedá dymová šedá vresová červená	5592A-A2349B 5592A-A2349C 5592A-A2349S 5592A-A2349D 5592A-A2349H 5592A-A2349S2 5592A-A2349R2	1 1 1 1 1 1 1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	

	2P+PE Zásuvka bezpečnostná FI-DOS so vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami, koncová alebo priebežná Reziduálny pracovný prúd $I_{\Delta n}$: 30 mA Typ A, citlivosť na striedavý i impulzný prúd Menovitý prúd I_n : 16 A Menovitá frekvencia: 45 - 60 Hz Vybavovací čas pri $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Menovitý skratový prúd: 3 000 A Odolnosť voči impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 μ s Teplota okolitého prostredia: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 20 Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1 Pripájací prierez: 1,5 až 2,5 mm ² Vstavaná hĺbka: 32 mm Inštalácia je možná v sústavách TN-S, TN-C, TT. K svorkám L', N' je možné pripojiť ďalšie zásuvky, ktoré budú tiež pod kontrolou prúdového chrániča. Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC	biela slonová kosť	5526A-A02369 B 5526A-A02369 C	1 1
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	

Ďalšie produkty dizajnového radu Tango® nájdete v kapitolách:

- ABB-free@home®
- Produkty pre vyššiu bezpečnosť
- Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
- Prístroje na montáž do horľavých podkladov
- Zásuvky iných systémov
- Úložný materiál

Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.

	Rámček pre elektroinštalčné prístroje jednonásobný	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3901A-B10 B 3901A-B10 C 3901A-B10 S 3901A-B10 D 3901A-B10 H 3901A-B10 N 3901A-B10 S2 3901A-B10 R2	20 20 20 20 20 20/1 20 20
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	

	Rámček pre elektroinštalčné prístroje vodovorný dvojnásobný	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3901A-B20 B 3901A-B20 C 3901A-B20 S 3901A-B20 D 3901A-B20 H 3901A-B20 N 3901A-B20 S2 3901A-B20 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	

	Rámček pre elektroinštalčné prístroje vodovorný trojnásobný	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3901A-B30 B 3901A-B30 C 3901A-B30 S 3901A-B30 D 3901A-B30 H 3901A-B30 N 3901A-B30 S2 3901A-B30 R2	10 10 10 10 10 10/1 10 10
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalčných krábíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

Schéma zapojenia k bezpečnostným zásuvkám FI-DOS – pozrite stranu 611.

Tango®

Rámčeky

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje vodorovný štvornásobný	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3901A-B40 B 3901A-B40 C 3901A-B40 S 3901A-B40 D 3901A-B40 H 3901A-B40 N 3901A-B40 S2 3901A-B40 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje vodorovný päťnásobný	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3901A-B50 B 3901A-B50 C 3901A-B50 S 3901A-B50 D 3901A-B50 H 3901A-B50 N 3901A-B50 S2 3901A-B50 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje zvislý dvojnásobný	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3901A-B21 B 3901A-B21 C 3901A-B21 S 3901A-B21 D 3901A-B21 H 3901A-B21 N 3901A-B21 S2 3901A-B21 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10 10 10 10/1 10 10	
Tango®					
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje zvislý trojnásobný	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3901A-B31 B 3901A-B31 C 3901A-B31 S 3901A-B31 D 3901A-B31 H 3901A-B31 N 3901A-B31 S2 3901A-B31 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje zvislý štvornásobný	biela slonová kosť šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3901A-B41 B 3901A-B41 C 3901A-B41 S 3901A-B41 D 3901A-B41 H 3901A-B41 N 3901A-B41 S2 3901A-B41 R2 1 2 3 4 5 6 7 8	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Tango®					

Poznámky: