PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Potentiaalin tasaus, yleiskaapeli		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, antennivahv.		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, putkistot		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, betoniteräkset		MK 6 kevi
	Perusmaadoituselktrodi		Cu 16
	Perusmaadoituelektrodi		Cu 16
	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	MAATILAKESKUS		
Tyyppi	MT12K18-GOS		
Sähkö nro	3405676		
I_{nA}=	125A	U_n =	400V
P_n =		P_h =	
Kotelointi	IP 34	Valm.vuosi	

L1,L2,L3,N,PE 125 A

PEN Al/Cu 6–70mm2

Liitin nro:

NRO	NIMITYS TARKENNUS	A/A	mm²	N	PE
	Ylijännitesuojat OVRT23L40275PQS				
	Syöttöliittimet Al/Cu 25–120mm2				
	Kytkinvaroke OS125	/125			
	Virtamuuntajat 125/5A LK 0,2S				
0F1.2–4	Jännitesulakkeet	B10A			
0F1.1	Tariffi ohjaus	B10A			
X1	Mittausriviliittimet				
X2	Ohjausriviliittimet 22,23,32,33				
	KOJEVASTAKE 3x63A+N+PE				
	I = VERKKO				
	II = VARASYÖTTÖ				
1		/63			
2		/63			
3		/63			
4		/63			
5		/40			
6		/40			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	9 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	620 mm
Korkeus:	2100 mm
Syvyys :	240 mm



Erikseen tilattava teräsjalusta
snro 34 056 77

LÄHTÖ:
HTC–17 läpivientimahdollisuudet:
9 kpl 18mm–30mm tai 10mm – 14mm
4 kpl 10mm – 15mm
4 kpl 5mm – 10mm

Työ nro	Ark. koodi	MT12K18–GOS–B	KESKUS	MK 1	Työpiir:
Pvm. 29.11.2019	Suunn. PP	Tark. JKE Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
			Rakennuskohde		Tall.koodi 3405676–K
					Lehti 01 Lehdestä 02
					Piirustus nro