



	Cennikowy kod materiału	Opis	Sugerowana cena detaliczna netto
	00816	Puszka IP55 100x100x50mm	8,82
	00820	Puszka IP55 105x70x50mm	7,91
	00821	Puszka IP55 - 100x100x80m	10,15
	00822	Puszka IP55 - 153x110x66m	14,00
	00846	Puszka IP55 - 100x100x50m	8,41
	00850	Puszka IP55 - 105x70x50mm	7,19
	00851	Puszka IP55 - 100x100x80m	8,98
	00852	Puszka IP55 - 153x110x66m	11,51
	00872	Puszka IP55 - 153x110x66m	14,95

Obudowy alarmowe

	13180	Przycisk alarmowy wersja natynkowa, z młoteczkami	63,03
	13183	Przycisk alarmowy wersja podtynkowa, z młoteczkami	70,10

Szafki podtynkowe U

	2CPX030100R9999	U32	362,18
	2CPX030101R9999	U41	419,97
	2CPX030102R9999	U42	430,99
	2CPX030103R9999	U43	696,26
	2CPX030104R9999	U51	448,59
	2CPX030105R9999	U52	472,26
	2CPX030107R9999	U53	798,08
	2CPX030110R9999	U61	478,84
	2CPX030111R9999	U62	504,71

Szafki natynkowe AT

2CPX030121R9999	AT41	349,50
-----------------	------	--------

Szafki podtynkowe UK500

2CPX077601R9999	UK520	66,78
-----------------	-------	-------

Obudowy podtynkowe IP41 MISTRAL

MISTRAL41F 12M z listwą N+PE	1SLM004101A1203	26,24
------------------------------	-----------------	-------

Obudowy natynkowe IP41 MISTRAL

MISTRAL41W 12M z listwą N+PE	1SPE007717F0421	29,57
------------------------------	-----------------	-------

Obudowy hermetyczne IP65 MISTRAL

MISTRAL65 12M z listwą N+PE	1SLM006501A1202	59,15
-----------------------------	-----------------	-------

Oferta ważna do 31.12.2015 r.

Więcej informacji

ABB Contact Center

e-mail: kontakt@pl.abb.com

tel.: 2222 3 7777

www.abb.pl

ABB Sp. z o.o.

Siedziba Spółki

ul. Żegańska 1

04-713 Warszawa











3121PL1263-W1-pl_Wydanie 04.2015




Przekrocz limit
Najlepsze produkty
teraz taniej

Power and productivity
for a better world™



	Cennikowy kod materiału	Opis	Sugerowana cena detaliczna netto
Wyłączniki różnicowo prądowe			
	2CSF202004R1250	FH202 AC-25/0,03	46,77
	2CSF204004R1400	FH204 AC-40/0,03	62,23
Analizatory sieci			
	2CSG299883R4052	M2M analizator sieci	821,71
	2CSG299893R4052	M2M MODBUS analizator sieci	1016,33
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy			
	2CSM204753R1801	E 93/32	37,74
Gniazdo na szynę DIN			
	2CSM210000R0721	Gniazdo na szynę M1175	19,50
	2CSM110000R0711	Gniazdo na szynę M1174	11,98
Wyłączniki różnicowo prądowe z członem nadmiarowo prądowym			
	16021021	DS951 AC-B16/0,03	66,61
Nowość!!! Rozłączniki z wyzwalaczem w opcji			
	2CDD281101R0063	SD201/63	23,72
	2CDD283101R0063	SD203/63	57,40
	2CDD284101R0063	SD204/63	78,30
Rozłączniki bezpiecznikowe			
	2CDE101001R1901	ILTS-E1	70,43
	2CDE103001R1901	ILTS-E3	90,87
Rozłączniki			
	2CDE283001R0100	E203/100A	41,98
Wyłączniki nadmiarowo prądowe			
	2CDS211001R0105	SH201-B10	5,27
	2CDS211001R0165	SH201-B16	5,02
Lampki			
	2CCA703401R0001	E219-C LED 115 ... 230VAC	11,56
	2CCA703402R0001	E219-D LED 115 ... 230VAC	11,56
	2CCA703902R0001	E219-3CDE 415/230 VAC	32,17
Liczniki energii elektrycznej			
	2CMA100191R1000	Licznik C13 110-100	327,92
Ograniczniki przepięć			
	2CTB804201R0100	OVR T2 40-275	32,86
Obudowy dla automatyki SRN			
	SRN10625K	SRN10625K	471,04
	SRN10630K	SRN10630K	526,99
	SRN10830K	SRN10830K	586,00
	SRN12630K	SRN12630K	613,97
	SRN12830K	SRN12830K	753,24
	SRN3215K	SRN3215K	124,12
	SRN3315K	SRN3315K	137,34
	SRN3415K	SRN3415K	156,67
	SRN4315K	SRN4315K	152,10
	SRN4320K	SRN4320K	156,68
	SRN4420K	SRN4420K	181,60

	Cennikowy kod materiału	Opis	Sugerowana cena detaliczna netto	
	SRN4620K	SRN4620K	236,02	
	SRN5320K	SRN5320K	186,68	
	SRN5420K	SRN5420K	211,11	
	SRN5425K	SRN5425K	221,79	
	SRN6420K	SRN6420K	232,97	
	SRN6425K	SRN6425K	240,61	
	SRN6625K	SRN6625K	333,19	
	SRN7520K	SRN7520K	308,11	
	SRN7525K	SRN7525K	305,21	
	SRN8625K	SRN8625K	392,70	
	SRN8630K	SRN8630K	408,98	
	SRN8830K	SRN8830K	489,35	

Koryta grzebieniowe

05163	Kanał grzebieniowy 25x60	7,97
05167	Kanał grzebieniowy 60x60	12,19
05143	Kanał grzebieniowy 25x40	5,90
05185	Kanał grzebieniowy 40x80	10,88
05187	Kanał grzebieniowy 60x80	13,66
05145	Kanał grzebieniowy 40x40	7,22
05183	Kanał grzebieniowy 25x80	8,92
05133	Kanał grzebieniowy 25x30	5,49

Osprzęt elektroinstalacyjny SWING

3557-A01440	Mechanizm wyłącznika jednobiegunowego	3,51
3557G-A00651 B1	Klawisz pojedynczy	1,15
5518G-A02449 B1	Gniazdo z uziemieniem	4,89
3901J-A00010 B1	Ramka 1-krotna	1,19

Puszki elektroinstalacyjne

1SL0816A00	Puszka IP55 - 100x100x50mm	8,82
1SL0820A00	Puszka IP55 - 105x70x50mm	7,91
1SL0821A00	Puszka IP55 - 100x100x80mm	10,15
1SL0822A00	Puszka IP55 - 153x110x66mm	14,00
1SL0824A00	Puszka IP55 - 160x135x77mm	18,01
1SL0826A00	Puszka IP55 - 220x170x80mm	27,15
1SL0828A00	Puszka IP55 - 310x240x110m	42,77
1SL0830A00	Puszka IP55 - 160x135x150m	20,95
1SL0832A00	Puszka IP55 - 220x170x150m	32,93
1SL0834A00	Puszka IP55 - 310x240x160m	48,62
1SL0846A00	Puszka IP55 - 100x100x50mm	8,41
1SL0850A00	Puszka IP55 - 105x70x50mm	7,19
1SL0851A00	Puszka IP55 - 100x100x80mm	8,98
1SL0852A00	Puszka IP55 - 153x110x66mm	11,51
1SL0854A00	Puszka IP55 - 160x135x77mm	14,16
1SL0856A00	Puszka IP65 - 220x170x80mm	21,98
1SL0858A00	Puszka IP65 - 310x240x110m	38,13
1SL0860A00	Puszka IP65 - 160x135x150m	17,16
1SL0862A00	Puszka IP65 - 220x170x150m	28,51
1SL0864A00	Puszka IP65 - 310x240x160m	47,03
1SL0872A00	Puszka IP65 - 153x110x66mm	14,95
1SL0874A00	Puszka IP65 - 160x135x77mm	18,25
1SL0876A00	Puszka IP65 - 220x170x80mm	30,96
1SL0878A00	Puszka IP65 - 310x240x110m	54,48
1SL0880A00	Puszka IP65 - 160x135x150m	24,97
1SL0882A00	Puszka IP65 - 220x170x150m	40,75
1SL0884A00	Puszka IP65 - 310x240x160m	63,69
00800	Puszka IP44 f=60mm	3,44
00802	Puszka IP44 f=80mm	3,95
00808	Puszka IP44 65x65x32mm	3,95
00810	Puszka IP44 80x80x40mm	4,82