



future[®]

Minimal design!



Τιμοκατάλογος
Διακοπών Φωτισμού

2024



Διακόπτες φωτισμού ABB

Ένα κομμάτι
από το σπίτι
των ονείρων μας

Το σπίτι μας είναι ο δικός μας χώρος. Ένας χώρος που χαλαρώνουμε, διασκεδάζουμε και έχει την προσωπική μας σφραγίδα. Γι' αυτό και θέλουμε να ξεχωρίζει.



—
future®

Απλός, διαχρονικός, γραμμικός
σχεδιασμός, ιδανικός για όσους
αρέσκονται στην απλότητα.
Η σειρά Future προσδίδει μια
καλαίσθητη διακοσμητική νότα
σε κάθε χώρο.

Οι future® με μία ματιά

Νέα σειρά, σύγχρονη ματιά στους διακόπτες φωτισμού.

Γήινες αποχρώσεις, απαλές υφές, ξεχωριστά φυσικά υλικά και γραμμική σχεδίαση αποδόθηκαν σε έναν κομψό και δυναμικό διακόπτη που θα σας κερδίσει.



future®

Λιτή σχεδίαση & καθαρές γραμμές στην κλασική ή την Soft Touch έκδοσή του ο future παραμένει η απόλυτη επιλογή.

Ανοξείδωτο ασάλλι

01


02 03 04 05

01 Λευκό
02 Ιβουάρ
03 Αλουμίνιο
04 Λευκό ματ Soft Touch
05 Μαύρο ματ Soft Touch
06 Pure, Ανοξείδωτο ασάλλι

NEA

Πλαίσια axcent®

- 01 Τσιμέντο
02 Φυσικός Σχιστόλιθος
03 Μαύρο Soft Touch
04 Καφέ πεπιεσμένο χαρτί
05 Μπλε σκούρο πεπιεσμένο χαρτί
06 Πλατίνη
07 Τιτάνιο



future®
Περισσότερες επιλογές



Πλαίσιο καφέ από πεπιεσμένο χαρτί
Μετώπη μαύρο Soft Touch

Soft Touch

Μοναδική αίσθηση απαλότητας
σε κάθε άγγιγμα!





Μαύρο Soft Touch



Λευκό Soft Touch

Ανοξείδωτο ατσάλι

Υψηλή ποιότητα & αισθητική




Ανοξείδωτο ατσάλι

Βασικά χρώματα

Καθαρές & λιτές γραμμές



Λευκό



Ιβουάρ



Αλουμίνιο

Νέα πλαίσια axent®



Μαύρο Soft Touch



Τσιμέντο




Καφέ πεπιεσμένο χαρτί



Μπλε σκούρο πεπιεσμένο χαρτί



Πλατίνα



Τιτάνιο

—
axcent®

Όταν ο διακόπτης
γίνεται...τέχνη!



Φυσικός Σχιστόλιθος

Τιμοκατάλογος

Λειτουργίες	Τιμή (€)				
	Λευκό ή Ιβουάρ ¹	Αλουμίνιο ¹	Λευκό Soft Touch ¹	Μαύρο Soft Touch ¹	Ανοξείδωτο Ατσάλι ¹
Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ	18,76	27,54	40,92	43,33	73,41
Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ με λυχνία	27,27	36,05	51,63	54,77	84,75
Διακόπτης ενδιάμεσος αλέ-ρετούρ	30,19	38,97	52,35	54,76	84,84
Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ	41,01	51,22	67,23	70,68	101,43
Διακόπτης κομιτατέρ	24,18	34,40	50,41	53,85	84,61
Διακόπτης/Μπουτόν ρολών περιστροφικός	67,28	77,33	99,32	103,39	144,57
Διακόπτης/Μπουτόν ρολών με πλήκτρα	75,04	86,86	90,16	93,22	130,86
Καρτοδιακόπτης	128,08	147,03	152,52	153,60	189,39
Πρίζα σούκο	15,00	24,56	39,12	42,11	73,80
Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών	25,47	40,31	43,08	45,88	78,50
Πρίζα σούκο με κάλυμμα	25,47	40,67	51,87	55,78	89,12
Πρίζα σούκο με 2 θύρες USB τύπου A+C (2,4A) για φόρτιση	164,68	184,46	189,96	191,03	211,43
Πρίζα φόρτισης με 2 εξόδους USB τύπου A+C (3A)	160,41	175,61	181,10	182,18	208,67
Πρίζα σούκο κόκκινη (UPS)	25,77	30,02	35,51	36,59	53,77
Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ45. Χρησιμοποιείται με φιο RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)	23,80	31,12	49,41	52,97	84,12
Πρίζα τηλεφώνου 2 γραμμών RJ45. Χρησιμοποιείται με φιο RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)	34,73	42,06	60,35	63,91	98,59
Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 6A (500 MHz)	47,01	54,34	72,63	76,19	107,33
Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 6A (500 MHz)	51,11	58,44	76,73	80,29	114,97
Πρίζα Hi-Fi	51,31	66,51	72,01	73,09	99,57
Πρίζα TV-R διέλευσης	31,00	41,81	53,37	56,66	82,55
Πρίζα TV-R τερματική	31,00	41,81	53,37	56,66	82,55
Πρίζα TV-R/SAT διέλευσης, 2 εξόδων	37,78	48,60	60,15	63,44	89,33
Πρίζα TV-R/SAT τερματική, 2 εξόδων	49,50	60,31	71,87	75,16	101,05
Πρίζα TV-R-SAT τερματική, 3 εξόδων	56,41	67,22	78,78	82,06	107,95
Μπουτόν απλό	18,50	27,28	40,66	43,07	73,15
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού	23,56	34,70	42,84	46,00	71,91
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία (12 V ή 220 V)	32,07	43,20	51,35	54,51	80,41
Μπουτόν με επιγραφή	26,56	38,80	46,75	50,24	76,28
Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία (12 V ή 220 V)	35,07	47,31	55,25	58,75	84,79
Μπουτόν κλιμακοστασίου	23,56	34,70	42,84	46,00	71,91
Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία (12 V ή 220 V)	32,07	43,20	51,35	54,51	80,41
Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού	23,56	34,70	42,87	46,00	71,91
Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία 12 V	32,07	43,20	51,37	54,51	80,41
Θερμοστάτης χώρου	150,21	172,21	182,30	183,38	229,83
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) Φθορισμού. Για λαμπτήρες φθορισμού, έξοδος 1-10 V DC	171,29	196,33	201,28	202,36	249,10
Ρυθμιστής φωτεινότητας LED 100 W Εξειδικευμένο dimmer για λαμπτήρες LED 230 V AC.	247,49	272,53	277,47	278,55	325,30
Ρυθμιστής φωτεινότητας LED 400 W. Εξειδικευμένο dimmer για λαμπτήρες LED 230 V AC.	280,82	305,86	310,81	311,88	358,63
Ρυθμιστής φωτεινότητας DALI Tunable White. Εξειδικευμένο dimmer για λαμπτήρες με πρωτόκολλο DALI (έως 64 συσκευές).	253,18	278,22	283,17	284,25	330,99
Τυφλό κάλυμμα	14,38	35,61	41,11	42,18	72,65

1) Μετώπη και πλαίσιο ίδιου χρώματος

NEW axcent



Χρώμα	Μαύρο Ματ	Σχιστόλιθος	Τσιμέντο	Μπλε σκούρο πεπιεσμένο χαρτί
Κωδικός	275	290	298	248
Πλαίσια	Τιμή (€)	Τιμή (€)	Τιμή (€)	Τιμή (€)
Μίας θέσης	29,98	70,12	70,12	70,12
Δύο θέσεων	46,56	123,69	123,69	123,69
Τριών θέσεων	82,16	214,45	214,45	214,45
Τεσσάρων θέσεων	125,65	316,81	316,81	316,81
Πέντε θέσεων	204,64	423,06	423,06	423,06




Χρώμα	Καφέ πεπιεσμένο χαρτί	Πλατίνα	Τιτάνιο
Κωδικός	243	270	276
Πλαίσια	Τιμή (€)	Τιμή (€)	Τιμή (€)
Μίας θέσης	70,12	29,98	29,98
Δύο θέσεων	123,69	46,56	46,56
Τριών θέσεων	214,45	82,16	82,16
Τεσσάρων θέσεων	316,81	125,65	125,65
Πέντε θέσεων	423,06	204,64	204,64

Πλαίσια & διαστάσεις πλαισίων σε mm

Δυνατότητα κάθετης τοποθέτησης πλαισίων πολλαπλών θέσεων

Πλαίσια	A		B		C	
	Future	Axcent	Future	Axcent	Future	Axcent
1 θέσης	80,4	91	80,4	91	-	-
2 θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	151,4	162	80,4	91	71	71
3 θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	222,4	233	80,4	91	71	71
4 θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	295,4	304	80,4	91	71	71
5 θέσεων οριζόντιο ή κατακόρυφο	364,4	375	80,4	91	71	71



Ενδεικτικές λειτουργίες



Πρίζα σούκο



Πρίζα σούκο με 2 εξόδους USB τύπου A+C (2,4A) για φόρτιση



Πρίζα φόρτισης με 2 εξόδους USB τύπου A+C (3A)



Πρίζα τηλεφώνου/πληροφορικής 1 γραμμής



Πρίζα TV-R-SAT τερματική, 3 εξόδων

Σημειώσεις

[illegible]



ABB AE

Αθήνα

13° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 2891 900
Fax: 210 2891 999
abb@gr.abb.com

Θεσσαλονίκη

15° χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Ν. Μουδανίων
570 01 Θέρμη
Τηλ.: 2310 460 900
Fax: 2310 460 999
abbng@gr.abb.com

abb.gr

© Copyright 2024 ABB.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ABB AE διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτό.

Η ABB AE διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ABB AE.

- Οι τιμές είναι τιμοκαταλόγου σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
- Στις τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται το πλαίσιο μίας θέσης.
- Για προσφορά διακοπών φωτισμού με πολλαπλά πλαίσια παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δίκτυο συνεργατών μας.
- Οι ρευματοδότες (πρίζες) όλων των σειρών διακοπών φωτισμού της ABB είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν αριθμό καταχώριση σύμφωνα με την 82373/2020 ΥΑ - ΦΕΚ Β' 3245 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

