

Muovikoteloidut Mistral-ryhmäkeskukset nopeaan ja helppoon asennukseen

Tyylikäs ja pelkistetty muotoilu



Uudet muovikoteloidut MISTRAL-ryhmäkeskukset soveltuvat pinta-asennukseen. Keskuksia on saatavissa sekä IP41 että IP65 kotelointiluokille. MISTRAL-ryhmäkeskussarja on suunniteltu joutuisaan asennukseen. Voit asentaa korkealaatuisen keskuksen paikkaan kuin paikkaan ja se näyttää aina hyvältä! Kotelot valmistetaan kierrätettävästä muovista.



Tilava kotelo tekee johdotuksesta nopeaa ja helppoa. Johtimet kiinnitetään kotelon rungossa oleviin kiinnikkeisiin yksinkertaisesti nippusiteillä. Kaikki lähtevät johtimet kytketään pika-asennuksena jousiliitäntäisiin johdonsuojakatkaisijoihin ja N/PE-liitti-

miin. Kaikissa muovikoteloiduissa MISTRAL-ryhmäkeskuksissa osa lähdöistä on varustettu vikavirtasuojakytkimillä. Ovet avautuvat 180° mahdollistaen täyden pääsyn sisätilaan. Kotelot täyttävät suojausvaatimuksien luokka II mukaisen lisäeristyksellä varustetun suojaeristyksen.

Ergonomisella kahvalla varustettuun vakio-oveen on saatavissa lisävarusteena lukko lisäämään käytön turvallisuutta. Keskuksen vakio-ovi on petrolinsinistä läpinäkyvää muovia. IP41 keskuksissa runko on valkoinen ja IP65 keskuksissa vaalean harmaa. IP65 keskuksissa taakse piiloon tulevat kiinnikkeet varmistavat turvallisen ja esteettisesti siistin pinta-asennuksen.

Huomaamattomat kaapeliläpiviennit

Keskuksissa on valmiit kaapelin läpivientiaihiot sekä keskuksen ylä- että alapäädyssä. IP41 keskuksissa käyttämättömät aihiot jäävät keskuksen ulkopuolelta huomaamattomiksi säilyttäen keskuksen tyylikkään ulkoasun.

MISTRAL-data-asennuskotelo

Muovikoteloitu MISTRAL-data-asennuskotelo on kotelointiluokaltaan IP65. Se täyttää Viestintäviraston vuonna 2015 voimaan tulleen uuden määräyksen saneerauskohteiden osalta (65 A/2014). Tähän asennuskoteloon voidaan sijoittaa kaikki tiedonsiirron edellyttämät laitteet.

Tilaustiedot

Muovikoteloidut MISTRAL-ryhmäkeskukset, pinta-asennus, IP41






Ryhmäkeskukset, IP41, 40 A

Tyyppi	RP4E09JSMV	RP4E12JSMV	RP4E14JSMV
Snro	34 056 65	34 056 66	34 056 67
Kotelointiluokka	IP41	IP41	IP41
Asennustapa	Pinta-asennus	Pinta-asennus	Pinta-asennus
Nimellisvirta	40 A	40 A	40 A
Nimellisjännite	400 V	400 V	400 V
Rivien määrä	1-rivinen	2-rivinen	3-rivinen
Johdonsuojakatkaisijat, jousiliitäntä [kpl]	Yhteensä 9	12	14
	C10 6	6	8
	C16 3	6	7
Vikavirtasuojakytkin	30 mA 1 x 40A	1 x 40A	1 x 40 A
	30 mA		1 x 25 A
Varatilamoduulit [kpl]	3	6	14
Mitat / l x k x s [mm]	382 x 257 x 120	292 x 382 x 120	292 x 507 x 120
Kotelon väri	RAL 9016 valkoinen	RAL 9016 valkoinen	RAL 9016 valkoinen
Ovi sisältyy toimitukseen, läpinäkyvä, väri	Petrolinsininen	Petrolinsininen	Petrolinsininen

Lisävarusteet, tilattava erikseen

Lukkosetti, sisältää avaimen, petrolinsininen	Lajimerkki	Lukko-M41P-SIN	Lukko-M41P-SIN	Lukko-M41P-SIN
Snro		34 056 60	34 056 60	34 056 60



Tilaustiedot

Muovikoteloidut MISTRAL-ryhmäkeskukset, pinta-asennus, IP65







Ryhmäkeskukset, IP65, 40 A

Tyyppi	RP4E09JUMV	RP4E12JUMV	RP4E14JUMV	RP4E21JUMV
Snro	34 056 61	34 056 62	34 056 63	34 056 64
Kotelointiluokka	IP65	IP65	IP65	IP65
Asennustapa	Pinta-asennus	Pinta-asennus	Pinta-asennus	Pinta-asennus
Nimellisvirta	40 A	40 A	40 A	40 A
Nimellisjännite	400 V	400 V	400 V	400 V
Rivien määrä	1-rivinen	2-rivinen	3-rivinen	4-rivinen
Johdonsuojakatkaisijat, jousiliitäntä [kpl]	Yhteensä 9	12	14	21
	C10 6	6	8	12
	C16 3	6	7	9
Vikavirtasuojakytkin	30 mA 1 x 40A	1 x 40A	1 x 40 A	2 x 40 A
	30 mA		1 x 25 A	
Varatilamoduulit [kpl]	3	6	14	17
Mitat / l x k x s [mm]	430 x 250 x 155	320 x 435 x 155	320 x 600 x 155	320 x 735 x 155
Kotelon väri	RAL 7035 harmaa	RAL 7035 harmaa	RAL 7035 harmaa	RAL 7035 harmaa
Ovi sisältyy toimitukseen, läpinäkyvä, väri	Petrolinsinen	Petrolinsinen	Petrolinsinen	Petrolinsinen

Lisävarusteet, tilattava erikseen

Seinäasennussarja, seinäkiinnike, 4 kpl	Lajimerkki	M65-KIINNIKE	M65-KIINNIKE	M65-KIINNIKE	M65-KIINNIKE
	Snro	34 055 69	34 055 69	34 055 69	34 055 69
Lukkoasetti, sisältää avaimen	Lajimerkki	Lukko-M65P	Lukko-M65P	Lukko-M65P	Lukko-M65P
	Snro	34 056 58	34 056 58	34 056 58	34 056 58



Tilaustiedot ja lajimerkkiavain

Tilaustiedot, muovikoteloitu MISTRAL-data-asennuskotelo, pinta-asennus, IP65



Data-asennuskotelo, IP65

Data-asennuskotelo täyttää Viestintäviraston määräyksen 65 A/2014 vaatimukset saneerauskohteissa. RJ45 liittelineet LexCom, AMP, 3M, Keystone -liittimille.

Tyyppi	DATA735
Snro	34 056 68
Kotelointiluokka	IP65
Asennustapa	Pinta-asennus
Mitat / l x k x s [mm]	320 x 735 x 155
Kotelon väri	RAL 7035 harmaa
Ovi sisältyy toimitukseen, läpinäkyvä, väri	Petrolinsininen

Lisävarusteet, tilattava erikseen

Seinäasennussarja, seinäkiinnike, 4 kpl	Lajimerkki	M65-KIINNIKE
	Snro	34 055 69
Lukkosetti, sisältää avaimen, täyttää lukitusta varten tarvitaan 2 kpl	Lajimerkki	Lukko-M65P
	Snro	34 056 58

MISTRAL muovisten ryhmäkeskusten lajimerkkiavain

RP 4 E 09 J U M V

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Keskustyyppi

RP: Ryhmäkeskus, pinta-asennus

2 Nimellisvirta -tunnus

4: Nimellisvirta = 40A

3 Päävaroketunnus

E: Ei päävarokkeita

4 Lähteiden ryhmien määrä

09: Johdonsuojakatkaisijoita 9 kpl

12: Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl

14: Johdonsuojakatkaisijoita 14 kpl

21: Johdonsuojakatkaisijoita 21 kpl

5 Johdonsuojakatkaisijoiden kytkentätapa

J: Jousiliitännäiset johdonsuojakatkaisijat

6 Asennuspaikka

S: Kuiva tila IP41

U: Kosteaa tila IP65

7 Keskuksen materiaali

M: Muovikotelo (MISTRAL), kestumuovi

8 Vikavirtasuojakytkin

V: Sisältää vikavirtasuojakytkimen

Ota yhteyttä:

ABB Oy

Puhelin: 010 22 11

www.abb.fi/asennustuotteet