

JSM D29B

- Fitting for MKey5 on sliding doors

General description

The JSM D29B is a standard fitting for all models of the MKey5 safety switches on sliding doors. The fitting is designed to be placed on the front edge of the door leaf in the fencing system Quick-Guard® by ABB Jokab Safety.

Installation and mounting


The interlock switch and the key should be installed in such way that there is no risk of personal injury or getting stuck when passing the doorway.

Note! Please read the MKey5-series instructions for further details.

Note! The switch itself must not be used as a door stop. An external door stop has to be used to prevent damages on the switch.


Mounting example

JSM D29B can be mounted on right or left hand opening sliding doors. Fitting is designed to fit sliding doors with a gap of 18±5 mm between door leaf and fencing.




Mounting instructions


1. Mount the fitting plate for the switch onto the fence.




2. Mount the switch onto the fitting plate using the included M5x18 screws (2x) and washers (2x).



3. Mount the standard key (actuator) onto its fitting plate using the included M5x8 screws (2x).



4. Mount the fitting plate with the key (actuator) onto the front edge of the door leaf. Adjust the plate horizontally and vertically until the key (actuator) slides perfectly into the actuator opening of the switch.



5. Make sure all screws are tightened and hammer nuts have turned out correctly in the aluminum profile.

Model overview

Type	Article number	Description
JSM D29B	2TLA040033R6100	Fitting for MKey5 sliding doors

Bruksanvisning i original

JSM D29B

- Fäste MKey5 på skjutdörrar

Allmän beskrivning

JSM D29B är ett standardfäste för alla modeller av nyckelbrytaren MKey5 på skjutdörrar. Fästet är designat för placering på framkanten av skjutdörren i staketsystemet Quick-Guard® från ABB Jokab Safety.

Installation och montage

Montera brytaren och nyckeln så att det inte finns någon risk att man fastnar eller skadar sig när man passerar dörröppningen.

OBS! Nyckelbrytaren får aldrig användas som dörrstopp. Ett externt dörrstopp måste användas för att undvika skador på brytaren.

OBS! Läs bruksanvisningen till nyckelbrytarna MKey5 för närmare detaljer.


Monteringsexempel

JSM D29B kan monteras på både höger- och vänsteröppnade skjutdörrar. Fästet är designat för skjutdörrar med avståndet 18±5 mm mellan dörrblad och staket.




Monteringsinstruktioner


1. Montera fästplattan för brytaren på staketet.




2. Skruva fast brytaren på plattan med de medföljande M5x18 skruvarna (2x) och brickorna (2x).



3. Skruva fast standardnyckeln på nyckelplattan med de medföljande M5x8 skruvarna (2x).



4. Montera nyckelplattan med nyckel på framkanten av dörrbladet. Justera plattan i höjd- och sidled tills nyckeln passar perfekt i brytarens nyckelhål



5. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att T-spårsmuttrarna vridits ut ordentligt i aluminium-profilen.

Modell översikt

Typ	Artikelnummer	Beskrivning
JSM D29B	2TLA040033R6100	Fäste till MKey5 för skjutdörr

JSM D29B

-Montagebeschlag für MKey5 an Schiebetüren

Allgemeine Beschreibung

Der Artikel JSM D29B ist ein Standardbeschlag für alle Modelle der Verriegelungsschalter MKey5 an Schiebetüren. Der Montagebeschlag ist für die Montage auf der Türöffnungsseite in einem Schutzzaunsystem Quick-Guard® von ABB Jokab Safety konstruiert.

Installation und Montage


Montieren Sie Schalter und Schlüssel so, dass man sich beim Passieren der Tür nicht verletzen kann oder hängen bleibt.

Hinweis! Weitere Details entnehmen Sie bitte den Anweisungen für die Serie MKey5.

Hinweis! Der Schalter darf nicht als Türanschlag verwendet werden. Zum Schutz des Schalters vor Beschädigung muss ein externer Türanschlag benutzt werden.


Montagebeispiel

Die Befestigungsplatte JSM D29B kann an links oder rechts öffnenden Schiebetüren befestigt werden. Die Platte wurde für Türen mit einer Öffnung von 18+5 mm zwischen Türblatt und Schutzzaun entwickelt.




Montageanleitung


1. Montieren Sie die Befestigungsplatte am Schutzzaun.




2. Montieren Sie den Schalter mithilfe der beiliegenden beiden Schrauben M5x35 und Unterlegscheiben an der Platte.



3. Montieren Sie den Standard-Betätiger mithilfe der beiden Schrauben M5x8 an der Platte.



4. Montieren Sie den Montagebeschlag mit dem Betätiger an der Vorderkante des Türblatts. Justieren Sie die Befestigungsplatte in horizontaler und vertikaler Richtung, bis der Betätiger genau in die Öffnung des Schalters passt.



5. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben gut angezogen wurden und die Nutzensteine richtig im Aluminiumprofil sitzen.

Modellübersicht

Typ	Artikelnummer	Beschreibung
JSM D29B	2TLA040033R6100	Montagebeschlag für Schiebetüren MKey5

JSM D29B

- Soporte de fijación para interruptores MKey5 en puertas correderas

Descripción general

El JSM D29B es un soporte de fijación estándar para el montaje de todos los modelos de interruptor de posición MKey5 en puertas correderas. El soporte de fijación está diseñado para ser colocado sobre el borde delantero del perfil de la puerta en el sistema de cerramientos Quick-Guard® de ABB Jokab Safety.

Instalación y montaje

El interruptor de posición y el actuador deberán estar instalados de forma que no exista ningún riesgo de atascos o lesiones al pasar por la puerta.

Nota: Para más información, leer las instrucciones originales de los interruptores MKey5.

Nota: El interruptor en sí no debe utilizarse como tope de puerta. Debe utilizarse un tope de puerta exterior para evitar daños al interruptor.


Ejemplo de montaje

El JSM D29B se puede montar en puertas correderas con apertura hacia la derecha o a la izquierda. El soporte de fijación está diseñado para ser colocado en puertas correderas con un espacio de 18±5 mm entre el perfil de la puerta y el cerramiento.




Instrucciones de montaje


1. Montar la placa de montaje para el interruptor sobre el marco de la puerta.




2. Fijar el interruptor a la placa de montaje con los 2 tornillos M5x18 y las 2 arandelas incluidos en el suministro.



3. Fijar el actuador a la placa de montaje con los 2 tornillos M5x8 incluidos en el suministro.



4. Montar la placa de montaje con el actuador sobre el borde delantero del perfil de la puerta. Ajustar la placa en sentido horizontal y vertical hasta que el actuador coincida perfectamente con la apertura del interruptor



5. Verificar que todos los tornillos se encuentren bien apretados y que las tuercas para perfil se encuentren correctamente posicionadas en la ranura del perfil de aluminio.

Presentación de modelos

Tipo	Referencia	Descripción
JSM D29B	2TLA040033R6100	Soporte de fijación para interruptores MKey5 en puertas correderas