



欧悦Millenium系列开关插座

超越开与关的全新体验



- 超薄模块化设计, 成就非凡外观效果
- 强大性能和品质, 体验便捷智能科技
- 与KNX系统相结合, 提供综合性系统解决方案
- 新增白玻璃、黑玻璃系列

ABB集团及工厂

全球的客户

ABB 电气产品行销全球 100 多个国家和地区，无论在何处制造、安装或运行设备，都可得到我们及时周到的服务与支持。

ABB集团

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) 是全球技术领导企业，致力于推动社会与行业转型，实现更高效、可持续的未来。ABB 通过软件将智能技术集成到电气、机器人、自动化、运动控制产品及解决方案，不断拓展技术疆界，提升绩效至新高度。ABB 拥有 130 多年的卓越历史，业务遍布全球 100 多个国家和地区，员工人数达 11 万。ABB 在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动，28 家本地企业，1.5 万名员工遍布于 130 余个城市，线上和线下渠道覆盖全国约 700 个城市。<http://new.abb.com/cn>

西班牙工厂

作为久负盛名的高端品牌，NIESSEN Centenary 致力于为住宅和第三产业提供电气和自动化解决方案。企业宗旨是通过设计和创新打造更舒适、更安全的生活环境。

NIESSEN Centenary 拥有员工人数 212 人，是西班牙市场的共同领导者，占有 30% 的市场份额。出口产品占据总销售额的 30%，主要市场包括：墨西哥、俄罗斯、中东、巴西、摩洛哥等。NIESSEN Centenary 同时也是隶属于 ABB 的一个全球化业务部门，在 3 大洲设有 13 处生产基地，并且在所有运营国家和地区都设有销售机构。

由于不同的法规、审美情趣和安装习惯，在不同国家销售的产品千差万别，因此 NIESSEN Centenary 往往会立足于本土化来开展业务。



德国工厂

德国 Busch-Jaeger 公司成立于 1879 年，始终在质量、产品线和创新上精耕细作，不断满足广大客户的严格要求。

德国 Busch-Jaeger 公司始终在质量、产品线和创新上精耕细作，不断满足广大客户的严格要求。

作为市场领导者，Busch-Jaeger 在电气安装技术领域拥有 130 多年的丰富经验。我们在德国设有两家生产基地。作为 ABB 集团的一员，公司在吕登沙伊德和奥厄拥有约 1000 名员工，产品远销全球 60 多个国家和地区。

目录

05–11	产品概述
12–13	产品应用
14–17	特性和优势
18–22	成套方案
23–24	KNX
25–27	尺寸及电路连接图
28–29	APP下载
30	参考案例







—

精准洞察您的感受和需求

欧悦Millenium系列集操控性、功能性和便利性于一身, 完美契合建筑内部的视觉与感官需求。



—
01—
02—
03—
04

超薄的经典设计， 非凡的外观效果

欧悦Millenium系列是一款针对综合性系统应用方案而设计的系列产品，它可为单个房间或整个建筑提供全面的解决方案。方正超薄的开关不仅可以提升整个建筑的品质，增添时尚气息，而且安装便捷。




新款



—
05

新款



—
06



—
07



—
08



—
09



—
10

- 01 不锈钢
- 02 丝绸黑 *
- 03 古典金
- 04 磨砂金
- 05 白玻璃
- 06 黑玻璃
- 07 不锈钢边框搭配丝绸黑翘板
- 08 丝绸黑边框搭配不锈钢翘板
- 09 古典金边框搭配丝绸黑翘板
- 10 磨砂金边框搭配丝绸黑翘板

* 丝绸黑不适用于户外使用

一切尽在掌握


欧悦Millenium系列是第一个可与KNX系统相结合的金属开关系列, 它可以实现对空间和能效的最智能化管理。

提高建筑的舒适性、安全性和能效性:


- 提供完整舒适的解决方案, 满足多样的生活需求
- 为人员和物品提供安全保障
- 低功耗设计, 能最大限度节约能源



01



02



- 01 KNX 6位传感器
- 02 KNX 6位红外传感器
- 03 KNX 180° 红外感应开关
- 04 KNX 房间温度控制器



03



04

关注地球，持续环保

如今，开关的设计仅仅能满足美学的基本要求已远远不够。对于环保重任，制造商亦责无旁贷，即进行设计时还需秉承生态环保理念。ABB深信，采用智能化技术便可最大限度保护地球，实现可持续发展。所以我们的产品同时兼顾大众需求及其周围环境的发展。

欧悦Millenium系列为改善环境所做出的努力：

- 指示信号是基于LED技术，可节约25%的能耗，并延长使用寿命（可达10年）。
- 包装可回收，从而最大程度减少原材料消耗。
- 设计、生产和销售流程均经过优化，可最大限度降低对环境的不良影响。



欧悦Millenium系列的设计符合ISO14006环境管理体系的要求，并获得生态设计证书。



产品应用

基于“可组合”这一理念和模块化设计，欧悦 Millenium系列构建了完整的产品体系，可满足各种类型的需求，是家居、酒店、办公楼、商场等应用场合的理想之选。



家庭

任何类型的建筑，无论采用何种装修风格，欧悦 Millenium 的简约化设计都可与之完美融合。同时，它的完备功能和突出特性还可为建筑频添无尽功能，物超所值。



酒店

欧悦 Millenium 尤其适用于酒店项目。其现代化的设计、时尚的外观、优质的材料和强大的功能，可为酒店营造高度舒适的环境氛围。其 KNX 功能更是为酒店客房管理系统的日常管理倾情助力，使其能在节约能耗的同时，让宾客感受一份由高科技所带来的舒适和温馨。



商业

欧悦 Millenium 可为不同的商业场合，如饭店、咖啡厅、商场、办公室等，提供独特、典雅的解决方案，以满足其不同的使用要求。欧悦 Millenium 不失为改善生活空间的完美产品。




特性和优势

西班牙的创新设计和技术

西班牙原装进口、先进的技术、经典的设计和强大的功能是欧悦 Millenium 系列的独特优势。

符合 AISI304 标准的优质不锈钢材质，加之先进的金属表面处理技术，打造了 4 款顶级的欧悦 Millenium 系列颜色：不锈钢、丝绸黑、古典金和磨砂金

由欧洲著名设计师何塞普 LLuscá 设计



超薄直线条设计，面板厚度仅 4 毫米。翘板侧面采用镀铬设计，给人以独特的视觉效果。

英式金属大翘板开关，边框翘板尺寸符合黄金分割比例的美学设计




ABB 保用政策：
- 机械开关插座保用 10 年
- 电子类开关保用 1 年





欧悦 Millenium 玻璃材质厚度仅为 2mm，采用最先进的“化学强化玻璃”，满足 ABB 耐久性材质标准，更坚固、不易破碎。

插座种类繁多，符合中国标准和英国标准的电源插座均可提供。所有插座都带保护门，增强了安全性，给儿童以特别的保护。



新型带 LED 灯开关的能耗更低，寿命更长，其简易的象形图型设计更易于辨别。

易于安装，操作简单，适应性强，可采用大号螺丝安装设计独特的金属安装框，可以吸收墙面不平误差（2 毫米）的影响，因此在任何环境下都可确保开关与墙体完美贴合。




欧悦 Millenium 采用英式布线系统并获得生态设计证书。从设计、生产、经营、分销到回收，欧悦 Millenium 系列将减少对环境的不良影响这一理念贯穿于产品生命周期的各个环节。

特性和优势



欧悦 Millenium 可为任何商业项目，尤其是酒店，提供整套解决方案。既包括在其范围内的综合布线（DND 门铃开关、插卡取电开关、温控器等），还包括 KNX 的房控系统。


全系列的 KNX 传感器，其元件构成弃繁从简，外观高贵典雅。未来如何创造舒适、安全、节能的生活环境？欧悦 Millenium 便是最佳答案。




带液晶显示屏的温控器是房间用恒温器，用于对房间内的通风和空调系统进行调节。欧悦 Millenium 的金属边框采用多种不同的表面处理技术，不但在视觉上给人以美的冲击，而且房间温度可随个人感受随心调出舒适温度。

欧悦Millenium系列还提供多种形式插座以满足用户的不同需求。


示例：二三极带开关插座




- 01 二三极插座 10A
- 02 二三极带开关插座 10A
- 03 一位三极插座 16A
- 04 一位三极插座 10A
- 05 二位二极插座 / 白色
- 06 二位 USB 充电插座 / 白色




01




02




03



04




05




06

欧悦Millenium


成套方案




ST



SB



MG



AG



WG



BG

欧悦 Millenium 可提供优质的成套开关。每种独特的套件都包含模块、边框和安装板。这样的组合方式令下单、订单处理和安装更便捷。可靠而完备的组合套件，让所有功能一目了然。

欧悦 Millenium 系列采用符合 AISI304 标准的不锈钢材质，表面处理种类多样，外观高贵典雅。从哑光不锈钢，到丝质般触感的丝绸黑，再到奢华高贵的古典金和磨砂金，所有类型，尽可随心选择。

更有新款白 / 黑色玻璃材质产品可选。

ST	不锈钢
SB	丝绸黑
MG	磨砂金
AG	古典金
WG	白玻璃
BG	黑玻璃

一位翘板开关




型号	技术参数	描述
AM10120-ST	10 AX	一位单控开关（20型）
AM10520-ST	10 AX	一位双控开关（20型）
AM11920-ST	10 AX	一位中间开关（20型）



型号	技术参数	描述
AM42920-ST	10 A	一位单控按钮门铃开关（20型）



型号	技术参数	描述
AM18120-ST	10 AX	一位双控门铃开关（20型）



型号	技术参数	描述
AM10144-ST	10 AX	一位单控开关
AM10544-ST	10 AX	一位双控开关
AM11944-ST	10 AX	一位中间开关



型号	技术参数	描述
AM43020-ST	10 A	一位单控按钮开关（20型）




型号	技术参数	描述
AM18144-ST	10 AX	一位双控门铃开关

一位大翘板开关

欧悦Millenium

成套方案

一位大翘板开关




型号	技术参数	描述
AM43044-ST	10 A	一位按钮开关




型号	技术参数	描述
AM42944-ST	10 A	一位按钮门铃开关

两位开关




型号	技术参数	描述
AM10244-ST	10 AX	两位单控开关
AM10644-ST	10 AX	两位双控开关

三位开关




型号	技术参数	描述
AM10753-ST	10 AX	三位双控开关
AM12153-ST	16 AX	三位双控开关


插座




型号	技术参数	描述
AMD20553	10A 250V~	二三极插座插件 * 边框需单独订购




型号	技术参数	描述
AMD22553	10A 250V~	二三极带开关插座 插件 * 边框需单独订购




型号	技术参数	描述
AMD20344	10A 250V~	一位三极插座插件 * 边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD20644	16A 250V~	一位三极插座插件 * 边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD21244	10A 250V~	二位二极插座/白色 * 边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD29344	2.1A DC	二位USB充电插座/ 白色 * 边框需单独订购

欧悦Millenium

成套方案

信息插座



型号	技术参数	描述
AMD32144	四芯非屏蔽双绞线	一位电话插座插件RJ11 * 边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD33144	八芯非屏蔽双绞线	一位电脑插座插件RJ45, 超5类 * 边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD33344	八芯非屏蔽双绞线	一位电脑插座插件RJ45, 6类 * 边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD32244	八芯非屏蔽双绞线	两位电脑插座插件RJ45, 超5类 * 边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD32944	八芯非屏蔽双绞线	两位电脑插座插件RJ45, 6类 * 边框需单独订购




型号	技术参数	描述
AMD30144	具体技术参数参照27页	一位电视插座插件 * 边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD31344	采用同轴电缆接入	二位电视、卫星电视插座插件 * 边框需单独订购




型号	技术参数	描述
AMD30344	采用同轴电缆接入	一位卫星电视插座插件 * 边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AMD34144	两端子	两端子音响插件 * 边框需单独订购

型号	技术参数	描述
AND34244	四端子	四端子音响插件 * 边框需单独订购



型号	技术参数	描述
AM55044	20 A	出线孔




型号	技术参数	描述
AMD41244	230 V~ ±10% 50 Hz ☀ 40-400 W ⚡ 40-300 VA	1位旋钮式调光开关插件 * 边框需单独订购

欧悦Millenium
成套方案

酒店专用产品



型号	技术参数	描述
AM40344-ST	10 A DND / MUR	带“请勿打扰” LED灯和“请即清理”门 铃开关



型号	技术参数	描述
AM40444-ST	10 A / 220 V DND / MUR	2位带“请勿打扰”LED 灯和“请即清理”门铃 开关



型号	技术参数	描述
AM11844-ST	额定功率: 16Ax, 2个触 点, 多个输入端 (上下)	窗帘控制开关



型号	技术参数	描述
AM40244-ST	16 AX / 250 V	插卡取电开关
AM40244-SB	带LED灯	
AM40244-MG		
AM40244-AG		



型号	技术参数	描述
AM40544-ST	16AX / 250V	电子式插卡取电开 关
AM40544-SB	带LED灯	
AM40544-MG	延时5-90秒	
AM40544-AG	适合宽度54mm 的卡	



型号	技术参数	描述
AM50093-BL	0.7 mA 250v	插卡取电开关专用 LED指示灯



型号	技术参数	描述
AM40188	额定功率 20VA; 电压: 115V/230V	剃须刀插座插件 * 边框需单独订购

中央空调温控器




型号	技术参数	描述
AM41786-ST	额定功率: 200 W	带蓝色显示屏两管 制温控器
AM41786-SB	传感器: NTC	
AM41786-MG	温度设置范围: 5° C - 35° C	
AM41786-AG	温度误差: ±1° C 安装深度: 25,5 mm.	



型号	技术参数	描述
AM42086-ST	额定功率: 200 W	带蓝色显示屏四管 制温控器
AM42086-SB	传感器: NTC	
AM42086-MG	温度设置范围: 5° C - 35° C	
AM42086-AG	温度误差: ±1° C 安装深度: 25,5 mm.	

其它



型号	技术参数	描述
AM50444-ST		大翘板空白面板
AM50444-SB		
AM50444-MG		
AM50444-AG		




型号	技术参数	描述
AM50100-CH	适用于如下 编号产品:	钥匙标识
AM50200-CH	AM1120-XX,	风扇标识
AM50300-CH	AMD1120-XX,	洗手间标识
AM50400-CH	AM18120-XX,	客房服务标识
AM50500-CH	AMD18120-XX,	看护标识
AM50600-CH	AM42920-XX, AMD42920-XX, AM18144-XX, AMD18144-XX, AM42944-XX, AMD42944-XX	停止标识

欧悦Millenium

成套方案


模块化结构




根据金属表面处理方式，欧悦 Millenium 开关可分为 6 个系列。所有系列均可与任何装修设计风格相匹配，总有一种能为您营造独特而个性化的氛围，满足您的要求。

型号	型号	型号	型号	型号	型号	技术参数	描述
AMD4144-ST	AMD4144-SB	AMD4144-MG	AMD4144-AG	AMD4144-WG	AMD4144-BG	尺寸86*86 mm	44*44插座边框
AMD5353-ST	AMD5353-SB	AMD5353-MG	AMD5353-AG	AMD5353-WG	AMD5353-BG	尺寸86*86 mm	53*53插座边框

剃须插座边框



型号	型号	型号	型号	型号	型号	技术参数	描述
AMD40188-ST	AMD40188-SB	AMD40188-MG	AMD40188-AG	AMD40188-WG	AMD40188-BG	尺寸158.5*87.5 mm	剃须刀插座边框



型号	描述
AMD5244-ST	两联边框, 44*44型 精钢色, 需要配合使用146底盒
AMD5244-MG	两联边框, 44*44型 磨砂金, 需要配合使用146底盒
AMD5244-AG	两联边框, 44*44型 古典金, 需要配合使用146底盒
AMD5244-SB	两联边框, 44*44型 丝绸黑, 需要配合使用146底盒
AMD5244-WG	两联边框, 44*44型 白玻璃, 需要配合使用146底盒
AMD5244-BG	两联边框, 44*44型 黑玻璃, 需要配合使用146底盒
AMD5344-ST	三联边框, 44*44型 精钢色, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5344-MG	三联边框, 44*44型 磨砂金, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5344-AG	三联边框, 44*44型 古典金, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5344-SB	三联边框, 44*44型 丝绸黑, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5344-WG	三联边框, 44*44型 白玻璃, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5344-BG	三联边框, 44*44型 黑玻璃, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5444-ST	四联边框, 44*44型 精钢色, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5444-MG	四联边框, 44*44型 磨砂金, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5444-AG	四联边框, 44*44型 古典金, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5444-SB	四联边框, 44*44型 丝绸黑, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5444-WG	四联边框, 44*44型 白玻璃, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒
AMD5444-BG	四联边框, 44*44型 黑玻璃, 需要配合使用VDE底盒, 即80底盒

欧悦Millenium

KNX



满足审美需求和提高生活品质，KNX、欧悦 Millenium 系列可同时兼顾。

欧悦 Millenium 的 KNX 传感器可一键式管理我们的生活空间，使我们的生活更加舒适、安全，同时更节能环保。

欧悦 Millenium 为 KNX 传感器提供了特殊金属安装板，可以降低厚度，使整个面板因为超薄设计而更具美感。

此外，KNX 系统还具有创新的色彩概念来支持各项功能，例如黄色代表照明、蓝色代表窗帘、橙色代表 RTC、紫红代表场景、白色代表中性（未指定任何功能）以及标准的照明指示（红与绿）。

KNX 传感器可用带有所需符号的按钮（如灯光、窗帘、场景、RTC、风机盘管和照明）替换现有按钮，以满足特定的设计和需求。

型号	技术参数	描述
AMD72053-AN (6125/20-981-500)	包括10个逻辑通道（灯光场景执行器、顺序执行器、逻辑门等） 控制元件：开关触点 显示单元：LED指示灯	防护等级：IP20 温度范围：-5°C 到 45°C 尺寸:(长*宽*高): 53 mm x 44 mm
AMD72053-WP (6125/20-214-500)		两位传感器
AMD74053-AN (6126/20-981-500)	包括10个逻辑通道（灯光场景执行器、顺序执行器、逻辑门等） 控制元件：开关触点 显示单元：LED指示灯	防护等级：IP20 温度范围：-5°C 到 45°C 尺寸:(长*宽*高): 53 mm x 44 mm
AMD74053-WP (6126/20-214-500)		四位传感器
AMD76053-AN (6129/20-981-500)	包括10个逻辑通道（灯光场景执行器、顺序执行器、逻辑门等） 控制元件：开关触点 显示单元：LED指示灯	防护等级：IP20 温度范围：-5°C 到 45°C 尺寸:(长*宽*高): 53 mm x 44 mm
AMD76053-WP (6129/20-214-500)		六位传感器
AMD76153-AN (6129/21-981-500)	包括10个逻辑通道（灯光场景执行器、顺序执行器、逻辑门等） 控制元件：开关触点 显示单元：LED指示灯	防护等级：IP20 温度范围：-5°C 到 45°C 尺寸:(长*宽*高): 53 mm x 44 mm
AMD76153-WP (6129/21-214-500)		六位红外传感器
AMD70153-AN (6122/20-981-500)	移动传感器，多达四个通道 探测范围：纵向6米，横向6米 探测角度：180度 光照度：5Lux-150Lux 安装高度：1.1米	防护等级：IP 20 温度范围：-5°C 到 45°C 尺寸: (L x W x D): 53 mm x 44 mm 安装方式：垂直安装
AMD70153-WP (6122/20-214-500)		180度红外探测器，暗装
AMD70053-AN (6124/20-981-500)	带房间温控功能的控制元件触发风机盘管通风和供暖。两管制和四管制温控器具有传统的加热和冷却作用。可手动或自动控制	开关触点操作模式选择和拨号设定值或调整风扇转速。 显示模式：LCD显示操作模式
AMD70053-WP (6124/08-214-500)	包括10个逻辑回路（灯光场景控制、顺序控制、逻辑门等）	防护等级：IP 20 温度范围：-5°C 到 45°C 尺寸: (L x W x D): 53 mm x 44 mm
		房间恒温加热/制冷

符号



型号	型号	技术参数	描述
AM50701-GR (6123/20-500)	AM50701-WH (6123/20-214-500)	Millenium系列带有载标卡：1/2位控制面板、2/4位控制面板、3/6位控制面板、3/6位带红外感应控制面板	房灯符号
AM50702-GR (6123/21-500)	AM50702-WH (6123/21-214-500)		窗帘符号
AM50703-GR (6123/22-500)	AM50703-WH (6123/22-214-500)		场景符号
AM50704-GR (6123/23-500)	AM50704-WH (6123/23-214-500)		温度符号
AM50705-GR (6123/24-500)	AM50705-WH (6123/24-214-500)		灯光符号
AM50706-GR (6123/26-500)	AM50706-WH (6123/26-214-500)		风机盘管符号

欧悦Millenium

KNX

三位 KNX 边框



型号	型号	型号	型号	型号	型号	技术参数	描述
AMD5153-ST	AMD5153-SB	AMD5153-MG	AMD5153-AG	AMD5153-WG	AMD5153-BG	尺寸 86x147mm	一联三位KNX边框

KNX 传感器金属安装板












型号	技术参数	描述
AMD5053	AMD72053-AN, AMD74053-AN, AMD76053-AN, AMD76153-AN 允许1mm厚度误差	KNX传感器金属安装板

国际标准

产品描述	标准号	标准名称
墙面开关	BS EN 60669-1 / IEC 60669-1 / SS 227 / MS IEC 60669-1/GB16915.1	家用和类似用途固定式电气装置开关
10A/16A 国标插座	GB2099.1/GB2099.4	带开关盒不带开关插座、带接地插座
四线制电话插座	TIA / EIA 568-A,568-B	商业建筑布线标准第二部分：平衡双绞线布线标准
英标六孔电话插座	BS 6312-2-1 / BS 6312-2-2.2	电信接口连接器
八芯电脑插座	TIA / EIA 568-A, 568-B	商业建筑布线标准第二部分：平衡双绞线布线标准
电视插座	BS 3041-2 / IEC 60169-2	射频连接器，同轴连接
电视插座	IEC 61558-1 / IEC61558-2-5	安全电力变压器，电源装置和类似用途第2-5部分：特殊剃须刀用途变压器和电源装置
剃须刀插座	IEC 60669-2-1	家用和类似用途固定式电气装置第2-1部分：特殊要求-电气开关
温度控制器	IEC 60730-1 / IEC60730-2-9	家用和类似用途-第2-9部分：温度敏感控制器特殊要求的自动电气控制装置
面板及支架	BS 5733 / MS 1144 GB17466.1	电气附件的一般要求规范 家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳+第1部分：通用要求


欧悦Millenium

框架尺寸




欧悦Millenium

电路连接图



欧悦Millenium

电路连接图



TV & SAT 技术规范


TV				SAT OUTLET			
频率(Mhz)	插入损耗 (dB)	输出损耗 (dB)	耐受电压	频率(Mhz)	插入损耗 (dB)	输出损耗(dB)	耐受电压
5 ~ 550	< 2.5	> 16	2 kV	5 ~ 550	< 0.5	> 18	2 kV
550 ~ 750	< 2.5	> 14	2 kV	550 ~ 750	< 0.8	> 18	2 kV
750 ~ 1000	< 2.5	> 14	2 kV	750 ~ 1000	< 0.8	> 16	2 kV

APP下载

自定义你的Style

这个时代，几乎什么都可以通过智能终端实现，挑选开关面板也不例外。如何寻找最符合家居氛围的开关面板？几个简单的步骤，就能找到让你心动的款式：

步骤一




进入 iPhone/iPad APP 商店，搜索名字叫“Design Switch”的应用，下载安装。

步骤二




打开安装好的 Design Switch 应用，点击底部 Catalogue 菜单，ABB 进口系列的开关面板即刻呈现。

步骤三




选择你喜欢的某一款产品，点击进入。

步骤四




点击左上角的不同色块，可查看不同颜色的面板。

步骤五



点击右上角的 📷，不同的风格的壁纸随意选择，也可通过点击上方的 📷 拍摄您自己的背景墙进行搭配，还可通过 📷 按钮从相册里选择图片进行搭配。

步骤六



将壁纸和面板进行匹配，选出最适合的一款，并点击上方的 📷 按钮保存图片，面板就挑选好啦，事半功倍哦。

APP下载

自定义你的Style


此外，Dynasty系列产品，可通过以下方式查找：

步骤一



登陆 iPhone/iPad APP 商店，搜索名字叫“Busch-Jaeger Lichtschalter”的 APP 并下载。

步骤二



打开“Busch-Jaeger Lichtschalter”APP，并点击 Dynasty 系列的产品，进入 Dynasty 系列产品页面。

步骤三



选择你喜欢的某一款并点击进入，点击上方的 选择不同的壁纸效果，还可点击 即时拍摄图片进行搭配，也可点击 从相册里选择一张图片自定义背景。

步骤四



步骤五



选好某一款产品后，点击 可将选好的产品图片发送到邮箱。

在主页面选择“3D LiveView”，进入后选择“Los geht's”，扫图后旋转手机可以看到 3D 的开关图片。

酒店参考案例

酒店项目名称	所在城市	星级
安庆市石化宾馆	安庆	四星级
蚌埠南山豪生大酒店	蚌埠	五星级
成都西顿国际酒店	成都	五星级
锦江宾馆	成都	五星级
仁恒置地广场	成都	五星级
赤峰北方时代设计酒店	赤峰	三星级
滁州皖投齐云山庄酒店	滁州	四星级
大连东泉温泉假日酒店	大连	四星级
德州康博富豪酒店 i-bus	德州	五星级
湖北恩施瑞享酒店	恩施	五星级
佛山皇冠假日酒店	佛山	五星级
福州世茂洲际酒店	福州	五星级
天水酒店	广州	四星级
广州地中海酒店	广州	五星级
富力（花都）假日酒店	广州	四星级
万豪酒店	哈尔滨	五星级
杭州西湖国宾馆	杭州	五星级
杭州铂菲利酒店	杭州	五星级
杭州雷迪森西溪精品酒店	杭州	四星级
杭州西溪宾馆	杭州	四星级
杭州西溪悦榕庄	杭州	五星级
杭州千禧酒店	杭州	四星级
浙江世贸君澜大饭店	杭州	五星级
杭州望湖宾馆	杭州	四星级
杭州契弗利精品酒店	杭州	五星级
杭州雷迪森西溪精品酒店	杭州	五星级
菏泽中岭酒店	菏泽	四星级
淮北温哥华酒店	淮北	五星级
湖北黄石磁湖山庄酒店	黄石	四星级
吉首边城酒店	吉首	四星级
山东政协齐汇维景酒店 i-bus	济南	五星级
泉州幸福华美达大酒店	晋江	五星级
廊坊阿尔卡迪亚酒店	廊坊	五星级
连云港海洲湾国际会议中心	连云港	五星级
临沂铂尔曼酒店	临沂	五星级
珠光地产江山御景温泉度假村	梅州	五星级
南京钟山高尔夫酒店	南京	五星级
南京润地广场	南京	五星级
南京古南都饭店	南京	四星级
南宁五象湖酒店（国宾馆）	南宁	五星级
南宁南湖明珠大酒店	南宁	五星级
南通城市时尚酒店	南通	四星级
盘锦国贸酒店	盘锦	四星级
青岛银沙滩凯宾斯基酒店	青岛	五星级
清远狮子湖喜来登酒店	清远	五星级
三亚海居铂尔曼酒店	三亚	五星级
三亚福朋喜来登酒店	三亚	五星级
厦门机场航空酒店	厦门	四星级
厦门霖德酒店	厦门	四星级
上海宝华万豪酒店	上海	五星级
上海圣诺亚皇冠假日酒店	上海	五星级

酒店项目名称	所在城市	星级
上海中航泊悦酒店	上海	五星级
圣诺亚皇冠假日酒店	上海	五星级
新发展圣淘沙酒店	上海	四星级
新发展古华山庄酒店	上海	三星级
绍兴嘉悦广场希尔顿酒店	绍兴	五星级
深圳京基100瑞吉酒店	深圳	五星级
皇冠假日酒店	沈阳	五星级
苏州日航酒店（狮山广场）	苏州	五星级
金鸡湖大酒店二期	苏州	五星级
晋合凯越酒店	苏州	四星级
天津津丽华酒店	天津	四星级
天津社会山酒店群	天津	四星级
天津宾馆	天津	五星级
天津海洲酒店	天津	三星级
天津津利华酒店	天津	四星级
天津水游城假日酒店	天津	五星级
无锡艾迪花园酒店	无锡	五星级
无锡百乐戴斯酒店	无锡	五星级
芜湖双翼宾馆	芜湖	四星级
湖北武汉万达瑞华酒店	武汉	奢华五星
西安中大利兹卡尔顿酒店	西安	五星级
西安中新凯宾斯基酒店	西安	五星级
青海建设厅宾馆	西宁	四星级
宿迁双星酒店	宿迁	五星级
荣盛阿尔卡迪亚酒店	徐州	三星级
延长延安宾馆	延安	五星级
湖北宜昌万达皇冠假日酒店	宜昌	五星级
永州市东方财富商务酒店	永州	三星级
延长石油大厦	榆林	五星级
三清山开元度假村	玉山	五星级
长沙金源酒店	长沙	四星级
小天鹅戴斯酒店	长沙	五星级
绿地JW万豪酒店	郑州	超五星级
重庆富力凯悦酒店	重庆	五星级
重庆威斯汀	重庆	五星级
重庆融汇丽笙酒店	重庆	五星级
重庆长江国际丽笙酒店	重庆	五星级
重庆中冶赛迪酒店	重庆	五星级
珠海喜来登酒店	珠海	五星级
珠海十字门喜来登就带你	珠海	五星级
格力万山岛静云山庄	珠海	五星级
珠海东澳岛南沙咀酒店	珠海	五星标准
珠海东澳岛南沙湾酒店	珠海	五星标准
珠海万山酒店	珠海	五星标准
淄博齐盛国宾馆 i-bus	淄博	四星级
淄博海悦大酒店 i-bus	淄博	五星级
合肥高速开元国际大酒店	合肥	五星级
余姚富达豪生酒店	宁波	五星级
甘肃国际贸易中心希尔顿酒店	甘肃	五星级
北京金隅喜来登	北京	五星级

ABB Connect

您的一站式数字化助理



安装使用 ABB Connect app, 您可以随时随地便捷地获得和分享 ABB 电气各种资料与信息; 更有在线客服, 全天候答疑; 贴心高效的一站式数字化助理就在身边。



一站式资料库: 产品样本、行业应用、安装指导、选型指南、EPLAN 部件库、视频、证书、报告、CAD 图等海量内容, 随时随地零时差满足您的需求!



强大搜索功能: 海量内容并不难搜索, 多维度高级筛选、A-Z 产品浏览搜索功能等, 查找资料很便捷!



轻松微信分享: 再大的文件, 都可以从 app 直接复制 URL 粘贴到微信里, 轻松转发分享!



快速客服应答: 在线客服机器人小 E 拥有“百事通”信息库, 应对日常问题迅速自如; 同时可一键转人工客服, 更多“智囊团”及时解答您的问题!

- ABB Connect 可在 Windows 10、iOS 及 Android 设备上使用, 工作上推荐使用电脑安装更得心应手。

- 了解更多具体功能及下载 ABB Connect app, 请点击以下网页链接:

https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-connect?utm_source=doc&utm_medium=doc

同时可以扫二维码了解:



ABB Connect



联系我们

www.abb.com.cn

ABB (中国) 客户服务热线

电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696

电邮 : cn-ep-hotline@abb.com



欧悦Millenium网页



ABB电气官方微信



ABB直通车



ABB Connect
一站式数字化助理

