

INFOGRAPHIC | Terra DC Wallbox

Συνδεσιμότητα 24/7/365 με δυνατότητα επίβλεψης και διάγνωσης από απόσταση όπως και αναβάθμισης όπου κι αν είναι εγκατεστημένος ο φορτιστής

7" LCD οθόνη αφής, υψηλής φωτεινότητας και γραφικής απεικόνισης της διαδικασίας φόρτισης

Ιδιαίτερος μικρό αποτύπωμα και εύκολη τοποθέτηση

Πιστοποίηση κατά EMC class B για χρήση σε οικιακές εφαρμογές

Εγγυημένη επένδυση για φόρτιση οχημάτων με απαιτήσεις σε υψηλή τάση φόρτισης

Παροχή διαφορετικών τύπων φισ, CCS ή διπλού CCS και CHAdeMO για υποστήριξη μεγάλου εύρους ηλεκτρικών οχημάτων

Ασφάλεια Μπουτόν έκτακτης ανάγκης για άμεση διακοπή φόρτισης σε περιπτώσεις ανάγκης

Ευέλικτος τρόπος φόρτισης

Ενσωματωμένη διαχείριση φορτίου για αποδοτική λειτουργία

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

0 ... 22.5 kW
24 kW (peak)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

CCS 150 ... 920 V DC
CHAdeMO 150 ... 500 V DC

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

≥ 92 % σε πλήρη λειτουργία

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος 770 mm
Πλάτος 584 mm
Βάθος 294 mm

ΒΑΡΟΣ

Καθαρό βάρος 60 kg
(εξαιρείται η πλάτη στήριξης και τα καλώδια)