

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307179268

发证日期: 2022年07月12日

有效期至: 2031年06月02日

委托企业名称 北京 ABB 低压电器有限公司
及注册地址 北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

制造商名称 北京 ABB 低压电器有限公司
及注册地址 北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

生产企业名称 北京 ABB 低压电器有限公司
及生产地址 北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
SF20.M.DC, SE20.M.DC 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

张

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307179268

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

SF20.M.DC，SE20.M.DC

Uimp：4kV；

Ui：250V(1P 外形)，500V(2P 外形,3P 外形,4P 外形)；

Ue：DC125V(1P 外形)，DC250V(2P 外形,3P 外形,4P 外形)；

In：SF20.M.DC:B 特性：1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A；

C 特性：0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A,16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A；

SE20.M.DC:C 特性：1A, 2A, 3A, 4A, 6A,10A,16A, 20A, 25A, 32A；

过电流脱扣器类型：热磁式；

Ics=7.5kA；

Icu=10kA；

选择性类别：A；

极数：SF20.M.DC 系：1P 外形, 2P 外形, 3P 外形, 4P 外形；

SE20.M.DC 系列：1P 外形, 2P 外形；

适用隔离；

型号的解释：

Full type 型号		SF201M-B16DC							
		SF20	1	M	-	B	16	A	DC
		1	2	1		3	4	5	
'Position 位置	Product 产品	√	√	√		√	√	√	√
	package label 包装标签	√	√	√	√	√	√		√

1——Basic Type 产品系列

2——Number of Product Pole 保护极数：
1-1P, 2-2P, 3-3P, 4-4P

3——Setting current 电流设定
B: Ii=4In; C: Ii=6.5In; D: Ii=12In;

4——Rated Current 额定电流，
B: 1=1A, 2=2A, 3=3A, 4=4A, 6=6A, 10=10A, 13=13A, 16=16A, 20=20A, 25=25A, 30=30A, 32=32A, 40=40A, 50=50A, 63=63A
C: 0.5=0.5A, 1=1A, 1.6=1.6A, 2=2A, 3=3A, 4=4A, 6=6A, 8=8A, 10=10A, 13=13A, 16=16A, 20=20A, 25=25A, 32=32A, 40=40A, 50=50A, 63=63A

5——DC: 适用于直流



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2019010307179268

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

直直接接线方式：



中国质量认证中心