









KNOCKOUT TABLE:

G= 1/2", 3/4", 1" KO
B= 1", 1-1/4", 1-1/2"
D= 3/4", 1", 1-1/4" KO
H= 9/32" KO



WIRE RANGE TABLE:

CONNECTOR	COPPER		ALUMINUM	
	SOLID	STRAND	SOLID	STRAND
LINE	-----	6-1/0	-----	6-1/0
LOAD	14-8	14-1/0	12-8	12-1/0
NEUTRAL	12-8	12-1/0	10-8	10-1/0
NEUTRAL	14-8	14-4	12-8	12-4
EQUIP GROUND	12-8	12-2	12-8	12-2
POST LINE CONNECTORS SUITABLE FOR LOOP FEED	#6-350 KCMIL		#6-350 KCMIL	
EQUIP GROUND	12-2	12-2	12-2	12-2

SH14

Rev. 1 CR R0811402 JE 2-7-08
Rev. 2 CR R1106618 IB 08-18-11

AutoCad Generated

Dr. By: JDE	Date: 2-7-08
Ck. By:	Date:

MIDWEST ELECTRIC PRODUCTS, INC.
Mankato, MN

Midwest

Unless Otherwise Specified
Tolerances On:
3 Pl. Decimals ± .010
2 Pl. Decimals ± .030
Fractions ± 1/32
Angles ± 1/2°
Holes ± .003
Dimensions Are In Inches

* = Critical To Quality

SCALE	SIZE
1 : 1	B

SHEET 1 OF 2

TITLE: M101CP6HP
HEAD OUTLINE

DWG NO: 198B8610