


On-load tap-changer type UBBL, 11 tap positions, linear switching.
 Min effective No. of turns in pos 1.
 The tap-changer is delivered set in pos 6.

Lindningskopplare typ UBBL, 11 lägen, linjär-koppling.
 Min antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 6.

Pos Läge	H connects förbinder
1	12 - 15
2	11 - 15
3	10 - 15
4	9 - 15
5	8 - 15
6	7 - 15
7	6 - 15
8	5 - 15
9	4 - 15
10	3 - 15
11	2 - 15



1) OUTPUT TERMINAL
STRÖMAVTAGNING

1) Internal connections between the terminals 15 of the three phases are included in the star-point type. Connection between 1 and 2 is included. Dashed lines show in delivery not included leads belonging to cleats and leads.

H Main contact
Huvudkontakt
M1, M2 Transition contacts
Motståndskontakter

Inre förbindningar mellan uttag 15 i de tre faserna ingår i nollpunktsutförande. Förbindningar mellan 1 och 2 ingår. Streckade linjer visar i leveransen ej ingående ledare tillhörande anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Cont
Year	Week
Dept	
Rev Ind	Revision
Appd	Year
Week	
Design checked by	Issued by
Year	Week
Cont	

-	-	-	-
Rev Ind	Revision	Appd	Year
			Week

Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English)	DATA ORIGINAL
R. Yngvesson		CONNECTION DIAGRAM UBBL	
Design checked by	Drawn by	Description (own language)	File name
B-O. Stenestam	L. Bergman	KOPPLINGSSCHEMA UBBL	0390-7
Drawing checked by	Issued by	Lang	Sheet
M. Hedlund	COM/TKO 97 32		1
Asea Brown Boveri		5492 0390-7	Rev Ind
			Cont
			-