

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2006010307181001

发证日期: 2022年03月14日

有效期至: 2030年12月04日

委托人名称	ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
及注册地址	Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland
制造商名称	ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
及注册地址	Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland
生产企业名称	ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
及生产地址	Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 S801S, S802S, S803S, S804S : Uimp: 8kV;Ui: 690V;Ue:AC240V/289V/400V/415V/500V/690V;In: 0.5A, 1A, 1.6A, 2.0A, 2.5A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A,50A, 63A, 80A, 100A, 125A;过电流脱扣 器类型: 热磁式;Ics: AC240V/415V: 40kA;AC289V/500V: 11kA(0.5A-63A), 8kA(80A), 5kA(100A-125A);AC400V/690V: 4kA(0.5A-80A), 3kA(100A-125A);Icu: AC240V/415V: 50kA;AC289V/500V: 15kA(0.5A-80A), 10kA(100A-125A);AC400V/690V: 6kA(0.5A-80A), 4.5kA(100A-125A);选择性类别: A;极数: 1P, 2P, 3P, 4P;适用隔 离;50/60Hz;型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2006010307181001

第 1 页 共 5 页

纸 号:

型号解释:

Full type 型号		S801S-B80					
		S80	1	S	-	B	80
		1	2	1		3	4
Position	Product 产品	√	√	√		√	√
位置	package label 包装标签	√	√	√	√	√	√

1—— Basic Type 系列型号

2—— Number of Product Pole 保护极数: 1-1P, 2-2P, 3-3P, 4-4P

3—— Setting current 电流设定

B: 4x In;

C: 8x In;

D: 13x In;

K: 13x In

4—— Rated Current 额定电流

0.5A, 1A, 1.6A, 2.0A, 2.5A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2006010307181001

第 2 页 共 5 页

纸 号:

(Description of product series and explanation of model/ type): Continued

1-pole	2-pole	3-pole	4-pole	current setting (A)
S801S-B0.5	S802S-B0.5	S803S-B0.5	S804S-B0.5	0.5
S801S-B1	S802S-B1	S803S-B1	S804S-B1	1
S801S-B1.6	S802S-B1.6	S803S-B1.6	S804S-B1.6	1.6
S801S-B2	S802S-B2	S803S-B2	S804S-B2	2
S801S-B2.5	S802S-B2.5	S803S-B2.5	S804S-B2.5	2.5
S801S-B3	S802S-B3	S803S-B3	S804S-B3	3
S801S-B4	S802S-B4	S803S-B4	S804S-B4	4
S801S-B5	S802S-B5	S803S-B5	S804S-B5	5
S801S-B6	S802S-B6	S803S-B6	S804S-B6	6
S801S-B8	S802S-B8	S803S-B8	S804S-B8	8
S801S-B10	S802S-B10	S803S-B10	S804S-B10	10
S801S-B13	S802S-B13	S803S-B13	S804S-B13	13
S801S-B16	S802S-B16	S803S-B16	S804S-B16	16
S801S-B20	S802S-B20	S803S-B20	S804S-B20	20
S801S-B25	S802S-B25	S803S-B25	S804S-B25	25
S801S-B32	S802S-B32	S803S-B32	S804S-B32	32
S801S-B40	S802S-B40	S803S-B40	S804S-B40	40
S801S-B50	S802S-B50	S803S-B50	S804S-B50	50
S801S-B63	S802S-B63	S803S-B63	S804S-B63	63
S801S-B80	S802S-B80	S803S-B80	S804S-B80	80
S801S-B100	S802S-B100	S803S-B100	S804S-B100	100
S801S-B125	S802S-B125	S803S-B125	S804S-B125	125

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2006010307181001

第 3 页 共 5 页

纸 号:

1-pole	2-pole	3-pole	4-pole	current setting (A)
S801S-C0.5	S802S-C0.5	S803S-C0.5	S804S-C0.5	0.5
S801S-C1	S802S-C1	S803S-C1	S804S-C1	1
S801S-C1.6	S802S-C1.6	S803S-C1.6	S804S-C1.6	1.6
S801S-C2	S802S-C2	S803S-C2	S804S-C2	2
S801S-C2.5	S802S-C2.5	S803S-C2.5	S804S-C2.5	2.5
S801S-C3	S802S-C3	S803S-C3	S804S-C3	3
S801S-C4	S802S-C4	S803S-C4	S804S-C4	4
S801S-C5	S802S-C5	S803S-C5	S804S-C5	5
S801S-C6	S802S-C6	S803S-C6	S804S-C6	6
S801S-C8	S802S-C8	S803S-C8	S804S-C8	8
S801S-C10	S802S-C10	S803S-C10	S804S-C10	10
S801S-C13	S802S-C13	S803S-C13	S804S-C13	13
S801S-C16	S802S-C16	S803S-C16	S804S-C16	16
S801S-C20	S802S-C20	S803S-C20	S804S-C20	20
S801S-C25	S802S-C25	S803S-C25	S804S-C25	25
S801S-C32	S802S-C32	S803S-C32	S804S-C32	32
S801S-C40	S802S-C40	S803S-C40	S804S-C40	40
S801S-C50	S802S-C50	S803S-C50	S804S-C50	50
S801S-C63	S802S-C63	S803S-C63	S804S-C63	63
S801S-C80	S802S-C80	S803S-C80	S804S-C80	80
S801S-C100	S802S-C100	S803S-C100	S804S-C100	100
S801S-C125	S802S-C125	S803S-C125	S804S-C125	125

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2006010307181001

第 4 页 共 5 页

纸 号:

(Description of product series and explanation of model/ type): Continued

1-pole	2-pole	3-pole	4-pole	current setting (A)
S801S-D0.5	S802S-D0.5	S803S-D0.5	S804S-D0.5	0.5
S801S-D1	S802S-D1	S803S-D1	S804S-D1	1
S801S-D1.6	S 02S-D1.6	S803S-D1.6	S804S-D1.6	1.6
S801S-D2	S802S-D2	S803S-D2	S804S-D2	2
S801S-D2.5	S802S-D2.5	S803S-D2.5	S804S-D2.5	2.5
S801S-D3	S802S-D3	S803S-D3	S804S-D3	3
S801S-D4	S802S-D4	S803S-D4	S804S-D4	4
S801S-D5	S802S-D5	S803S-D5	S804S-D5	5
S801S-D6	S802S-D6	S803S-D6	S804S-D6	6
S801S-D8	S802S-D8	S803S-D8	S804S-D8	8
S801S-D10	S802S-D10	S803S-D10	S804S-D10	10
S801S-D13	S802S-D13	S803S-D13	S804S-D13	13
S801S-D16	S802S-D16	S803S-D16	S804S-D16	16
S801S-D20	S802S-D20	S803S-D20	S804S-D20	20
S801S-D25	S802S-D25	S803S-D25	S804S-D25	25
S801S-D32	S802S-D32	S803S-D32	S804S-D32	32
S801S-D40	S802S-D40	S803S-D40	S804S-D40	40
S801S-D50	S802S-D50	S803S-D50	S804S-D50	50
S801S-D63	S802S-D63	S803S-D63	S804S-D63	63
S801S-D80	S802S-D80	S803S-D80	S804S-D80	80
S801S-D100	S802S-D100	S803S-D100	S804S-D100	100
S801S-D125	S802S-D125	S803S-D125	S804S-D125	125

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2006010307181001

第 5 页 共 5 页

纸 号:

1-pole	2-pole	3-pole	4-pole	current setting (A)
S801S-K0.5	S802S-K0.5	S803S-K0.5	S804S-K0.5	0.5
S801S-K1	S802S-K1	S803S-K1	S804S-K1	1
S801S-K1.6	S802S-K1.6	S803S-K1.6	S804S-K1.6	1.6
S801S-K2	S802S-K2	S803S-K2	S804S-K2	2
S801S-K2.5	S802S-K2.5	S803S-K2.5	S804S-K2.5	2.5
S801S-K3	S802S-K3	S803S-K3	S804S-K3	3
S801S-K4	S802S-K4	S803S-K4	S804S-K4	4
S801S-K5	S802S-K5	S803S-K5	S804S-K5	5
S801S-K6	S802S-K6	S803S-K6	S804S-K6	6
S801S-K8	S802S-K8	S803S-K8	S804S-K8	8
S801S-K10	S802S-K10	S803S-K10	S804S-K10	10
S801S-K13	S802S-K13	S803S-K13	S804S-K13	13
S801S-K16	S802S-K16	S803S-K16	S804S-K16	16
S801S-K20	S802S-K20	S803S-K20	S804S-K20	20
S801S-K25	S802S-K25	S803S-K25	S804S-K25	25
S801S-K32	S802S-K32	S803S-K32	S804S-K32	32
S801S-K40	S802S-K40	S803S-K40	S804S-K40	40
S801S-K50	S802S-K50	S803S-K50	S804S-K50	50
S801S-K63	S802S-K63	S803S-K63	S804S-K63	63
S801S-K80	S802S-K80	S803S-K80	S804S-K80	80
S801S-K100	S802S-K100	S803S-K100	S804S-K100	100
S801S-K125	S802S-K125	S803S-K125	S804S-K125	125

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心