


On-load tap-changer type UBBL, 13 tap positions, linear switching.
 Min effective No. of turns in pos 1.
 The tap-changer is delivered set in pos 7.

Lindningskopplare typ UBBL, 13 lägen, linjär-koppling.
 Min antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 7.

Pos Läge	H connects förbinder
1	14 - 15
2	13 - 15
3	12 - 15
4	11 - 15
5	10 - 15
6	9 - 15
7	8 - 15
8	7 - 15
9	6 - 15
10	5 - 15
11	4 - 15
12	3 - 15
13	2 - 15



1) OUTPUT TERMINAL
STRÖMAVTAGNING

1) Internal connections between the terminals 15 of the three phases are included in the star-point type. Connection between 1 and 2 is included. Dashed lines show in delivery not included leads belonging to cleats and leads.

H Main contact
Huvudkontakt
M1, M2 Transition contacts
Motståndskontakter

Inre förbindningar mellan uttag 15 i de tre faserna ingår i nollpunktsutförande. Förbindningar mellan 1 och 2 ingår. Streckade linjer visar i leveransen ej ingående ledare tillhörande anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Cont	Year	Week	Appd	Year	Week
-	-	-	-	-	-	-
Rev Ind		Revision		Appd	Year	Week
Accepted by qual control		Accepted for prod by		Description (English)		DATAORIGINAL
R. Yngvesson				CONNECTION DIAGRAM UBBL		
Design checked by		Drawn by		Description (own language)		File name
B-O. Stenestam		L. Bergman		KOPPLINGSSCHEMA UBBL		0390-9
Drawing checked by		Issued by Dept		Lang		Sheet
M. Hedlund		COM/TKO 97 32		Lang		1
Rev Ind		Cont		Lang		Sheet
-		-		Lang		1
-		-		Rev Ind		Cont
-		-		-		-



Asea Brown Boveri

5492 0390-9