



EVA-DWO/CIS/ZWART

Anti-paniekverlichting, decentraal - 1h autonomie, 230V AC-50Hz, permanent (schakelbaar), adresseerbaar armatuur, opbouw - vierkant, plafondmontage, zwart, led, serie EVAGO, armatuur

Productgegevens

Type	EVA-DWO/CIS/ZWART
Code	5530217154/13
Categorie	Vluchtwegverlichting
GTIN	08713812766034
GID	7TCA091180R0268
Serie	Evago
Garantie (Jaar)	5



Kenmerken

Voedingssysteem	Decentraal individuele batterij
Permanent bedrijf	Ja
Montagewijze	Plafond
Montagevorm	Opbouw
Materiaal behuizing	Aluminium / kunststof
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal	Aluminium / polycarbonaat
Kleur	Zwart
Lengte (mm)	150
Breedte (mm)	150
Hoogte/diepte (mm)	35
Nominale spanning (V)	230
Type spanning	AC
Nominale bedrijfsduur (uur)	1
Accu	NiMH
Bewakingsinrichting	Controlebouwsteen
Type spanning	AC
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	2
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	245
Gemiddelde levensduur lichtbron (uur)	100.000
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	5600
CRI	70
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	54
Met afstandschakelaaraansluiting	Nee
Type schakeling	Permanent / niet-permanentschakeling
Toepassing indicator	Niet van toepassing
Schakeling	Overig
Opgenomen vermogen continu/nood (W)	3 / 2
Schijnbaar vermogen continu/nood (VA)	3,5 / 2,85
Nominale stroom (mA)	15
Powerfactor	0,85 / 0,7
Temperatuurbereik (°C)	5 ~ +35

Artikeldetails

Productklasse	Noodverlichtingsarmatuur
E-code	EC001957
Kortingsgroep	30502
CBS-code	9405408440
GLN	8713812000008

Bestelinformatie

Bestelbaar	Ja
Afname-eenheid	Stuks
Minimum afname	1
Stapgrootte afname	1

Leveringsinformatie

Gewicht (kg)	0,968
Verpakking	Kartonnen doos
Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm)	225 x 170 x 62