DIGITAAL

Productcatalogus
Low Voltage Products



Voorwoord

Je eigen ABB-catalogus op maat

Alsjeblieft. Hierbij vind je je eigen samengestelde ABB-productcatalogus. Perfect afgestemd op de sector waarin je werkzaam bent en met alle producten en systemen die je erin terug wilt zien. Op elk gewenst moment opnieuw samen te stellen bovendien. Om er zeker van te zijn dat je altijd de meest actuele informatie bij de hand hebt. Om zo samen minder papier te verspillen en daarmee onze ecologische footprint te verkleinen. En omdat wensen en eisen veranderen, om nog maar niet te spreken over de wereld om ons heen. ABB heeft alles in huis om optimaal in te spelen op de behoeften van deze veranderende wereld. Van verdeler tot wandcontactdoos helpen wij je om de uitdagingen die de 21e eeuw opwerpt, het hoofd te bieden.

Het resultaat daarvan vind je in deze catalogus. Oplossingen geschikt voor woningbouw, utiliteit en/of industrie. Onderverdeeld in diverse overzichtelijke hoofdstukken, met per hoofdstuk korte informatie over de mogelijkheden en toepassingen van de diverse productgroepen. En natuurlijk een compleet overzicht van alle producten in de door jou geselecteerde groep(en). Baanbrekende technologieën die zich ongeacht hun diversiteit, alle kenmerken door een hoogwaardige kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en installatiegemak, en die slim in te zetten en te gebruiken zijn in de dagelijkse beroepspraktijk. Zo kun je optimaal voorbereid de toekomst tegemoet.

Let's write the future. Together.

Generated on 14-1-2022

Productcatalogus
Inhoudsopgave

Kleine verdelers System pro E Comfort®

UK600 inbouwverdelers	4/26
MISTRAL41W	27/39
MISTRAL65	40/51
MISTRAL41F	52/60
Klemmenstroken voor MISTRAL	61/64

1

Onderverdelers System pro E Energy®

ComfortLine CA Veldverdelers	65/94
ComfortLine A/B Verdelers	95/112
TwinLine	113/166
CombiLine met DIN-rail	167/168

2

Modulen System pro E Combi

CombiLine modulen	169/195
Railkoper voor modulen	196/197
Railkoper A toepassing ML	198/198
Toebehoren	199/240
Railsystemen	241/255

3

Hoofdverdelers System pro E Power®

TriLine-R	256/259
TriLine-RG	260/260
TriLine-Hoekopstelling	261/261
Toebehoren	262/358

4

UK600-inbouwverdelers

Meer ruimte voor al je installatie-ideeën


Ontdek maximale flexibiliteit voor alle denkbare installatie-ideeën met de UK600-serie verdelers, media- en combibehuizingen. Perfect op hun plek in ruimtes met veel gedetailleerde oplossingen. Met name ontworpen voor de woningbouw, maar ook toepasbaar in de kleinzakelijke markt en utiliteit. En met tot 200% meer bekabelingsruimte razendsnel te monteren. Het resultaat is een eenvoudige, veilige en flexibele installatie.



Optimaal voorbereid op de toekomst
De UK600 is verkrijgbaar in drie varianten tot vijf maten. De verschillende groottes en configuratiemogelijkheden in combinatie met een slimme verbinding, maken het mogelijk om de verdeler op maat samen te stellen en uit te breiden. En een grote verscheidenheid aan deuren en frames, maakt hem een aantrekkelijk designelement in elk interieur. Daarmee is de UK600 optimaal voorbereid op de behoeften en wensen van de gebruikers. Nu, maar ook in de toekomst.


- **Tot 200% meer bekabelingsruimte**
- **Verkrijgbaar tot 5 rijen**
- **Producten leverbaar tijdens verschillende projectfasen**
- **Kastkoppelset voor verticale en horizontale kastkoppeling**
- **Drievoudige stopcontacten, 120° draaibaar**
- **Wifi-deuren met plastic inzetstuk**
- **Patchpanel 6- of 12-voudig**
- **Modulair geperforeerde plaatmontageplaten**

Verdeler



—
01

Mediaverdeler



—
02

Combiverdeler



—
03

—
01 Verdeler
- Tot 200% meer bekabelingsruimte
- Verkrijgbaar tot 5 rijen
- Draadhouder voor kabelgeleiding
- Kabelinvoer aan de zijkant en achterwand
- Gepatenteerde TIP-in-sluiting; sluiting met slot kan worden gebruikt
- Vlak frame met oppervlakte-verstelmogelijkheid
- Deuren en frames in verschillende designs beschikbaar
- Kastkoppelset voor verticale en horizontale kastkoppeling

—
02 Mediaverdeler
- Patchpanel 6- of 12-voudig met knock-outs voor Keystone-modules
- Uitneembare / Demonteerbare montageplaten (Modulair geperforeerd)
- Draaibare driewegsokkel
- Apparaathouder met rubber; multi-level en flexibel monteerbaar
- Wifi-deuren met plastic inzetstuk
- Deuren met ventilatieopeningen

—
03 Combiverdeler
- Combinatie van 2/3 rijige-verdeler met extra multimediamodule
- Scheidingsschot voor scheiding van verschillende spanningsniveaus
- Stopcontacten kunnen in het schot worden geïntegreerd
- Uitneembare / Demonteerbare montageplaten (Modulair geperforeerd)

UK600

Drie varianten, 5 maten, eindeloze mogelijkheden

UK600-productportfolio

Plaatseenheden (PLE)	12 PLE	24 PLE	36 PLE	48 PLE	60 PLE
Verdeler Standaarduitvoering voorzien van frame en deur	 UK612N2	 UK624N3	 UK636N3	 UK648N3	 UK660N4
Mediaverdeler Standaarduitvoering voorzien van frame en deur; optioneel verkrijgbaar met wifi-vriendelijke deur			 UK636MV UK636MW	 UK636MV UK636MW	 UK636MV UK636MW
Combiverdeler Voorzien van frame en geventileerde deur; optioneel verkrijgbaar met wifi-vriendelijke deur		 UK662CV	 UK663CV	 UK662CW	 UK663CW

—
01 Tot 200% meer bekabelingsruimte
—
02 Nieuwe mediaoplossingen voor eenvoudige integratie van multimedia-apparaten
—
03 Ruime keuze aan designdeuren biedt de perfecte oplossing voor elk interieurconcept



—
01



—
02



—
03

UK600 inbouwverdelers
UK600 Standaard verdeler



UK612N2

2CPX031369R9999

				Afmetingen	Verdeelkast		
Aantal rijen	**Aantal modules per rij**	**Hoogte (mm)**		**B x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
1	14	372		383,5 x 94	UK612N2	2CPX031369R9999	105,00
		372		383,5 x 94	UK612NB	2CPX031374R9999	79,70
2		497		383,5 x 94	UK624N3	2CPX031370R9999	137,00
		497		383,5 x 94	UK624NB	2CPX031375R9999	95,50
3		622		383,5 x 94	UK636N3	2CPX031371R9999	160,00
		622		383,5 x 94	UK636NB	2CPX031376R9999	108,00
4		747		383,5 x 94	UK648N3	2CPX031372R9999	228,00
		747		383,5 x 94	UK648NB	2CPX031377R9999	161,00
5		872		383,5 x 94	UK660N4	2CPX031373R9999	277,00
		872		383,5 x 94	UK660NB	2CPX031378R9999	197,00

UK600 inbouwverdelers
UK600 Mediaverdeler



UK620MV

2CPX031390R9999

			Afmetingen	Verdeelkast		
Aantal rijen	**Aantal modules per rij**	**Hoogte (mm)**	**B x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
1	14	497	383,5 x 94	UK620MV	2CPX031390R9999	249,00
		622	383,5 x 94	UK630MV	2CPX031391R9999	274,00
		622	383,5 x 94	UK636MB	2CPX031395R9999	127,00
		622	383,5 x 94	UK636MV	2CPX031384R9999	322,00
		747	383,5 x 94	UK640MV	2CPX031392R9999	299,00
		747	383,5 x 94	UK648MB	2CPX031396R9999	145,00
		747	383,5 x 94	UK648MV	2CPX031385R9999	342,00
		872	383,5 x 94	UK650MV	2CPX031393R9999	358,00
		872	383,5 x 94	UK660MB	2CPX031397R9999	170,00
		872	383,5 x 94	UK660MV	2CPX031386R9999	403,00
2		497	383,5 x 94	UK624MB	2CPX031394R9999	120,00
3		622	383,5 x 94	UK636MW	2CPX031387R9999	359,00
4		747	383,5 x 94	UK648MW	2CPX031388R9999	378,00
5		872	383,5 x 94	UK660MW	2CPX031389R9999	437,00

UK600 inbouwverdelers
UK600 Combiverdeler



UK662CW

2CPX031400R9999

			Afmetingen	Verdeelkast		
Aantal rijen	**Aantal modules per rij**	**Hoogte (mm)**	**B x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
2	14	872	383,5 x 94	UK662CW	2CPX031400R9999	425,00
		872	383,5 x 94	UK662CV	2CPX031398R9999	391,00
3		872	383,5 x 94	UK663CW	2CPX031401R9999	447,00
		872	383,5 x 94	UK663CV	2CPX031399R9999	415,00

Toebehoren
Sierlijst en deurmogelijkheden



BL610

2CPX031081R9999

				Sierlijst		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Diepte (mm)**		**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
302	383,5	32		BL610	2CPX031081R9999	40,80
		32		BL611	2CPX031086R9999	71,80
		32		UZS612N	2CPX031131R9999	98,00
497		32		UZS624N	2CPX031132R9999	128,00
		32		BL621	2CPX031087R9999	87,10
		32		BL620V	2CPX031091R9999	52,90
		32		BL620W	2CPX031095R9999	85,10
		32		BL620	2CPX031082R9999	55,50
507	390,5	32		BL620D	2CPX031794R9999	161,00
622	383,5	32		BL630	2CPX031083R9999	62,70
		32		UZS636N	2CPX031133R9999	148,00
		32		BL631	2CPX031088R9999	96,50
		32		UZS636K	2CPX031136R9999	115,00
		32		BL630V	2CPX031092R9999	62,10
		32		BL630W	2CPX031096R9999	101,00
632	390,5	32		BL630D	2CPX031795R9999	200,00
747	383,5	32		UZS648K	2CPX031137R9999	175,00
		32		BL641	2CPX031089R9999	110,00
		32		BL640V	2CPX031093R9999	81,70
		32		BL640W	2CPX031097R9999	113,00
		32		BL640	2CPX031084R9999	81,70
		32		UZS648N	2CPX031134R9999	214,00
757	390,5	32		BL640D	2CPX031796R9999	251,00
872	383,5	32		BL650	2CPX031085R9999	99,20
		32		BL651	2CPX031090R9999	133,00
		32		UZS660N	2CPX031135R9999	258,00
		32		UZS660K	2CPX031138R9999	215,00
		32		BL650W	2CPX031098R9999	130,00
		32		BL650V	2CPX031094R9999	99,20
882	390,5	32		BL650D	2CPX031797R9999	314,00

Toebehoren
Onderbakken



UZB612

2CPX031113R9999

UZB612	
Artikelnummer	2CPX031113R9999
Omschrijving	Onderbak met montagebeugel, UK61
EUR	12,40 / 1



UZB624

2CPX031114R9999

UZB624	
Artikelnummer	2CPX031114R9999
Omschrijving	Onderbak met montagebeugel, UK62
EUR	16,60 / 1



UZB636

2CPX031115R9999

UZB636	
Artikelnummer	2CPX031115R9999
Omschrijving	Onderbak met montagebeugel, UK63
EUR	20,20 / 1



UZB648

2CPX031116R9999

UZB648	
Artikelnummer	2CPX031116R9999
Omschrijving	Onderbak met montagebeugel, UK64
EUR	24,10 / 1



UZB660

2CPX031117R9999

UZB660	
Artikelnummer	2CPX031117R9999
Omschrijving	Onderbak met montagebeugel, UK66
EUR	30,70 / 1

Toebehoren
Afdekplaat



UZA612

2CPX031123R9999

UZA612	
Artikelnummer	2CPX031123R9999
Omschrijving	Afdekplaat v.v uitsparing en snelsluiter1-rij, UK61
EUR	16,40 / 1



UZA624

2CPX031124R9999

UZA624	
Artikelnummer	2CPX031124R9999
Omschrijving	Afdekplaat v.v uitsparing en snelsluiter2-rijen, UK62
EUR	21,40 / 1



UZA636

2CPX031125R9999

UZA636	
Artikelnummer	2CPX031125R9999
Omschrijving	Afdekplaat v.v uitsparing en snelsluiter3-rijen, UK63
EUR	26,60 / 1



UZA648

2CPX031126R9999

UZA648	
Artikelnummer	2CPX031126R9999
Omschrijving	Afdekplaat v.v uitsparing en snelsluiter4-rijen, UK64
EUR	32,10 / 1



UZA660

2CPX031127R9999

UZA660	
Artikelnummer	2CPX031127R9999
Omschrijving	Afdekplaat v.v uitsparing en snelsluiter5-rijen, UK65
EUR	39,60 / 1



UZD620

2CPX031762R9999

UZD620	
Artikelnummer	2CPX031762R9999
Omschrijving	Front t.b.v. (eigen) afbeelding,geschikt voor sierlijst BL620D
EUR	101,00 / 1

Toebehoren
Afdekplaat



UZD621

2CPX031763R9999

UZD621	
Artikelnummer	2CPX031763R9999
Omschrijving	Front als prikbord,geschikt voor sierlijst BL620D
EUR	120,00 / 1



UZD622

2CPX031764R9999

UZD622	
Artikelnummer	2CPX031764R9999
Omschrijving	Front als spiegel,geschikt voor sierlijst BL620D
EUR	109,00 / 1



UZD623

2CPX031765R9999

UZD623	
Artikelnummer	2CPX031765R9999
Omschrijving	Front met afwerking van RVS,geschikt voor sierlijst BL620D
EUR	112,00 / 1



UZD624

2CPX031766R9999

UZD624	
Artikelnummer	2CPX031766R9999
Omschrijving	Front met geintegreerde LED verlichtinggeschikt voor sierlijst BL620D
EUR	613,00 / 1



UZD625

2CPX031767R9999

UZD625	
Artikelnummer	2CPX031767R9999
Omschrijving	Front met houten afwerking, magnetisch,geschikt voor sierlijst BL620D
EUR	150,00 / 1



UZD630

2CPX031768R9999

UZD630	
Artikelnummer	2CPX031768R9999
Omschrijving	Front t.b.v. (eigen) afbeelding,geschikt voor sierlijst BL630D
EUR	111,00 / 1

Toebehoren
Afdekplaat



UZD631

2CPX031769R9999

UZD631	
Artikelnummer	2CPX031769R9999
Omschrijving	Front als prikbord,geschikt voor sierlijst BL630D
EUR	121,00 / 1



UZD632

2CPX031770R9999

UZD632	
Artikelnummer	2CPX031770R9999
Omschrijving	Front als spiegel,geschikt voor sierlijst BL630D
EUR	114,00 / 1



UZD633

2CPX031771R9999

UZD633	
Artikelnummer	2CPX031771R9999
Omschrijving	Front met afwerking van RVS,geschikt voor sierlijst BL630D
EUR	124,00 / 1



UZD634

2CPX031772R9999

UZD634	
Artikelnummer	2CPX031772R9999
Omschrijving	Front met geintegreerde LED verlichtinggeschikt voor sierlijst BL630D
EUR	751,00 / 1



UZD635

2CPX031773R9999

UZD635	
Artikelnummer	2CPX031773R9999
Omschrijving	Front met houten afwerking, magnetisch,geschikt voor sierlijst BL630D
EUR	173,00 / 1



UZD640

2CPX031774R9999

UZD640	
Artikelnummer	2CPX031774R9999
Omschrijving	Front t.b.v. (eigen) afbeelding,geschikt voor sierlijst BL640D
EUR	119,00 / 1

Toebehoren
Afdekplaat



UZD641

2CPX031775R9999

UZD641	
Artikelnummer	2CPX031775R9999
Omschrijving	Front als prikbord,geschikt voor sierlijst BL640D
EUR	133,00 / 1



UZD642

2CPX031776R9999

UZD642	
Artikelnummer	2CPX031776R9999
Omschrijving	Front als spiegel,geschikt voor sierlijst BL640D
EUR	127,00 / 1



UZD643

2CPX031777R9999

UZD643	
Artikelnummer	2CPX031777R9999
Omschrijving	Front met afwerking van RVS,geschikt voor sierlijst BL640D
EUR	141,00 / 1



UZD644

2CPX031778R9999

UZD644	
Artikelnummer	2CPX031778R9999
Omschrijving	Front met geintegreerde LED verlichtinggeschikt voor sierlijst BL640D
EUR	867,00 / 1



UZD645

2CPX031779R9999

UZD645	
Artikelnummer	2CPX031779R9999
Omschrijving	Front met houten afwerking, magnetisch,geschikt voor sierlijst BL640D
EUR	197,00 / 1



UZD650

2CPX031780R9999

UZD650	
Artikelnummer	2CPX031780R9999
Omschrijving	Front t.b.v. (eigen) afbeelding,geschikt voor sierlijst BL650D
EUR	128,00 / 1

Toebehoren
Afdekplaat



UZD651

2CPX031781R9999

UZD651	
Artikelnummer	2CPX031781R9999
Omschrijving	Front als prikbord,geschikt voor sierlijst BL650D
EUR	140,00 / 1



UZD652

2CPX031782R9999

UZD652	
Artikelnummer	2CPX031782R9999
Omschrijving	Front als spiegel,geschikt voor sierlijst BL650D
EUR	139,00 / 1



UZD653

2CPX031783R9999

UZD653	
Artikelnummer	2CPX031783R9999
Omschrijving	Front met afwerking van RVS,geschikt voor sierlijst BL650D
EUR	155,00 / 1



UZD654

2CPX031784R9999

UZD654	
Artikelnummer	2CPX031784R9999
Omschrijving	Front met geintegreerde LED verlichtinggeschikt voor sierlijst BL650D
EUR	1004,00 / 1



UZD655

2CPX031785R9999

UZD655	
Artikelnummer	2CPX031785R9999
Omschrijving	Front met houten afwerking, magnetisch,geschikt voor sierlijst BL650D
EUR	219,00 / 1

Toebehoren
Verhogingsrand



AP612

2CPX031402R9999

AP612	
Artikelnummer	2CPX031402R9999
Omschrijving	Verhogingsrand, 1-rij, alleengeschikt voor.. met standaard deur, UK61
EUR	46,00 / 1



AP624

2CPX031403R9999

AP624	
Artikelnummer	2CPX031403R9999
Omschrijving	Verhogingsrand, 2-rijen, alleengeschikt voor.. met standaard deur, UK62
EUR	50,30 / 1



AP636

2CPX031404R9999

AP636	
Artikelnummer	2CPX031404R9999
Omschrijving	Verhogingsrand, 3-rijen, alleengeschikt voor.. met standaard deur, UK63
EUR	54,60 / 1



AP648

2CPX031405R9999

AP648	
Artikelnummer	2CPX031405R9999
Omschrijving	Verhogingsrand, 4-rijen, alleengeschikt voor.. met standaard deur, UK64
EUR	59,20 / 1



AP660

2CPX031406R9999

AP660	
Artikelnummer	2CPX031406R9999
Omschrijving	Verhogingsrand, 5-rijen, alleengeschikt voor.. met standaard deur, UK66
EUR	70,40 / 1


Toebehoren
Montageplaat



2CPX031414R9999

UZM610

UZM610	
Artikelnummer	2CPX031414R9999
Omschrijving	Montageplaat gegalvaniseerd, UK61
EUR	22,60 / 1



2CPX031421R9999

UZM61M

UZM61M	
Artikelnummer	2CPX031421R9999
Omschrijving	Montageplaat geperforeerd t.b.vMedia verdeler
EUR	24,50 / 1



2CPX031415R9999

UZM620

UZM620	
Artikelnummer	2CPX031415R9999
Omschrijving	Montageplaat gegalvaniseerd, UK62
EUR	29,00 / 1



2CPX031416R9999

UZM630

UZM630	
Artikelnummer	2CPX031416R9999
Omschrijving	Montageplaat gegalvaniseerd, UK63
EUR	36,40 / 1



2CPX031417R9999

UZM640

UZM640	
Artikelnummer	2CPX031417R9999
Omschrijving	Montageplaat gegalvaniseerd, UK64
EUR	42,60 / 1



2CPX031418R9999

UZM650

UZM650	
Artikelnummer	2CPX031418R9999
Omschrijving	Montageplaat gegalvaniseerd, UK66
EUR	51,50 / 1

Toebehoren
DIN-rail binnenwerk



2CPX031118R9999

UZG612

UZG612	
Artikelnummer	2CPX031118R9999
Omschrijving	DIN-rail binnenwerk, 1-rij, UK61
EUR	5,40 / 1



2CPX031119R9999

UZG624

UZG624	
Artikelnummer	2CPX031119R9999
Omschrijving	DIN-rail binnenwerk, 2-rijen, UK62
EUR	16,40 / 1



2CPX031120R9999

UZG636

UZG636	
Artikelnummer	2CPX031120R9999
Omschrijving	DIN-rail binnenwerk, 3-rijen, UK63
EUR	27,60 / 1



2CPX031121R9999

UZG648

UZG648	
Artikelnummer	2CPX031121R9999
Omschrijving	DIN-rail binnenwerk, 4-rijen, UK64
EUR	40,80 / 1



2CPX031122R9999

UZG660

UZG660	
Artikelnummer	2CPX031122R9999
Omschrijving	DIN-rail binnenwerk, 5-rijen, UK65
EUR	49,30 / 1



2CPX031139R9999

UZS612B

UZS612B	
Artikelnummer	2CPX031139R9999
Omschrijving	Afdekplaat, DIN-rail binnenwerkmet N/PE QT, UK61
EUR	58,40 / 1

Toebehoren
DIN-rail binnenwerk



UZS624B

2CPX031140R9999

UZS624B	
Artikelnummer	2CPX031140R9999
Omschrijving	Afdekplaat, DIN-rail binnenwerkmet N/PE QT, UK62
EUR	72,80 / 1



UZS636B

2CPX031141R9999

UZS636B	
Artikelnummer	2CPX031141R9999
Omschrijving	Afdekplaat, DIN-rail binnenwerkmet N/PE QT, UK63
EUR	87,90 / 1



UZS648B

2CPX031142R9999

UZS648B	
Artikelnummer	2CPX031142R9999
Omschrijving	Afdekplaat, DIN-rail binnenwerkmet N/PE QT, UK64
EUR	133,00 / 1



UZS660B

2CPX031143R9999

UZS660B	
Artikelnummer	2CPX031143R9999
Omschrijving	Afdekplaat, DIN-rail binnenwerkmet N/PE QT, UK66
EUR	157,00 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



UZ4P2

2CPX062447R9999

UZ4P2	
Artikelnummer	2CPX062447R9999
Omschrijving	Muurbeugels, set á 2st.
EUR	3,77 / 1



UZ640D

2CPX031786R9999

UZ640D	
Artikelnummer	2CPX031786R9999
Omschrijving	Zelfklevende folie "schoolbord",UK600 serie
EUR	41,60 / 1



UZ641D

2CPX031787R9999

UZ641D	
Artikelnummer	2CPX031787R9999
Omschrijving	Zelfklevende folie "stenen",UK600 serie
EUR	41,60 / 1



UZ642D

2CPX031788R9999

UZ642D	
Artikelnummer	2CPX031788R9999
Omschrijving	Zelfklevende folie "houten loopbrug",UK600 serie
EUR	41,60 / 1



UZ643D

2CPX031789R9999

UZ643D	
Artikelnummer	2CPX031789R9999
Omschrijving	Zelfklevende folie 'waterdruppels'UK600 serie
EUR	41,60 / 1



UZ91P4

2CPX031434R9999

UZ91P4	
Artikelnummer	2CPX031434R9999
Omschrijving	Hollewand set, UK600 series
EUR	23,30 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



2CPX031407R9999

UZB1

UZB1	
Artikelnummer	2CPX031407R9999
Omschrijving	Kabelinvoer met geïntegreerdemontagebrug voor klemmen
EUR	12,55 / 1



2CPX031408R9999

UZB2

UZB2	
Artikelnummer	2CPX031408R9999
Omschrijving	Verbindingskanaal horizon- ,of verticaal
EUR	20,80 / 1



2CPX031409R9999

UZB3

UZB3	
Artikelnummer	2CPX031409R9999
Omschrijving	Horizontale scheidingswand metgeïntegreerde montagebrug
EUR	23,30 / 1



2CPX031420R9999

UZED1P10

UZED1P10	
Artikelnummer	2CPX031420R9999
Omschrijving	Draadhouder UK600 serie, set á 10 st.
EUR	12,55 / 1



2CPX031410R9999

UZT1

UZT1	
Artikelnummer	2CPX031410R9999
Omschrijving	Scharnierset t.b.v UK600 series
EUR	3,79 / 1



2CPX031411R9999

UZT2

UZT2	
Artikelnummer	2CPX031411R9999
Omschrijving	TIP-in kastsluiting
EUR	4,22 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



UZT3

2CPX031412R9999

UZT3	
Artikelnummer	2CPX031412R9999
Omschrijving	Kastsluiting incl. slot, met 2 sleutels
EUR	25,80 / 1



UZT4

2CPX031413R9999

UZT4	
Artikelnummer	2CPX031413R9999
Omschrijving	Kastsluiting incl. Ronis slot,met 2 sleutels
EUR	25,80 / 1



UZT5

2CPX031429R9999

UZT5	
Artikelnummer	2CPX031429R9999
Omschrijving	Stickervel /groepenkaart, UK600 series
EUR	2,28 / 1



ZA89P20

2CPX062376R9999

ZA89P20	
Artikelnummer	2CPX062376R9999
Omschrijving	Schroef 4,8x9mm, set á 20st
EUR	9,60 / 1



ZE224

2CPX031427R9999

ZE224	
Artikelnummer	2CPX031427R9999
Omschrijving	EURO Stopcontact enkel, 90° draaibaar
EUR	25,80 / 1



ZE225

2CPX061177R9999

ZE225	
Artikelnummer	2CPX061177R9999
Omschrijving	EURO Stopcontact dubbel, te monteren opmontageprofiel ZX29
EUR	40,70 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



2CPX061211R9999

ZE227

ZE227	
Artikelnummer	2CPX061211R9999
Omschrijving	EURO Stopcontact Tripple, 230 VAC, 120°draaibaar
EUR	100,00 / 1



2CPX031423R9999

ZE335

ZE335	
Artikelnummer	2CPX031423R9999
Omschrijving	Patchpanel 6x
EUR	28,80 / 1



2CPX031424R9999

ZE336

ZE336	
Artikelnummer	2CPX031424R9999
Omschrijving	Patchpanel 12x
EUR	52,90 / 1



2CPX031426R9999

ZE338

ZE338	
Artikelnummer	2CPX031426R9999
Omschrijving	Patch paneelhouder voor communicatiemodulen RJ4S, COAX etc
EUR	18,30 / 1



2CPX062763R9999

ZK10P10

ZK10P10	
Artikelnummer	2CPX062763R9999
Omschrijving	Verbindingsbrug t.b.v klemmenblok
EUR	43,10 / 1



2CPX063178R9999

ZK600

ZK600	
Artikelnummer	2CPX063178R9999
Omschrijving	Montagebrug voor Quick TerminalsUK600 series
EUR	9,60 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



2CPX061180R9999

ZX287P10

ZX287P10	
Artikelnummer	2CPX061180R9999
Omschrijving	SchroefAL serie
EUR	3,56 / 1



2CPX061178R9999

ZX29

ZX29	
Artikelnummer	2CPX061178R9999
Omschrijving	Montageprofiel t.b.v ZE225 (dubbel wcd)
EUR	10,85 / 1



2CPX031422R9999

ZX340

ZX340	
Artikelnummer	2CPX031422R9999
Omschrijving	Apparaat / router band
EUR	19,20 / 1

System pro E comfort MISTRAL®
Een slimme oplossing voor al je installatie-ideeën

De nieuwe serie verdelers System pro E comfort MISTRAL® geeft u de vrijheid en flexibiliteit om zo goed als elk type elektrische installatie te creëren. Of het nu gaat om een industriële, commerciële of residentiële omgeving, er is altijd een passende oplossing. Dankzij de unieke eigenschappen op het gebied van veelzijdigheid, kwaliteit, efficiëntie en veiligheid creëert u vanaf nu eenvoudig uw eigen meesterwerk. Passend bij de eisen van de klant en voorzien van een stijlvol design.



Verschillende uitvoeringen zijn ook leverbaar met brug en aardklem. Voor minder fouten, meer gemak en vrijheid tijdens de installatie.

Snelle en eenvoudige installatie
Dankzij de grote binnenruimte kunt u snel en eenvoudig bekabelen en is er ook voldoende ruimte om kabelbinders aan de speciale behuizingsklemmen in het frame te bevestigen. Daarnaast zijn onder- en boven in de verdelers diverse klemmen aan te brengen, waardoor de flexibiliteit van de bekabeling toeneemt. Het brede productenpakket van System pro E comfort MISTRAL® is overigens eenvoudig te combineren met het componentenpakket van ABB.

Stijlvol design
De verdelers zijn gemaakt van recyclebare thermoplasten en hebben de beschermingsgraad IP41 of IP65. De GTW650-uitvoering is daarnaast halogeenvrij. De serie omvat zowel inbouw als op de wand gemonteerde uitvoeringen, zodat er voor ieder interieur een oplossing is. Voor omgevingen met verhoogde kans op brand-doorslag, zoals hollewandtoepassingen, is ook een GWT850-uitvoering leverbaar. Andere voorbeelden van het stijlvolle design zijn de transparante- en blinddeuren die over een hoek van 180° geopend kunnen worden, zodat de binnenzijde van de verdeler volledig toegankelijk is. Perfecte symmetrie betekent ook dat het frontpaneel gedraaid kan worden, waardoor de deur zowel links als rechts geplaatst kan worden.

Ieder aspect van de serie System pro E comfort MISTRAL® is ontworpen met het oog op installatiegemak. Het resultaat is een hoogwaardige serie verdelers met een stijlvol design.



Halogeenvrij

Innoveren beperkt zich vandaag de dag niet langer tot het zoeken naar functionele en technologische geavanceerde oplossingen. Bij ABB benaderen we innovatie vanuit een langetermijnvisie. Daarom gebruiken we ecologisch verantwoorde materialen voor onze producten, die ook nog op het einde van hun levensduur milieuvriendelijk zijn. Onze verdelers bestaan uit 100% recyclebare, halogeenvrije thermoplasten. De milieuvriendelijkheid is beoordeeld volgens de methode van de Levenscyclus-analyse (LCA). Dat is een objectief instrument om de energie- en milieu-impact te beoordelen aan de hand van het energie- en materiaalverbruik en de emissies die tijdens de productie vrijkomen.

Omnummeringstabel

Oude en nieuwe Mistral artikelnummers

	Oud artikelnummer	Nieuw artikelnummer	Type
Mistral65 met transparante deur	1SL1200A00	1SL1200A00	65P04X12
	1SL1201A00	1SLM006505A1201	65P08X12N
	1SL1202A00	1SLM006505A1202	65P12X12N
	1SL1203A00	1SLM006505A1203	65P18X12N
	1SL1204A00	1SLM006505A1204	65P12X22N
	1SL1205A00	1SLM006505A1205	65P18X22N
	1SL1206A00	1SLM006505A1206	65P12X32N
	1SL1207A00	1SLM006505A1207	65P12X42N
	1SL1208A00	1SLM006505A1208	65P18X32N
	1SL1209A00	1SLM006505A1209	65P18X42N
MISTRAL41W zonder transparante deur	1SPE007717F0100	1SLM004105A1000	41P02X10N
	1SPE007717F0200	1SLM004105A1001	41P04X10N
	1SPE007717F0300	1SLM004105A1002	41P08X10N
	1SPE007717F0400	1SLM004105A1003	41P12X10N
	1SPE007717F0800	1SLM004105A1004	41P18X10N
	1SPE007717F0500	1SLM004105A1005	41P12X20N
	1SPE007717F0900	1SLM004105A1006	41P18X20N
	1SPE007717F0600	1SLM004105A1007	41P12X30N
	1SPE007717F0700	1SLM004105A1008	41P12X40N
	1SPE007717F1000	1SLM004105A1009	41P18X30N
	1SPE007717F1100	1SLM004105A1010	41P18X40N
MISTRAL41W met transparante deur	1SPE007717F0220	1SLM004105A1200	41P04X12N
	1SPE007717F0320	1SLM004105A1201	41P08X12N
	1SPE007717F0420	1SLM004105A1202	41P12X12N
	1SPE007717F0820	1SLM004105A1203	41P18X12N
	1SPE007717F0520	1SLM004105A1204	41P12X22N
	1SPE007717F0920	1SLM004105A1205	41P18X22N
	1SPE007717F0620	1SLM004105A1206	41P12X32N
	1SPE007717F0720	1SLM004105A1207	41P12X42N
	1SPE007717F1020	1SLM004105A1208	41P18X32N
	1SPE007717F1120	1SLM004105A1209	41P18X42N



MISTRAL41W
1 Rij



41P02X10N

1SLM004105A1000

- Toepasbaar als opbouwkast
- In: 63A
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK08
- GWT650: Halogeenvrij
- Kleur: RAL9016

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
650	-	2	68	210 x 93	41P02X10N	1SLM004105A1000	11,65
		4	96	210 x 93	41P04X10N	1SLM004105A1001	14,40
	Ja	4	96	210 x 93	41P04X12N	1SLM004105A1200	19,45
	Nee	4	96	210 x 93	RES04x110	1SPE007717F0210	19,45
	-	8	202	257 x 120	41P08X10N	1SLM004105A1002	20,00
	Ja	8	202	257 x 120	41P08X12N	1SLM004105A1201	29,20
	Nee	8	202	257 x 120	RES08x110	1SPE007717F0310	29,10
	-	12	292	257 x 120	41P12X10N	1SLM004105A1003	29,90
	Ja	12	292	257 x 120	41P12X12N	1SLM004105A1202	43,50
	Nee	12	292	257 x 120	RES12x110	1SPE007717F0410	43,40
	-	18	382	257 x 120	41P18X10N	1SLM004105A1004	40,40
	Ja	18	382	257 x 120	41P18X12N	1SLM004105A1203	56,00

MISTRAL41W
2 Rijen



41P12X20N

1SLM004105A1005

- Toepasbaar als opbouwkast
- In: 63A
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK08
- GWT650: Halogeenvrij
- Kleur: RAL9016

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
650	-	12	292	382 x 120	41P12X20N	1SLM004105A1005	46,00
	Ja	12	292	382 x 120	41P12X22N	1SLM004105A1204	64,70
	Nee	12	292	382 x 120	RES12x210	1SPE007717F0510	64,70
	-	18	382	382 x 120	41P18X20N	1SLM004105A1006	62,10
	Ja	18	382	382 x 120	41P18X22N	1SLM004105A1205	105,00
	Nee	18	382	382 x 120	RES18x210	1SPE007717F0910	103,00

MISTRAL41W
3 Rijen



41P12X30N

1SLM004105A1007

- Toepasbaar als opbouwkast
- In: 63A
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK08
- GWT650: Halogeenvrij
- Kleur: RAL9016

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
650	-	12	292	507 x 120	41P12X30N	1SLM004105A1007	66,00
	Ja	12	292	507 x 120	41P12X32N	1SLM004105A1206	96,60
	Nee	12	292	507 x 120	RES12x310	1SPE007717F0610	95,20
	-	18	382	507 x 120	41P18X30N	1SLM004105A1009	118,00
	Ja	18	382	507 x 120	41P18X32N	1SLM004105A1208	167,00
	Nee	18	382	507 x 120	RES18x310	1SPE007717F1010	167,00

MISTRAL41W
4 Rijen



41P12X40N

1SLM004105A1008

- Toepasbaar als opbouwkast
- In: 63A
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK08
- GWT650: Halogeenvrij
- Kleur: RAL9016

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
650	-	12	292	656 x 120	41P12X40N	1SLM004105A1008	99,90
	Ja	12	292	656 x 120	41P12X42N	1SLM004105A1207	144,00
	Nee	12	292	656 x 120	RES12x410	1SPE007717F0710	144,00
	-	18	382	656 x 120	41P18X40N	1SLM004105A1010	171,00
	Ja	18	382	656 x 120	41P18X42N	1SLM004105A1209	212,00
	Nee	18	382	656 x 120	RES18x410	1SPE007717F1110	228,00

MISTRAL41W
Deur



D04M1B

1SPE007717F9908

- Toepasbaar als opbouwkast
- In: 63A
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK08
- GWT650: Halogeenvrij
- Kleur: RAL9016

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

Afmetingen				Deur		
Breedte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Diepte (mm)**		**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
96	124	18		D04M1B	1SPE007717F9908	4,51
		18		D04M1O	1SPE007717F9900	4,09
202	132	28		D08M1O	1SPE007717F9901	8,85
		28		D08M1B	1SPE007717F9909	9,35
292		28		D12M1B	1SPE007717F9910	8,40
		28		D12M1O	1SPE007717F9902	7,75
	256	28		D24M2O	1SPE007717F9903	8,50
		28		D24M2B	1SPE007717F9911	9,65
	382	28		D36M3B	1SPE007717F9912	14,80
		28		D36M3O	1SPE007717F9904	14,45
382	132	28		D18M1O	1SPE007717F9905	19,80
		28		D18M1B	1SPE007717F9913	19,80
	256	28		D36M2O	1SPE007717F9906	26,60
		28		D36M2B	1SPE007717F9914	28,00
	382	28		D54M3B	1SPE007717F9915	39,20
		28		D54M3O	1SPE007717F9907	37,60

MISTRAL41W
Deursluiting



1SPE007715F5009

LMW

LMW	
Artikelnummer	1SPE007715F5009
Omschrijving	Slot voor deur wit
EUR	14,45 / 1



1SPE007715F5010

Slot tbv Petrol Blue

Slot tbv Petrol Blue	
Artikelnummer	1SPE007715F5010
Omschrijving	Slot voor deur blauw
EUR	14,45 / 1

MISTRAL41W
Afdekking/markeerstrook



1SPE007715F5012

Labelhouder 12 M

Labelhouder 12 M	
Artikelnummer	1SPE007715F5012
Omschrijving	Labelhouder 12M
EUR	4,31 / 1



1SPE007715F5018

Labelhouder 18 M

Labelhouder 18 M	
Artikelnummer	1SPE007715F5018
Omschrijving	Labelhouder 18M
EUR	4,63 / 1



1SPE007715F5750

MCBC12M750

MCBC12M750	
Artikelnummer	1SPE007715F5750
Omschrijving	Afdekprofiel 12M GWT 750
EUR	2,12 / 1

MISTRAL41W
Scheidingsplaat



1SPE007715F5112

PW12M

PW12M	
Artikelnummer	1SPE007715F5112
Omschrijving	Scheidingswand 12M
EUR	14,50 / 1



1SPE007715F5118

PW18M

PW18M	
Artikelnummer	1SPE007715F5118
Omschrijving	Scheidingswand 18M
EUR	14,75 / 1

MISTRAL41W
Koppelset



1SLM004100A3910

41Z118

41Z118	
Artikelnummer	1SLM004100A3910
Omschrijving	Koppelset Mistral41W
EUR	6,15 / 1

MISTRAL65
1 Rij



H65P04X120750

1SLM006500A2210

- Toepasbaar als opbouwkast.
- In: zie technische details
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK09
- GWT650: Halogeenvrij
- GWT750: Voorzien van voorpersingen
- Kleur:: RAL7035

Als accesoire te bestellen:

- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
750	Ja	4	152	202 x 117	H65P04X120750	1SLM006500A2210	37,70
	Nee	4	152	202 x 117	H65P04X110750	1SLM006500A2110	37,70
650		4	152	202 x 117	1SL1100A00	1SL1100A00	33,40
750	Ja	4	152	202 x 155	1SL1210A00	1SL1210A00	36,10
650		4	152	202 x 155	65P04x12	1SL1200A00	21,30
750		8	232	250 x 154	H65P08X120750	1SLM006500A2211	51,20
	Nee	8	232	250 x 154	H65P08X110750	1SLM006500A2111	51,20
650	Ja	8	232	250 x 155	65P08X12N	1SLM006505A1201	32,70
750		8	232	250 x 155	1SL1211A00	1SL1211A00	50,40
650	Nee	8	232	250 x 155	1SL1101A00	1SL1101A00	46,40
	Ja	12	320	250 x 155	65P12X12N	1SLM006505A1202	52,60
750		12	320	250 x 155	H65P12X120750	1SLM006500A2212	71,00
		12	320	250 x 155	1SL1212A00	1SL1212A00	74,90
650	Nee	12	320	250 x 155	1SL1102A00	1SL1102A00	69,30
750		12	320	250 x 155	H65P12X110750	1SLM006500A2112	71,00
650	Ja	18	430	250 x 155	65P18X12N	1SLM006505A1203	67,60
750		18	430	250 x 155	H65P18X120750	1SLM006500A2213	87,70
		18	430	250 x 155	1SL1213A00	1SL1213A00	98,00
650	Nee	18	430	250 x 155	1SL1103A00	1SL1103A00	90,40
750		18	430	250 x 155	H65P18X110750	1SLM006500A2113	87,70

MISTRAL65
2 Rijen



S65P12X210750

1SLM006500A3114

- Toepasbaar als opbouwkast.
- In: zie technische details
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK09
- GWT650: Halogeenvrij
- GWT750: Voorzien van voorpersingen
- Kleur:: RAL7035

Als accesoire te bestellen:

- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
	Nee	12	320	250 x 155	S65P12X210750	1SLM006500A3114	102,00
750	Ja	12	320	435 x 155	H65P12X220750	1SLM006500A2214	108,00
650		12	320	435 x 155	65P12X22N	1SLM006505A1204	100,00
750		12	320	435 x 155	1SL1214A00	1SL1214A00	119,00
650	Nee	12	320	435 x 155	1SL1104A00	1SL1104A00	111,00
750	Ja	18	430	435 x 155	1SL1215A00	1SL1215A00	151,00
650		18	430	435 x 155	65P18X22N	1SLM006505A1205	142,00
750		18	430	435 x 155	H65P18X220750	1SLM006500A2215	168,00
	Nee	12	430	435 x 155	H65P12X210750	1SLM006500A2114	108,00
		18	430	435 x 155	H65P18X210750	1SLM006500A2115	168,00
		18	430	435 x 155	S65P18X210750	1SLM006500A3115	159,00
650		18	430	435 x 155	1SL1105A00	1SL1105A00	139,00

MISTRAL65
3 Rijen



1SL1216A00

1SL1216A00

- Toepasbaar als opbouwkast.
- In: zie technische details
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK09
- GWT650: Halogeenvrij
- GWT750: Voorzien van voorpersingen
- Kleur:: RAL7035

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
750	Ja	12	320	600 x 155	1SL1216A00	1SL1216A00	166,00
		12	320	600 x 155	H65P12X320750	1SLM006500A2216	167,00
650		12	320	600 x 155	65P12X32N	1SLM006505A1206	146,00
750	Nee	12	320	600 x 155	H65P12X310750	1SLM006500A2116	167,00
		12	320	600 x 155	S65P12X310750	1SLM006500A3116	158,00
650		12	320	600 x 155	1SL1106A00	1SL1106A00	154,00
750	Ja	18	430	600 x 155	1SL1218A00	1SL1218A00	261,00
650		18	430	600 x 155	65P18X32N	1SLM006505A1208	188,00
750		18	430	600 x 155	H65P18X320750	1SLM006500A2218	262,00
	Nee	18	430	600 x 155	H65P18X310750	1SLM006500A2118	262,00
		18	430	600 x 155	S65P18X310750	1SLM006500A3118	252,00
650		18	430	600 x 155	1SL1108A00	1SL1108A00	242,00

MISTRAL65
4 Rijen



1SL1217A00

1SL1217A00

- Toepasbaar als opbouwkast.
- In: zie technische details
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK09
- GWT650: Halogeenvrij
- GWT750: Voorzien van voorpersingen
- Kleur:: RAL7035

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
750	Ja	12	320	735 x 155	1SL1217A00	1SL1217A00	234,00
650		12	320	735 x 155	65P12X42N	1SLM006505A1207	196,00
750	Nee	12	320	735 x 155	H65P12X410750	1SLM006500A2117	235,00
650		12	320	735 x 155	1SL1107A00	1SL1107A00	217,00
750	Ja	12	430	735 x 155	H65P12X420750	1SLM006500A2217	235,00
650		18	430	735 x 155	65P18X42N	1SLM006505A1209	270,00
750		18	430	735 x 155	1SL1219A00	1SL1219A00	361,00
		18	430	735 x 155	H65P18X420750	1SLM006500A2219	362,00
	Nee	18	430	735 x 155	H65P18X410750	1SLM006500A2119	362,00
650		18	430	735 x 155	1SL1109A00	1SL1109A00	334,00

MISTRAL65
Deur



41Z136

1SLM006500A1962

- Toepasbaar als opbouwkast
- In: 63A
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK08
- GWT650: Halogeenvrij
- Kleur: RAL9016

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

Afmetingen			Deur		
Breedte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Diepte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
			41Z136	1SLM006500A1962	101,00
			41Z135	1SLM006500A1961	85,60
			41Z137	1SLM006500A1963	105,00
			41Z138	1SLM006500A1964	124,00
152			1SL1900A00	1SL1900A00	20,50
			Transparent door 4M Mistral65	1SL1901A00	20,50
232			Opaque door 8M Mistral65	1SL1902A00	25,50
			Transparent door 8M Mistral65	1SL1903A00	25,50
320			Opaque door 12M Mistral65	1SL1904A00	36,60
			Transparent door 12M Mistral65	1SL1905A00	36,60
			Opaque door 24M / 48M Mistral65	1SL1908A00	51,80
			Transparent door 24M / 48M Mistral65	1SL1909A00	51,80
			Opaque door 36M Mistral65	1SL1910A00	104,00
			Transparent door 36M Mistral65	1SL1911A00	104,00
430		38	Opaque door 54M Mistral65	1SL1914A00	126,00
		38	Transparent door 54M Mistral65	1SL1915A00	126,00
		38	Opaque door 18M Mistral65	1SL1906A00	45,50
		38	Transparent door 18M Mistral65	1SL1907A00	45,50
	290	38	Opaque door 36M / 72M Mistral65	1SL1912A00	104,00
		38	Transparent door 36M / 72M Mistral65	1SL1913A00	104,00

MISTRAL65
Deursluiting



1SL1931A00

Lock with key MISTRAL65

Lock with key MISTRAL65	
Artikelnummer	1SL1931A00
Omschrijving	Slot incl. sleutel t.b.v Mistral65
EUR	24,10 / 1

MISTRAL65
Afdekprofiel




1SL1929A00

Module cover 12M MISTRAL65

Module cover 12M MISTRAL65	
Artikelnummer	1SL1929A00
Omschrijving	Afdekstrook 12mod. Mistral65
EUR	4,33 / 1


MISTRAL65
Frontplaat



1SL1945A00

Central blind panel 12M Mistral65


Central blind panel 12M Mistral65	
Artikelnummer	1SL1945A00
Omschrijving	Centraal inzetstuk blind, 12mod.
EUR	3,99 / 1



1SL1946A00

1SLM006500A1946

1SLM006500A1946	
Artikelnummer	1SL1946A00
Omschrijving	Inzetstuk blind, 12mod, Mistral65
EUR	3,59 / 1



1SL1947A00

Central blind panel 18M Mistral65

Central blind panel 18M Mistral65	
Artikelnummer	1SL1947A00
Omschrijving	Centraal inzetstuk blind, 18mod.
EUR	3,99 / 1



1SL1948A00

blind panel 18M Mistral65

blind panel 18M Mistral65	
Artikelnummer	1SL1948A00
Omschrijving	Inzetstuk blind, 18mod, Mistral65
EUR	3,70 / 1

MISTRAL65
Kabeldoorvoortule



1SL1935A00

Cable gland Ø 16

Cable gland Ø 16	
Artikelnummer	1SL1935A00
Omschrijving	Kabelinvoer tule ø16
EUR	0,69 / 1



1SL1936A00

Cable gland Ø 20

Cable gland Ø 20	
Artikelnummer	1SL1936A00
Omschrijving	Kabelinvoer tule ø20
EUR	0,73 / 1



1SL1937A00

Cable gland Ø 25

Cable gland Ø 25	
Artikelnummer	1SL1937A00
Omschrijving	Kabelinvoer tule ø25
EUR	1,43 / 1



1SL1938A00

Cable gland Ø 32

Cable gland Ø 32	
Artikelnummer	1SL1938A00
Omschrijving	Kabelinvoer tule ø32
EUR	1,99 / 1



1SL1949A00

Junction unit Ø 28,5 MISTRAL65

Junction unit Ø 28,5 MISTRAL65	
Artikelnummer	1SL1949A00
Omschrijving	Kabelinvoer ø32 Mistral65
EUR	5,90 / 1

MISTRAL65
Montageplaat



Metal base plate 12M Mistral65

1SL1920A00

- Materiaal: Verzinkt staal.
- Dikte: 2 mm.

Hoogte		Breedte			Montageplaat		
mm		mm		Geperforeerd	Type	Artikelnummer	EUR
210		116		Nee	Metal base plate 12M Mistral65	1SL1920A00	11,15
		232		Nee	Metal base plate 2x12M Mistral65	1SL1921A00	23,90
246		306		Nee	41Z127	1SLM006500A1953	31,30
		456		Nee	41Z129	1SLM006500A1955	40,50
		458		Nee	41Z125	1SLM006500A1951	36,10
305		116		Nee	Metal base plate 18M Mistral65	1SL1922A00	13,85
		232		Nee	Metal base plate 2x18M Mistral65	1SL1923A00	28,40
356		306		Nee	41Z128	1SLM006500A1954	40,30
		456		Nee	41Z130	1SLM006500A1956	55,50
		456		Nee	41Z126	1SLM006500A1952	44,20

MISTRAL65
Montagetoebehoren



Wall fixing brackets (4 pcs) MISTRAL65

1SL1927A00

Wall fixing brackets (4 pcs) MISTRAL65	
Artikelnummer	1SL1927A00
Omschrijving	Ophangoren t.b.v Mistral65,
EUR	7,45 / 1



Adapter for trunking MISTRAL65

1SL1942A00

Adapter for trunking MISTRAL65	
Artikelnummer	1SL1942A00
Omschrijving	Adapter tbv. bevestiging op kabelgoot,
EUR	7,55 / 1

MISTRAL65
Overige toebehoren



1SLM006500A1959

41Z133

41Z133	
Artikelnummer	1SLM006500A1959
Omschrijving	Tmax kit XT t.b.v. Mistral65H size 3x12
EUR	20,30 / 1



1SLM006500A1960

41Z134

41Z134	
Artikelnummer	1SLM006500A1960
Omschrijving	Tmax kit XT t.b.v. Mistral65H size 3x18
EUR	24,80 / 1



1SLM006500A1969

41Z131

41Z131	
Artikelnummer	1SLM006500A1969
Omschrijving	Tmax kit XT t.b.v. Mistral65H size 2x12
EUR	13,80 / 1



1SLM006500A1970

41Z132

41Z132	
Artikelnummer	1SLM006500A1970
Omschrijving	Tmax kit XT t.b.v. Mistral65H size 2x18
EUR	16,80 / 1

MISTRAL41F
1 Rij



1SLM004100A1200

1SLM004100A1200

- Toepasbaar als inbouwkast voor beton, steen en gips.
- In: zie technische details
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK09
- GWT650: Halogeenvrij
- Kleur: RAL9016

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
650	Ja	4	152	202 x 105	1SLM004100A1200	1SLM004100A1200	24,80
	Nee	4	152	202 x 105	1SLM004100A1100	1SLM004100A1100	24,80
	Ja	6	192	202 x 105	1SLM004100A1201	1SLM004100A1201	28,10
	Nee	6	192	202 x 105	1SLM004100A1101	1SLM004100A1101	28,10
	Ja	8	232	250 x 107	1SLM004100A1202	1SLM004100A1202	33,50
	Nee	8	232	250 x 107	1SLM004100A1102	1SLM004100A1102	33,50
	Ja	12	320	250 x 107	1SLM004100A1203	1SLM004100A1203	44,20
	Nee	12	320	250 x 107	1SLM004100A1103	1SLM004100A1103	44,20
	Ja	18	430	250 x 107	1SLM004100A1204	1SLM004100A1204	55,30
	Nee	18	430	250 x 107	1SLM004100A1104	1SLM004100A1104	55,30

MISTRAL41F
2 Rijen



1SLM004100A1205

1SLM004100A1205

- Toepasbaar als inbouwkast voor beton, steen en gips.
- In: zie technische details
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK09
- GWT650: Halogeenvrij
- Kleur: RAL9016

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
650	Ja	12	320	435 x 107	1SLM004100A1205	1SLM004100A1205	69,60
	Nee	12	320	435 x 107	1SLM004100A1105	1SLM004100A1105	69,70
	Ja	18	430	435 x 107	1SLM004100A1208	1SLM004100A1208	138,00
	Nee	18	430	435 x 107	1SLM004100A1108	1SLM004100A1108	138,00
850	Ja	12	320	435 x 108	1SLM004100A1405	1SLM004100A1405	86,40

MISTRAL41F
3 Rijen



1SLM004100A1206

1SLM004100A1206

- Toepasbaar als inbouwkast voor beton, steen en gips.
- In: zie technische details
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK09
- GWT650: Halogeenvrij
- Kleur: RAL9016

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
650	Ja	12	320	600 x 107	1SLM004100A1206	1SLM004100A1206	104,00
	Nee	12	320	600 x 107	1SLM004100A1106	1SLM004100A1106	107,00
	Ja	18	430	600 x 127	1SLM004100A1209	1SLM004100A1209	156,00
	Nee	18	430	600 x 127	1SLM004100A1109	1SLM004100A1109	156,00
850	Ja	18	430	600 x 128	1SLM004100A1409	1SLM004100A1409	225,00

MISTRAL41F
4 Rijen


1SLM004100A1207

1SLM004100A1207

- Toepasbaar als inbouwkast voor beton, steen en gips.
- In: zie technische details
- Materiaal: Themoplast
- Slagvastheid: IK09
- GWT650: Halogeenvrij
- Kleur: RAL9016

Als accesoire te bestellen:
- Montageprofiel
- Klemmenblokken

		Breedte		Afmetingen	Wandkast		
GWT (gr.C)	**Transparante deur**	**Aantal modules per rij**	**Breedte (mm)**	**H x D in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
650	Ja	12	320	735 x 107	1SLM004100A1207	1SLM004100A1207	104,00
	Nee	12	320	735 x 107	1SLM004100A1107	1SLM004100A1107	107,00
850	Ja	12	320	735 x 108	1SLM004100A1408	1SLM004100A1408	214,00
650		18	430	735 x 127	1SLM004100A1210	1SLM004100A1210	173,00
	Nee	18	430	735 x 127	1SLM004100A1110	1SLM004100A1110	173,00

MISTRAL41F
Afdekkap aansluitzuil



1SLM004100A1922

41Z03

41Z03	
Artikelnummer	1SLM004100A1922
Omschrijving	Verticale koppeling/ buishouder 12M
EUR	7,55 / 1



1SLM004100A1923

1SLM004100A1923

1SLM004100A1923	
Artikelnummer	1SLM004100A1923
Omschrijving	Verticale koppeling/ buishouder 18M
EUR	6,75 / 1

MISTRAL41F
Frontplaat



1SLM004100A1945

1SLM004100A1945

1SLM004100A1945	
Artikelnummer	1SLM004100A1945
Omschrijving	Centraal inzetstuk blind, 12mod.
EUR	4,64 / 1



1SLM004100A1946

1SLM004100A1946

1SLM004100A1946	
Artikelnummer	1SLM004100A1946
Omschrijving	Inzetstuk blind, 12mod, Mistral41F
EUR	3,91 / 1



1SLM004100A1947

1SLM004100A1947

1SLM004100A1947	
Artikelnummer	1SLM004100A1947
Omschrijving	Centraal inzetstuk blind, 18mod.
EUR	5,40 / 1



1SLM004100A1948

1SLM004100A1948

1SLM004100A1948	
Artikelnummer	1SLM004100A1948
Omschrijving	Inzetstuk blind, 18mod, Mistral41F
EUR	5,15 / 1

MISTRAL41F
Kabelgeleider



1SLM004100A1942

1SLM004100A1942

1SLM004100A1942	
Artikelnummer	1SLM004100A1942
Omschrijving	Draadhouder
EUR	3,85 / 1

MISTRAL41F
Scheidingsplaat

1SLM004100A1920

1SLM004100A1920

1SLM004100A1920	
Artikelnummer	1SLM004100A1920
Omschrijving	Horizontale scheiding 12M Mistral41F
EUR	2,56 / 1

1SLM004100A1921

1SLM004100A1921

1SLM004100A1921	
Artikelnummer	1SLM004100A1921
Omschrijving	Horizontale scheiding 18M Mistral41F
EUR	2,68 / 1

MISTRAL41F
Deursluiting




1SLM004100A1931

1SLM004100A1931	
Artikelnummer	1SLM004100A1931
Omschrijving	Slot incl. sleutel t.b.v Mistral41F
EUR	22,70 / 1


Klemmenblokken

Montageprofiel


1SPE007715F0751



1SPE007715F0752




1SPE007715F0753




Klemmenblokken, schroefbaar


1SPE007715F0741




1SPE007715F0742




1SPE007715F0743



1SPE007715F0744




1SPE007715F0745




Klemmenblokken, steekbaar


1SPE007715F9712




1SPE007715F9713




1SPE007715F9714




1SPE007715F9715



1SPE007715F9716




1SPE007715F9717




Montagevoorbeelden


1SPE007715F0752



1SPE007715F0752



1SPE007715F0752



Klemmenstroken voor MISTRAL
Klemmenstroken



41Z59

1SPE007715F0733

41Z59	
Artikelnummer	1SPE007715F0733
Nom. stroom	100
Aantal aansluitingen	16
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Klemmenblok N 7x6mm²+9x16mm²
EUR	3,67 / 1



PEK/S06

1SPE007715F0741

PEK/S06	
Artikelnummer	1SPE007715F0741
Nom. stroom	100
Aantal aansluitingen	6
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Klemmenblok PE 3x6mm²+3x16mm²
EUR	1,70 / 1



PEK/S11

1SPE007715F0742

PEK/S11	
Artikelnummer	1SPE007715F0742
Nom. stroom	100
Aantal aansluitingen	11
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Klemmenblok PE 5x6mm²+6x16mm²
EUR	2,74 / 1



PEK/S16

1SPE007715F0743

PEK/S16	
Artikelnummer	1SPE007715F0743
Nom. stroom	100
Aantal aansluitingen	16
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Klemmenblok PE 7x6mm²+9x16mm²
EUR	3,67 / 1



PEK/S21

1SPE007715F0744

PEK/S21	
Artikelnummer	1SPE007715F0744
Nom. stroom	100
Aantal aansluitingen	21
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Klemmenblok PE 9x6mm²+12x16mm²
EUR	4,60 / 1



PEK/S26

1SPE007715F0745

PEK/S26	
Artikelnummer	1SPE007715F0745
Nom. stroom	100
Aantal aansluitingen	36
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Klemmenblok PE 11x6mm²+15x16mm²
EUR	6,05 / 1

Klemmenstroken voor MISTRAL
Klemmenstroken



ZK51G

1SPE007715F9712

ZK51G	
Artikelnummer	1SPE007715F9712
Nom. stroom	63
Aantal aansluitingen	6
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Terminal block PE 5*1,5-4mm²+1*25mm²
EUR	2,43 / 1



ZK82G

1SPE007715F9713

ZK82G	
Artikelnummer	1SPE007715F9713
Nom. stroom	63
Aantal aansluitingen	10
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Terminal block PE 8*1,5-4mm²+2*25mm²
EUR	3,99 / 1



ZK113G

1SPE007715F9714

ZK113G	
Artikelnummer	1SPE007715F9714
Nom. stroom	63
Aantal aansluitingen	14
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Terminal block PE 11*1,5-4mm²+3*25mm²
EUR	5,60 / 1



ZK144G

1SPE007715F9715


ZK144G	
Artikelnummer	1SPE007715F9715
Nom. stroom	63
Aantal aansluitingen	18
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Terminal block PE 14*1,5-4mm²+4*25mm²
EUR	7,20 / 1



ZK175G

1SPE007715F9716

ZK175G	
Artikelnummer	1SPE007715F9716
Nom. stroom	63
Aantal aansluitingen	22
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Terminal block PE 17*1,5-4mm²+5*25mm²
EUR	8,80 / 1



ZK206G

1SPE007715F9717

ZK206G	
Artikelnummer	1SPE007715F9717
Nom. stroom	63
Aantal aansluitingen	26
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Omschrijving	Terminal block PE 20*1,5-4mm²+6*25mm²
EUR	10,40 / 1

Klemmenstroken voor MISTRAL
Brug



1SPE007715F0751

TB08

TB08	
Bestelnummer	1SPE007715F0751
Omschrijving	Brug voor klemmenblokken
EUR	1,60 / 1



1SPE007715F0752

TB12

TB12	
Bestelnummer	1SPE007715F0752
Omschrijving	Brug voor klemmenblokken
EUR	1,92 / 1



1SPE007715F0753


TB18

TB18	
Bestelnummer	1SPE007715F0753
Omschrijving	Brug voor klemmenblokken
EUR	2,22 / 1

ComfortLine-verdeelkasten


Voor een efficiëntere en toekomstbestendige elektrische installatie

Voor de elektrische installaties van nu zijn slimme ideeën nodig. Samenstellen en installeren moet gemakkelijk zijn en oplossingen moeten bovendien toekomstbestendig zijn. Geen probleem voor de compacte ComfortLine-verdeelkasten, die voor elke toepassing een oplossing bieden. Dankzij het uitgebreide assortiment in beschermingsklassen I en II en slimme smart home-oplossingen, voldoen de kasten moeiteloos aan alle vereisten.



Eenvoudig toekomstbestendig installeren
Met 50% grotere kabelinvoerplaten, het grootste aantal kabeldoorvoeren in de markt, en het unieke QMS-snelmontagesysteem, is het nog eenvoudiger een veilige installatie neer te zetten. Eén die dankzij de ruime opzet van de kasten bovendien voldoende plaats biedt aan uitbreiding met nieuwe media- en communicatieapparaten. Toekomstbestendige elektrische installaties zijn op deze manier snel en eenvoudig te realiseren. Echt méér dan verbonden dus.

—
01



—
02




—
01
Meer flexibiliteit en toch gestructureerde bekabeling voor communicatie- en mediatechnologie

—
02
Perfect voorbereid met dé ruimte die nodig is om de nieuwste technologieën te blijven volgen.


Alle hoogtepunten in één oogopslag

Innovaties moeten écht iets toevoegen. Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van de ComfortLine-serie was dan ook hoe we deze nóg beter konden maken. ComfortLine biedt veel nuttige en praktische innovaties die helpen bij een snellere en efficiëntere installatie. Met ComfortLine bent u voorbereid op de toekomst.




—
01
50% grotere invoerplaten
ComfortLine beschikt over een flens invoerplaat waarbij de meeste aantal kabelinvoeren mogelijk zijn.

50%
groter



—
02



—
03



—
04



—
05



—
06



—
07

—
02
QMS snap-in techniek
Met behulp van de QMS (Quick Mounting System) worden montagevelden eerst vastgeklikt en daarna pas vastgeschroefd.


—
03
Geïntegreerde draadgoot
Innovatieve draadgoot aan de boven- en onderzijde van de kast aanwezig.

—
04
Hoge stabiliteit
Dankzij de standaard espagnolet-sluiting (3-puntsluiting) kunnen deuren zeer nauwsluitend en stabiel worden vergrendeld.


—
05
Gereedschapsloze aanpassing
Voor het afstellen van deuren en deurscharnieren

—
06
Hoge beschermingsgraad van IP44
Wandkasten met een hoogte van 6, 7 en 9 GU en met beschermingsgraad IP54.

—
07
Wandmontage
Makkelijke wandmontage, zelfs met een achtergrond die niet geheel vlak is. Dit is eenvoudig te verhelpen met behulp de bijgeleverde stelschroeven.



Makkelijk voor het plaatsen en monteren van de montagevelden



—
08



—
09




—
10






—
12



—
13





—
15



—
16

—
08
Horizontale en verticale doorvoeren zijn in de kast aanwezig. Standaard openingen aan de boven-, en onderzijde van de kast. Tevens is het mogelijk om via de zijwanden gebruik te maken van doorvoer en/of kabelinvoer

—
09
Het zijdelings koppelen van kasten inclusief railsysteem behoren tot de mogelijkheden.

—
10
Kabelinvoer is mogelijk via de achterzijde van de kast.

—
11
Deuren zijn eenvoudig te demonteren door middel van de bovenste scharnierpen.

—
12
Achterste montageniveau is bestemd voor het monteren van de mediavelden. (Alleen van toepassing op ComfortLine A en B kasten.)

—
13
Frontniveau voor het monteren van CombiLine N55 modulen. (Alleen van toepassing op ComfortLine A en B kasten.)

—
14
Veel aansluitruimte voor het aansluiten van PE draden op de Quick terminals.


—
15
Vrije ruimte achter de montagevelden.

—
16
Sierlijst geschikt voor inbouwmontage.

ComfortLine CA
Veldverdelers

De nieuwe ComfortLine CA verdeelkast voldoet aan de hoge eisen van installateurs op het gebied van flexibiliteit, functionaliteit en installatiegemak. De ruime opzet biedt voldoende plaats aan toekomstige communicatieapparaten.

—
01



—
01
Voor het monteren van Keystone modules bestaat er de keuze uit een patchpaneel 6- of 12-voudig.

—
02
Functioneel en efficiënt is de draaibare driewegs-wandcontactdoos. Hiermee heb je de mogelijkheid om verschillende voedingen op aan sluiten.

—
02






- QMS Snap-in techniek is vastklikken en daarna schroeven
- 50% grote flensopeningen
- Eenvoudig (de)monteren van deuren
- Gereedschapsloos werken voor het afstellen deuren en deurscharnieren en het monteren van de flens invoerplaten
- Ruime kabelinvoer
- Kabeltrekontlasting aanwezig
- Met of zonder montagevelden
- Keuze uit verschillende deurvarianten
- Kabelinvoer mogelijk op de achterzijde, boven- , en onderzijde
- Plaatstalen achterwand



ComfortLine A/B
Verdeelkasten

Bij elektrische installaties zijn efficiëntie, flexibiliteit en hoge kwaliteitseisen van groot belang. De ComfortLine-wandkasten combineren deze eigenschappen perfect. Slimme, gedetailleerde oplossingen en doorontwikkeling maken de kasten extreem veelzijdig en gebruiksvriendelijk.

—
01



—
01
Het afstellen van de deuren is eenvoudig en zonder gebruik van gereedschap

—
02
Snel en eenvoudig plaatsen met behulp van QSM (Quick Mounting System)

—
02





- QMS Snap-in techniek voor het monteren van de velden
- Beschikbaar in beschermingsklasse I, ComfortLine B en beschermingsklasse II, comfortLine A
- Eenvoudig demonteren van deuren
- Gereedschapsloos werken voor het afstellen deuren en deurscharnieren en het monteren van de flens invoerplaten
- Inbouwmontage behoord tot de mogelijkheid
- Ruime kabelinvoer
- Geïntegreerde bedradingsgoot
- Kabeltrekontlasting aanwezig
- Kabelinvoer mogelijk op de achterzijde, boven- , en onderzijde
- Eenvoudige koppeling boven, onder en aan de zijkant
- Het zijdelings koppelen van kasten inclusief railsysteem
- Plaatstalen achterwand



ComfortLine CA Veldverdelers

ComfortLine CA Veldverdeler met plaatstalen deur



CA13V

2CPX052180R9999

		Afmetingen	Verdeelkast		
Aantal modules per rij	**Aantal rijen**	**H x B x D (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
12	3	500 x 300 x 160	CA13V	2CPX052180R9999	360,00
	3	650 x 300 x 160	CA14R	2CPX052229R9999	396,00
	4	650 x 300 x 160	CA14V	2CPX052181R9999	388,00
	4	800 x 300 x 160	CA15R	2CPX052230R9999	406,00
	5	800 x 300 x 160	CA15V	2CPX052182R9999	403,00
	5	950 x 300 x 160	CA16R	2CPX052231R9999	548,00
	6	950 x 300 x 160	CA16V	2CPX052183R9999	521,00
	6	1100 x 300 x 160	CA17R	2CPX052232R9999	658,00
	7	1250 x 300 x 160	CA18R	2CPX052233R9999	790,00
24	2	500 x 550 x 160	CA23R	2CPX052234R9999	601,00
	3	500 x 550 x 160	CA23V	2CPX052184R9999	554,00
	3	650 x 550 x 160	CA24R	2CPX052235R9999	616,00
	4	650 x 550 x 160	CA24V	2CPX052185R9999	565,00
	4	650 x 550 x 160	CA24VP	2CPX052300R9999	581,00
	4	800 x 550 x 160	CA25R	2CPX052236R9999	743,00
	5	800 x 550 x 160	CA25K	2CPX052290R9999	701,00
	5	800 x 550 x 160	CA25V	2CPX052186R9999	698,00
	5	950 x 550 x 160	CA26R	2CPX052237R9999	816,00
	6	950 x 550 x 160	CA26K	2CPX052291R9999	779,00
	6	950 x 550 x 160	CA26V	2CPX052187R9999	778,00
	6	1100 x 550 x 160	CA27R	2CPX052238R9999	901,00
	7	1100 x 550 x 160	CA27K	2CPX052292R9999	847,00
	7	1100 x 550 x 160	CA27V	2CPX052188R9999	853,00
	7	1250 x 550 x 160	CA28R	2CPX052239R9999	991,00
	8	1250 x 550 x 160	CA28K	2CPX052293R9999	923,00
	8	1250 x 550 x 160	CA28V	2CPX052189R9999	944,00
36	3	650 x 800 x 160	CA34R	2CPX052240R9999	957,00
	4	650 x 800 x 160	CA34V	2CPX052190R9999	923,00
	4	800 x 800 x 160	CA35R	2CPX052241R9999	983,00
	5	800 x 800 x 160	CA35K	2CPX052294R9999	895,00
	5	800 x 800 x 160	CA35V	2CPX052191R9999	951,00
	5	800 x 800 x 160	CA35VP	2CPX052301R9999	928,00
	5	950 x 800 x 160	CA36R	2CPX052242R9999	1147,00
	6	950 x 800 x 160	CA36K	2CPX052295R9999	1077,00
	6	950 x 800 x 160	CA36V	2CPX052192R9999	1100,00
	6	1100 x 800 x 160	CA37R	2CPX052243R9999	1369,00
	7	1100 x 800 x 160	CA37K	2CPX052296R9999	1229,00
	7	1100 x 800 x 160	CA37V	2CPX052193R9999	1247,00
	7	1250 x 800 x 160	CA38R	2CPX052244R9999	1630,00
	8	1250 x 800 x 160	CA38K	2CPX052297R9999	1414,00
	8	1250 x 800 x 160	CA38V	2CPX052194R9999	1422,00
48	4	800 x 1050 x 160	CA45R	2CPX052245R9999	1196,00
	5	800 x 1050 x 160	CA45K	2CPX052298R9999	1214,00
	5	800 x 1050 x 160	CA45V	2CPX052195R9999	1231,00
	6	950 x 1050 x 160	CA46K	2CPX052299R9999	1313,00

ComfortLine CA Veldverdelers

ComfortLine CA Veldverdeler met transparante deur



CA14RT

2CPX052246R9999

		Afmetingen	Verdeelkast		
Aantal modules per rij	**Aantal rijen**	**H x B x D (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
12	3	650 x 300 x 160	CA14RT	2CPX052246R9999	552,00
	4	650 x 300 x 160	CA14VT	2CPX052198R9999	557,00
	4	800 x 300 x 160	CA15RT	2CPX052247R9999	611,00
	5	800 x 300 x 160	CA15VT	2CPX052199R9999	605,00
	5	950 x 300 x 160	CA16RT	2CPX052248R9999	742,00
	6	950 x 300 x 160	CA16VT	2CPX052200R9999	739,00
	6	1100 x 300 x 160	CA17RT	2CPX052249R9999	890,00
	7	1250 x 300 x 160	CA18RT	2CPX052250R9999	1069,00
24	2	500 x 550 x 160	CA23RT	2CPX052251R9999	736,00
	3	500 x 550 x 160	CA23VT	2CPX052201R9999	751,00
	3	650 x 550 x 160	CA24RT	2CPX052252R9999	806,00
	4	650 x 550 x 160	CA24VT	2CPX052202R9999	775,00
	4	800 x 550 x 160	CA25RT	2CPX052253R9999	932,00
	5	800 x 550 x 160	CA25VT	2CPX052203R9999	945,00
	5	950 x 550 x 160	CA26RT	2CPX052254R9999	1030,00
	6	950 x 550 x 160	CA26VT	2CPX052204R9999	1039,00
	6	1100 x 550 x 160	CA27RT	2CPX052255R9999	1133,00
	7	1250 x 550 x 160	CA28RT	2CPX052256R9999	1246,00
36	3	650 x 800 x 160	CA34RT	2CPX052257R9999	1240,00
	4	800 x 800 x 160	CA35RT	2CPX052258R9999	1286,00
	5	950 x 800 x 160	CA36RT	2CPX052259R9999	1455,00
	6	1100 x 800 x 160	CA37RT	2CPX052260R9999	1586,00
	7	1250 x 800 x 160	CA38RT	2CPX052261R9999	1743,00
48	4	800 x 1050 x 160	CA45RT	2CPX052262R9999	1446,00

ComfortLine CA Veldverdelers
ComfortLine CA Mediaverdeler



CA24VMW

2CPX052220R9999

		Afmetingen	Verdeelkast		
Aantal modules per rij	**Aantal rijen**	**H x B x D (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
24	4	650 x 550 x160	CA24VMW	2CPX052220R9999	616,00
	5	800 x 550 x160	CA25VMW	2CPX052221R9999	793,00
	6	950 x 550 x160	CA26VMW	2CPX052222R9999	872,00
	7	1100 x 550 x160	CA27VMW	2CPX052223R9999	1003,00
	8	1250 x 550 x160	CA28VMW	2CPX052224R9999	1154,00
36	5	800 x 800 x160	CA35VMW	2CPX052225R9999	1040,00
	6	950 x 800 x160	CA36VMW	2CPX052226R9999	1213,00
	7	1100 x 800 x160	CA37VMW	2CPX052227R9999	1414,00
	8	1250 x 800 x160	CA38VMW	2CPX052228R9999	1647,00

ComfortLine CA toebehoren
Plaatstalen deuren

CTB13

2CPX052304R9999

Afmetingen				Verdeelkast		
Breedte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Diepte (mm)**		**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
248	471	14		CTB13	2CPX052304R9999	98,60
	621	14		CTB14	2CPX052306R9999	104,00
	771	14		CTB15	2CPX052308R9999	108,00
	921	14		CTB16	2CPX052310R9999	115,00
	1071	14		CTB17	2CPX052312R9999	123,00
	1221	14		CTB18	2CPX052314R9999	135,00
	1371	14		CTB19	2CPX052316R9999	153,00
271	471	14		CTB13S	2CPX052318R9999	113,00
	621	14		CTB14S	2CPX052321R9999	121,00
	771	14		CTB15S	2CPX052324R9999	131,00
	921	14		CTB16S	2CPX052327R9999	140,00
	1071	14		CTB17S	2CPX052330R9999	153,00
	1221	14		CTB18S	2CPX052333R9999	172,00
	1371	14		CTB19S	2CPX052336R9999	186,00
498	471	14		CTB23	2CPX052305R9999	124,00
	621	14		CTB24	2CPX052307R9999	131,00
	771	14		CTB25	2CPX052309R9999	143,00
	921	14		CTB26	2CPX052311R9999	157,00
	1071	14		CTB27	2CPX052313R9999	171,00
	1221	14		CTB28	2CPX052315R9999	184,00
	1371	14		CTB29	2CPX052317R9999	202,00
521	471	14		CTB23S	2CPX052319R9999	149,00
	621	14		CTB24S	2CPX052322R9999	159,00
	771	14		CTB25S	2CPX052325R9999	166,00
	921	14		CTB26S	2CPX052328R9999	172,00
	1071	14		CTB27S	2CPX052331R9999	178,00
	1221	14		CTB28S	2CPX052334R9999	193,00
	1371	14		CTB29S	2CPX052337R9999	202,00
771	471	14		CTB33S	2CPX052320R9999	188,00
	621	14		CTB34S	2CPX052323R9999	202,00
	771	14		CTB35S	2CPX052326R9999	218,00
	921	14		CTB36S	2CPX052329R9999	229,00
	1071	14		CTB37S	2CPX052332R9999	239,00
	1221	14		CTB38S	2CPX052335R9999	262,00
	1371	14		CTB39S	2CPX052338R9999	288,00

ComfortLine CA toebehoren
Transparante deuren



CTT13 T

2CPX052339R9999

Afmetingen				Verdeelkast		
Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)		Type	Artikelnummer	EUR
248	471	14		CTT13 T	2CPX052339R9999	165,00
	621	14		CTT14 T	2CPX052341R9999	181,00
	771	14		CTT15 T	2CPX052343R9999	202,00
	921	14		CTT16 T	2CPX052345R9999	224,00
	1071	14		CTT17 T	2CPX052347R9999	235,00
	1221	14		CTT18 T	2CPX052349R9999	260,00
	1371	14		CTT19 T	2CPX052351R9999	282,00
271	471	14		CTT13S	2CPX052353R9999	185,00
	621	14		CTT14S	2CPX052356R9999	195,00
	771	14		CTT15S	2CPX052359R9999	230,00
	921	14		CTT16S	2CPX052362R9999	251,00
	1071	14		CTT17S	2CPX052365R9999	270,00
	1221	14		CTT18S	2CPX052368R9999	284,00
	1371	14		CTT19S	2CPX052371R9999	295,00
498	471	14		CTT23 T	2CPX052340R9999	199,00
	621	14		CTT24 T	2CPX052342R9999	225,00
	771	14		CTT25 T	2CPX052344R9999	252,00
	921	14		CTT26 T	2CPX052346R9999	282,00
	1071	14		CTT27 T	2CPX052348R9999	307,00
	1221	14		CTT28 T	2CPX052350R9999	340,00
	1371	14		CTT29 T	2CPX052352R9999	369,00
521	471	14		CTT23S	2CPX052354R9999	197,00
	621	14		CTT24S	2CPX052357R9999	225,00
	771	14		CTT25S	2CPX052360R9999	265,00
	921	14		CTT26S	2CPX052363R9999	295,00
	1071	14		CTT27S	2CPX052366R9999	317,00
	1221	14		CTT28S	2CPX052369R9999	339,00
	1371	14		CTT29S	2CPX052372R9999	359,00
771	471	14		CTT33S	2CPX052355R9999	211,00
	621	14		CTT34S	2CPX052358R9999	256,00
	771	14		CTT35S	2CPX052361R9999	299,00
	921	14		CTT36S	2CPX052364R9999	339,00
	1071	14		CTT37S	2CPX052367R9999	373,00
	1221	14		CTT38S	2CPX052370R9999	408,00
	1371	14		CTT39S	2CPX052373R9999	442,00

ComfortLine CA toebehoren
Plaatstalen deuren met ventilatiegaten



CTL13S

2CPX052374R9999

Afmetingen				Verdeelkast		
Breedte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Diepte (mm)**		**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
271	471	14		CTL13S	2CPX052374R9999	118,00
	621	14		CTL14S	2CPX052376R9999	126,00
	771	14		CTL15S	2CPX052378R9999	133,00
	921	14		CTL16S	2CPX052380R9999	146,00
	1071	14		CTL17S	2CPX052382R9999	159,00
	1221	14		CTL18S	2CPX052484R9999	175,00
	1371	14		CTL19S	2CPX052385R9999	192,00
521	471	14		CTL23S	2CPX052375R9999	173,00
	621	14		CTL24S	2CPX052377R9999	181,00
	771	14		CTL25S	2CPX052379R9999	192,00
	921	14		CTL26S	2CPX052381R9999	200,00
	1071	14		CTL27S	2CPX052383R9999	210,00
	1221	14		CTL28S	2CPX052485R9999	224,00
	1371	14		CTL29S	2CPX052386R9999	235,00
771	1071	14		CTL37S	2CPX052384R9999	251,00
	1371	14		CTL39S	2CPX052387R9999	288,00

ComfortLine CA toebehoren

Plaatstalen deuren met plastic inzetstuk en ventilatiegaten (Wi-Fi deur)



CTW13S

2CPX052388R9999

Afmetingen					Verdeelkast		
Breedte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Diepte (mm)**			**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
271	471	14			CTW13S	2CPX052388R9999	186,00
	621	14			CTW14S	2CPX052390R9999	196,00
	771	14			CTW15S	2CPX052392R9999	211,00
	921	14			CTW16S	2CPX052394R9999	228,00
	1071	14			CTW17S	2CPX052396R9999	251,00
	1221	14			CTW18S	2CPX052486R9999	288,00
	1371	14			CTW19S	2CPX052399R9999	320,00
521	421	14			CTW23S	2CPX052389R9999	206,00
	621	14			CTW24S	2CPX052391R9999	216,00
	771	14			CTW25S	2CPX052393R9999	233,00
	921	14			CTW26S	2CPX052395R9999	254,00
	1071	14			CTW27S	2CPX052397R9999	282,00
	1221	14			CTW28S	2CPX052487R9999	323,00
	1371	14			CTW29S	2CPX052400R9999	361,00
771	1071	14			CTW37S	2CPX052398R9999	343,00
	1371	14			CTW39S	2CPX052401R9999	447,00

ComfortLine CA toebehoren
Kabelinvoerplaten



CZF10

2CPX052440R9999

Afmetingen				Kabelinvoerplaat		
Breedte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Diepte (mm)**		**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
220	4,5	114		CZF10	2CPX052440R9999	24,10
		114		CZF11	2CPX052441R9999	25,80
		114		CZF12	2CPX052442R9999	25,80
		114		CZF13	2CPX052443R9999	25,80
		114		CZF14	2CPX052444R9999	21,70
223	22	106		CZF1	2CPX052435R9999	23,50
		106		CZF2	2CPX052436R9999	27,00
		106		CZF3	2CPX052437R9999	23,50
		106		CZF4	2CPX052438R9999	27,00
		106		CZF1B	2CPX052447R9999	29,30

ComfortLine CA toebehoren
Rangeerkap kabelinvoer



2CPX044049R9999

KB19

KB19	
Artikelnummer	2CPX044049R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 300mm
EUR	50,30 / 1



2CPX044050R9999

KB29

KB29	
Artikelnummer	2CPX044050R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 550mm
EUR	56,10 / 1



2CPX044051R9999

KB39

KB39	
Artikelnummer	2CPX044051R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 800mm
EUR	61,90 / 1



2CPX044052R9999

KB49

KB49	
Artikelnummer	2CPX044052R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 1050mm
EUR	68,90 / 1

ComfortLine CA toebehoren
Scheidingsschot



CZB113

2CPX052450R9999

Afmetingen			Scheidingsschot		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Omschrijving**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
450	84,5	Verticaal scheidingschot 3RE	CZB113	2CPX052450R9999	8,60
	124	Verticaal scheidingschot 3RE	CZB213	2CPX052498R9999	7,15
600	84,5	Verticaal scheidingschot 4RE	CZB114	2CPX052451R9999	9,40
	124	Verticaal scheidingschot 4RE	CZB214	2CPX052499R9999	8,90
750	84,5	Verticaal scheidingschot 5RE	CZB115	2CPX052452R9999	11,95
	124	Verticaal scheidingschot 5RE	CZB215	2CPX052500R9999	10,55
900	84,5	Verticaal scheidingschot 6RE	CZB116	2CPX052453R9999	14,00
	124	Verticaal scheidingschot 6RE	CZB216	2CPX052501R9999	12,80
1050	84,5	Verticaal scheidingschot 7RE	CZB117	2CPX052454R9999	15,90
	124	Verticaal scheidingschot 7RE	CZB217	2CPX052502R9999	14,55
1200	84,5	Verticaal scheidingschot 8RE	CZB118	2CPX052455R9999	17,80
	124	Verticaal scheidingschot 8RE	CZB218	2CPX052503R9999	17,25
1350		Verticaal scheidingschot 9RE	CZB219	2CPX052504R9999	18,55

ComfortLine CA toebehoren
Inbouwmediapaneel



1MM3 Media panel 1 pw 7 row	
Artikelnummer	2CPX037489R9999
Omschrijving	Verdeelkast Comfortline1MM3 Media paneel 1PW 7GU
EUR	158,00 / 1



2MM3 Media panel 2 pw 7 row	
Artikelnummer	2CPX037493R9999
Omschrijving	Verdeelkast Comfortline2MM3 Media paneel 2PW 7GU
EUR	232,00 / 1

ComfortLine CA toebehoren
Accessoires voor CA mediabehuizingen



2CPX062335R9999

ED44P10


ED44P10	
Artikelnummer	2CPX062335R9999
Omschrijving	Draadhouder 28mm, set á 10st
EUR	12,60 / 1



2CPX062336R9999

ED45P10

ED45P10	
Artikelnummer	2CPX062336R9999
Omschrijving	Draadhouder 55mm, set á 10st
EUR	13,60 / 1



2CPX031421R9999

UZM61M

UZM61M	
Artikelnummer	2CPX031421R9999
Omschrijving	Montageplaat geperforeerd t.b.vMedia verdeler
EUR	24,50 / 1



2CPX061177R9999

ZE225

ZE225	
Artikelnummer	2CPX061177R9999
Omschrijving	EURO Stopcontact dubbel, te monteren opmontageprofiel ZX29
EUR	40,70 / 1



2CPX061211R9999

ZE227

ZE227	
Artikelnummer	2CPX061211R9999
Omschrijving	EURO Stopcontact Tripple, 230 VAC, 120°draaibaar
EUR	100,00 / 1



2CPX031423R9999

ZE335

ZE335	
Artikelnummer	2CPX031423R9999
Omschrijving	Patchpanel 6x
EUR	28,80 / 1

ComfortLine CA toebehoren
Accessoires voor CA mediabehuizingen



2CPX031424R9999

ZE336

ZE336	
Artikelnummer	2CPX031424R9999
Omschrijving	Patchpanel 12x
EUR	52,90 / 1



2CPX031426R9999

ZE338

ZE338	
Artikelnummer	2CPX031426R9999
Omschrijving	Patch paneelhouder voor communicatiemodulen RJ4S, COAX etc
EUR	18,30 / 1



2CPX061180R9999

ZX287P10

ZX287P10	
Artikelnummer	2CPX061180R9999
Omschrijving	SchroefAL serie
EUR	3,56 / 1



2CPX061178R9999

ZX29

ZX29	
Artikelnummer	2CPX061178R9999
Omschrijving	Montageprofiel t.b.v ZE225 (dubbel wcd)
EUR	10,85 / 1



2CPX031422R9999

ZX340

ZX340	
Artikelnummer	2CPX031422R9999
Omschrijving	Apparaat / router band
EUR	19,20 / 1

ComfortLine CA toebehoren
PE Quick-klemmen



2CPX064984R9999

ZK15

ZK15	
Artikelnummer	2CPX064984R9999
Omschrijving	Klemmenblokhouder tb.v. DIN-rail montage
EUR	2,29 / 1



2CPX052456R9999

ZK19


ZK19	
Artikelnummer	2CPX052456R9999
Omschrijving	Montagebrug voor ZK / PEK klemment.b.v CA kasten opbouw
EUR	4,35 / 1



1SPE007715F9714

ZK113G

ZK113G	
Artikelnummer	1SPE007715F9714
Omschrijving	Terminal block PE 11*1,5-4mm²+3*25mm²screwless
EUR	5,60 / 1



1SPE007715F9715

ZK144G

ZK144G	
Artikelnummer	1SPE007715F9715
Omschrijving	Terminal block PE 14*1,5-4mm²+4*25mm²screwless
EUR	7,20 / 1



1SPE007715F9716

ZK175G

ZK175G	
Artikelnummer	1SPE007715F9716
Omschrijving	Terminal block PE 17*1,5-4mm²+5*25mm²screwless
EUR	8,80 / 1



1SPE007715F9717

ZK206G

ZK206G	
Artikelnummer	1SPE007715F9717
Omschrijving	Terminal block PE 20*1,5-4mm²+6*25mm²screwless
EUR	10,40 / 1

ComfortLine CA toebehoren
PE Quick-klemmen



ZK51G

1SPE007715F9712

ZK51G	
Artikelnummer	1SPE007715F9712
Omschrijving	Terminal block PE 5*1,5-4mm²+1*25mm²screwless
EUR	2,43 / 1



ZK82G

1SPE007715F9713

ZK82G	
Artikelnummer	1SPE007715F9713
Omschrijving	Terminal block PE 8*1,5-4mm²+2*25mm²screwless
EUR	3,99 / 1



ZK10P10

2CPX062763R9999

ZK10P10	
Artikelnummer	2CPX062763R9999
Omschrijving	Verbindingsbrug t.b.v klemmenblok
EUR	43,10 / 1

ComfortLine CA toebehoren
Espagnoletsluiting



CZT23

2CPX052423R9999

CZT23	
Artikelnummer	2CPX052423R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 3RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	55,70 / 1



CZT23H

2CPX052416R9999

CZT23H	
Artikelnummer	2CPX052416R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 3RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	29,30 / 1



CZT24

2CPX052424R9999

CZT24	
Artikelnummer	2CPX052424R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 4RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	56,30 / 1



CZT24H

2CPX052417R9999

CZT24H	
Artikelnummer	2CPX052417R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 4RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	30,00 / 1



CZT25

2CPX052425R9999

CZT25	
Artikelnummer	2CPX052425R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 5RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	57,60 / 1



CZT25H

2CPX052418R9999

CZT25H	
Artikelnummer	2CPX052418R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 5RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	30,60 / 1

ComfortLine CA toebehoren
Espagnoletsluiting



CZT26

2CPX052426R9999

CZT26	
Artikelnummer	2CPX052426R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 6RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	58,80 / 1



CZT26H

2CPX052419R9999

CZT26H	
Artikelnummer	2CPX052419R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 6RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	31,10 / 1

CZT27

2CPX052427R9999

CZT27	
Artikelnummer	2CPX052427R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 7RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	59,90 / 1



CZT27H

2CPX052420R9999

CZT27H	
Artikelnummer	2CPX052420R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 7RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	31,80 / 1

CZT28

2CPX052428R9999

CZT28	
Artikelnummer	2CPX052428R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 8RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	60,50 / 1



CZT28H

2CPX052421R9999

CZT28H	
Artikelnummer	2CPX052421R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 8RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	32,30 / 1

ComfortLine CA toebehoren
Espagnoletsluiting

2CPX052429R9999

CZT29

CZT29	
Artikelnummer	2CPX052429R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 9RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	62,10 / 1



2CPX052422R9999

CZT29H

CZT29H	
Artikelnummer	2CPX052422R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 9RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	32,90 / 1

ComfortLine CA toebehoren
Overige toebehoren



2CPX052460R9999

CZ2

CZ2	
Artikelnummer	2CPX052460R9999
Omschrijving	Verbindingset t.b.v. kastkoppeling
EUR	14,10 / 1



2CPX052463R9999

CZ5

CZ5	
Artikelnummer	2CPX052463R9999
Omschrijving	Insulating Frame RfZ
EUR	4,11 / 1



2CPX052494R9999

CZE56

CZE56	
Artikelnummer	2CPX052494R9999
Omschrijving	Bedradingset 5/50mm²
EUR	367,00 / 1



2CPX052495R9999

CZE57

CZE57	
Artikelnummer	2CPX052495R9999
Omschrijving	Bedradingset 5/70mm²
EUR	401,00 / 1



2CPX052496R9999

CZE58

CZE58	
Artikelnummer	2CPX052496R9999
Omschrijving	Bedradingset 5/95mm²
EUR	430,00 / 1



2CPX052493R9999

CZE62

CZE62	
Artikelnummer	2CPX052493R9999
Omschrijving	Kabelinvoer 3 x 16 - 45mm
EUR	20,60 / 1


ComfortLine CA toebehoren
Overige toebehoren



2CPX052490R9999

CZE63

CZE63	
Artikelnummer	2CPX052490R9999
Omschrijving	Kabeltrekontlasting
EUR	18,10 / 1



2CPX052492R9999

CZE64

CZE64	
Artikelnummer	2CPX052492R9999
Omschrijving	Verbindingset set á 2 St.
EUR	19,35 / 1



2CPX052436R9999

CZF2

CZF2	
Artikelnummer	2CPX052436R9999
Omschrijving	Flensplaat membraan voor ComfortLine34 x 12, 9 x 15,5, 6 x 19, 2 x 40,5 mm,
EUR	27,00 / 1



2CPX052438R9999

CZF4

CZF4	
Artikelnummer	2CPX052438R9999
Omschrijving	Flensplaat voor metrische wartels
EUR	27,00 / 1



2CPX052449R9999

CZL61

CZL61	
Artikelnummer	2CPX052449R9999
Omschrijving	Aardingset t.b.v CA kastKlasse I uitvoering
EUR	19,35 / 1



2CPX052413R9999

CZT1

CZT1	
Artikelnummer	2CPX052413R9999
Omschrijving	Standaard kastsluiting
EUR	15,30 / 1

ComfortLine CA toebehoren
Overige toebehoren



2CPX052415R9999

CZT10

CZT10	
Artikelnummer	2CPX052415R9999
Omschrijving	Scharnierset t.b.v. CA kastenrange
EUR	19,95 / 1



2CPX052412R9999

CZT2

CZT2	
Artikelnummer	2CPX052412R9999
Omschrijving	Standaard kastsluiting met slotv.v. 2 sleutels
EUR	40,00 / 1



2CPX052488R9999

CZT5

CZT5	
Artikelnummer	2CPX052488R9999
Omschrijving	Zwenkgreep t.b.v. ½ Cilinder 40mm
EUR	77,50 / 1



2CPX052430R9999

CZT6

CZT6	
Artikelnummer	2CPX052430R9999
Omschrijving	Zwenkgreep met sluiting E0 12
EUR	146,00 / 1



2CPX052414R9999

CZT60

CZT60	
Artikelnummer	2CPX052414R9999
Omschrijving	Inbouwset t.b.v. TZ503 - TZ508 sluiting
EUR	17,60 / 1



2CPX052431R9999

CZT7

CZT7	
Artikelnummer	2CPX052431R9999
Omschrijving	Zwenkgreep met sluiting Berlin
EUR	241,00 / 1

ComfortLine CA toebehoren
Overige toebehoren



ZA13

2CPX038233R9999

ZA13	
Artikelnummer	2CPX038233R9999
Omschrijving	Schematas A4
EUR	17,80 / 1



ZA5

2CPX038228R9999

ZA5	
Artikelnummer	2CPX038228R9999
Omschrijving	Schematas A5
EUR	12,75 / 1



ZA6

2CPX038227R9999

ZA6	
Artikelnummer	2CPX038227R9999
Omschrijving	Schematas A4
EUR	18,20 / 1



ZH142

2CPX060502R9999

ZH142	
Artikelnummer	2CPX060502R9999
Omschrijving	Blindstuk type RONIS
EUR	21,60 / 1



ZH160

2CPX060660R9999

ZH160	
Artikelnummer	2CPX060660R9999
Omschrijving	Sleutel dubbelbaard 3mm
EUR	6,30 / 1



ZH161

2CPX060661R9999

ZH161	
Artikelnummer	2CPX060661R9999
Omschrijving	Sleutel dubbelbaard 5mm
EUR	6,40 / 1

ComfortLine A/B Verdelers
ComfortLine A Wandkasten IP44



A13

2CPX052010R9999

			Afmetingen	Wandkast		
Aantal rijen	**Hoogte (mm)**	**Aantal modules per rij**	**B x D (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
3	500	12	300 x 215	A13	2CPX052010R9999	335,00
		24	550 x 215	A23	2CPX052011R9999	390,00
		36	800 x 215	A33	2CPX052012R9999	530,00
		48	1050 x 215	A43	2CPX052013R9999	610,00
		60	1300 x 215	A53	2CPX052014R9999	705,00
4	650	12	300 x 215	A14	2CPX052015R9999	375,00
		24	550 x 215	A24	2CPX052016R9999	425,00
		36	800 x 215	A34	2CPX052017R9999	584,00
		48	1050 x 215	A44	2CPX052018R9999	691,00
		60	1300 x 215	A54	2CPX052019R9999	883,00
5	800	12	300 x 215	A15	2CPX052020R9999	373,00
		24	550 x 215	A25	2CPX052021R9999	435,00
		36	800 x 215	A35	2CPX052022R9999	613,00
		48	1050 x 215	A45	2CPX052023R9999	746,00
		60	1300 x 215	A55	2CPX052024R9999	980,00
6	950	12	300 x 215	A16	2CPX052025R9999	391,00
		24	550 x 215	A26	2CPX052026R9999	471,00
		36	800 x 215	A36	2CPX052027R9999	649,00
		48	1050 x 215	A46	2CPX052028R9999	804,00
		60	1300 x 215	A56	2CPX052029R9999	1003,00
7	1100	12	300 x 215	A17	2CPX052030R9999	424,00
		24	550 x 215	A27	2CPX052031R9999	534,00
		36	800 x 215	A37	2CPX052032R9999	733,00
		48	1050 x 215	A47	2CPX052033R9999	909,00
		50	1300 x 215	A57	2CPX052034R9999	1121,00
8	1250	12	300 x 215	A18	2CPX052035R9999	438,00
		24	550 x 215	A28	2CPX052036R9999	586,00
		36	800 x 215	A38	2CPX052037R9999	817,00
		48	1050 x 215	A48	2CPX052038R9999	981,00
		60	1300 x 215	A58	2CPX052039R9999	1171,00
9	1400	12	300 x 215	A19	2CPX052040R9999	487,00
		24	550 x 215	A29	2CPX052041R9999	635,00
		36	800 x 215	A39	2CPX052042R9999	875,00
		48	1050 x 215	A49	2CPX052043R9999	1025,00
		60	1300 x 215	A59	2CPX052044R9999	1282,00

ComfortLine A/B Verdelers
ComfortLine B Wandkasten IP44



B13

2CPX052050R9999

Aantal rijen	Hoogte (mm)	Aantal modules per rij	Afmetingen B x D (mm)	Wandkast Type	Artikelnummer	EUR
3	500	12	300 x 215	B13	2CPX052050R9999	280,00
		24	550 x 215	B23	2CPX052051R9999	321,00
		36	800 x 215	B33	2CPX052052R9999	435,00
4	650	12	300 x 215	B14	2CPX052053R9999	300,00
		24	550 x 215	B24	2CPX052054R9999	346,00
		36	800 x 215	B34	2CPX052055R9999	498,00
		48	1050 x 215	B44	2CPX052056R9999	576,00
		60	1300 x 215	B54	2CPX052057R9999	716,00
5	800	12	300 x 215	B15	2CPX052058R9999	321,00
		24	550 x 215	B25	2CPX052059R9999	373,00
		36	800 x 215	B35	2CPX052060R9999	523,00
		48	1050 x 215	B45	2CPX052061R9999	632,00
		60	1300 x 215	B55	2CPX052062R9999	749,00
6	950	12	300 x 215	B16	2CPX052063R9999	331,00
		24	550 x 215	B26	2CPX052064R9999	403,00
		36	800 x 215	B36	2CPX052065R9999	558,00
		48	1050 x 215	B46	2CPX052066R9999	657,00
		60	1300 x 215	B56	2CPX052067R9999	784,00
7	1100	12	300 x 215	B17	2CPX052068R9999	361,00
		24	550 x 215	B27	2CPX052069R9999	445,00
		36	800 x 215	B37	2CPX052070R9999	614,00
		48	1050 x 215	B47	2CPX052071R9999	722,00
		60	1300 x 215	B57	2CPX052072R9999	851,00
8	1250	12	300 x 215	B18	2CPX052073R9999	379,00
		24	550 x 215	B28	2CPX052074R9999	487,00
		36	800 x 215	B38	2CPX052075R9999	674,00
		48	1050 x 215	B48	2CPX052076R9999	794,00
		60	1300 x 215	B58	2CPX052077R9999	947,00
9	1400	12	300 x 215	B19	2CPX052078R9999	419,00
		24	550 x 215	B29	2CPX052079R9999	533,00
		36	800 x 215	B39	2CPX052080R9999	730,00
		48	1050 x 215	B49	2CPX052081R9999	879,00
		60	1300 x 215	B59	2CPX052082R9999	1034,00

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Plaatstalen deuren

CTB13

2CPX052304R9999

Afmetingen				Plaatstalen deur		
Breedte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Diepte (mm)**		**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
248	471	14		CTB13	2CPX052304R9999	98,60
	621	14		CTB14	2CPX052306R9999	104,00
	771	14		CTB15	2CPX052308R9999	108,00
	921	14		CTB16	2CPX052310R9999	115,00
	1071	14		CTB17	2CPX052312R9999	123,00
	1221	14		CTB18	2CPX052314R9999	135,00
	1371	14		CTB19	2CPX052316R9999	153,00
271	471	14		CTB13S	2CPX052318R9999	113,00
	621	14		CTB14S	2CPX052321R9999	121,00
	771	14		CTB15S	2CPX052324R9999	131,00
	921	14		CTB16S	2CPX052327R9999	140,00
	1071	14		CTB17S	2CPX052330R9999	153,00
	1221	14		CTB18S	2CPX052333R9999	172,00
	1371	14		CTB19S	2CPX052336R9999	186,00
498	471	14		CTB23	2CPX052305R9999	124,00
	621	14		CTB24	2CPX052307R9999	131,00
	771	14		CTB25	2CPX052309R9999	143,00
	921	14		CTB26	2CPX052311R9999	157,00
	1071	14		CTB27	2CPX052313R9999	171,00
	1221	14		CTB28	2CPX052315R9999	184,00
	1371	14		CTB29	2CPX052317R9999	202,00
521	471	14		CTB23S	2CPX052319R9999	149,00
	621	14		CTB24S	2CPX052322R9999	159,00
	771	14		CTB25S	2CPX052325R9999	166,00
	921	14		CTB26S	2CPX052328R9999	172,00
	1071	14		CTB27S	2CPX052331R9999	178,00
	1221	14		CTB28S	2CPX052334R9999	193,00
	1371	14		CTB29S	2CPX052337R9999	202,00
771	471	14		CTB33S	2CPX052320R9999	188,00
	621	14		CTB34S	2CPX052323R9999	202,00
	771	14		CTB35S	2CPX052326R9999	218,00
	921	14		CTB36S	2CPX052329R9999	229,00
	1071	14		CTB37S	2CPX052332R9999	239,00
	1221	14		CTB38S	2CPX052335R9999	262,00
	1371	14		CTB39S	2CPX052338R9999	288,00

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Transparante deuren



CTT13 T

2CPX052339R9999

Afmetingen				Transparante deur		
Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)		Type	Artikelnummer	EUR
248	471	14		CTT13 T	2CPX052339R9999	165,00
	621	14		CTT14 T	2CPX052341R9999	181,00
	771	14		CTT15 T	2CPX052343R9999	202,00
	921	14		CTT16 T	2CPX052345R9999	224,00
	1071	14		CTT17 T	2CPX052347R9999	235,00
	1221	14		CTT18 T	2CPX052349R9999	260,00
	1371	14		CTT19 T	2CPX052351R9999	282,00
271	471	14		CTT13S	2CPX052353R9999	185,00
	621	14		CTT14S	2CPX052356R9999	195,00
	771	14		CTT15S	2CPX052359R9999	230,00
	921	14		CTT16S	2CPX052362R9999	251,00
	1071	14		CTT17S	2CPX052365R9999	270,00
	1221	14		CTT18S	2CPX052368R9999	284,00
	1371	14		CTT19S	2CPX052371R9999	295,00
498	471	14		CTT23 T	2CPX052340R9999	199,00
	621	14		CTT24 T	2CPX052342R9999	225,00
	771	14		CTT25 T	2CPX052344R9999	252,00
	921	14		CTT26 T	2CPX052346R9999	282,00
	1071	14		CTT27 T	2CPX052348R9999	307,00
	1221	14		CTT28 T	2CPX052350R9999	340,00
	1371	14		CTT29 T	2CPX052352R9999	369,00
521	471	14		CTT23S	2CPX052354R9999	197,00
	621	14		CTT24S	2CPX052357R9999	225,00
	771	14		CTT25S	2CPX052360R9999	265,00
	921	14		CTT26S	2CPX052363R9999	295,00
	1071	14		CTT27S	2CPX052366R9999	317,00
	1221	14		CTT28S	2CPX052369R9999	339,00
	1371	14		CTT29S	2CPX052372R9999	359,00
771	471	14		CTT33S	2CPX052355R9999	211,00
	621	14		CTT34S	2CPX052358R9999	256,00
	771	14		CTT35S	2CPX052361R9999	299,00
	921	14		CTT36S	2CPX052364R9999	339,00
	1071	14		CTT37S	2CPX052367R9999	373,00
	1221	14		CTT38S	2CPX052370R9999	408,00
	1371	14		CTT39S	2CPX052373R9999	442,00

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Plaatstalen deuren met ventilatiegaten



CTL13S

2CPX052374R9999

Afmetingen				Plaatstalen deur		
Breedte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Diepte (mm)**		**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
271	471	14		CTL13S	2CPX052374R9999	118,00
	621	14		CTL14S	2CPX052376R9999	126,00
	771	14		CTL15S	2CPX052378R9999	133,00
	921	14		CTL16S	2CPX052380R9999	146,00
	1071	14		CTL17S	2CPX052382R9999	159,00
	1221	14		CTL18S	2CPX052484R9999	175,00
	1371	14		CTL19S	2CPX052385R9999	192,00
521	471	14		CTL23S	2CPX052375R9999	173,00
	621	14		CTL24S	2CPX052377R9999	181,00
	771	14		CTL25S	2CPX052379R9999	192,00
	921	14		CTL26S	2CPX052381R9999	200,00
	1071	14		CTL27S	2CPX052383R9999	210,00
	1221	14		CTL28S	2CPX052485R9999	224,00
	1371	14		CTL29S	2CPX052386R9999	235,00
771	1071	14		CTL37S	2CPX052384R9999	251,00
	1371	14		CTL39S	2CPX052387R9999	288,00

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren

Plaatstalen deuren met plastic inzetstuk en ventilatiegaten (Wi-Fi deur)



CTW23S

2CPX052389R9999

Afmetingen				Plaatstalen deur		
Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)		Type	Artikelnummer	EUR
521	421	14		CTW23S	2CPX052389R9999	206,00
271	471	14		CTW13S	2CPX052388R9999	186,00
	621	14		CTW14S	2CPX052390R9999	196,00
521		14		CTW24S	2CPX052391R9999	216,00
271	771	14		CTW15S	2CPX052392R9999	211,00
521		14		CTW25S	2CPX052393R9999	233,00
271	921	14		CTW16S	2CPX052394R9999	228,00
521		14		CTW26S	2CPX052395R9999	254,00
271	1071	14		CTW17S	2CPX052396R9999	251,00
521		14		CTW27S	2CPX052397R9999	282,00
771		14		CTW37S	2CPX052398R9999	343,00
271	1221	14		CTW18S	2CPX052486R9999	288,00
521		14		CTW28S	2CPX052487R9999	323,00
271	1371	14		CTW19S	2CPX052399R9999	320,00
521		14		CTW29S	2CPX052400R9999	361,00
771		14		CTW39S	2CPX052401R9999	447,00

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Sierlijsten t.b.v. inbouw



CR17

2CPX052402R9999

Afmetingen				Sierlijst		
Breedte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Diepte (mm)**		**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
350	1150	75		CR17	2CPX052402R9999	256,00
	1450	75		CR19	2CPX052407R9999	315,00
600	1150	75		CR27	2CPX052403R9999	324,00
	1450	75		CR29	2CPX052408R9999	437,00
850	1150	75		CR37	2CPX052404R9999	476,00
	1450	75		CR39	2CPX052409R9999	592,00
1100	1150	75		CR47	2CPX052405R9999	619,00
	1450	75		CR49	2CPX052410R9999	755,00
1350	1150	75		CR57	2CPX052406R9999	762,00
	1450	75		CR59	2CPX052411R9999	933,00

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Kabelinvoerplaten



CZF10

2CPX052440R9999

Afmetingen				Kabelinvoerplaat		
Breedte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Diepte (mm)**		**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
220	4,5	114		CZF10	2CPX052440R9999	24,10
		114		CZF11	2CPX052441R9999	25,80
		114		CZF12	2CPX052442R9999	25,80
		114		CZF13	2CPX052443R9999	25,80
		114		CZF14	2CPX052444R9999	21,70
223	22	106		CZF1	2CPX052435R9999	23,50
		106		CZF2	2CPX052436R9999	27,00
		106		CZF3	2CPX052437R9999	23,50
		106		CZF4	2CPX052438R9999	27,00
		106		CZF1B	2CPX052447R9999	29,30

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Rangeerkap kabelinvoer



2CPX044049R9999

KB19

KB19	
Artikelnummer	2CPX044049R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 300mm
EUR	50,30 / 1



2CPX044050R9999

KB29

KB29	
Artikelnummer	2CPX044050R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 550mm
EUR	56,10 / 1



2CPX044051R9999

KB39

KB39	
Artikelnummer	2CPX044051R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 800mm
EUR	61,90 / 1



2CPX044052R9999

KB49

KB49	
Artikelnummer	2CPX044052R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 1050mm
EUR	68,90 / 1

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Espagnoletsluiting



CZT23

2CPX052423R9999

CZT23	
Artikelnummer	2CPX052423R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 3RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	55,70 / 1



CZT23H

2CPX052416R9999

CZT23H	
Artikelnummer	2CPX052416R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 3RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	29,30 / 1



CZT24

2CPX052424R9999

CZT24	
Artikelnummer	2CPX052424R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 4RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	56,30 / 1



CZT24H

2CPX052417R9999

CZT24H	
Artikelnummer	2CPX052417R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 4RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	30,00 / 1



CZT25

2CPX052425R9999

CZT25	
Artikelnummer	2CPX052425R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 5RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	57,60 / 1



CZT25H

2CPX052418R9999

CZT25H	
Artikelnummer	2CPX052418R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 5RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	30,60 / 1

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Espagnoletsluiting



CZT26

2CPX052426R9999

CZT26	
Artikelnummer	2CPX052426R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 6RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	58,80 / 1



CZT26H

2CPX052419R9999

CZT26H	
Artikelnummer	2CPX052419R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 6RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	31,10 / 1

CZT27

2CPX052427R9999

CZT27	
Artikelnummer	2CPX052427R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 7RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	59,90 / 1



CZT27H

2CPX052420R9999

CZT27H	
Artikelnummer	2CPX052420R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 7RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	31,80 / 1

CZT28

2CPX052428R9999

CZT28	
Artikelnummer	2CPX052428R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 8RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	60,50 / 1



CZT28H

2CPX052421R9999

CZT28H	
Artikelnummer	2CPX052421R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 8RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	32,30 / 1

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Espagnoletsluiting

2CPX052429R9999

CZT29

CZT29	
Artikelnummer	2CPX052429R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 9RE,geschikt voor CZT1 / CZT2
EUR	62,10 / 1



2CPX052422R9999

CZT29H

CZT29H	
Artikelnummer	2CPX052422R9999
Omschrijving	Espagnolette sluiting 9RE,geschikt voor CZT5-CZT7 of TZ503-TZ508
EUR	32,90 / 1

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Overige toebehoren



CZ1P4

CZ1P4	
Artikelnummer	2CPX052459R9999
Omschrijving	Wandebevestigingbeugels set á 4 St.
EUR	35,20 / 1



CZ2

CZ2	
Artikelnummer	2CPX052460R9999
Omschrijving	Verbindingset t.b.v. kastkoppeling
EUR	14,10 / 1



CZ3

CZ3	
Artikelnummer	2CPX052461R9999
Omschrijving	Isolatieraam t.b.v. kast - kast koppelinzijdelings
EUR	21,70 / 1



CZ4

CZ4	
Artikelnummer	2CPX052462R9999
Omschrijving	Isolatieraam t.b.v. kast - kast koppelinboven-, onderzijde
EUR	21,70 / 1



CZ5

CZ5	
Artikelnummer	2CPX052463R9999
Omschrijving	Insulating Frame RfZ
EUR	4,11 / 1



CZ6

CZ6	
Artikelnummer	2CPX052464R9999
Omschrijving	Vergrendeling frame flensplaat
EUR	6,45 / 1

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Overige toebehoren



2CPX052494R9999

CZE56

CZE56	
Artikelnummer	2CPX052494R9999
Omschrijving	Bedradingset 5/50mm²
EUR	367,00 / 1



2CPX052495R9999

CZE57

CZE57	
Artikelnummer	2CPX052495R9999
Omschrijving	Bedradingset 5/70mm²
EUR	401,00 / 1



2CPX052496R9999

CZE58

CZE58	
Artikelnummer	2CPX052496R9999
Omschrijving	Bedradingset 5/95mm²
EUR	430,00 / 1



2CPX052493R9999

CZE62


CZE62	
Artikelnummer	2CPX052493R9999
Omschrijving	Kabelinvoer 3 x 16 - 45mm
EUR	20,60 / 1



2CPX052490R9999

CZE63

CZE63	
Artikelnummer	2CPX052490R9999
Omschrijving	Kabeltrekontlasting
EUR	18,10 / 1



2CPX052492R9999

CZE64

CZE64	
Artikelnummer	2CPX052492R9999
Omschrijving	Verbindingset set á 2 St.
EUR	19,35 / 1

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Overige toebehoren



2CPX052435R9999

CZF1

CZF1	
Artikelnummer	2CPX052435R9999
Omschrijving	Kabelinvoer voor ComfortLine,2 x 25,5 mm, 2 x 47,5 mm, 1 x 62 mm
EUR	23,50 / 1



2CPX052436R9999

CZF2

CZF2	
Artikelnummer	2CPX052436R9999
Omschrijving	Flensplaat membraan voor ComfortLine34 x 12, 9 x 15,5, 6 x 19, 2 x 40,5 mm,2 x datakabel
EUR	27,00 / 1



2CPX052437R9999

CZF3

CZF3	
Artikelnummer	2CPX052437R9999
Omschrijving	Flensplaat gesloten voor ComfortLine
EUR	23,50 / 1



2CPX052438R9999

CZF4

CZF4	
Artikelnummer	2CPX052438R9999
Omschrijving	Flensplaat voor metrische wartels
EUR	27,00 / 1



2CPX052413R9999

CZT1

CZT1	
Artikelnummer	2CPX052413R9999
Omschrijving	Standaard kastsluiting
EUR	15,30 / 1



2CPX052415R9999

CZT10

CZT10	
Artikelnummer	2CPX052415R9999
Omschrijving	Scharnierset t.b.v. CA kastenrange
EUR	19,95 / 1

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Overige toebehoren



CZT2

2CPX052412R9999

CZT2	
Artikelnummer	2CPX052412R9999
Omschrijving	Standaard kastsluiting met slotv.v. 2 sleutels
EUR	40,00 / 1



CZT5

2CPX052488R9999

CZT5	
Artikelnummer	2CPX052488R9999
Omschrijving	Zwenkgreep t.b.v. ½ Cilinder 40mm
EUR	77,50 / 1



CZT6

2CPX052430R9999

CZT6	
Artikelnummer	2CPX052430R9999
Omschrijving	Zwenkgreep met sluiting E0 12
EUR	146,00 / 1



CZT60

2CPX052414R9999

CZT60	
Artikelnummer	2CPX052414R9999
Omschrijving	Inbouwset t.b.v. TZ503 - TZ508 sluiting
EUR	17,60 / 1



TZ503

2CPX010487R9999

TZ503	
Artikelnummer	2CPX010487R9999
Omschrijving	Klinkgreep incl. schild en slot
EUR	90,50 / 1



TZ504

2CPX010488R9999

TZ504	
Artikelnummer	2CPX010488R9999
Omschrijving	Klinkgreep incl. schild zonder slot
EUR	61,40 / 1

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Overige toebehoren



TZ505

2CPX010489R9999

TZ505	
Artikelnummer	2CPX010489R9999
Omschrijving	Knevelgreep incl. schild en slot
EUR	72,20 / 1



TZ506

2CPX010490R9999

TZ506	
Artikelnummer	2CPX010490R9999
Omschrijving	Knevelgreep incl. schild zonder slot
EUR	46,20 / 1



TZ507

2CPX010491R9999

TZ507	
Artikelnummer	2CPX010491R9999
Omschrijving	Sleutelschild tbv dubbelbaard 3/5mm.
EUR	10,95 / 1



ZA5

2CPX038228R9999

ZA5	
Artikelnummer	2CPX038228R9999
Omschrijving	Schematas A5
EUR	12,75 / 1



ZA5P10

2CPX062382R9999

ZA5P10	
Artikelnummer	2CPX062382R9999
Omschrijving	Documenthouder A5, set á 10st
EUR	115,00 / 1



ZA6

2CPX038227R9999

ZA6	
Artikelnummer	2CPX038227R9999
Omschrijving	Schematas A4
EUR	18,20 / 1

ComfortLine A/B Wandkasten toebehoren
Overige toebehoren



ZA61P10

2CPX062375R9999

ZA61P10	
Artikelnummer	2CPX062375R9999
Omschrijving	Schematas A4, set á 10st
EUR	72,10 / 1



ZA6P10

2CPX062380R9999

ZA6P10	
Artikelnummer	2CPX062380R9999
Omschrijving	Documenthouder A4, set á 10st
EUR	161,00 / 1



ZH130

2CPX060490R9999

ZH130	
Artikelnummer	2CPX060490R9999
Omschrijving	Vorminzetstuk dubbelbaard 3mm
EUR	5,60 / 1



ZH131

2CPX060491R9999

ZH131	
Artikelnummer	2CPX060491R9999
Omschrijving	Vorminzetstuk dubbelbaard 5mm
EUR	5,60 / 1



ZH142

2CPX060502R9999

ZH142	
Artikelnummer	2CPX060502R9999
Omschrijving	Blindstuk type RONIS
EUR	21,60 / 1

TwinLine

De nieuwe generatie verdeelsystemen

Met het systeem TwinLine zorgt ABB opnieuw voor een mijlpaal in de moderne energieverdeling. TwinLine is getest volgens de normen IEC 61439 en DIN EN 61439, deel 1 en 2.



Het systeem TwinLine is een – in de volle betekenis van het woord – compleet assortiment: twee beschermingsklassen, drie kastdieptes, maar altijd met de hoge beschermingsgraad IP55.

Het onderliggende principe bij de nieuwe wand- en staande kasten voor de elektriciteitsverdeling is uniformiteit. Zowel wat betreft de hoge beschermingsgraad en montagevriendelijkheid als het aanbod dat aan alle praktische eisen voldoet. Uw voordeel: een grote keuze, een hoog standaardniveau, en snelle en eenvoudige opbouw van montagevelden. Het vereenvoudigde aanbod van accessoires garandeert u de hoogst mogelijke flexibiliteit bij een kleine voorraadbehoefte. U zoekt een moderne, gebruikersvriendelijke en toekomstge-richte kast als energieverdeler? Dan vindt u in het TwinLine-assortiment ongetwijfeld iets van uw gading.

De nieuwe wand- en staande kasten worden geleverd met ingebouwde systeemintelligentie. In combinatie met de CombiLine-M modules biedt TwinLine u immers onbegrensde mogelijkheden bij de kastopbouw.




De productvoordelen:

- Innovatieve flenstechniek
- Significant meer oppervlakte voor leidinginvoer
- Alle flensplaten passen op alle flensopeningen en uitslag-poorten binnen het kastsysteem TwinLine
- Uniforme bevestiging voor de kastopbouw
- Perfecte combinatie met CombiLine-M modulen
- Optimale vluchtweg en een maximale toegang met de 180°deuropeningshoek
- Alle kasten kunnen eenvoudig naast en boven elkaar gekoppeld worden
- Tijdbesparende sokkelmontage en veilig transport
- Vereenvoudigd aanbod van accessoires
- Snel en overzichtelijk calculeren met PDC-NL

TwinLine


Het complete kastsysteem in alle maten

- Eén systeem
- Twee beschermingsklassen
- Drie kastdiepten
- Onbegrensde mogelijkheden



Kastserie			TwinLine-G					TwinLine-L					TwinLine-W					
Beschermingsgraad			t/m IP55					t/m IP55					t/m IP55					
Beschermingsklasse			I					I					I					
Diepte*			225					275					350					
Breedte*			300	550	800	1050	1300	300	550	800	1050	1300	300	550	800	1050	1300	1550
Hoogte*	RE 4	650	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 5	800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 6	950	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 7	1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 8	1250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 9	1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 12	1850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Maatvoering in mm



TwinLine-W
diepte 350mm

TwinLine-L
diepte 275mm

TwinLine-G
diepte 225mm

Kastserie			**TwinLine-G**					**TwinLine-L**					**TwinLine-W**					
Beschermingsgraad			t/m IP55					t/m IP55					t/m IP55					
Beschermingsklasse			II					II					II					
Diepte*			225					275					350					
Breedte*			300	550	800	1050	1300	300	550	800	1050	1300	300	550	800	1050	1300	1550
Hoogte*	RE 4	650	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 5	800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 6	950	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 7	1100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 8	1250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 9	1400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	RE 12	1850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Maatvoering in mm

TwinLine

De voordelen in één overzicht

Flensopeningen met meer oppervlakte voor kabelinvoer

Universele bevestiging, ongeacht uw keuze



Optimale vluchtweg en maximale toegang met de 180 graden deuropeningshoek

Sokkelconcept voor wand- en vloerstaande kasten

TwinLine

Innovatieve kabelinvoer

Met TwinLine zit er letterlijk meer voor u in
De nieuwe kabelinvoer is tot wel 84% effectiever in bruikbare ruimte en ook in het gebruik geeft het extra comfort. De twee componenten flensplaten zijn namelijk zonder gereedschap te monteren dankzij de handige snap-in-techniek. Alle flensplaten hebben een constante hoge beschermingsgraad van IP55.

Voordelen
- Flensplaten voldoen aan de hoge beschermingsgraad IP55
- Tot 84% meer effectieve opppervlakte voor kabelinvoer
- Passend op alle flensopeningen binnen de TwinLine-range
- Breed assortiment flensplaten



Membraanflensplaat
- Twee-componenten flensplaat met geïntegreerde afdichting, materiaal: kunststof
- Monteren zonder gereedschap dankzij kliktechniek
- Optimale kabelinvoer door de combinatie van harde en zachte elementen
- Fixeren en centreren van de kabels is mogelijk



Flensplaat voor metrische wartels
- Twee-componenten flensplaat met geïntegreerde afdichting, materiaal: kunststof
- Monteren zonder gereedschap dankzij kliktechniek
- In twee verschillende uitvoeringen leverbaar



Flensplaat met kabeldoorvoeren (tule)
- Twee-componenten flensplaat met geïntegreerde afdichting, materiaal: kunststof
- Monteren zonder gereedschap dankzij kliktechniek
- Leverbaar met twee of drie kabeltules



Blindplaat
- Te gebruiken als afdichting of te bewerken voor het monteren van de wartels en/of kabelinvoertule
- Twee-componenten flensplaat met geïntegreerde afdichting, materiaal: kunststof
- Monteren zonder gereedschap dankzij kliktechniek
- Flensplaat met omliggende geschuimde afdichting, materiaal: plaatstaal 2 mm
- Blijvend contact met de aardleiding door middel van de bevestiging

TwinLine

Universele bevestiging

Met TwinLine wordt samenbouwen weer prettig
Welke bouwcombinatie u ook kiest, montageplaat en/of CombiLine-M modulen in combinatie met EDF- of WR-monta-geprofielen, wandkast of vloerstaande kast; de bevestiging is uniform. Verder is het mogelijk om de montageplaat in stappen van 12,5 mm in diepte te verstellen.

Voordelen
- Tijdbesparende inbouw door uniforme bevestiging van montageplaten, EDF- en WR montageprofielen
- Snelle montage van montageplaten, en WR-montageprofielen met behulp van de vergrendelingsstift
- Een flexibele montage van EDF-montage-profielen met behulp van een EDF-adapter
- Combinaties zijn mogelijk met EDF- en WR-montagegeprofielen in een wandkast.
- Montagerail is in diepte verstelbaar met stappen van 12,5 mm



Kastopbouw:
- Montageplaat
- WR-montageprofielen
- EDF-montageprofielen



Bevestiging van EDF-montageprofiel



Bevestiging van WR-montageprofiel



Bevestiging van een montageplaat


TwinLine

Optimale vluchtweg en maximale toegang

Standaard openingshoek 180 graden
Met een standaard openingshoek van 180 graden creëren we in de eerste plaats een optimale vluchtweg bij calamiteiten, verder scoort TwinLine in termen van toegankelijkheid. De deur heeft een buitenliggend scharnierpunt, zodat er maximale toe-gang is voor service en onderhoud aan de verdeelinrichting.

Voordelen:

- Deurscharnieren met draaipunt buiten de kast
- De deuropeningshoek van de deur bedraagt bij afzonderlijke en bij gekoppelde kasten 180 graden
- Het innovatieve grendelsysteem is eenvoudig te monteren en maakt een eenvoudige ombouw van de deuraanslag mogelijk
- Een duidelijk kortere montagetijd
- De hoge beschermingsgraad IP55 dankzij de rondom ingeschuimde deur
- Bijkomende verstevigingen in de deur(en) met het oog op een grotere stabiliteit bij de inbouw van componenten



TwinLine

Eenvoudig op elkaar aan te sluiten

TwinLine: letterlijk aan de ruime kant
Grote flensopeningen en uitstootpoorten geven veel comfort. Ook de royale doorvoer van stroomrails bij kast-kast-koppeling is hiervan een bewijs.

Voordelen:

- Eenvoudige kastkoppeling mogelijk met combinaties zowel naast, als boven elkaar
- Doorvoeren van stroomrails bij kast-kast-verbindingen is onder- en boven in de kast mogelijk
- IP55-verbindingset en isolatieramen zijn als accessoires beschikbaar



Royale doorvoer van stroomrails bij kast-kast-koppeling

TwinLine

Sokkel in combinatie met veilig transport

Tijdbesparende sokkelmontage en veilig transport

De nieuwe, innovatieve kastsokkel komt tegemoet aan de behoefte aan een grotere montagevriendelijkheid. De sokkel bestaat uit vier delen: de met elkaar gecombineerde hoek- en zijstukken en de voor- en achterlijst. Door de voor- en achter- lijst weg te nemen, kunt u de kast veilig transporteren.

Sokkel van 50 en 100 mm

- Snelle montage van de sokkel vanuit de binnenzijde van de kast
- Een optimale kabeldoorvoer dankzij de voorgestanste vormopeningen in de zijstukken – waarlangs het kabelkanaal of de schroef-verbinding wordt geleid
- Er kunnen tot drie sokkels op elkaar ‘gestapeld’ worden (er zijn geen bijkomende accessoires nodig)
- Eenvoudige montage van een kabelrail
- Snelle bevestiging van een kabelgoot in de sokkel (ook bij naast elkaar opgestelde kasten)






Sokkel in delen



Sokkel met kabelopvangprofiel



Sokkel met kabelgoot

TwinLine

Eenvoudig calculeren met PDC-NL

Open de wereld van ABB op je scherm met PDC-NL
PDC-NL wordt de succesvolle opvolger van het inmiddels vertrouwde calculatieprograma Epsilon. Sinds 1998 is Epsilon de naam voor het calculatieprogramma waarmee energieverdelers van ABB getekend en berekend worden. Maar nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. Met de komst van TwinLine-kastsystemen is de tijd dan ook rijp om een omslag te maken naar internationale samenwerking. PDC-NL behoudt overigens de voor u bekende functionaliteiten van Epsilon. Op www.abb.nl vindt u de nieuwste versie van PDC-NL voor een professionele calculatie van onder andere de nieuwe TwinLine-kastenrange in combinatie met CombiLine-M modulen en componenten van ABB.

Kortom: met PDC-NL klik je de wereld van ABB op je scherm.

Hoofd- en onderverdelers
PDC-NL maakt het mogelijk laagspannings-verdeelsystemen (hoofd- en onderverdelers) van ABB te tekenen en berekenen.

ABB-inbouwcomponenten
In PDC-NL wordt uitsluitend met ABB-componenten gewerkt.

Materiaal- en bestellijsten
Opstellingstekeningen, materiaallijsten, bestellijsten voor een pro-jectoverzicht worden gegenereerd met PDC-NL.

Warmteberekeningen
PDC-NL maakt het mogelijk om een warmte-berekening te maken van uw verdeelkast.

Montageinstructies CombiLine-M modulen
Bouwhandleiding met aanvullende informatie van CombiLine-M modulen. Tijdens het calculeren kunt u uw oplossing verifiëren.

Opstellingstekening exporteren naar DXF-formaat
Het formaat DXF is in AutoCad te openen.



Deep link naar www.abb.nl/connect
Actuele productinformatie ophalen van de ABB-website.

Voor het downloaden van de software en/of aanvullende informatie, zie www.abb.nl/connect

TwinLine

Wandkasten technische gegevens en producteigenschappen

Technische gegevens voor TwinLine-G, -L en -W	
Normen/Voorschriften	DIN EN 61439-1/-2 DIN VDE 0660-600**
Beschermingsklasse	• I, geaard • II, dubbel geïsoleerd
Beschermingsgraad	• Met deur IP55 • Zonder deur IP30, opgebouwd als energieverdeler in combinatie met CombiLine-M modulen
Slagvastheid	• IK 10 Behuizing • IK 08 Uitslagpoorten flensplaten
Omgeving/Plaatsing	• Binnenopstelling • Omgevingstemperatuur max. +40 °C • Omgevingstemperatuur min. -5 °C • Bedrijfstemperatuur max. +55 °C • Opslagtemperatuur max. +55 °C • Opslagtemperatuur min. -40 °C

Producteigenschappen TwinLine-G, -L en -W	
Behuizing en deuren	• Behuizing 1 mm plaatstaal, deur(en) 1,5 mm plaatstaal. Voorzien van poedercoating, kleur RAL7035 • Flensplaatopeningen aan de bovenzijde open, onder- en zijkanten zijn voorzien van uitslagpoorten • Deuropeningshoek 180 graden • Kasten vanaf 4-veldbreedtes zijn voorzien van dubbele deuren • Deuren met espangoletsluiting • Standaard kastsluiting dubbelbaard 3 mm
Bouwvarianten*	• Voorbereid op het inbouwen van CombiLine-M modulen in combinatie met EDF-montageprofielen • Voorbereid op het inbouwen van montageplaten en CombiLine-M modulen in combinatie met WR-montageprofielen. Hierbij dient men de EDF-adapter te verwijderen
Leveringsvorm	• Kast is voorzien van blinddeur • Inclusief ophangbeugels • Inclusief montagerail, montageprofielhouders links en rechts • Vanaf 4-veldbreedtes wordt er een extra set meegeleverd. • Afschermset bij dubbel geïsoleerde kastuitvoering is bij de levering inbegrepen • Afschermset bij geaarde kastuitvoering is niet bij de levering inbegrepen
Accessoires	• Flensplaten dient men separaat te bestellen • Afschermset bij geaarde uitvoering dient men separaat te bestellen

* Gedetailleerde beschrijving zie het hoofdstuk Bouwvarianten

** De toelaatbare temperatuurstijging voor schakel- en verdeelinrichtingen boven de 630 A nominaalstroom moet worden gedetecteerd volgens paragraaf 10.10.4.2. IEC61439 1/2.

Voor de vereiste waarde van de maximale warmtedissipatie van de kast verwijzen wij u naar de tabellen in het hoofdstuk Maatvoeringen, gewicht en warmtedissipatie.
Boven een nominaalstroom van 630 A verwijzen wij u naar de toepassing van paragraaf 10.10.4.3 (IEC 60890).

TwinLine


Wandkasten Bouwvarianten



—
TG306G
2CPX010012R9999

Afschermset separaat bestellen

Afschermset separaat bestellen



Inbouwen van een montageplaat
Bij besturingen gebouwd op een montageplaat dient de EDF-adapter verwijderd te worden.



Inbouw met EDF-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M modulen in combinatie met EDF-montageprofielen.



Inbouw met WR-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M modulen in combinatie met WR-montageprofielen. Hierbij dient de EDF-adapter verwijderd te worden.

TwinLine

Wandkasten Bouwvarianten



—
TG306S
2CPX010047R9999

Afschermset bij levering inbegrepen

Afschermset bij levering inbegrepen



Inbouw met EDF-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M modulen in combinatie met EDF-montageprofielen.



Inbouw met WR-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M modulen in combinatie met WR-montageprofielen. Hierbij de EDF-adapter verwijderen.


ABB

TwinLine

Vloerstaand technische gegevens en producteigenschappen

Technische gegevens voor TwinLine-G, -L en -W	
Normen/Voorschriften	DIN EN 61439-1/-2 DIN VDE 0660-600**
Beschermingsklasse	• I, geaard • II, dubbel geïsoleerd
Beschermingsgraad	• Met deur IP55 • Zonder deur IP30, opgebouwd als energieverdeler in combinatie met CombiLine-M modulen
Slagvastheid	• IK 10 Behuizing • IK 08 Uitslagpoorten flensplaten
Omgeving/Plaatsing	• Binnenopstelling • Omgevingstemperatuur max. +40 °C • Omgevingstemperatuur min. -5 °C • Bedrijfstemperatuur max. +55 °C • Opslagtemperatuur max. +55 °C • Opslagtemperatuur min. -40 °C

Producteigenschappen TwinLine-G, -L en -W	
Behuizing en deuren	• Behuizing 1 mm plaatstaal, deur(en) 1,5 mm plaatstaal. Voorzien van poedercoating, kleur RAL7035 • Flensplaatopeningen aan de bovenzijde open, onder- en zijkanten zijn voorzien van uitslagpoorten • Deuropeningshoek 180 graden • Kasten vanaf 4-veldbreedtes zijn voorzien van dubbele deuren • Deuren met espangoletsluiting • Standaard kastsluiting dubbelbaard 3 mm
Bouwvarianten*	• Voorbereid op het inbouwen van montageplaten en CombiLine-M modulen in combinatie met WR-montageprofielen • Voorbereid op het inbouwen van CombiLine-M modulen in combinatie met EDF-montageprofielen • EDF-adapter en middendraagprofiel dienen separaat besteld worden als accessoires
Leveringsvorm	• Kast is voorzien van blinddeur • Inclusief wandbevestingsbeugels • Inclusief montagerail, montageprofielhouders links en rechts • Vanaf 4-veldbreedtes wordt er een extra set meegeleverd • Afschermset bij dubbel ge soleerde kastuitvoering is bij de levering inbegrepen • Afschermset bij geaarde kastuitvoering is niet bij de levering inbegrepen
Accessoires	• Flensplaten dient men separaat te bestellen • Sokkel dient men separaat te bestellen • Afschermset bij geaarde kastuitvoering dient men separaat te bestellen • EDF-adapter dient men separaat te bestellen* • Middendraagprofiel dient men separaat te bestellen*

* Gedetailleerde beschrijving zie het hoofdstuk Bouwvarianten.

** De toelaatbare temperatuurstijging voor schakel- en verdeelinrichtingen boven de 630 A nominaalstroom moet worden gedetecteerd volgens paragraaf 10.10.4.2. IEC61439 1/2.

Voor de vereiste waarde van de maximale warmtedissipatie van de kast verwijzen wij u naar het hoofdstuk Maatvoering, gewicht en warmtedissipatie.
Boven een nominaalstroom van 630 A verwijzen wij u naar de toepassing van paragraaf 10.10.4.3 (IEC 60890).

TwinLine

Vloerstaande bouwvarianten ⏚




TW312G
2CPX010167R9999

Afschermset separaat bestellen

EDF-Adapter separaat bestellen

Middendraagprofiel separaat bestellen

Afschermset separaat bestellen



Inbouw van montageplaten
Ten behoeve van besturingspaneel.



Inbouw met EDF-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M modulen in combinatie met EDF-montageprofielen.



Inbouw met WR-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M modulen in combinatie met WR-montageprofielen.

TwinLine

Vloerstaande bouwvarianten



—
TW312S
2CPX010198R9999

Afschermset bij levering inbegrepen

EDF-Adapter separaat bestellen

Middendraagprofiel separaat bestellen

Afschermset bij levering inbegrepen



Inbouw met EDF-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M modulen in combinatie met EDF-montageprofielen.



Inbouw met WR-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M modulen in combinatie met WR-montageprofielen.

TwinLine
TwinLine wandkasten geaard



TG104G

2CPX010000R9999

Bij de levering inbegrepen
– Wandbevestigingsbeugels
– Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links, vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen
– Bevestingsmateriaal voor EDF-montageprofielen,
t.b.v.opbouw met CombiLine-M modulen
– Bevestigingsmateriaal voor WR-montageprofielen
t.b.v opbouw met CombiLine-M modulen, hierbij de EDF-adapter verwijderen

Als accessoires bestellen
– Flensplaten
– Afschermset bij inbouwen van CombiLine-M modulen

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Wandkast met blinddeur IP55		
RE	**BH**	**VB**	**PLE**	**Diepte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
4	0	1	48	225	TG104G	2CPX010000R9999	286,00
8		2	96	225	TG204G	2CPX010001R9999	329,00
12		3	144	225	TG304G	2CPX010002R9999	402,00
16		4	192	225	TG404G	2CPX010003R9999	571,00
20		5	240	225	TG504G	2CPX010004R9999	663,00
5	1	1	60	225	TG105G	2CPX010005R9999	312,00
10		2	120	225	TG205G	2CPX010006R9999	367,00
15		3	180	225	TG305G	2CPX010007R9999	468,00
20		4	240	225	TG405G	2CPX010008R9999	628,00
25		5	300	225	TG505G	2CPX010009R9999	737,00
6	2	1	72	225	TG106G	2CPX010010R9999	376,00
12		2	144	225	TG206G	2CPX010011R9999	423,00
18		3	216	225	TG306G	2CPX010012R9999	500,00
24		4	288	225	TG406G	2CPX010013R9999	694,00
30		5	360	225	TG506G	2CPX010014R9999	783,00
7	3	1	84	225	TG107G	2CPX010015R9999	434,00
14		2	168	225	TG207G	2CPX010016R9999	532,00
21		3	252	225	TG307G	2CPX010017R9999	625,00
28		4	336	225	TG407G	2CPX010018R9999	774,00
35		5	420	225	TG507G	2CPX010019R9999	888,00
8	4	1	96	225	TG108G	2CPX010020R9999	483,00
16		2	192	225	TG208G	2CPX010021R9999	569,00
24		3	288	225	TG308G	2CPX010022R9999	676,00
32		4	384	225	TG408G	2CPX010023R9999	828,00
40		5	480	225	TG508G	2CPX010024R9999	972,00
9	5	1	108	225	TG109G	2CPX010025R9999	529,00
18		2	216	225	TG209G	2CPX010026R9999	600,00
27		3	324	225	TG309G	2CPX010027R9999	709,00
36		4	432	225	TG409G	2CPX010028R9999	893,00
45		5	540	225	TG509G	2CPX010029R9999	1035,00
4	0	1	48	275	TL104G	2CPX010070R9999	317,00
8		2	96	275	TL204G	2CPX010071R9999	368,00
12		3	144	275	TL304G	2CPX010072R9999	448,00
16		4	192	275	TL404G	2CPX010073R9999	638,00
20		5	240	275	TL504G	2CPX010074R9999	741,00
5	1	1	60	275	TL105G	2CPX010075R9999	347,00
10		2	120	275	TL205G	2CPX010076R9999	410,00
15		3	180	275	TL305G	2CPX010077R9999	499,00

TwinLine
TwinLine wandkasten geaard

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Wandkast met blinddeur IP55		
RE	BH	VB	PLE	Diepte (mm)	Type	Artikelnummer	EUR
20		4	240	275	TL405G	2CPX010078R9999	706,00
25		5	300	275	TL505G	2CPX010079R9999	822,00
6	2	1	72	275	TL106G	2CPX010080R9999	403,00
12		2	144	275	TL206G	2CPX010081R9999	472,00
18		3	216	275	TL306G	2CPX010082R9999	560,00
24		4	288	275	TL406G	2CPX010083R9999	785,00
30		5	360	275	TL506G	2CPX010084R9999	877,00
7	3	1	84	275	TL107G	2CPX010085R9999	439,00
14		2	168	275	TL207G	2CPX010086R9999	538,00
21		3	252	275	TL307G	2CPX010087R9999	621,00
28		4	336	275	TL407G	2CPX010088R9999	870,00
35		5	420	275	TL507G	2CPX010089R9999	961,00
8	4	1	96	275	TL108G	2CPX010090R9999	532,00
16		2	192	275	TL208G	2CPX010091R9999	637,00
24		3	288	275	TL308G	2CPX010092R9999	757,00
32		4	384	275	TL408G	2CPX010093R9999	931,00
40		5	480	275	TL508G	2CPX010094R9999	1088,00
9	5	1	108	275	TL109G	2CPX010095R9999	567,00
18		2	216	275	TL209G	2CPX010096R9999	671,00
27		3	324	275	TL309G	2CPX010097R9999	792,00
36		4	432	275	TL409G	2CPX010098R9999	1000,00
45		5	540	275	TL509G	2CPX010099R9999	1192,00
4	0	1	48	350	TW104G	2CPX010140R9999	443,00
8		2	96	350	TW204G	2CPX010141R9999	531,00
12		3	144	350	TW304G	2CPX010142R9999	652,00
16		4	192	350	TW404G	2CPX010143R9999	785,00
20		5	240	350	TW504G	2CPX010144R9999	961,00
5	1	1	60	350	TW105G	2CPX010202R9999	536,00
10		2	120	350	TW205G	2CPX010203R9999	624,00
15		3	180	350	TW305G	2CPX010204R9999	741,00
20		4	240	350	TW405G	2CPX010205R9999	875,00
25		5	300	350	TW505G	2CPX010206R9999	983,00
7	3	1	84	350	TW107G	2CPX010150R9999	630,00
6	2	1	72	350	TW106G	2CPX010145R9999	574,00
14	3	2	168	350	TW207G	2CPX010151R9999	763,00
12	2	2	144	350	TW206G	2CPX010146R9999	674,00
18		3	216	350	TW306G	2CPX010147R9999	763,00
21	3	3	252	350	TW307G	2CPX010152R9999	841,00
24	2	4	288	350	TW406G	2CPX010148R9999	872,00
28	3	4	336	350	TW407G	2CPX010153R9999	1040,00
35		5	420	350	TW507G	2CPX010154R9999	1083,00
30	2	5	360	350	TW506G	2CPX010149R9999	1039,00
8	4	1	96	350	TW108G	2CPX010155R9999	641,00
16		2	192	350	TW208G	2CPX010156R9999	752,00
24		3	288	350	TW308G	2CPX010157R9999	867,00
32		4	384	350	TW408G	2CPX010158R9999	1094,00
40		5	480	350	TW508G	2CPX010159R9999	1193,00
9	5	1	108	350	TW109G	2CPX010160R9999	763,00

TwinLine
TwinLine wandkasten geaard

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Wandkast met blinddeur IP55		
RE	**BH**	**VB**	**PLE**	**Diepte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
18		2	216	350	TW209G	2CPX010161R9999	862,00
27		3	324	350	TW309G	2CPX010162R9999	1029,00
36		4	432	350	TW409G	2CPX010163R9999	1261,00
45		5	540	350	TW509G	2CPX010164R9999	1425,00

TwinLine
TwinLine wandkasten dubbel geïsoleerd



TG104S

2CPX010035R9999

Bij de levering inbegrepen
– Wandbevestigingsbeugels
– Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links, vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen
– Bevestingsmateriaal voor EDF-montageprofielen,
t.b.v.opbouw met CombiLine-M modulen
– Bevestigingsmateriaal voor WR-montageprofielen
t.b.v opbouw met CombiLine-M modulen, hierbij de EDF-adapter verwijderen

Als accessoires bestellen
– Flensplaten

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Wandkast met blinddeur IP55		
RE	BH	VB	PLE	Diepte in mm	Type	Artikelnummer	EUR
4	0	1	48	225	TG104S	2CPX010035R9999	434,00
8		2	96	225	TG204S	2CPX010036R9999	517,00
12		3	144	225	TG304S	2CPX010037R9999	620,00
16		4	192	225	TG404S	2CPX010038R9999	793,00
20		5	240	225	TG504S	2CPX010039R9999	944,00
5	1	1	60	225	TG105S	2CPX010040R9999	473,00
10		2	120	225	TG205S	2CPX010041R9999	561,00
15		3	180	225	TG305S	2CPX010042R9999	688,00
20		4	240	225	TG405S	2CPX010043R9999	862,00
25		5	300	225	TG505S	2CPX010044R9999	1049,00
6	2	1	72	225	TG106S	2CPX010045R9999	540,00
12		2	144	225	TG206S	2CPX010046R9999	664,00
18		3	192	225	TG306S	2CPX010047R9999	773,00
24		4	288	225	TG406S	2CPX010048R9999	993,00
30		5	360	225	TG506S	2CPX010049R9999	1130,00
7	3	1	84	225	TG107S	2CPX010050R9999	607,00
14		2	168	225	TG207S	2CPX010051R9999	746,00
21		3	252	225	TG307S	2CPX010052R9999	862,00
28		4	336	225	TG407S	2CPX010053R9999	1082,00
35		5	420	225	TG507S	2CPX010054R9999	1242,00
8	4	1	96	225	TG108S	2CPX010055R9999	693,00
16		2	192	225	TG208S	2CPX010056R9999	847,00
24		3	288	225	TG308S	2CPX010057R9999	991,00
36		4	384	225	TG408S	2CPX010058R9999	1224,00
40		5	480	225	TG508S	2CPX010059R9999	1405,00
9	5	1	108	225	TG109S	2CPX010060R9999	721,00
18		2	216	225	TG209S	2CPX010061R9999	872,00
27		3	324	225	TG309S	2CPX010062R9999	1022,00
36		4	432	225	TG409S	2CPX010063R9999	1273,00
45		5	540	225	TG509S	2CPX010064R9999	1477,00
4	0	1	48	275	TL104S	2CPX010105R9999	436,00
8		2	96	275	TL204S	2CPX010106R9999	521,00
12		3	144	275	TL304S	2CPX010107R9999	635,00
16		4	192	275	TL404S	2CPX010108R9999	896,00
20		5	240	275	TL504S	2CPX010109R9999	1047,00
5	1	1	60	275	TL105S	2CPX010110R9999	476,00
10		2	120	275	TL205S	2CPX010111R9999	567,00
15		3	180	275	TL305S	2CPX010112R9999	691,00
20		4	240	275	TL405S	2CPX010113R9999	986,00

TwinLine
TwinLine wandkasten dubbel geïsoleerd

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Wandkast met blinddeur IP55		
RE	BH	VB	PLE	Diepte in mm	Type	Artikelnummer	EUR
25		5	300	275	TL505S	2CPX010114R9999	1139,00
6	2	1	72	275	TL106S	2CPX010115R9999	555,00
12		2	144	275	TL206S	2CPX010116R9999	669,00
18		3	216	275	TL306S	2CPX010117R9999	785,00
24		4	288	275	TL406S	2CPX010118R9999	1099,00
30		5	360	275	TL506S	2CPX010119R9999	1227,00
7	3	1	84	275	TL107S	2CPX010120R9999	615,00
14		2	168	275	TL207S	2CPX010121R9999	736,00
21		3	252	275	TL307S	2CPX010122R9999	889,00
28		4	336	275	TL407S	2CPX010123R9999	1219,00
35		5	420	275	TL507S	2CPX010124R9999	1362,00
8	4	1	96	275	TL108S	2CPX010125R9999	752,00
16		2	192	275	TL208S	2CPX010126R9999	895,00
24		3	288	275	TL308S	2CPX010127R9999	1062,00
32		4	384	275	TL408S	2CPX010128R9999	1301,00
40		5	480	275	TL508S	2CPX010129R9999	1523,00
9	5	1	108	275	TL109S	2CPX010130R9999	785,00
18		2	216	275	TL209S	2CPX010131R9999	940,00
36		3	324	275	TL309S	2CPX010132R9999	1125,00
48		4	432	275	TL409S	2CPX010133R9999	1404,00
60		5	540	275	TL509S	2CPX010134R9999	1669,00
4	0	1	48	350	TW104S	2CPX010171R9999	665,00
8		2	96	350	TW204S	2CPX010172R9999	820,00
12		3	144	350	TW304S	2CPX010173R9999	985,00
24		4	192	350	TW404S	2CPX010174R9999	1183,00
30		5	240	350	TW504S	2CPX010175R9999	1419,00
7	3	1	84	350	TW107S	2CPX010181R9999	987,00
5	1	1	60	350	TW105S	2CPX010207R9999	790,00
14	3	2	168	350	TW207S	2CPX010182R9999	1183,00
10	1	2	120	350	TW205S	2CPX010208R9999	948,00
15		3	180	350	TW305S	2CPX010209R9999	1110,00
21	3	3	252	350	TW307S	2CPX010183R9999	1357,00
20	1	4	240	350	TW405S	2CPX010210R9999	1338,00
28	3	4	336	350	TW407S	2CPX010184R9999	1638,00
35		5	420	350	TW507S	2CPX010185R9999	1802,00
25	1	5	300	350	TW505S	2CPX010211R9999	1528,00
8	4	1	96	350	TW108S	2CPX010186R9999	1071,00
6	2	1	72	350	TW106S	2CPX010176R9999	897,00
16	4	2	192	350	TW208S	2CPX010187R9999	1233,00
12	2	2	144	350	TW206S	2CPX010177R9999	1034,00
18		3	216	350	TW306S	2CPX010178R9999	1185,00
24	4	3	288	350	TW308S	2CPX010188R9999	1406,00
32		4	384	350	TW408S	2CPX010189R9999	1702,00
24	2	4	288	350	TW406S	2CPX010179R9999	1432,00
40	4	5	480	350	TW508S	2CPX010190R9999	1974,00
30	2	5	360	350	TW506S	2CPX010180R9999	1574,00
9	5	1	108	350	TW109S	2CPX010191R9999	1176,00
18		2	216	350	TW209S	2CPX010192R9999	1413,00

TwinLine
TwinLine wandkasten dubbel geïsoleerd

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Wandkast met blinddeur IP55		
RE	**BH**	**VB**	**PLE**	**Diepte in mm**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
27		3	324	350	TW309S	2CPX010193R9999	1617,00
36		4	432	350	TW409S	2CPX010194R9999	1946,00
45		5	540	350	TW509S	2CPX010195R9999	2252,00

TwinLine
TwinLine staande kasten geaard



TH112G

2CPX010948R9999

Bij de levering inbegrepen
- Wandbevestiging
- Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links, vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen
- Bevestingsmateriaal voor montageplaat of WR-montageprofielen

Als accessoires bestellen
- Flensplaat
- Sokkel
- Afschermset bij inbouwen van CombiLine-M modulen
- Indien CombiLine-M modulen i.c.m. EDF-montageprofiel EDF-adapter, middendraagprofielen afschermset

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Staande kast met blinddeur IP55		
RE	BH	VB	PLE	Diepte in mm	Type	Artikelnummer	EUR
12	8	250	144	225	TH112G	2CPX010948R9999	647,00
		1	144	225	TG112G	2CPX010030R9999	793,00
24		500	288	225	TH212G	2CPX010950R9999	735,00
		2	288	225	TG212G	2CPX010031R9999	822,00
36		3	432	225	TG312G	2CPX010032R9999	1004,00
		750	432	225	TH312G	2CPX010952R9999	885,00
48		1000	576	225	TH412G	2CPX010954R9999	1046,00
		4	576	225	TG412G	2CPX010033R9999	1191,00
60		1250	720	225	TH512G	2CPX010957R9999	1310,00
		5	720	225	TG512G	2CPX010034R9999	1392,00
12		1	144	275	TL112G	2CPX010100R9999	833,00
24		2	288	275	TL212G	2CPX010101R9999	871,00
36		3	432	275	TL312G	2CPX010102R9999	1071,00
48		4	576	275	TL412G	2CPX010103R9999	1266,00
60		5	720	275	TL512G	2CPX010104R9999	1480,00
12		1	144	350	TW112G	2CPX010165R9999	1097,00
24		2	288	350	TW212G	2CPX010166R9999	1181,00
26		3	432	350	TW312G	2CPX010167R9999	1340,00
48		4	576	350	TW412G	2CPX010168R9999	1636,00
60		5	720	350	TW512G	2CPX010169R9999	1955,00
72		6	864	350	TW612G	2CPX010170R9999	2283,00

TwinLine
TwinLine staande kasten dubbel geïsoleerd



TH112S

2CPX010949R9999

Bij de levering ingebrepen
- Wandbevestiging
- Afschermset
- Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links, vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen
- Bevestingsmateriaal voor WR-montageprofielen

Als accessoires bestellen
- Flensplaat
- Sokkel
- Indien CombiLine-M modulen i.c.m. EDF-montageprofiel EDF-adapter en middendraagprofiel

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Staande kast met blinddeur IP55		
RE	BH	VB	PLE	Diepte in mm	Type	Artikelnummer	EUR
12	8	250	144	225	TH112S	2CPX010949R9999	826,00
		1	144	225	TG112S	2CPX010065R9999	1098,00
24		2	288	225	TG212S	2CPX010066R9999	1151,00
		500	288	225	TH212S	2CPX010951R9999	923,00
36		750	432	225	TH312S	2CPX010953R9999	1109,00
		3	432	225	TG312S	2CPX010067R9999	1379,00
48		4	576	225	TG412S	2CPX010068R9999	1675,00
		1000	576	225	TH412S	2CPX010955R9999	1351,00
60		1250	720	225	TH512S	2CPX010958R9999	1642,00
		5	720	225	TG512S	2CPX010069R9999	1954,00
12		1	144	275	TL112S	2CPX010135R9999	1242,00
24		2	288	275	TL212S	2CPX010136R9999	1277,00
36		3	432	275	TL312S	2CPX010137R9999	1573,00
48		4	576	275	TL412S	2CPX010138R9999	1845,00
60		5	720	275	TL512S	2CPX010139R9999	2163,00
12		1	144	350	TW112S	2CPX010196R9999	1565,00
24		2	288	350	TW212S	2CPX010197R9999	1687,00
36		3	432	350	TW312S	2CPX010198R9999	1924,00
48		4	576	350	TW412S	2CPX010199R9999	2372,00
60		5	720	350	TW512S	2CPX010200R9999	2837,00
72		6	864	350	TW612S	2CPX010201R9999	3344,00

TwinLine toebehoren G, L, en W
Afdekprofiel



TZ614

2CPX010509R9999

Afmetingen		Deur		
Hoogte (mm)	B x D (mm)	Type	Artikelnummer	EUR
60	240 x 25	TZ614	2CPX010509R9999	3,34
	240 x 25	TZ613	2CPX010508R9999	2,91
	240 x 25	TZ612	2CPX010507R9999	2,52
600	250 x 40	TZP104A	2CPX010708R9999	61,30
	500 x 40	TZP204A	2CPX010715R9999	68,60
	1000 x 40	TZP404A	2CPX010729R9999	79,70
	750 x 40	TZP304A	2CPX010722R9999	74,50
	1250 x 40	TZP504A	2CPX010736R9999	85,90
	500 x 40	TZP204	2CPX010632R9999	52,30
	750 x 40	TZP304	2CPX010639R9999	57,90
	250 x 40	TZP104	2CPX010625R9999	44,80
	1000 x 40	TZP404	2CPX010646R9999	63,70
	1250 x 40	TZP504	2CPX010653R9999	69,30
750	750 x 40	TZP305	2CPX010640R9999	61,90
	1000 x 40	TZP405	2CPX010647R9999	67,70
	1250 x 40	TZP505	2CPX010654R9999	73,30
	500 x 40	TZP205	2CPX010633R9999	56,30
	250 x 40	TZP105	2CPX010626R9999	49,10
	1000 x 40	TZP405A	2CPX010730R9999	84,20
	1250 x 40	TZP505A	2CPX010737R9999	89,70
	500 x 40	TZP205A	2CPX010716R9999	72,60
	750 x 40	TZP305A	2CPX010723R9999	78,40
	250 x 40	TZP105A	2CPX010709R9999	65,30
900	500 x 40	TZP206A	2CPX010717R9999	76,80
	1000 x 40	TZP406A	2CPX010731R9999	88,10
	1250 x 40	TZP506A	2CPX010738R9999	93,70
	250 x 40	TZP106A	2CPX010710R9999	69,30
	750 x 40	TZP306A	2CPX010724R9999	81,80
	500 x 40	TZP206	2CPX010634R9999	60,50
	250 x 40	TZP106	2CPX010627R9999	53,10
	750 x 40	TZP306	2CPX010641R9999	66,00
	1000 x 40	TZP406	2CPX010648R9999	72,00
	1250 x 40	TZP506	2CPX010655R9999	77,50
1050	1250 x 40	TZP507	2CPX010656R9999	81,00
	1000 x 40	TZP507A	2CPX010739R9999	97,60
	500 x 40	TZP207	2CPX010635R9999	64,50
	750 x 40	TZP307	2CPX010642R9999	70,20
	1000 x 40	TZP407A	2CPX010732R9999	92,00
	750 x 40	TZP307A	2CPX010725R9999	86,60
	500 x 40	TZP207A	2CPX010718R9999	80,30
	250 x 40	TZP107A	2CPX010711R9999	73,30
	1000 x 40	TZP407	2CPX010649R9999	76,20
	250 x 40	TZP107	2CPX010628R9999	57,20

TwinLine toebehoren G, L, en W
Afdekprofiel

Afmetingen		Deur		
Hoogte (mm)	**B x D (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
1200	1250 x 40	TZP508A	2CPX010740R9999	102,00
	250 x 40	TZP108A	2CPX010712R9999	77,50
	500 x 40	TZP208A	2CPX010719R9999	85,00
	750 x 40	TZP308A	2CPX010726R9999	89,50
	1000 x 40	TZP408A	2CPX010733R9999	96,00
	1000 x 40	TZP408	2CPX010650R9999	79,70
	250 x 40	TZP108	2CPX010629R9999	61,30
	750 x 40	TZP308	2CPX010643R9999	73,60
	1250 x 40	TZP508	2CPX010657R9999	85,80
	500 x 40	TZP208	2CPX010636R9999	68,60
1350	750 x 40	TZP309	2CPX010644R9999	78,40
	1250 x 40	TZP509A	2CPX010741R9999	107,00
	1000 x 40	TZP409	2CPX010651R9999	84,20
	250 x 40	TZP109	2CPX010630R9999	65,30
	1250 x 40	TZP509	2CPX010658R9999	89,70
	500 x 40	TZP209	2CPX010637R9999	72,70
	1000 x 40	TZP409A	2CPX010734R9999	100,00
	500 x 40	TZP209A	2CPX010720R9999	88,80
	750 x 40	TZP309A	2CPX010727R9999	94,40
	250 x 40	TZP109A	2CPX010713R9999	81,00
1800	250 x 40	TZP112A	2CPX010714R9999	93,70
	1000 x 40	TZP412A	2CPX010735R9999	112,00
	500 x 40	TZP212A	2CPX010721R9999	101,00
	750 x 40	TZP312A	2CPX010728R9999	107,00
	750 x 40	TZP312	2CPX010645R9999	90,50
	500 x 40	TZP212	2CPX010638R9999	85,00
	250 x 40	TZP112	2CPX010631R9999	77,50
	1250 x 40	TZP512	2CPX010659R9999	102,00
	1500 x 40	TZP612	2CPX010660R9999	108,00
	1250 x 40	TZP512A	2CPX010742R9999	117,00
	1500 x 40	TZP612A	2CPX010743R9999	123,00
	1000 x 40	TZP412	2CPX010652R9999	96,10

TwinLine toebehoren G, L, en W
Armatuur



2CPX046483R9999

RZB1

RZB1	
Artikelnummer	2CPX046483R9999
Omschrijving	Kastverlichting 14W zonderdeurschakelaar
EUR	260,00 / 1



2CPX046484R9999

RZB2

RZB2	
Artikelnummer	2CPX046484R9999
Omschrijving	Kastverlichting 18W zonderdeurschakelaar
EUR	271,00 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Componenten voor deur



TZ501

2CPX010485R9999

TZ501	
Artikelnummer	2CPX010485R9999
Omschrijving	Vergrendeling
EUR	5,60 / 1



TZ507

2CPX010491R9999

TZ507	
Artikelnummer	2CPX010491R9999
Omschrijving	Sleutelschild tbv dubbelbaard 3/5mm.
EUR	10,95 / 1



TZ511

2CPX010495R9999

TZ511	
Artikelnummer	2CPX010495R9999
Omschrijving	Espangolet ondersteuning
EUR	4,22 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Componenten voor opstelling/koppeling



2CPX010503R9999

TZ608

TZ608	
Artikelnummer	2CPX010503R9999
Omschrijving	Verbindingset IP55
EUR	17,90 / 1



2CPX010504R9999

TZ609

TZ609	
Artikelnummer	2CPX010504R9999
Omschrijving	Isolatieraam tbv dub. geïs. Kasten
EUR	20,20 / 1



2CPX010778R9999

TZ626

TZ626	
Artikelnummer	2CPX010778R9999
Omschrijving	Isolatieraam tbv geaarde kasten
EUR	20,30 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Componenten voor transport



TZ615P4

2CPX010510R9999

TZ615P4	
Artikelnummer	2CPX010510R9999
Omschrijving	Transportoren, set á 4 st.
EUR	65,80 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Deur



TZB104

2CPX010528R9999

		Deur		
Voor kasthoogte	**Voor kastbreedte**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
650	300	TZB104	2CPX010528R9999	110,00
	550	TZB204	2CPX010535R9999	132,00
	550	TZB204L	2CPX010549R9999	97,30
	550	TZT204	2CPX010860R9999	263,00
	550	TZT204L	2CPX010874R9999	192,00
	550	TZT204R	2CPX010875R9999	263,00
	550	TZB204R	2CPX010550R9999	132,00
	800	TZB304	2CPX010542R9999	160,00
	800	TZT304	2CPX010867R9999	321,00
	800	TZB304L	2CPX010563R9999	133,00
	1300	TZT304L	2CPX010888R9999	265,00
800		TZT205R	2CPX010877R9999	289,00
	300	TZB105	2CPX010529R9999	123,00
	550	TZB205	2CPX010536R9999	145,00
	550	TZB205R	2CPX010552R9999	145,00
	550	TZB205L	2CPX010551R9999	108,00
	550	TZT205	2CPX010861R9999	289,00
	800	TZT305	2CPX010868R9999	348,00
	800	TZB305	2CPX010543R9999	174,00
	800	TZB305L	2CPX010564R9999	147,00
	1050	TZT205L	2CPX010876R9999	212,00
	1300	TZT305L	2CPX010889R9999	292,00
850	550	TZB206	2CPX010537R9999	170,00
950		TZT206R	2CPX010879R9999	339,00
	300	TZB106	2CPX010530R9999	147,00
	550	TZB206R	2CPX010554R9999	170,00
	550	TZT206	2CPX010862R9999	339,00
	550	TZB206L	2CPX010553R9999	111,00
	800	TZB306L	2CPX010565R9999	154,00
	800	TZB306	2CPX010544R9999	200,00
	800	TZT306	2CPX010869R9999	401,00
	1050	TZT206L	2CPX010878R9999	223,00
	1300	TZT306L	2CPX010890R9999	307,00
1100		TZT207R	2CPX010881R9999	422,00
	300	TZB107	2CPX010531R9999	171,00
	550	TZB207R	2CPX010556R9999	210,00
	550	TZB207L	2CPX010555R9999	117,00
	550	TZT207	2CPX010863R9999	422,00
	550	TZB207	2CPX010538R9999	210,00
	800	TZB307L	2CPX010566R9999	170,00
	800	TZB307	2CPX010545R9999	245,00
	800	TZT307	2CPX010870R9999	492,00
	1050	TZT207L	2CPX010880R9999	234,00
	1300	TZT307L	2CPX010891R9999	339,00

TwinLine toebehoren G, L, en W
Deur

		Deur		
Voor kasthoogte	**Voor kastbreedte**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
1250		TZT208R	2CPX010883R9999	459,00
	300	TZB108	2CPX010532R9999	193,00
	550	TZB208	2CPX010539R9999	229,00
	550	TZB208L	2CPX010557R9999	127,00
	550	TZT208	2CPX010864R9999	459,00
	550	TZB208R	2CPX010558R9999	229,00
	800	TZB308	2CPX010546R9999	269,00
	800	TZT308	2CPX010871R9999	541,00
	800	TZB308L	2CPX010567R9999	193,00
	1050	TZT208L	2CPX010882R9999	248,00
	1300	TZT308L	2CPX010892R9999	385,00
1400		TZT209R	2CPX010885R9999	478,00
	300	TZB109	2CPX010533R9999	210,00
	550	TZB209	2CPX010540R9999	238,00
	550	TZB209R	2CPX010560R9999	238,00
	550	TZB209L	2CPX010559R9999	132,00
	550	TZT209	2CPX010865R9999	478,00
	800	TZT309	2CPX010872R9999	568,00
	800	TZB309	2CPX010547R9999	283,00
	800	TZB309L	2CPX010568R9999	208,00
	1050	TZT209L	2CPX010884R9999	263,00
	1300	TZT309L	2CPX010893R9999	415,00
1850		TZT212R	2CPX010887R9999	614,00
		TZT312R	2CPX010895R9999	750,00
		TZT312L	2CPX010894R9999	459,00
	300	TZB112	2CPX010534R9999	296,00
	550	TZB212R	2CPX010562R9999	307,00
	550	TZT212	2CPX010866R9999	614,00
	550	TZB212L	2CPX010561R9999	148,00
	550	TZB212	2CPX010541R9999	307,00
	800	TZB312	2CPX010548R9999	376,00
	800	TZB312L	2CPX010569R9999	229,00
	800	TZT312	2CPX010873R9999	750,00
	800	TZB312R	2CPX010570R9999	376,00
	1050	TZT212L	2CPX010886R9999	294,00

TwinLine toebehoren G, L, en W
Deursluiting



2CPX010462R9999

TZ204

TZ204	
Artikelnummer	2CPX010462R9999
Omschrijving	Espagnolet 4RE
EUR	45,90 / 1



2CPX010463R9999

TZ205

TZ205	
Artikelnummer	2CPX010463R9999
Omschrijving	Espagnolet 5RE
EUR	47,80 / 1



2CPX010464R9999

TZ206

TZ206	
Artikelnummer	2CPX010464R9999
Omschrijving	Espagnolet 6RE
EUR	48,50 / 1



2CPX010465R9999

TZ207

TZ207	
Artikelnummer	2CPX010465R9999
Omschrijving	Espagnolet 7RE
EUR	51,00 / 1



2CPX010466R9999

TZ208

TZ208	
Artikelnummer	2CPX010466R9999
Omschrijving	Espagnolet 8RE
EUR	52,00 / 1



2CPX010467R9999

TZ209

TZ209	
Artikelnummer	2CPX010467R9999
Omschrijving	Espagnolet 9RE
EUR	53,30 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Deursluiting



TZ212

2CPX010468R9999

TZ212	
Artikelnummer	2CPX010468R9999
Omschrijving	Espagnolet 12RE
EUR	54,10 / 1



TZ503

2CPX010487R9999

TZ503	
Artikelnummer	2CPX010487R9999
Omschrijving	Klinkgreep incl. schild en slot
EUR	90,50 / 1



TZ504

2CPX010488R9999

TZ504	
Artikelnummer	2CPX010488R9999
Omschrijving	Klinkgreep incl. schild zonder slot
EUR	61,40 / 1



TZ505

2CPX010489R9999

TZ505	
Artikelnummer	2CPX010489R9999
Omschrijving	Knevelgreep incl. schild en slot
EUR	72,20 / 1



TZ506

2CPX010490R9999

TZ506	
Artikelnummer	2CPX010490R9999
Omschrijving	Knevelgreep incl. schild zonder slot
EUR	46,20 / 1



TZ508

2CPX010492R9999

TZ508	
Artikelnummer	2CPX010492R9999
Omschrijving	TZ508 Slotplaat driekant / vierkant
EUR	12,15 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Deursluiting



TZ510

2CPX010494R9999

TZ510	
Artikelnummer	2CPX010494R9999
Omschrijving	Zwenkgreep
EUR	65,40 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Flensplaat



2CPX010450R9999

TZ101

TZ101	
Artikelnummer	2CPX010450R9999
Omschrijving	Flensplaat membraan, 52 kabel max.
EUR	33,40 / 1



2CPX010451R9999

TZ101P10

TZ101P10	
Artikelnummer	2CPX010451R9999
Omschrijving	Flensplaat membraan, 52 kabel max
EUR	313,00 / 1



2CPX010452R9999

TZ102

TZ102	
Artikelnummer	2CPX010452R9999
Omschrijving	Flensplaat 1M63/M50 2xM32/M20
EUR	23,70 / 1



2CPX010453R9999

TZ102P10

TZ102P10	
Artikelnummer	2CPX010453R9999
Omschrijving	Flensplaat 1M63/M50 2xM32/M20
EUR	224,00 / 1



2CPX010454R9999

TZ103

TZ103	
Artikelnummer	2CPX010454R9999
Omschrijving	Flensplaat 4xM20/M25 22xM20
EUR	23,70 / 1




2CPX010455R9999

TZ103P10

TZ103P10	
Artikelnummer	2CPX010455R9999
Omschrijving	Flensplaat 4xM20/M25 22xM20
EUR	224,00 / 1


TwinLine toebehoren G, L, en W
Flensplaat



2CPX010456R9999

TZ104

TZ104	
Artikelnummer	2CPX010456R9999
Omschrijving	Flensplaat v.v. 2x kabeltule
EUR	75,60 / 1



2CPX010457R9999

TZ105

TZ105	
Artikelnummer	2CPX010457R9999
Omschrijving	Flensplaat v.v. 3x kabeltule
EUR	103,00 / 1



2CPX010458R9999

TZ106

TZ106	
Artikelnummer	2CPX010458R9999
Omschrijving	Metalen flensplaat
EUR	24,50 / 1



2CPX010459R9999

TZ106P10

TZ106P10	
Artikelnummer	2CPX010459R9999
Omschrijving	Metalen flensplaat, set á 10st.
EUR	235,00 / 1



2CPX010460R9999

TZ107

TZ107	
Artikelnummer	2CPX010460R9999
Omschrijving	Flensplaat blind
EUR	22,90 / 1



2CPX010461R9999

TZ107P10

TZ107P10	
Artikelnummer	2CPX010461R9999
Omschrijving	Flensplaat blind, set á 10st.
EUR	214,00 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Flensplaat



2CPX010850R9999

TZ110


TZ110	
Artikelnummer	2CPX010850R9999
Omschrijving	Flensplaat v.v. 8 x kabelinvoer
EUR	59,40 / 1



2CPX010851R9999

TZ111

TZ111	
Artikelnummer	2CPX010851R9999
Omschrijving	Flensplaat v.v. 11 x kabelinvoer
EUR	65,60 / 1



2CPX010852R9999

TZ112

TZ112	
Artikelnummer	2CPX010852R9999
Omschrijving	Flensplaat v.v. 1 x kabeltule
EUR	54,80 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Kabelgeleider



TZ311

2CPX010469R9999

		Kabelopvangprofiel		
Breedte	**Omschrijving**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
250	Kabelopvangprofiel in kast, B1	TZ311	2CPX010469R9999	22,20
	Kabelopvangprofiel in sokkel, B1	TZ321	2CPX010473R9999	17,95
500	Kabelopvangprofiel in kast, B2	TZ312	2CPX010470R9999	29,80
	Kabelopvangprofiel in sokkel, B2	TZ322	2CPX010474R9999	24,10
750	Kabelopvangprofiel in kast, B3	TZ313	2CPX010471R9999	35,70
	Kabelopvangprofiel in sokkel, B3	TZ323	2CPX010475R9999	31,20
1000	Kabelopvangprofiel in kast, B4	TZ314	2CPX010472R9999	42,40
	Kabelopvangprofiel in sokkel, B4	TZ324	2CPX010476R9999	38,40
1250	Kabelopvangprofiel in kast, B5	TZ315	2CPX010785R9999	51,40
	Kabelopvangprofiel in sokkel, B5	TZ325	2CPX010477R9999	44,10
1500	Kabelopvangprofiel in sokkel, B6	TZ326	2CPX010478R9999	51,50
	Kabelopvangprofiel in kast, B6	TZ316	2CPX010786R9999	58,20

TwinLine toebehoren G, L, en W
Montageplaat



TZM104

2CPX010591R9999

		Montageplaat		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
600	246	TZM104	2CPX010591R9999	44,00
	496	TZM204	2CPX010598R9999	68,00
	746	TZM304	2CPX010605R9999	97,80
	996	TZM404	2CPX010612R9999	148,00
	1246	TZM504	2CPX010619R9999	195,00
750	246	TZM105	2CPX010592R9999	54,40
	496	TZM205	2CPX010599R9999	79,10
	746	TZM305	2CPX010606R9999	116,00
	996	TZM405	2CPX010613R9999	169,00
	1246	TZM505	2CPX010620R9999	213,00
900	246	TZM106	2CPX010593R9999	67,90
	496	TZM206	2CPX010600R9999	92,10
	746	TZM306	2CPX010607R9999	134,00
	996	TZM406	2CPX010614R9999	181,00
	1246	TZM506	2CPX010621R9999	228,00
1050	246	TZM107	2CPX010594R9999	75,00
	496	TZM207	2CPX010601R9999	107,00
	746	TZM307	2CPX010608R9999	148,00
	996	TZM407	2CPX010615R9999	194,00
	1246	TZM507	2CPX010622R9999	238,00
1200	246	TZM108	2CPX010595R9999	85,10
	496	TZM208	2CPX010602R9999	117,00
	746	TZM308	2CPX010609R9999	165,00
	996	TZM408	2CPX010616R9999	209,00
	1246	TZM508	2CPX010623R9999	250,00
1350	246	TZM109	2CPX010596R9999	107,00
	496	TZM209	2CPX010603R9999	133,00
	746	TZM309	2CPX010610R9999	184,00
	996	TZM409	2CPX010617R9999	222,00
	1246	TZM509	2CPX010624R9999	264,00
1730	496	TZM212	2CPX010941R9999	161,00
	746	TZM312	2CPX010942R9999	210,00

TwinLine toebehoren G, L, en W
Montageplaat ingebouwd


TZM104A

2CPX010744R9999

		Montageplaat		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
600	246	TZM104A	2CPX010744R9999	61,70
	496	TZM204A	2CPX010750R9999	84,40
	746	TZM304A	2CPX010756R9999	113,00
	996	TZM404A	2CPX010762R9999	162,00
	1246	TZM504A	2CPX010768R9999	212,00
750	246	TZM105A	2CPX010745R9999	72,50
	496	TZM205A	2CPX010751R9999	95,50
	746	TZM305A	2CPX010757R9999	133,00
	996	TZM405A	2CPX010763R9999	184,00
	1246	TZM505A	2CPX010769R9999	230,00
900	246	TZM106A	2CPX010746R9999	82,80
	496	TZM206A	2CPX010752R9999	109,00
	746	TZM306A	2CPX010758R9999	150,00
	996	TZM406A	2CPX010764R9999	197,00
	1246	TZM506A	2CPX010770R9999	242,00
1050	246	TZM107A	2CPX010747R9999	90,60
	496	TZM207A	2CPX010753R9999	121,00
	746	TZM307A	2CPX010759R9999	162,00
	996	TZM407A	2CPX010765R9999	212,00
	1246	TZM507A	2CPX010771R9999	254,00
1200	246	TZM108A	2CPX010748R9999	101,00
	496	TZM208A	2CPX010754R9999	134,00
	746	TZM308A	2CPX010760R9999	180,00
	996	TZM408A	2CPX010766R9999	225,00
	1246	TZM508A	2CPX010772R9999	268,00
1350	246	TZM109A	2CPX010749R9999	121,00
	496	TZM209A	2CPX010755R9999	149,00
	746	TZM309A	2CPX010761R9999	202,00
	996	TZM409A	2CPX010767R9999	237,00
	1246	TZM509A	2CPX010773R9999	281,00

TwinLine toebehoren G, L, en W
Montagetoebehoren voor kast/lessenaar



2CPX010511R9999

TZ616

TZ616	
Artikelnummer	2CPX010511R9999
Omschrijving	Montageset kWh velden
EUR	20,40 / 1



2CPX010512R9999

TZ617P10

TZ617P10	
Artikelnummer	2CPX010512R9999
Omschrijving	Afdekdoppen, set á 10st.
EUR	10,30 / 1



2CPX010779R9999

TZ601

TZ601	
Artikelnummer	2CPX010779R9999
Omschrijving	Montagerail tbv TG
EUR	10,00 / 1



2CPX010780R9999

TZ602

TZ602	
Artikelnummer	2CPX010780R9999
Omschrijving	Montagerail tbv TL
EUR	11,30 / 1



2CPX010781R9999

TZ603

TZ603	
Artikelnummer	2CPX010781R9999
Omschrijving	Montagerail tbv TW
EUR	12,60 / 1



2CPX010782R9999

TZ604

TZ604	
Artikelnummer	2CPX010782R9999
Omschrijving	Montageprofiel houder WR/EDF midden
EUR	15,50 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Montagetoebehoren voor kast/lessenaar



2CPX010783R9999

TZ605

TZ605	
Artikelnummer	2CPX010783R9999
Omschrijving	Montageprofiel houder WR/EDF Li/Re
EUR	14,00 / 1



2CPX010784R9999

TZ606

TZ606	
Artikelnummer	2CPX010784R9999
Omschrijving	Adapter voor EDF profielen
EUR	3,80 / 1



2CPX010787R9999

TZ601A

TZ601A	
Artikelnummer	2CPX010787R9999
Omschrijving	Montagerail tbv TG, ingebouwd
EUR	18,25 / 1



2CPX010788R9999

TZ602A

TZ602A	
Artikelnummer	2CPX010788R9999
Omschrijving	Montagerail tbv TL, ingebouwd
EUR	19,50 / 1



2CPX010789R9999

TZ603A

TZ603A	
Artikelnummer	2CPX010789R9999
Omschrijving	Montagerail tbv TW, ingebouwd
EUR	20,80 / 1



2CPX010790R9999

TZ604A

TZ604A	
Artikelnummer	2CPX010790R9999
Omschrijving	Montageprofiel houder WR/EDF midden
EUR	22,20 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Montagetoebehoren voor kast/lessenaar



2CPX010791R9999

TZ605A

TZ605A	
Artikelnummer	2CPX010791R9999
Omschrijving	Montageprofiel houder WR/EDF Li/Re
EUR	20,50 / 1



2CPX010792R9999

TZ606A

TZ606A	
Artikelnummer	2CPX010792R9999
Omschrijving	Adapter voor EDF profielen, ingebouwd
EUR	7,10 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Profiel



ZW395

2CPX041136R9999

	Afmetingen		Middendraagprofiel		
Toepassing	**RE**	**Lengte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Horizontaal	30	710	ZW395	2CPX041136R9999	16,30
	30	710	ZW396	2CPX041137R9999	16,30

TwinLine toebehoren G, L, en W
Scheidingsschot



ZX840

2CPX010699R9999

			Scheidingsschot		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Omschrijving**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
270	175	Scheidingschot metaal tbv TG/TL/TW, B1	ZX840	2CPX010699R9999	52,20
350	120	Afschermset kWh veld enkelvoudig	TZ618	2CPX010673R9999	23,30
450	126	Scheidingschot metaal, TG 3RE	ZX810	2CPX010675R9999	24,40
	161	Scheidingschot metaal, TL 3RE	ZX820	2CPX010683R9999	27,10
	209	Scheidingschot metaal, TW 3RE	ZX830	2CPX010691R9999	29,90
500	120	Afschermset kWh veld dubbelvoudig	TZ619	2CPX010674R9999	27,40
	175	Scheidingschot metaal tbv TG/TL/TW, B2	ZX841	2CPX010700R9999	67,50
600	126	Scheidingschot metaal, TG 4RE	ZX811	2CPX010676R9999	31,30
	161	Scheidingschot metaal, TL 4RE	ZX821	2CPX010684R9999	40,20
	209	Scheidingschot metaal, TW 4RE	ZX831	2CPX010692R9999	40,10
750	126	Scheidingschot metaal, TG 5RE	ZX812	2CPX010677R9999	38,20
	161	Scheidingschot metaal, TL 5RE	ZX822	2CPX010685R9999	46,90
	209	Scheidingschot metaal, TW 5RE	ZX832	2CPX010693R9999	48,80
800	175	Scheidingschot metaal tbv TG/TL/TW, B3	ZX842	2CPX010701R9999	90,10
900	126	Scheidingschot metaal, TG 6RE	ZX813	2CPX010678R9999	45,40
	161	Scheidingschot metaal, TL 6RE	ZX823	2CPX010686R9999	54,10
	209	Scheidingschot metaal, TW 6RE	ZX833	2CPX010694R9999	56,80
1050	126	Scheidingschot metaal, TG 7RE	ZX814	2CPX010679R9999	51,80
	161	Scheidingschot metaal, TL 7RE	ZX824	2CPX010687R9999	58,60
	209	Scheidingschot metaal, TW 7RE	ZX834	2CPX010695R9999	60,80
1200	126	Scheidingschot metaal, TG 8RE	ZX815	2CPX010680R9999	58,60
	161	Scheidingschot metaal, TL 8RE	ZX825	2CPX010688R9999	60,50
	209	Scheidingschot metaal, TW 8RE	ZX835	2CPX010696R9999	65,10
1350	126	Scheidingschot metaal, TG 9RE	ZX816	2CPX010681R9999	66,10
	161	Scheidingschot metaal, TL 9RE	ZX826	2CPX010689R9999	68,50
	209	Scheidingschot metaal, TW 9RE	ZX836	2CPX010697R9999	71,80
1800	126	Scheidingschot metaal, TG 12RE	ZX817	2CPX010682R9999	124,00
	161	Scheidingschot metaal, TL 12RE	ZX827	2CPX010690R9999	127,00
	209	Scheidingschot metaal, TW 12RE	ZX837	2CPX010698R9999	131,00

TwinLine toebehoren G, L, en W
Sokkels



TZG105

2CPX010571R9999

		Sokkel		
Voor kastdiepte	**Voor kastbreedte**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Hoogte 100 mm				
225	300	TZG110	2CPX010572R9999	99,90
	550	TZG210	2CPX010574R9999	111,00
	800	TZG310	2CPX010576R9999	124,00
	1050	TZG410	2CPX010578R9999	139,00
	1300	TZG510	2CPX010580R9999	155,00
275	300	TZL110	2CPX010582R9999	113,00
	550	TZL210	2CPX010584R9999	127,00
	800	TZL310	2CPX010586R9999	140,00
	1050	TZL410	2CPX010588R9999	159,00
	1300	TZL510	2CPX010590R9999	177,00
350	300	TZW110	2CPX010662R9999	129,00
	550	TZW210	2CPX010664R9999	142,00
	800	TZW310	2CPX010666R9999	157,00
	1050	TZW410	2CPX010668R9999	174,00
	1300	TZW510	2CPX010670R9999	193,00
	1550	TZW610	2CPX010672R9999	213,00
Hoogte 50 mm				
225	300	TZG105	2CPX010571R9999	84,20
	550	TZG205	2CPX010573R9999	92,00
	800	TZG305	2CPX010575R9999	102,00
	1050	TZG405	2CPX010577R9999	113,00
	1300	TZG505	2CPX010579R9999	129,00
275	300	TZL105	2CPX010581R9999	91,30
	550	TZL205	2CPX010583R9999	101,00
	800	TZL305	2CPX010585R9999	111,00
	1050	TZL405	2CPX010587R9999	123,00
	1300	TZL505	2CPX010589R9999	138,00
350	300	TZW105	2CPX010661R9999	101,00
	550	TZW205	2CPX010663R9999	111,00
	800	TZW305	2CPX010665R9999	122,00
	1050	TZW405	2CPX010667R9999	135,00
	1300	TZW505	2CPX010669R9999	151,00
	1550	TZW605	2CPX010671R9999	167,00

TwinLine toebehoren G, L, en W
Thermostaat



2CPX046478R9999

RZTS60

RZTS60	
Artikelnummer	2CPX046478R9999
Omschrijving	Thermostaat 0 - 60°, NO
EUR	67,00 / 1



2CPX046479R9999

RZTO60

RZTO60	
Artikelnummer	2CPX046479R9999
Omschrijving	Thermostaat 0 - 60°, NC
EUR	67,00 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Ventilator



2CPX046474R9999

RZF100

RZF100	
Artikelnummer	2CPX046474R9999
Omschrijving	Luchtrooster 105x105mm
EUR	195,00 / 1



2CPX046475R9999

RZF200

RZF200	
Artikelnummer	2CPX046475R9999
Omschrijving	Luchtrooster 130x130mm
EUR	278,00 / 1



2CPX046476R9999

RZF300

RZF300	
Artikelnummer	2CPX046476R9999
Omschrijving	Luchtrooster 204x204mm
EUR	332,00 / 1



2CPX046477R9999

RZF400

RZF400	
Artikelnummer	2CPX046477R9999
Omschrijving	Luchtrooster 250x250mm
EUR	413,00 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Verwarmingselement



2CPX046480R9999

RZH30

RZH30	
Artikelnummer	2CPX046480R9999
Omschrijving	PTC verwarmingselement 30W
EUR	130,00 / 1



2CPX046481R9999

RZH75

RZH75	
Artikelnummer	2CPX046481R9999
Omschrijving	PTC verwarmingselement 75W
EUR	213,00 / 1



2CPX046482R9999

RZH100

RZH100	
Artikelnummer	2CPX046482R9999
Omschrijving	PTC verwarmingselement 100W
EUR	240,00 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Overige toebehoren



2CPX010502R9999

TZ607

TZ607	
Artikelnummer	2CPX010502R9999
Omschrijving	Deurscharnier 180°
EUR	24,10 / 1



2CPX062651R9999

ZB32P20

ZB32P20	
Artikelnummer	2CPX062651R9999
Omschrijving	Schroef M4,8x9,5 Torx, set á 20st
EUR	5,15 / 1



2CPX062652R9999

ZB32P500

ZB32P500	
Artikelnummer	2CPX062652R9999
Omschrijving	Schroef M4,8x9,5 Torx, set á 500st
EUR	102,00 / 1



2CPX060202R9999

ZB37P20

ZB37P20	
Artikelnummer	2CPX060202R9999
Omschrijving	Linsen - Schroef Torx - Sleuf
EUR	9,50 / 1



2CPX039110R9999

ZX110

ZX110	
Artikelnummer	2CPX039110R9999
Omschrijving	Afdekstrook railsysteem
EUR	24,50 / 1



2CPX060203R9999

ZX910P10

ZX910P10	
Artikelnummer	2CPX060203R9999
Omschrijving	Bolkop schroef Torx
EUR	5,50 / 1

TwinLine toebehoren G, L, en W
Overige toebehoren



2CPX060204R9999

ZX912P10

ZX912P10	
Artikelnummer	2CPX060204R9999
Omschrijving	Bolkop schroef Torx
EUR	5,80 / 1



2CPX060205R9999

ZX915P10

ZX915P10	
Artikelnummer	2CPX060205R9999
Omschrijving	Bolkop schroef Torx
EUR	5,90 / 1

Onderverdelers System pro E Energy®
CombiLine met DIN-rail



U32

2CPX030100R9999

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Installatiekast CombiLine		
RE	BH	Din-Rail	PLE	Hoogte (mm)	Type	Artikelnummer	EUR
3	3	Ja	24	534	U32	2CPX030100R9999	539,00
2	2	Ja	24	534	U32R2	2CPX071707R9999	574,00
3	3	Ja	24	534	U32TE	2CPX071591R9999	701,00
2	2	Ja	24	534	U32TR2	2CPX071721R9999	678,00
4	4	Ja	12	684	U41TE	2CPX071592R9999	533,00
		Ja	12	684	U41	2CPX030101R9999	372,00
3	3	Ja	12	684	U41R3	2CPX071708R9999	408,00
		Ja	12	684	U41TR3	2CPX071722R9999	521,00
4	4	Ja	24	684	U42FPT	2CPX038151R9999	889,00
		Ja	24	684	U42	2CPX030102R9999	544,00
3	3	Ja	24	684	U42R3	2CPX071709R9999	578,00
4	4	Ja	24	684	U42TE	2CPX071593R9999	730,00
3	3	Ja	24	684	U42TR3	2CPX071723R9999	743,00
		Ja	36	684	U43TR3	2CPX071724R9999	1148,00
4	4	Ja	36	684	U43	2CPX030103R9999	882,00
3	3	Ja	36	684	U43R3	2CPX071710R9999	912,00
4	4	Ja	12	834	U51TR4	2CPX071725R9999	560,00
5	5	Ja	12	834	U51	2CPX030104R9999	387,00
4	4	Ja	12	834	U51R4	2CPX071711R9999	382,00
5	5	Ja	12	834	U51TE	2CPX071594R9999	563,00
		Ja	24	834	U52TE	2CPX071595R9999	875,00
		Ja	24	834	U52	2CPX030105R9999	664,00
4	4	Ja	24	834	U52R4	2CPX071712R9999	695,00
		Ja	24	834	U52TR4	2CPX071726R9999	857,00
		Ja	36	834	U53TR4	2CPX071727R9999	1192,00
5	5	Ja	36	834	U53	2CPX030107R9999	909,00
4	4	Ja	36	834	U53R4	2CPX071713R9999	936,00
		Ja	48	834	U54R4	2CPX071714R9999	1131,00
		Ja	48	834	U54	2CPX071784R9999	1157,00
		Ja	48	834	U54TR4	2CPX071728R9999	1322,00
5	5	Ja	36	974	U63R5	2CPX071717R9999	1079,00
6	6	Ja	12	984	U61	2CPX030110R9999	493,00
5	5	Ja	12	984	U61R5	2CPX071715R9999	530,00
6	6	Ja	12	984	U61TE	2CPX071596R9999	696,00
5	5	Ja	12	984	U61TR5	2CPX071729R9999	688,00
		Ja	24	984	U62TR5	2CPX071730R9999	953,00
6	6	Ja	24	984	U62TE	2CPX071597R9999	971,00
		Ja	24	984	U62	2CPX030111R9999	731,00
5	5	Ja	24	984	U62R5	2CPX071716R9999	764,00
		Ja	36	984	U63TR5	2CPX071731R9999	1346,00
6	6	Ja	36	984	U63	2CPX071787R9999	1053,00
		Ja	24	1134	U72TR6	2CPX071733R9999	1036,00
7	7	Ja	24	1134	U72	2CPX030114R9999	805,00
6	6	Ja	24	1134	U72R6	2CPX071718R9999	840,00
		Ja	36	1134	U73R6	2CPX071719R9999	1247,00
		Ja	36	1134	U73TR6	2CPX071734R9999	1463,00

Onderverdelers System pro E Energy®
CombiLine met DIN-rail

CombiLine N
Modulair verdeelsysteem voor kasten

Veel paneelbouwers en/of installateurs herkennen de situatie: geen project is hetzelfde en daarmee verschilt ook de samenstelling van (verdeel)kasten per project. Waar de ene keer een kant-en-klare kast op locatie kan worden afgeleverd, zal op andere momenten maatwerk worden verlangd. Voor al die situaties biedt ABB het hoogwaardige CombiLine N montagevelden. Dit systeem laat zich snel, eenvoudig en veilig installeren en wordt op verschillende manieren geleverd: als compleet pakket of als montagekit. Welke uitvoering u ook kiest, met CombiLine N beschikt u over een ongekend grote verscheidenheid aan modules die tijdbesparend worden geïnstalleerd. En dankzij de uniforme Torx-schroeven is CombiLine N uiterst comfortabel in gebruik.



Inbouwsysteem CombiLine N

Inbouwen met behulp van EDF- of WR-montageprofielen



Lege kasten voor inbouwen met behulp van EDF-montageprofielen

Wandkasten
ComfortLine A en B
TwinLine-G, TwinLine-L en TwinLine-W

Staande kasten
TwinLine-G, TwinLine-L en TwinLine-W
TwinLine-H
TriLine®
System pro *E* power

Brandveilige behuizing
UF, AF en SF

Lege kasten voor inbouwen met behulp van WR-montageprofielen

Wandkasten
TwinLine-G, TwinLine-L en TwinLine-W

Staande kasten
TwinLine-G, TwinLine-L en TwinLine-W
TriLine®
System pro *E* power



EDF-montageprofiel tot 400 A




WR-montageprofiel tot 850 A

Inbouwsysteem CombiLine N

Voorbeelden van het gebruik van een EDF-montageprofiel


ComfortLine CA , A en B, en TwinLine-G, -L en -W
Brandveilige behuizing in de serie UF en AF
Voorbeeld: Inbouw met modules (gemonteerd) op een EDF-montageprofiel in de TwinLine-G wandkast



Modules (gemonteerd) + EDF-montageprofiel + lege kast = wandverdeelkast

Leveringswijze
De modules worden af fabriek geleverd op het EDF-montageprofiel en geïnstalleerd in de kast.

Staande kasten in de series TwinLine-H en TwinLine-G, -L en -W
Schakelkasten in de series TriLine®, System pro *E* power/brandveilige behuizing in de SF-serie
Voorbeeld: Inbouw met modules (niet gemonteerd) en EDF-montageprofiel in de TwinLine-L staande kast



+ 5 stuks ZX1001 koperen rail
+ 5 stuks ZX1002 koperen rail

Modules (kit) + EDF-montageprofiel + lege kast = staande verdeelkast


Leveringswijze
De kits, EDF-montageprofielen, koperen rails en lege kasten worden afzonderlijk verpakt geleverd.

* Het EDF-montageprofiel mag niet langer zijn dan 1350 mm (installatiehoogte 5).Daarom wordt bij staande kasten die zijn voorbereid voor het gebruik van EDF-montageprofielen, af fabriek een extra dwarsrail meegeleverd, die 150 mm in beide richtingen (omhoog of omlaag) kan worden verplaatst.

Inbouwsysteem CombiLine N

Voorbeelden van het gebruik van een WR-montageprofiel

Staande kasten in de series TwinLine-G, -L, -W/schakelkasten in de series TriLine®, System pro *E* power
Voorbeeld: Inbouw met modules (gemonteerd) op een WR-montageprofiel in de TwinLine-L staande kast



+ 5 stuks ZXM1003 koperen rail

Modules (gemonteerd) + WR-montageprofiel + lege kast = staande verdeelkast

Leveringswijze
De modules worden af fabriek geleverd op het WR-montageprofiel en geïnstalleerd in de kast.

Inbouwsysteem CombiLine N

De twee leveringswijzen

Dankzij het geavanceerde montagesysteem van ABB STRIEBEL & JOHN kunt u moeiteloos gebruikmaken van modulaire inbouwsystemen. Het systeem is dan ook zeer gemakkelijk, snel en veilig. U kiest zelf welke leveringswijze geschikt is: het complete pakket, als u een kast wilt ontvangen waarin de modules af fabriek zijn geïnstalleerd, of de kit met montage-instructies zodat u de modules zelf kunt installeren op het montageprofiel.

Compleet pakket
Alle modules in het systeem zijn gemonteerd op het montageprofiel en het geheel is geïnstalleerd in de verdeelkast. Het montageprofiel moet apart worden besteld.

Voordelen: Kies in het CombiLine N-overzicht de modules die geschikt zijn voor uw object, zodat u snel en eenvoudig beschikt over het juiste laagspanningsverdeelsysteem. Het door u geplande modulepaneel wordt af fabriek geïnstalleerd in de kast geleverd. Dit betekent dat u niet op zoek hoeft naar de bijbehorende accessoires, zoals bevestigingshoeken, schroeven en klemmen. Het enige wat u hoeft te doen is het juiste montageprofiel kiezen. Daarbij kunt u eventueel gebruikmaken van PDC-NL.

Levering als kit
Alle onderdelen die nodig zijn voor het monteren van een module worden afzonderlijk verpakt geleverd, inclusief montage-instructies. Het enige wat u hoeft te doen is het juiste montageprofiel kiezen. Het montageprofiel moet apart worden besteld. Bij het selecteren van het montageprofiel kunt u gebruikmaken van onze PDC-NL software.

Voordelen: De kits bieden optimale flexibiliteit voor uw installaties. U hoeft geen tijd te besteden aan het zoeken naar systeemaccessoires zoals bevestigingshoeken, schroeven of klemmen. Dankzij de meegeleverde instructies is de montage zeer eenvoudig. Met de PDC-NL software kunt u bovendien snel en eenvoudig de planning en calculatie uitvoeren.



Compleet pakket

Inbouwsysteem CombiLine N

Technische specificaties

Normen			
DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660-600-1/-2/-3)*1	X		
DIN 43880 (inbouwapparatuur)	X		
Beschermingsklasse	IP2XC		

Elektrische kenmerken			
Nominale stoothoudspanning (U_{imp})	6 kV		
Overspanningscategorie	III		
Vervuilingsgraad	3		
Beschermingsklasse	I/II		
Nominale stroom van de schakelcombinatie (I_{nA})	tot 850 A		
	Inbouwapparatuur DIN 43880	NH-smeltpatroonscheider	Busbar-systemen
Nominale stoothoudspanning (I_{pk})	25 kA	tot 52 kA	tot 74 kA
Nominale korte-duurstroom (I_{cw})	12,5 kA	tot 25 kA	tot 35 kA
	-	Waarden op aanvraag	zie het hoofdstuk Busbar-systemen
Nominale frequentie (f)	50 Hz		
Nominale isolatiespanning (U_i)	690 V AC		
Nominale bedrijfsspanning (U_e)	400 V AC		

*1 De maximaal toegestane temperatuur voor schakelcombinaties tot 630 A kunt u controleren aan de hand van de procedure in 10.10.4.2. De benodigde vermogensdissipatie staat vermeld in de tabellen van de betreffende kastserie. Bij een nominale stroom hoger dan 630 A moet de procedure in 10.10.4.3 (DIN EN 61439-1 inlegblad 2, DIN VDE 0660-600-1 inlegblad 2) worden gevolgd.

CombiLine modulen
Voor modulaire DIN-rail componenten



MBG102

2CPX041653R9999

- DIN-rail 35 x 15 mm
- Montagevelden 3-veldbreedtes breed zijn voorzien van stabilisatie rail
- DIN-rail componenten volgens DIN 43880
- Montageprofiel dient men apart te bestellen

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
DIN-rail afstand: 125 mm										
2	300	2	250	24	●○	●○	120	MBG102	2CPX041653R9999	56,40
		2	750	72	●○	●○	120	MBG302	2CPX041657R9999	128,00
		2	500	48	●○	●○	120	MBG202	2CPX041655R9999	87,70
3	450	3	250	36	●○	●○	120	MBG103	2CPX041659R9999	75,10
		3	750	108	●○	●○	120	MBG303	2CPX041663R9999	176,00
		3	500	72	●○	●○	120	MBG203	2CPX041661R9999	117,00
4	600	4	250	48	●○	●○	120	MBG104	2CPX041665R9999	99,70
		4	750	144	●○	●○	120	MBG304	2CPX041669R9999	234,00
		4	500	96	●○	●○	120	MBG204	2CPX041667R9999	163,00
5	750	5	250	60	●○	●○	120	MBG105	2CPX041671R9999	109,00
		5	750	180	●○	●○	120	MBG305	2CPX041675R9999	255,00
		5	500	120	●○	●○	120	MBG205	2CPX041673R9999	179,00
DIN-rail afstand: 125/150 mm										
1	150	1	750	36	●○	●○	120	MBG301	2CPX041652R9999	92,30
		1	500	24	●○	●○	120	MBG201	2CPX041651R9999	69,40
		1	250	12	●○	●○	120	MBG101	2CPX041650R9999	44,90
DIN-rail afstand: 150 mm										
2	300	2	250	24	●○	●○	120	MBG412	2CPX041654R9999	56,40
		2	750	72	●○	●○	120	MBG432	2CPX041658R9999	128,00
		2	500	48	●○	●○	120	MBG422	2CPX041656R9999	87,70
3	450	3	250	36	●○	●○	120	MBG413	2CPX041660R9999	75,10
		3	750	108	●○	●○	120	MBG433	2CPX041664R9999	176,00
		3	500	72	●○	●○	120	MBG423	2CPX041662R9999	117,00
4	600	4	250	48	●○	●○	120	MBG414	2CPX041666R9999	99,70
		4	500	96	●○	●○	120	MBG424	2CPX041668R9999	163,00
		4	750	144	●○	●○	120	MBG434	2CPX041670R9999	234,00
5	750	5	500	120	●○	●○	120	MBG425	2CPX041674R9999	179,00
		5	250	60	●○	●○	120	MBG415	2CPX041672R9999	109,00
		5	750	180	●○	●○	120	MBG435	2CPX041676R9999	255,00

CombiLine modulen
Voorzien van montageplaat



2CPX041709R9999

MBM311

- Montageplaat plaatstaal 2 mm
- Montageplaat is traploos in diepte verstelbaar met behulp van ZW59P2
- Montageplaat niet in diepte verstelbaar bij MBM...K
- Montageprofiel dient men apart te bestellen

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
Uitvoering van de afdekking: Gesloten										
1	150	0	750	36	●○	●○	200	MBM311	2CPX041709R9999	123,00
		0	250	12	●○	●○	200	MBM111	2CPX041707R9999	59,60
		0	500	24	●○	●○	200	MBM211	2CPX041708R9999	89,90
2	300	0	250	-	●○	●○	120	MBM112K	2CPX041640R9999	75,50
		0	750	72	●○	●○	200	MBM312	2CPX041712R9999	163,00
		0	500	48	●○	●○	200	MBM212	2CPX041711R9999	114,00
		0	250	24	●○	●○	200	MBM112	2CPX041710R9999	72,90
3	450	0	500	72	●○	●○	200	MBM213	2CPX041714R9999	161,00
		0	250	36	●○	●○	200	MBM113	2CPX041713R9999	100,00
		0	750	108	●○	●○	200	MBM313	2CPX041715R9999	219,00
		0	250	-	●○	●○	120	MBM113K	2CPX041641R9999	102,00
4	600	0	250	-	●○	●○	120	MBM114K	2CPX041642R9999	118,00
		0	250	48	●○	●○	200	MBM114	2CPX041716R9999	114,00
		0	500	96	●○	●○	200	MBM214	2CPX041717R9999	185,00
		0	750	144	●○	●○	200	MBM314	2CPX041718R9999	253,00
5	750	0	500	120	●○	●○	200	MBM215	2CPX041720R9999	241,00
		0	750	180	●○	●○	200	MBM315	2CPX041721R9999	330,00
		0	250	72	●○	●○	200	MBM115	2CPX041719R9999	150,00

CombiLine modulen
Voor rijgklemmen



MBK106

2CPX041677R9999

- DIN-rail 35 x 15 mm, horizontaal te monteren
- DIN-rail is traploos in diepte verstelbaar. Niet in diepte verstelbaar bij MBK...K
- DIN-rail afstand is onderling 125 of 150 mm
- Voor geaarde of geïsoleerde opstelling
- Montageprofiel dient men apart te bestellen

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
DIN-rail afstand: 125 mm										
1	150	1	250	12	● ○	● ○	200	MBK106	2CPX041677R9999	44,70
		1	500	24	● ○	● ○	200	MBK206	2CPX041679R9999	69,40
		1	750	36	● ○	● ○	200	MBK306	2CPX041681R9999	92,30
		1	500	24	● ○	○ ●	120	MBK206K	2CPX041633R9999	69,40
2	300	2	500	48	● ○	● ○	200	MBK207	2CPX041685R9999	93,90
		2	750	72	● ○	● ○	200	MBK307	2CPX041687R9999	130,00
		2	250	24	● ○	● ○	200	MBK107	2CPX041683R9999	60,30
3	450	3	750	108	● ○	● ○	200	MBK308	2CPX041693R9999	181,00
		3	250	36	● ○	● ○	200	MBK108	2CPX041689R9999	80,60
		3	500	72	● ○	● ○	200	MBK208	2CPX041691R9999	131,00
4	600	4	750	144	● ○	● ○	200	MBK309	2CPX041699R9999	246,00
		4	500	96	● ○	● ○	200	MBK209	2CPX041697R9999	181,00
		4	250	48	● ○	● ○	200	MBK109	2CPX041695R9999	110,00
5	750	5	500	120	● ○	● ○	200	MBK210	2CPX041703R9999	218,00
		5	750	180	● ○	● ○	200	MBK310	2CPX041705R9999	298,00
		5	250	60	● ○	● ○	200	MBK110	2CPX041701R9999	137,00
DIN-rail afstand: 150 mm										
1	150	0	250	-	● ○	● ○	120	MBK106K	2CPX041632R9999	46,70
2	300	0	250	-	● ○	● ○	200	MBK112	2CPX041837R9999	65,40
		0	250	-	● ○	● ○	120	MBK107K	2CPX041634R9999	60,30
		0	500	-	● ○	● ○	200	MBK212	2CPX041838R9999	101,00
		0	750	-	● ○	● ○	200	MBK312	2CPX041839R9999	141,00
		2	500	48	● ○	● ○	120	MBK207K	2CPX041635R9999	93,90
3	450	0	750	-	● ○	● ○	200	MBK313	2CPX041842R9999	194,00
		0	500	-	● ○	● ○	200	MBK213	2CPX041841R9999	141,00
		0	250	-	● ○	● ○	120	MBK108K	2CPX041636R9999	83,20
		0	250	-	● ○	● ○	200	MBK113	2CPX041840R9999	87,80
4	600	0	500	-	● ○	● ○	200	MBK214	2CPX041844R9999	204,00
		0	750	-	● ○	● ○	200	MBK314	2CPX041845R9999	267,00

CombiLine modulen
Blindplaten



MBB100

2CPX041427R9999

- Moduul te gebruiken als afscherming of voor het creëren van reserve ruimte in de kast
- Montageprofiel dient men apart te bestellen

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
Uitvoering unit: Blindplaat										
0,5	75	0	250	0	● ○	● ○	120	MBB100	2CPX041427R9999	18,90
		0	500	0	● ○	● ○	120	MBB200	2CPX041428R9999	34,10
1	150	0	500	24	● ○	● ○	120	MBB216	2CPX041723R9999	47,80
		0	250	12	● ○	● ○	120	MBB116	2CPX041722R9999	30,20
		0	750	36	● ○	● ○	120	MBB316	2CPX041724R9999	65,70
2	300	0	500	48	● ○	● ○	120	MBB217	2CPX041726R9999	51,70
		0	250	24	● ○	● ○	120	MBB117	2CPX041725R9999	30,80
		0	750	72	● ○	● ○	120	MBB317	2CPX041727R9999	70,70
3	450	0	500	72	● ○	● ○	120	MBB218	2CPX041729R9999	80,60
		0	750	108	● ○	● ○	120	MBB318	2CPX041730R9999	112,00
		0	250	36	● ○	● ○	120	MBB118	2CPX041728R9999	51,60
4	600	0	500	96	● ○	● ○	120	MBB219	2CPX041732R9999	106,00
		0	250	48	● ○	● ○	120	MBB119	2CPX041731R9999	63,60
		0	750	144	● ○	● ○	120	MBB319	2CPX041733R9999	153,00
5	750	0	500	120	● ○	● ○	120	MBB220	2CPX041735R9999	123,00
		0	750	180	● ○	● ○	120	MBB320	2CPX041736R9999	175,00
		0	250	60	● ○	● ○	120	MBB120	2CPX041734R9999	72,60

CombiLine modulen
Voor SmissLine®



MBC202HS

2CPX042155R9999

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
Uitvoering unit: Voor railsysteem Smissline horizontaal										
2	300	2	500	44	● ○	● ○	215	MBC202HS	2CPX042155R9999	98,10
		2	750	64	● ○	● ○	215	MBC302HS	2CPX042156R9999	134,00
3	450	3	500	66	● ○	● ○	215	MBC203HS	2CPX042157R9999	135,00
		3	750	96	● ○	● ○	215	MBC303HS	2CPX042158R9999	192,00
4	600	4	500	88	● ○	● ○	215	MBC204HS	2CPX042159R9999	182,00
		4	750	128	● ○	● ○	215	MBC304HS	2CPX042160R9999	251,00
5	750	5	500	110	● ○	● ○	215	MBC205HS	2CPX042161R9999	198,00
		5	750	160	● ○	● ○	215	MBC305HS	2CPX042162R9999	272,00
Uitvoering unit: Voor railsysteem Smissline verticaal										
3	450	1	250	22	● ○	● ○	260	MBC103VS	2CPX042163R9999	140,00
		2	500	44	● ○	● ○	260	MBC203VS	2CPX042164R9999	185,00
4	600	1	250	30	● ○	● ○	260	MBC104VS	2CPX042165R9999	165,00
		2	500	60	● ○	● ○	260	MBC204VS	2CPX042166R9999	216,00
5	750	1	250	38	● ○	● ○	260	MBC105VS	2CPX042167R9999	181,00
		2	500	76	● ○	● ○	260	MBC205VS	2CPX042168R9999	232,00

CombiLine modulen
Met railsysteem, zonder koper, railafstand 40 mm



MBS124

2CPX041737R9999

- Railafstand onderling is 40 mm
- 5-polig railsysteem (railkoper zie onderstaande tabel)
- Met raildrager type ZB5
- Met afschermprofiel type ZX172
- Railondersteuning bij 3-velden breed 2
- Nominaalstroom (In) max. 360 A
- Montageprofiel en railkoper moeten apart worden besteld

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte		Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	mm	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	0	250	120	MBS124	2CPX041737R9999	95,70
		0	500	120	MBS224	2CPX041738R9999	112,00
		0	750	120	MBS324	2CPX041739R9999	201,00

CombiLine modulen
Met railsysteem, zonder koper, railafstand 60 mm



MBR102

2CPX041825R9999

– Railafstand onderling is 60 mm
– 3-polig railsysteem (railkoper zie onderstaande tabel)
– Met raildrager type ZX151
– Railondersteuning bij 3-velden breed
– Nominaalstroom (In) max. 630 A
– Montageprofiel en railkoper moeten apart worden besteld

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte		Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	mm	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	0	250	120	MBR102	2CPX041825R9999	103,00
		0	500	200	MBR202	2CPX041826R9999	144,00
		0	250	120	MBR102H	2CPX041828R9999	126,00
3	450	0	250	200	MBR103H	2CPX041829R9999	150,00
		0	750	275	MBR303	2CPX041832R9999	235,00
2	300	0	750	225	MBR302	2CPX041827R9999	209,00
		0	250	215	MBS127	2CPX041740R9999	133,00
		0	500	215	MBS227	2CPX041741R9999	142,00
		0	750	215	MBS327	2CPX041742R9999	174,00

CombiLine modulen
Met railsysteem, zonder koper, railafstand 100 mm



MBS131

2CPX041743R9999

– Railafstand onderling is 100 mm
– 3-polig railsysteem (railkoper zie onderstaande tabel)
– Met raildrager type ZX520
– Nominaalstroom (In) max. 850 A
– Montageprofiel en railkoper moeten apart worden besteld

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte		Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	mm	Type	Artikelnummer	EUR
3	450	0	250	325	MBS131	2CPX041743R9999	139,00
		0	50	325	MBS231	2CPX041744R9999	156,00
		0	750	325	MBS331	2CPX041745R9999	205,00

CombiLine modulen
Met railsysteem, inclusief koper



MBS128

2CPX041648R9999

- 4-polig railsysteem met railkoper 30 x 5 mm,
aansluiting voedende zijde middels inpersmoer M8
afgaand middels getapt schroefdraad M6 in rail
- Met raildrager type ZX518
- Nominaalstroom (In) max. 440 A
- Montageprofiel moet apart worden besteld

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte		Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm		Type	Artikelnummer	EUR
300	250	66	4		MBS128	2CPX041648R9999	206,00
450	500	66	4		MBS228	2CPX041649R9999	292,00

CombiLine modulen
Met aard-/nulrail



2CPX041424R9999

MBN169

- 2-polig railsysteem (railkoper zie onderstaande tabel)
- Met raildrager type ZX518
- Railondersteuning bij 3-velden breed
- Nominaalstroom (In) max. 320 A
- Montageprofiel en railkoper moeten apart worden besteld

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR

CombiLine modulen
Met aard-/nulrail en DIN-rail. 440 A



MBN174

2CPX041746R9999

– 2-polig railsysteem (railkoper zie onderstaande tabel)
– Met raildrager type ZX518
– Met afschermprofiel type ZX519
– Railondersteuning bij 3-velden breed
– DIN-rail is traploos in diepte verstelbaar
– Nominaalstroom (In) max. 440 A
– Montageprofiel en railkoper moeten apart worden besteld

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
DIN-rail afstand: 125 mm										
2	300	1	250	24	● ○	● ○	200	MBN174	2CPX041746R9999	84,90
		1	750	72	● ○	● ○	200	MBN374	2CPX041750R9999	142,00
		1	500	48	● ○	● ○	200	MBN274	2CPX041748R9999	108,00
3	450	2	750	108	● ○	● ○	200	MBN375	2CPX041756R9999	186,00
		2	250	36	● ○	● ○	200	MBN175	2CPX041752R9999	117,00
		2	500	72	● ○	● ○	200	MBN275	2CPX041754R9999	130,00

CombiLine modulen
Met aard-/nulrail en DIN-rail. 630 A



MBN162

2CPX041758R9999

– 2-polig railsysteem (railkoper zie onderstaande tabel)
– Met raildrager type ZX149
– Railondersteuning bij 3-velden breed
– DIN-rail is traploos in diepte verstelbaar met ZW59P2 2
– Nominaalstroom (In) max. 630 A
– Montageprofiel en railkoper moeten apart worden besteld

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
DIN-rail afstand: 125 mm										
2	300	1	250	24	○●	●○	260	MBN162	2CPX041758R9999	83,40
		1	750	72	○●	●○	260	MBN362	2CPX041762R9999	131,00
		1	500	48	○●	●○	260	MBN262	2CPX041760R9999	96,80
3	450	2	250	36	○●	●○	260	MBN163	2CPX041764R9999	110,00
		2	500	72	○●	●○	260	MBN263	2CPX041766R9999	123,00
		2	750	108	○●	●○	260	MBN363	2CPX041768R9999	162,00

CombiLine modulen
Voor veiligheidenlastscheider DIN00



MBT236

2CPX041771R9999

- T.b.v. NH00-mespatroonlastscheiders 160 A, fabrikaat: ABB (ZH411, ZH412), zonder blindplaten
- 3-polig railsysteem
- Nominaalstroom (In) max. 320 A
- Belangrijk! Let op kastdiepte in bereik van deursluiting
- Montageprofiel moet apart worden besteld

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	Prijs - Catalogusprijs
Uitvoering van de afdekking: Met uitsparing										
2	300	0	500	-	● ○	● ○	200	MBT236	2CPX041771R9999	79,90
		0	750	-	● ○	● ○	200	MBT336	2CPX041772R9999	109,00
		0	25	-	● ○	● ○	120	MBT135	2CPX042452R9999	50,20
		0	250	-	● ○	● ○	200	MBT136	2CPX041770R9999	51,10
4	600	0	500	-	● ○	● ○	200	MBT237	2CPX041774R9999	174,00
		0	750	-	○ ●	● ○	260	MBT337	2CPX041775R9999	244,00
		0	250	-	● ○	● ○	200	MBT137	2CPX041773R9999	107,00

CombiLine modulen
Voor veiligheidenlastscheider DIN1



MBT242

2CPX041777R9999

- T.b.v. NH1-mespatroonlastscheider 250 A, fabrikaat: ABB (ZH431), zonder blindplaten
- 3-polig railsysteem
- Nominaalstroom (In) max. 440 A, enkelvoudig
- Nominaalstroom (In) max. 630 A, dubbelvoudig
- Belangrijk! Let op kastdiepte in bereik van deursluiting
- Montageprofiel moet apart worden besteld

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
Uitvoering van de afdekking: Met uitsparing										
3	450	0	500	-	● ○	● ○	200	MBT242	2CPX041777R9999	140,00
		0	750	-	○ ●	● ○	260	MBT342	2CPX041778R9999	172,00
		0	250	-	● ○	● ○	200	MBT142	2CPX041776R9999	97,40
5	750	0	500	-	○ ●	● ○	260	MBT243	2CPX041780R9999	251,00
		0	750	-	○ ●	● ○	260	MBT343	2CPX041781R9999	302,00
		0	250	-	● ○	● ○	200	MBT143	2CPX041779R9999	181,00

CombiLine modulen
Voor veiligheidenlastscheider DIN2



MBT144

2CPX041782R9999

- T.b.v. NH2-mespatroonlastscheider 400 A, fabrikaat: ABB (ZH441), zonder blindplaten
- 3-polig railsysteem
- Nominaalstroom (In) max. 440 A, enkelvoudig
- Nominaalstroom (In) max. 630 A, dubbelvoudig
- Belangrijk! Let op kastdiepte in bereik van deursluiting
- Montageprofiel moet apart worden besteld

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
Uitvoering van de afdekking: Met uitsparing										
3	450	0	250	-	● ○	● ○	215	MBT144	2CPX041782R9999	97,50
		0	500	-	● ○	● ○	215	MBT244	2CPX041783R9999	140,00
		0	750	-	○ ●	● ○	260	MBT344	2CPX041784R9999	172,00
5	750	0	750	-	○ ●	● ○	260	MBT345	2CPX041787R9999	302,00
		0	250	-	● ○	● ○	215	MBT145	2CPX041785R9999	181,00
		0	500	-	○ ●	● ○	260	MBT245	2CPX041786R9999	261,00

CombiLine modulen
Voor NH-zekeringsstroken ABB Slimline®



MBL35

2CPX041802R9999

- Zekeringlastscheider NH00 t/m NH3 160 A - 630 A
- Fabrikaat ABB SlimLine*3
- Railafstand onderling is 185 mm
- 3-polig railsysteem
- Met raildrager type ZX523
- Afdekplaat zonder uitsparing
- Nominaalstroom(In) max. 850 A
- Belangrijk, t.b.v. aansluitruimte een leegmoduul opnemen. Let op kastdiepte in bereik van deursluiting
- Montageprofiel en railkoper moeten apart worden besteld

*1) Opbouw met EDF-profielen
*2) Opbouw met WDR-profielen

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
Uitvoering van de afdekking: Gesloten										
5	750	0	750	-	● ●	● ●	625	MBL35	2CPX041802R9999	388,00
		0	500	-	● ●	● ●	625	MBL25	2CPX041801R9999	344,00

CombiLine modulen
Voor lastscheider


MBA250ALA

2CPX041804R9999

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
Uitvoering van de afdekking: Gesloten										
2	300	0	250	-	● ○	● ○	200	MBA250ALA	2CPX041804R9999	65,30
		1	250	-	● ○	● ○	200	MBA160ALA	2CPX041803R9999	65,30
	600	0	500	-	● ○	● ○	120	MBA800A	2CPX041806R9999	187,00
3	450	0	500	-	● ○	● ○	215	MBA250A	2CPX041807R9999	98,40
		0	500	-	○ ●	● ○	260	MBA630ALA	2CPX041805R9999	118,00
4	600	0	500	-	○ ●	● ○	325	MBA630A	2CPX041808R9999	162,00
Uitvoering van de afdekking: Met uitsparing										
2	300	0	750	-	○ ●	● ○	260	MBA390T	2CPX041645R9999	115,00
		0	500	-	● ○	● ○	215	MBA290T	2CPX041644R9999	86,00
		0	250	-	● ○	● ○	215	MBA190T	2CPX041643R9999	57,70
		0	500	-	● ○	● ○	215	MBA291T	2CPX042842R9999	92,60
		0	750	-	● ○	● ○	260	MBA391T	2CPX042843R9999	128,00
		0	250	-	● ○	● ○	200	MBA191T	2CPX042841R9999	59,90
3	450	0	500	-	● ○	● ○	215	MBA292T	2CPX041647R9999	97,10
		0	250	-	● ○	● ○	200	MBA193T	2CPX042844R9999	59,90
		0	250	-	● ○	● ○	215	MBA192T	2CPX041646R9999	81,60

CombiLine modulen
Voor paneelmeters



MBU257

2CPX041809R9999

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
Uitvoering van de afdekking: Met uitsparing										
1	150	0	500	-	●○	●○	200	MBU257	2CPX041809R9999	68,30
		0	750	-	●○	●○	200	MBU357	2CPX041810R9999	77,10
2	300	0	250	-	●○	●○	200	MBU157	2CPX041811R9999	69,30
3	450	1	250	-	●○	●○	200	MBU158	2CPX041812R9999	73,70

CombiLine modulen
Voor spiraalverbinding



MBV181

2CPX041816R9999

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
Uitvoering van de afdekking: Gesloten										
1	150	1	250	12	● ○	● ○	200	MBV181	2CPX041816R9999	144,00
		1	250	12	● ○	● ○	200	MBV182	2CPX041817R9999	157,00
		1	250	12	● ○	● ○	200	MBV180	2CPX041815R9999	140,00
		1	500	24	● ○	● ○	200	MBV282	2CPX041819R9999	176,00
		1	500	24	● ○	● ○	200	MBV281	2CPX041818R9999	169,00

CombiLine modulen
Voor kabeltrekontlasting



MBF283

2CPX041823R9999

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
Uitvoering van de afdekking: Gesloten										
1	150	0	500	24	● ○	● ○	200	MBF283	2CPX041823R9999	75,60
		0	250	12	● ○	● ○	200	MBF183	2CPX041822R9999	58,30
		0	750	36	● ○	● ○	200	MBF383	2CPX041824R9999	130,00
		0	500	-	● ○	● ○	325	MBF284	2CPX041847R9999	79,60
		0	750	-	● ○	● ○	325	MBF384	2CPX041848R9999	133,00
		0	250	-	● ○	● ○	325	MBF184	2CPX041846R9999	63,80

CombiLine modulen
Voor kWh-meter



MBZ160

2CPX041820R9999

Hoogte		Breedte					Vanaf kastdiepte	Montagekit		
RE	mm	VB	mm	PLE	EDF(*1)	WDR(*2)	mm	Type	Artikelnummer	EUR
Uitvoering van de afdekking:										
3	450	0	250	-	● ○	● ○	120	MBZ160	2CPX041820R9999	78,70

Modulen System pro E Combi
Railkoper voor modulen



2CPX041871R9999

ZX1002

CU-rail	I(nom)			Railkoper		
H x B in mm	A	Benodigd per modul	VB	Type	Artikelnummer	EUR
12 x 5	250	Nee	Vlak	ZX1002	2CPX041871R9999	20,90
	250	Nee	Vlak	ZX1003	2CPX041872R9999	31,10
	250	Nee	Vlak	ZX1042	2CPX041908R9999	33,00
	250	Nee	Vlak	ZX1041	2CPX041907R9999	22,70
	250	Nee	Vlak	ZX1004	2CPX041873R9999	40,90
	250	Nee	Vlak	ZX1043	2CPX041909R9999	42,10
	250	Nee	Vlak	ZX1001	2CPX041870R9999	10,50
	250	Nee	Vlak	ZX1005	2CPX041874R9999	50,80
	250	Nee	Vlak	ZX1040	2CPX041906R9999	12,30
	250	Nee	Vlak	ZX1044	2CPX041910R9999	52,40
	250	Nee	Vlak	ZX1081	2CPX041943R9999	24,20
	250	Nee	Vlak	ZX1080	2CPX041942R9999	13,80
	250	Nee	Vlak	ZX1084	2CPX041946R9999	53,90
	250	Nee	Vlak	ZX1082	2CPX041944R9999	34,20
	250	Nee	Vlak	ZX1083	2CPX041945R9999	43,80
	250	Nee	Vlak	ZX2002	2CPX042201R9999	18,80
	250	Nee	Vlak	ZX2001	2CPX042200R9999	8,15
	250	Nee	Vlak	ZX2004	2CPX042203R9999	39,30
	250	Nee	Vlak	ZX2005	2CPX042204R9999	49,50
	250	Nee	Vlak	ZX2003	2CPX042202R9999	29,30
12 x 10	360	Nee	Vlak	ZX2010	2CPX042208R9999	76,10
	360	Nee	Vlak	ZX2009	2CPX042207R9999	53,30
	360	Nee	Vlak	ZX2007	2CPX042205R9999	14,85
	360	Nee	Vlak	ZX2011	2CPX042209R9999	91,60
	360	Nee	Vlak	ZX2008	2CPX042206R9999	34,20
	360	Nee	Vlak	ZX1088	2CPX041950R9999	63,00
	360	Nee	Vlak	ZX1087	2CPX041949R9999	43,80
	360	Nee	Vlak	ZX1086	2CPX041948R9999	25,80
	360	Nee	Vlak	ZX1090	2CPX041952R9999	99,90
	360	Nee	Vlak	ZX1089	2CPX041951R9999	81,90
	360	Nee	Vlak	ZX1049	2CPX041915R9999	78,70
	360	Nee	Vlak	ZX1047	2CPX041913R9999	41,10
	360	Nee	Vlak	ZX1048	2CPX041914R9999	59,90
	360	Nee	Vlak	ZX1046	2CPX041912R9999	22,70
	360	Nee	Vlak	ZX1050	2CPX041916R9999	96,50

Modulen System pro E Combi
Railkoper voor modulen

CU-rail	I(nom)			Railkoper		
H x B in mm	A	Benodigd per modul	VB	Type	Artikelnummer	EUR
20 x 5	320	Nee	Vlak	ZX1055	2CPX041921R9999	63,30
	320	Nee	Vlak	ZX1014	2CPX041883R9999	30,90
	320	Nee	Vlak	ZX1013	2CPX041882R9999	15,60
	320	Nee	Vlak	ZX1017	2CPX041886R9999	76,10
	320	Nee	Vlak	ZX1053	2CPX041919R9999	33,20
	320	Nee	Vlak	ZX1015	2CPX041884R9999	45,30
	320	Nee	Vlak	ZX1016	2CPX041885R9999	60,30
	320	Nee	Vlak	ZX1052	2CPX041918R9999	17,85
	320	Nee	Vlak	ZX1056	2CPX041922R9999	78,30
	320	Nee	Vlak	ZX1054	2CPX041920R9999	47,60
	320	Nee	Vlak	ZX1094	2CPX041956R9999	50,20
	320	Nee	Vlak	ZX1095	2CPX041957R9999	65,30
	320	Nee	Vlak	ZX1093	2CPX041955R9999	35,50
	320	Nee	Vlak	ZX1092	2CPX041954R9999	20,40
	320	Nee	Vlak	ZX1096	2CPX041958R9999	81,10
	320	Nee	Vlak	ZX2013	2CPX042210R9999	11,90
	320	Nee	Vlak	ZX2017	2CPX042214R9999	74,00
	320	Nee	Vlak	ZX2016	2CPX042213R9999	58,20
	320	Nee	Vlak	ZX2014	2CPX042211R9999	27,60
	320	Nee	Vlak	ZX2015	2CPX042212R9999	42,20
30 x 5	440	Nee	Vlak	ZX2021	2CPX042217R9999	71,60
	440	Nee	Vlak	ZX2020	2CPX042216R9999	44,40
	440	Nee	Vlak	ZX2019	2CPX042215R9999	19,55
	440	Nee	Vlak	ZX2023	2CPX042219R9999	120,00
	440	Nee	Vlak	ZX2022	2CPX042218R9999	97,50
	440	Nee	Vlak	ZX1101	2CPX041963R9999	109,00
	440	Nee	Vlak	ZX1098	2CPX041960R9999	34,10
	440	Nee	Vlak	ZX1102	2CPX041964R9999	132,00
	440	Nee	Vlak	ZX1099	2CPX041961R9999	57,40
	440	Nee	Vlak	ZX1100	2CPX041962R9999	84,20
	440	Nee	Vlak	ZX1059	2CPX041925R9999	53,40
	440	Nee	Vlak	ZX1061	2CPX041927R9999	105,00
	440	Nee	Vlak	ZX1058	2CPX041924R9999	30,00
	440	Nee	Vlak	ZX1062	2CPX041928R9999	127,00
	440	Nee	Vlak	ZX1021	2CPX041890R9999	76,20
	440	Nee	Vlak	ZX1022	2CPX041891R9999	101,00
	440	Nee	Vlak	ZX1019	2CPX041888R9999	26,00
	440	Nee	Vlak	ZX1023	2CPX041892R9999	125,00
	440	Nee	Vlak	ZX1060	2CPX041926R9999	80,00
	440	Nee	Vlak	ZX1020	2CPX041889R9999	49,80
40 x 10	850	Nee	Vlak	ZX1035	2CPX041904R9999	309,00
	850	Nee	Vlak	ZX1034	2CPX041903R9999	249,00
	850	Nee	Vlak	ZX1033	2CPX041902R9999	182,00
	850	Nee	Vlak	ZX1032	2CPX041901R9999	120,00

Modulen System pro E Combi
Railkoper A toepassing ML



ZX1066

2CPX041932R9999

CU-rail		I(nom)			Railkoper		
H x B in mm		A	Benodigd per modul	VB	Type	Artikelnummer	EUR
30 x 10		630	Nee	Vlak	ZX1066	2CPX041932R9999	160,00
		630	Nee	Vlak	ZX1067	2CPX041933R9999	217,00
		630	Nee	Vlak	ZX1065	2CPX041931R9999	110,00
		630	Nee	Vlak	ZX1064	2CPX041930R9999	60,20
		630	Nee	Vlak	ZX1068	2CPX041934R9999	269,00
		630	Nee	Vlak	ZX1105	2CPX041967R9999	117,00
		630	Nee	Vlak	ZX1107	2CPX041969R9999	227,00
		630	Nee	Vlak	ZX1104	2CPX041966R9999	68,70
		630	Nee	Vlak	ZX1108	2CPX041970R9999	276,00
		630	Nee	Vlak	ZX1106	2CPX041968R9999	170,00
		630	Nee	Vlak	ZX2026	2CPX042221R9999	93,30
		630	Nee	Vlak	ZX2029	2CPX042224R9999	257,00
		630	Nee	Vlak	ZX2025	2CPX042220R9999	39,90
		630	Nee	Vlak	ZX2028	2CPX042223R9999	199,00
		630	Nee	Vlak	ZX2027	2CPX042222R9999	145,00
40 x 10		850	Nee	Vlak	ZX2032	2CPX042226R9999	109,00
		850	Nee	Vlak	ZX2033	2CPX042227R9999	172,00
		850	Nee	Vlak	ZX2031	2CPX042225R9999	46,80
		850	Nee	Vlak	ZX2035	2CPX042229R9999	300,00
		850	Nee	Vlak	ZX2034	2CPX042228R9999	239,00
		850	Nee	Vlak	ZX1111	2CPX041973R9999	143,00
		850	Nee	Vlak	ZX1114	2CPX041976R9999	329,00
		850	Nee	Vlak	ZX1113	2CPX041975R9999	268,00
		850	Nee	Vlak	ZX1112	2CPX041974R9999	204,00
		850	Nee	Vlak	ZX1110	2CPX041972R9999	81,90
		850	Nee	Vlak	ZX1073	2CPX041939R9999	261,00
		850	Nee	Vlak	ZX1070	2CPX041936R9999	71,80
		850	Nee	Vlak	ZX1074	2CPX041940R9999	319,00
		850	Nee	Vlak	ZX1072	2CPX041938R9999	192,00
		850	Nee	Vlak	ZX1071	2CPX041937R9999	130,00

Toebehoren
Montageprofielen



ZW213P10

2CPX062641R9999

Hoogte				Montageprofiel		
Profiellengte mm	Profielhoogte mm	Toepassing		Type	Artikelnummer	EUR
				ZW213P10	2CPX062641R9999	288,00
				ZW403LR	2CPX062974R9999	37,50
206	40	Horizontaal		ZW209	2CPX039207R9999	6,50
244	25	Horizontaal		ZW11	2CPX039411R9999	10,85
	32	Horizontaal		ZW16	2CPX039416R9999	17,90
250	15	Horizontaal		ZW223	2CPX060323R9999	9,30
	20	Horizontaal		ZW228	2CPX060328R9999	11,65
	30	Horizontaal		ZW233	2CPX060333R9999	15,20
456	40	Horizontaal		ZW210	2CPX060138R9999	7,40
494	25	Horizontaal		ZW12	2CPX039412R9999	12,65
	15	Horizontaal		ZW165	2CPX041862R9999	9,30
	32	Horizontaal		ZW17	2CPX039417R9999	23,50
	15	Horizontaal		ZWM165	2CPX041444R9999	11,70
500	20	Horizontaal		ED112	2CPX068572R9999	18,35
		Horizontaal		ED122	2CPX042847R9999	17,55
		Horizontaal		EDM122	2CPX042845R9999	17,00
	15	Horizontaal		ZW224	2CPX060324R9999	11,10
	20	Horizontaal		ZW229	2CPX060329R9999	16,70
	25	Horizontaal		ZW234	2CPX060334R9999	20,60
706	40	Horizontaal		ZW211	2CPX060139R9999	10,90
744	25	Horizontaal		ZW13	2CPX039413R9999	16,60
	15	Horizontaal		ZW166	2CPX041863R9999	13,30
	32	Horizontaal		ZW18	2CPX039418R9999	32,40
	15	Horizontaal		ZWM166	2CPX041445R9999	17,10
750	20	Horizontaal		ED113	2CPX068573R9999	25,50
		Horizontaal		ED123	2CPX042848R9999	25,40
		Horizontaal		EDM113	2CPX041465R9999	24,80
		Horizontaal		EDM123	2CPX042846R9999	24,70
		Horizontaal		ZW216	2CPX060144R9999	20,50
	15	Horizontaal		ZW225	2CPX060325R9999	15,85
	20	Horizontaal		ZW230	2CPX060330R9999	19,25
	25	Horizontaal		ZW235	2CPX060335R9999	29,40
952	40	Horizontaal		ZW212	2CPX060140R9999	14,05
994	32	Horizontaal		ZW19	2CPX039419R9999	40,60
	15	Horizontaal		ZWM167	2CPX041446R9999	22,00
997		Horizontaal		ZW167	2CPX041864R9999	17,15
1000	20	Horizontaal		ZW217	2CPX060145R9999	25,50
		Horizontaal		ZW231	2CPX060331R9999	24,20
	25	Horizontaal		ZW236	2CPX060336R9999	37,00
		Verticaal		ZW399	2CPX062972R9999	19,50

Toebehoren
Montageprofielen

Hoogte			Montageprofiel		
Profiellengte mm	**Profielhoogte mm**	**Toepassing**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
150	20	Verticaal	ED7	2CPX041865R9999	9,75
		Verticaal	EDM7	2CPX041455R9999	11,45
	40	Verticaal	ZW367	2CPX041850R9999	9,75
		Verticaal	ZWM367	2CPX041432R9999	10,25
300	20	Verticaal	ED8	2CPX039208R9999	11,35
		Verticaal	ED8P20	2CPX062311R9999	197,00
		Verticaal	EDM8	2CPX041456R9999	11,20
	40	Verticaal	ZW368	2CPX041851R9999	10,95
		Verticaal	ZWM368	2CPX041433R9999	11,50
450	20	Verticaal	ED9	2CPX039209R9999	12,65
		Verticaal	ED9P20	2CPX062312R9999	220,00
		Verticaal	EDM9	2CPX041457R9999	12,50
	40	Verticaal	ZW369	2CPX041852R9999	12,15
		Verticaal	ZWM369	2CPX041434R9999	12,50
600	20	Verticaal	ED10	2CPX039210R9999	13,95
		Verticaal	ED10P20	2CPX062313R9999	241,00
		Verticaal	EDM10	2CPX041458R9999	13,60
	40	Verticaal	ZW370	2CPX041853R9999	13,10
		Verticaal	ZWM370	2CPX041435R9999	15,70
750	20	Verticaal	ED11	2CPX039211R9999	15,40
		Verticaal	ED11P20	2CPX062314R9999	271,00
		Verticaal	EDM11	2CPX041459R9999	15,15
	40	Verticaal	ZW371	2CPX041854R9999	14,55
		Verticaal	ZWM371	2CPX041436R9999	19,70
900	20	Verticaal	ED12	2CPX039212R9999	16,85
		Verticaal	ED12P20	2CPX062315R9999	299,00
		Verticaal	EDM12	2CPX041460R9999	16,55
	40	Verticaal	ZW372	2CPX041855R9999	16,70
		Verticaal	ZWM372	2CPX041437R9999	22,90
1050	20	Verticaal	ED13	2CPX039213R9999	18,55
		Verticaal	ED13P20	2CPX062316R9999	329,00
		Verticaal	EDM13	2CPX041461R9999	18,35
	40	Verticaal	ZW373	2CPX041856R9999	18,60
		Verticaal	ZWM373	2CPX041438R9999	25,50
1200	20	Verticaal	ED14	2CPX039214R9999	22,20
		Verticaal	ED14P20	2CPX062317R9999	397,00
		Verticaal	EDM14	2CPX041462R9999	21,70
	40	Verticaal	ZW374	2CPX041857R9999	20,70
		Verticaal	ZWM374	2CPX041439R9999	28,40
1350	20	Verticaal	ED15	2CPX039215R9999	25,60
		Verticaal	ED15P20	2CPX062318R9999	457,00
		Verticaal	EDM15	2CPX041463R9999	24,80
	40	Verticaal	ZW375	2CPX041858R9999	23,60
		Verticaal	ZWM375	2CPX041440R9999	31,00
1500		Verticaal	ZW376	2CPX041859R9999	25,70
		Verticaal	ZWM376	2CPX041441R9999	33,50
1650		Verticaal	ZW377	2CPX041860R9999	30,50
		Verticaal	ZWM377	2CPX041442R9999	36,10

Toebehoren
Montageprofielen

Hoogte				Montageprofiel		
Profiellengte mm	**Profielhoogte mm**	**Toepassing**		**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
1800	20	Verticaal		ED18	2CPX039216R9999	33,20
		Verticaal		ED18P20	2CPX062325R9999	601,00
	40	Verticaal		WR181	2CPX042858R9999	90,60
		Verticaal		WR281	2CPX042859R9999	98,40
		Verticaal		WR381	2CPX042860R9999	107,00
		Verticaal		WR481	2CPX042861R9999	114,00
		Verticaal		WRM181	2CPX042849R9999	95,30
		Verticaal		WRM281	2CPX042850R9999	105,00
		Verticaal		WRM381	2CPX042851R9999	112,00
		Verticaal		WRM481	2CPX042852R9999	122,00
		Verticaal		ZW213	2CPX060141R9999	30,20
		Verticaal		ZWM213	2CPX041430R9999	34,60
1950		Verticaal		ZW378	2CPX041861R9999	34,00
		Verticaal		ZWM378	2CPX041443R9999	38,40
2100		Verticaal		WR1101	2CPX042862R9999	97,80
		Verticaal		WR2101	2CPX042863R9999	106,00
		Verticaal		WR3101	2CPX042864R9999	113,00
		Verticaal		WR4101	2CPX042865R9999	122,00
		Verticaal		WRM1101	2CPX042853R9999	101,00
		Verticaal		WRM2101	2CPX042854R9999	111,00
		Verticaal		WRM3101	2CPX042855R9999	120,00
		Verticaal		WRM4101	2CPX042856R9999	127,00
		Verticaal		ZWM214	2CPX041431R9999	38,30

Toebehoren
Montageplaten




ZW365

2CPX068073R9999

		Montageplaat		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
116	196	ZW365	2CPX068073R9999	14,65
	446	ZW336	2CPX067936R9999	18,25
	696	ZW337	2CPX067937R9999	27,20
266	196	ZW338	2CPX067938R9999	23,60
	446	ZW339	2CPX067939R9999	27,20
	696	ZW340	2CPX067940R9999	36,50
416	196	ZW341	2CPX067941R9999	26,90
	446	ZW342	2CPX067942R9999	34,80
	696	ZW343	2CPX067943R9999	49,60
566	196	ZW344	2CPX067944R9999	34,00
	446	ZW345	2CPX067945R9999	36,20
	696	ZW346	2CPX067946R9999	49,60
716	196	ZW362	2CPX068070R9999	41,10
	446	ZW363	2CPX068071R9999	49,30
	696	ZW364	2CPX068072R9999	61,10

Toebehoren
Afdekplaten



2CPX062240R9999

AG11R

Afmetingen			Afdekplaat		
H x B in mm	Kleur		Type	Artikelnummer	EUR
150 x 150	Rood		AG11R	2CPX062240R9999	48,60
150 x 250	Groen		AG11G	2CPX062243R9999	48,10
	Wit		AG11	2CPX062801R9999	32,50
	Wit		AS11	2CPX062802R9999	35,70
150 x 500	Wit		AG21	2CPX062811R9999	46,10
	Groen		AG21G	2CPX062237R9999	71,20
	Rood		AG21R	2CPX062234R9999	71,20
300 x 250	Wit		AG12	2CPX062803R9999	44,00
	Wit		AS12	2CPX062804R9999	45,20
	Rood		AG12R	2CPX062241R9999	65,30
	Groen		AG12G	2CPX062244R9999	65,30
	Wit		AS212	2CPX062832R9999	41,20
300 x 500	Wit		AS222	2CPX062840R9999	66,90
	Rood		AG22R	2CPX062235R9999	115,00
	Groen		AG22G	2CPX062238R9999	115,00
	Wit		AG22	2CPX062813R9999	59,50
	Wit		AS22	2CPX062814R9999	61,80
300 x 750	Wit		AG32	2CPX062823R9999	87,20
450 x 250	Wit		AG72	2CPX062874R9999	58,90
	Wit		AG213	2CPX062833R9999	50,00
	Wit		AS213	2CPX062834R9999	53,60
	Wit		AG13	2CPX062805R9999	52,30
	Wit		AS13	2CPX062806R9999	53,60
450 x 500	Wit		AG23	2CPX062815R9999	77,80
	Wit		AS23	2CPX062816R9999	84,20
	Wit		AS223	2CPX062842R9999	79,30
	Wit		AG223	2CPX062841R9999	73,10
450 x 750	Wit		AG33	2CPX062825R9999	128,00
600 x 250	Wit		AG14	2CPX062807R9999	59,50
	Wit		AS14	2CPX062808R9999	65,70
600 x 500	Wit		AG24	2CPX062817R9999	96,40
	Wit		AS24H	2CPX062766R9999	105,00
	Wit		AS24	2CPX062818R9999	101,00
600 x 750	Wit		AS234	2CPX062852R9999	157,00
	Wit		AS34	2CPX062828R9999	170,00
750 x 250	Wit		AG15	2CPX062809R9999	68,20
	Wit		AS15	2CPX062810R9999	68,20
750 x 500	Wit		AS25	2CPX062820R9999	114,00
	Wit		AG25	2CPX062819R9999	109,00
	Wit		AG179	2CPX062905R9999	133,00
750 x 750	Wit		AG178	2CPX062904R9999	216,00
	Wit		AG180	2CPX062906R9999	205,00
	Wit		AG35	2CPX062829R9999	181,00

Toebehoren
Deuren



U42D

2CPX038152R9999

			Deur		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Materiaal**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
716	625	Kunststof	U42D	2CPX038152R9999	663,00

Toebehoren
Deursluiting



2CPX045707R9999

ZH203

ZH203	
Artikelnummer	2CPX045707R9999
Omschrijving	Deur hendel B-kast met zwenkgreep en E01
EUR	179,00 / 1



2CPX039570R9999

ZX440

ZX440	
Artikelnummer	2CPX039570R9999
Omschrijving	Espanjolet BH0 tbv ZH schild
EUR	28,70 / 1



2CPX039571R9999

ZX441

ZX441	
Artikelnummer	2CPX039571R9999
Omschrijving	Espanjolet BH1 tbv ZH schild
EUR	29,20 / 1



2CPX039572R9999

ZX442

ZX442	
Artikelnummer	2CPX039572R9999
Omschrijving	Espanjolet BH2 tbv ZH schild
EUR	29,80 / 1



2CPX039573R9999

ZX443

ZX443	
Artikelnummer	2CPX039573R9999
Omschrijving	Espanjolet BH3 tbv ZH schild
EUR	30,30 / 1



2CPX039574R9999

ZX444

ZX444	
Artikelnummer	2CPX039574R9999
Omschrijving	Espanjolet BH4 tbv ZH schild
EUR	30,40 / 1

Toebehoren
Deursluiting



2CPX039575R9999

ZX445

ZX445	
Artikelnummer	2CPX039575R9999
Omschrijving	Espanjolet BH5 tbv ZH schild
EUR	31,00 / 1



2CPX039586R9999

ZX456

ZX456	
Artikelnummer	2CPX039586R9999
Omschrijving	Espanjolet BH0 tbv ZB schild
EUR	28,70 / 1



2CPX039587R9999

ZX457

ZX457	
Artikelnummer	2CPX039587R9999
Omschrijving	Espanjolet BH1 tbv ZB schild
EUR	29,20 / 1



2CPX039588R9999

ZX458

ZX458	
Artikelnummer	2CPX039588R9999
Omschrijving	Espanjolet BH2 tbv ZB schild
EUR	29,80 / 1



2CPX039589R9999

ZX459

ZX459	
Artikelnummer	2CPX039589R9999
Omschrijving	Espanjolet BH3 tbv ZB schild
EUR	30,30 / 1



2CPX039590R9999

ZX460

ZX460	
Artikelnummer	2CPX039590R9999
Omschrijving	Espanjolet BH4 tbv ZB schild
EUR	30,70 / 1

Toebehoren
Deursluiting



ZX461

2CPX039591R9999

ZX461	
Artikelnummer	2CPX039591R9999
Omschrijving	Espanjolet BH5 tbv ZB schild
EUR	32,30 / 1

Toebehoren
Scheidingswanden



ZX502

2CPX039567R9999

			Scheidingsschot		
Hoogte	**Breedte**	**Materiaal**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
100	250	Staal	ZX502	2CPX039567R9999	26,00
	250	Kunststof	ZX86	2CPX039086R9999	8,50
	450	Staal	ZX469	2CPX039541R9999	18,50
	450	Kunststof	ZX69	2CPX039069R9999	7,40
	500	Staal	ZX503	2CPX039568R9999	37,10
	500	Kunststof	ZX87	2CPX039087R9999	11,00
	600	Staal	ZX470	2CPX039542R9999	20,10
	600	Kunststof	ZX70	2CPX039070R9999	9,25
	750	Staal	ZX471	2CPX039543R9999	26,30
	750	Kunststof	ZX71	2CPX039071R9999	11,15
	900	Staal	ZX472	2CPX039544R9999	31,90
	900	Kunststof	ZX72	2CPX039072R9999	13,50
	1050	Staal	ZX473	2CPX039545R9999	37,50
	1050	Kunststof	ZX73	2CPX039073R9999	15,25
	1200	Staal	ZX474	2CPX039546R9999	43,60
	1200	Kunststof	ZX74	2CPX039074R9999	18,35
	1350	Staal	ZX475	2CPX039547R9999	50,50
	1350	Kunststof	ZX75	2CPX039075R9999	19,50
120	100	Kunststof	ZH428	2CPX062955R9999	27,70
	200	Kunststof	ZH429	2CPX062956R9999	31,70
155	325	Kunststof	ZH430	2CPX062957R9999	57,90
200	240	Kunststof	ZH426	2CPX062953R9999	26,80
350	240	Kunststof	ZH438	2CPX062961R9999	20,70
	240	Kunststof	ZH440	2CPX062963R9999	37,60
	240	Kunststof	ZH448	2CPX062965R9999	28,50
	480	Kunststof	ZH439	2CPX062962R9999	41,70
	480	Kunststof	ZH449	2CPX062966R9999	69,00

Toebehoren
Koperrails voor veiligheidenlastscheiders



ZH53

2CPX038557R9999

	Afmetingen	Stroom	Rail		
Functie	**B x D in mm**	**A**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Nul + aarde	20 x 4	250	ZH53	2CPX038557R9999	34,40
3 fase	20 x 5	320	ZH55	2CPX038559R9999	236,00
	20 x 5	320	ZH214	2CPX060443R9999	124,00
	20 x 5	320	ZH311	2CPX060450R9999	360,00
	20 x 5	320	ZH211	2CPX060440R9999	245,00
	20 x 5	320	ZH212	2CPX060441R9999	301,00
	20 x 5	320	ZH216	2CPX060445R9999	164,00
	20 x 5	320	ZH312	2CPX060451R9999	465,00
	30 x 5	440	ZH217	2CPX060446R9999	224,00
	30 x 5	440	ZH317	2CPX060456R9999	337,00
	30 x 10	630	ZH218	2CPX060447R9999	347,00
	30 x 10	630	ZH318	2CPX060457R9999	555,00

Toebehoren
Aansluitklemmen



ZK100

2CPX064920R9999

Afmetingen	Stroom	Aansluiting	Aansluitklem		
B x D in mm	A	Montage	Type	Artikelnummer	EUR
x			ZK100	2CPX064920R9999	18,85
12 - 30 x 5		50	ZK150	2CPX064860R9999	5,15
12 x 5 - 10		70	ZK83P4	2CPX062423R9999	30,60
12 - 30 x 5		16	ZK79P50	2CPX062429R9999	126,00
		35	ZK81	2CPX064881R9999	4,28
		120	ZK157	2CPX064867R9999	11,40
		16	ZK79	2CPX064879R9999	3,24
		35	ZK81P4	2CPX062422R9999	14,75
12 - 25 x 5		150	ZK86P20	2CPX062434R9999	574,00
12 - 30 x 5		16	ZK79P4	2CPX062421R9999	11,10
		35	ZK81P50	2CPX062431R9999	158,00
		50	ZK150P4	2CPX062427R9999	20,40
		50	ZK150P50	2CPX062432R9999	230,00
		120	ZK157P50	2CPX062437R9999	532,00
12 x 5 - 10		95	ZK83P50	2CPX062433R9999	351,00
		95	ZK83	2CPX064883R9999	7,85
12 - 25 x 5		150	ZK86	2CPX064886R9999	29,00
12 - 100 x 10		70	ZK156P50	2CPX062438R9999	305,00
		16	ZK87P4	2CPX062424R9999	26,60
		16	ZK87P50	2CPX062430R9999	304,00
		120	ZK154P50	2CPX062435R9999	491,00
		16	ZK87	2CPX064887R9999	7,15
		120	ZK154	2CPX064864R9999	10,95
		70	ZK156	2CPX064866R9999	6,95
30 x 5 - 10		120	ZK152P20	2CPX062444R9999	285,00
		120	ZK152	2CPX064862R9999	15,85

Toebehoren
DIN profielen



ED51P30

2CPX062322R9999

					Montageplaat		
Lengte (mm)	**Hoogte (mm)**				**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
188	15				ED51P30	2CPX062322R9999	111,00
					ED51	2CPX039251R9999	4,78
240	7,5				ZX21P30	2CPX062554R9999	78,50
244	15				ED1	2CPX039381R9999	4,77
					ED1P30	2CPX062319R9999	113,00
438					ED52P30	2CPX062323R9999	142,00
					ED52	2CPX039252R9999	5,90
441					ED73	2CPX042184R9999	5,50
490	7,5				ZX22	2CPX039022R9999	5,80
494	15				ED2	2CPX039382R9999	4,82
					ED2P30	2CPX062320R9999	112,00
591					ED74	2CPX042185R9999	6,00
688					ED53P30	2CPX062324R9999	179,00
					ED53	2CPX039253R9999	7,15
741					ED75	2CPX042186R9999	6,65
744					ED3P30	2CPX062321R9999	146,00
					ED3	2CPX039383R9999	5,70
938					ED54	2CPX039254R9999	8,95
994					ED4	2CPX039384R9999	7,15
2000					ED6	2CPX039386R9999	15,10

Toebehoren
Railsteun



2CPX038459R9999

ZB5

ZB5	
Artikelnummer	2CPX038459R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder
EUR	14,65 / 1



2CPX044010R9999

ZX146

ZX146	
Artikelnummer	2CPX044010R9999
Omschrijving	Raildrager 630A 3-poligrailafstand 60mm
EUR	22,90 / 1



2CPX044011R9999

ZX147

ZX147	
Artikelnummer	2CPX044011R9999
Omschrijving	Raildrager 630A 1-polig
EUR	11,75 / 1



2CPX044019R9999

ZX149

ZX149	
Artikelnummer	2CPX044019R9999
Omschrijving	Raildrager tbv aarde/nul
EUR	18,30 / 1



2CPX044006R9999

ZX151

ZX151	
Artikelnummer	2CPX044006R9999
Omschrijving	Raildrager railafstand 60mm.
EUR	32,90 / 1



2CPX067805R9999

ZX518

ZX518	
Artikelnummer	2CPX067805R9999
Omschrijving	Aard- en nulrail houder
EUR	7,30 / 1

Toebehoren
Railsteun



2CPX062551R9999

ZX518P10

ZX518P10	
Artikelnummer	2CPX062551R9999
Omschrijving	Aard- en nulrail houderset á 10st
EUR	63,10 / 1



2CPX067861R9999

ZX520

ZX520	
Artikelnummer	2CPX067861R9999
Omschrijving	Railsysteem houder 60/100mm
EUR	31,60 / 1



2CPX067909R9999

ZX522

ZX522	
Artikelnummer	2CPX067909R9999
Omschrijving	Railsysteem houder 100/185mm
EUR	35,20 / 1



2CPX068553R9999

ZX523

ZX523	
Artikelnummer	2CPX068553R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder 3pol 185mm,40x10mm
EUR	80,80 / 1



2CPX068732R9999

ZX561

ZX561	
Artikelnummer	2CPX068732R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder 1-poligset á 10st
EUR	14,05 / 1



2CPX068733R9999

ZX561P10

ZX561P10	
Artikelnummer	2CPX068733R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder 1-poligset á 10st
EUR	121,00 / 1

Toebehoren
Railsteun

ZX563

2CPX068735R9999

ZX563	
Artikelnummer	2CPX068735R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder 1-polig
EUR	11,10 / 1

ZX563P10

2CPX068736R9999

ZX563P10	
Artikelnummer	2CPX068736R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder 1-poligset á 10st
EUR	94,70 / 1

Toebehoren
Railkoppelstuk



2CPX039106R9999

ZX106

ZX106	
Artikelnummer	2CPX039106R9999
Omschrijving	Railkoppelset 355A 5Pol
EUR	58,40 / 1



2CPX042020R9999

ZX1180

ZX1180	
Artikelnummer	2CPX042020R9999
Omschrijving	Railkoppelset 250A 12x5mm
EUR	18,80 / 1



2CPX042021R9999

ZX1181

ZX1181	
Artikelnummer	2CPX042021R9999
Omschrijving	Railkoppelset 360A 12x10mm
EUR	32,70 / 1



2CPX042022R9999

ZX1182

ZX1182	
Artikelnummer	2CPX042022R9999
Omschrijving	Railkoppelset 320A 20x5mm
EUR	46,40 / 1



2CPX042023R9999

ZX1183

ZX1183	
Artikelnummer	2CPX042023R9999
Omschrijving	Railkoppelset 400A 30x5mm
EUR	62,80 / 1



2CPX042024R9999

ZX1184

ZX1184	
Artikelnummer	2CPX042024R9999
Omschrijving	Railkoppelset 630A 30x10mm
EUR	74,30 / 1

Toebehoren
Railkoppelstuk



ZX1185

ZX1185	
Artikelnummer	2CPX042025R9999
Omschrijving	Railkoppelset 850A 40x10mm
EUR	133,00 / 1



ZX1216

ZX1216	
Artikelnummer	2CPX042119R9999
Omschrijving	Koppelset, Cu 30 x 10mm
EUR	78,90 / 1



ZX1217

ZX1217	
Artikelnummer	2CPX042120R9999
Omschrijving	Koppelset, Cu 40 x 10mm
EUR	89,20 / 1



ZX2404

ZX2404	
Artikelnummer	2CPX042786R9999
Omschrijving	Koppelset, Cu 20 x 5mm, V1, C
EUR	21,90 / 1



ZX2405

ZX2405	
Artikelnummer	2CPX042787R9999
Omschrijving	Koppelset, Cu 30 x 5mm, V2, C
EUR	26,00 / 1



ZX2406

ZX2406	
Artikelnummer	2CPX042788R9999
Omschrijving	Koppelset, Cu 30 x 5mm, V1, C
EUR	26,90 / 1

Toebehoren
Railkoppelstuk



2CPX042789R9999

ZX2407

ZX2407	
Artikelnummer	2CPX042789R9999
Omschrijving	Koppelset, Cu 30 x 10mm, V2, C
EUR	31,60 / 1



2CPX042790R9999

ZX2408

ZX2408	
Artikelnummer	2CPX042790R9999
Omschrijving	Koppelset, Cu 30 x 10mm, V1, C
EUR	46,70 / 1



2CPX039091R9999

ZX91

ZX91	
Artikelnummer	2CPX039091R9999
Omschrijving	Railkoppelset 250A 5Pol
EUR	31,60 / 1

Toebehoren
Isolator



2CPX039050R9999

ZX50

ZX50	
Artikelnummer	2CPX039050R9999
Omschrijving	Isolator M6 30x30mm
EUR	9,20 / 1



2CPX039051R9999

ZX51

ZX51	
Artikelnummer	2CPX039051R9999
Omschrijving	Isolator M8 30x30mm
EUR	9,95 / 1



2CPX039052R9999

ZX52

ZX52	
Artikelnummer	2CPX039052R9999
Omschrijving	Isolator M10 40x40mm
EUR	14,55 / 1



2CPX039053R9999

ZX53

ZX53	
Artikelnummer	2CPX039053R9999
Omschrijving	Isolator M12 60x50mm
EUR	23,00 / 1



2CPX039054R9999

ZX54

ZX54	
Artikelnummer	2CPX039054R9999
Omschrijving	Isolator M12 50x40mm
EUR	28,70 / 1


Toebehoren
Invoerplaat



2CPX038195R9999

ZB40

ZB40	
Artikelnummer	2CPX038195R9999
Omschrijving	Nippel flensplaat
EUR	4,34 / 1



2CPX038183R9999

ZB43

ZB43	
Artikelnummer	2CPX038183R9999
Omschrijving	Membraam flensplaat
EUR	24,50 / 1



2cpx072165r9999

ZP53E

ZP53E	
Artikelnummer	2cpx072165r9999
Omschrijving	Metalen flensplaat
EUR	19,75 / 1



2CPX038536R9999

ZP55

ZP55	
Artikelnummer	2CPX038536R9999
Omschrijving	Flensplaat blind
EUR	23,90 / 1



2CPX038534R9999

ZP56

ZP56	
Artikelnummer	2CPX038534R9999
Omschrijving	Flensplaat tbv 1x M50/63, 2xM20/32
EUR	22,80 / 1



2CPX038538R9999

ZP58

ZP58	
Artikelnummer	2CPX038538R9999
Omschrijving	Flensplaat membraan
EUR	27,30 / 1

Toebehoren
Kabelkap



2CPX044049R9999

KB19

KB19	
Artikelnummer	2CPX044049R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 300mm
EUR	50,30 / 1



2CPX044050R9999

KB29

KB29	
Artikelnummer	2CPX044050R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 550mm
EUR	56,10 / 1



2CPX044051R9999

KB39

KB39	
Artikelnummer	2CPX044051R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 800mm
EUR	61,90 / 1



2CPX044052R9999

KB49

KB49	
Artikelnummer	2CPX044052R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 1050mm
EUR	68,90 / 1



2CPX044053R9999

KB59

KB59	
Artikelnummer	2CPX044053R9999
Omschrijving	Kabelkap compl. RAL9016 1300mm
EUR	84,00 / 1

Toebehoren
Kabeldrager



2CPX062335R9999

ED44P10

ED44P10	
Artikelnummer	2CPX062335R9999
Omschrijving	Draadhouder 28mm, set á 10st
EUR	12,60 / 1



2CPX062336R9999

ED45P10

ED45P10	
Artikelnummer	2CPX062336R9999
Omschrijving	Draadhouder 55mm, set á 10st
EUR	13,60 / 1



2CPX039309R9999

ED47

ED47	
Artikelnummer	2CPX039309R9999
Omschrijving	Afdekprofiel draadhoudersED44, 45 l=1 mtr
EUR	9,00 / 1



2CPX062339R9999

ED59P10

ED59P10	
Artikelnummer	2CPX062339R9999
Omschrijving	Din-rail adapter, set á 10st
EUR	14,90 / 1



2CPX060198R9999

ZW219

ZW219	
Artikelnummer	2CPX060198R9999
Omschrijving	Kabelopvangprofiel Nr10, verzinkt, B1
EUR	16,40 / 1



2CPX060146R9999

ZW220

ZW220	
Artikelnummer	2CPX060146R9999
Omschrijving	Kabelopvangprofiel Nr10, verzinkt, B2
EUR	22,70 / 1

Toebehoren
Kabeldrager



ZW221

ZW221	
Artikelnummer	2CPX060147R9999
Omschrijving	Kabelopvangprofiel Nr10, verzinkt, B3
EUR	30,20 / 1



ZW222

ZW222	
Artikelnummer	2CPX060148R9999
Omschrijving	Kabelopvangprofiel Nr10, verzinkt, B4
EUR	36,90 / 1



ZW248

ZW248	
Artikelnummer	2CPX060199R9999
Omschrijving	Kabelopvangprofiel Nr10, 35x19,verzinkt, B1
EUR	14,25 / 1



ZW249

ZW249	
Artikelnummer	2CPX060349R9999
Omschrijving	Kabelopvangprofiel Nr10, 35x19,verzinkt, B2
EUR	18,85 / 1



ZW250

ZW250	
Artikelnummer	2CPX060350R9999
Omschrijving	Kabelopvangprofiel Nr10, 35x19,verzinkt, B3
EUR	28,70 / 1



ZW251

ZW251	
Artikelnummer	2CPX060351R9999
Omschrijving	Kabelopvangprofiel Nr10, 35x19,verzinkt, B4
EUR	37,10 / 1

Toebehoren
Kabeldrager



ZW430

2CPX042170R9999

ZW430	
Artikelnummer	2CPX042170R9999
Omschrijving	Kabelrooster 450x100mm
EUR	19,25 / 1



ZW431

2CPX042171R9999


ZW431	
Artikelnummer	2CPX042171R9999
Omschrijving	Kabelrooster 600x100mm
EUR	23,50 / 1



ZW432

2CPX042172R9999

ZW432	
Artikelnummer	2CPX042172R9999
Omschrijving	Kabelrooster 750x100mm
EUR	33,00 / 1



ZW436

2CPX042176R9999

ZW436	
Artikelnummer	2CPX042176R9999
Omschrijving	Kabelrooster 450x200mm
EUR	22,60 / 1



ZW437

2CPX042177R9999

ZW437	
Artikelnummer	2CPX042177R9999
Omschrijving	Kabelrooster 600x200mm
EUR	28,00 / 1



ZW438

2CPX042178R9999

ZW438	
Artikelnummer	2CPX042178R9999
Omschrijving	Kabelrooster 750x200mm
EUR	39,00 / 1

Toebehoren
Verhogingsrand



ED212

2CPX062782R9999

					Verhogingsrand		
Omschrijving					**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Verhogingsrand 300x250mm tbv AG12					ED212	2CPX062782R9999	94,60
Verhogingsrand 450x250mm tbv AG13					ED213	2CPX062783R9999	113,00
Verhogingsrand 600x250mm tbv AG14					ED214	2CPX062784R9999	122,00
Verhogingsrand 750x250mm tbv AG15					ED215	2CPX062785R9999	145,00
Verhogingsrand 300x500mm tbv AG22					ED222	2CPX062787R9999	108,00
Verhogingsrand 450x500mm tbv AG23					ED223	2CPX062788R9999	131,00
Verhogingsrand 600x500mm tbv AG24					ED224	2CPX062789R9999	138,00
Verhogingsrand 750x500mm tbv AG25					ED225	2CPX062790R9999	165,00
Verhogingsrand 300x750mm tbv AG32					ED232	2CPX062792R9999	147,00
Verhogingsrand 600x750mm tbv AG34					ED234	2CPX062794R9999	175,00
Verhogingsrand 750x750mm tbv AG35					ED235	2CPX062795R9999	193,00
Smissline P Module montagekit					MBC103VP	2CPX043368R9999	151,00
					MBC104VP	2CPX043370R9999	178,00
					MBC105VP	2CPX043372R9999	193,00
					MBC203VP	2CPX043369R9999	199,00
					MBC204VP	2CPX043371R9999	236,00
					MBC205VP	2CPX043373R9999	251,00

Toebehoren
Schroeven


2CPX068585R9999

ZB21P20

ZB21P20	
Artikelnummer	2CPX068585R9999
Omschrijving	Schroef M5x8mmset á 20st
EUR	8,35 / 1


2CPX068586R9999

ZB22P20

ZB22P20	
Artikelnummer	2CPX068586R9999
Omschrijving	Schroef M5x20mmset á 20st
EUR	9,70 / 1


2CPX062390R9999

ZB36P20

ZB36P20	
Artikelnummer	2CPX062390R9999
Omschrijving	Schroef M5x12, set á 20st
EUR	8,75 / 1


2CPX068589R9999

ZX259P20

ZX259P20	
Artikelnummer	2CPX068589R9999
Omschrijving	Schroef M6x45mmset á 20st
EUR	11,40 / 1


2CPX062517R9999

ZX260P10

ZX260P10	
Artikelnummer	2CPX062517R9999
Omschrijving	Cilinderschroef M5x10, set á 10st
EUR	4,92 / 1


2CPX062518R9999

ZX261P10

ZX261P10	
Artikelnummer	2CPX062518R9999
Omschrijving	Cilinderschroef M6x20, set á 10st
EUR	5,55 / 1

Toebehoren
Schroeven



2CPX062519R9999

ZX262P10

ZX262P10	
Artikelnummer	2CPX062519R9999
Omschrijving	Cilinderschroef M8x12, set á 10st
EUR	10,05 / 1



2CPX062520R9999

ZX263P10

ZX263P10	
Artikelnummer	2CPX062520R9999
Omschrijving	Cilinderschroef M8x16, set á 10st
EUR	8,80 / 1



2CPX062521R9999

ZX264P10

ZX264P10	
Artikelnummer	2CPX062521R9999
Omschrijving	Cilinderschroef M8x20, set á 10st
EUR	9,90 / 1



2CPX062522R9999

ZX265P10

ZX265P10	
Artikelnummer	2CPX062522R9999
Omschrijving	Cilinderschroef M8x30, set á 10st
EUR	11,85 / 1



2CPX062523R9999

ZX266P10

ZX266P10	
Artikelnummer	2CPX062523R9999
Omschrijving	Cilinderschroef M4,8x16, set á 10st
EUR	7,10 / 1



2CPX062524R9999

ZX267P10

ZX267P10	
Artikelnummer	2CPX062524R9999
Omschrijving	Cilinderschroef M4,8x19, set á 10st
EUR	7,60 / 1

Toebehoren
Tekststrook/labels



2CPX038241R9999

ZA10

ZA10	
Artikelnummer	2CPX038241R9999
Omschrijving	Schrijfstrook 20mm L=1000mm
EUR	7,90 / 1



2CPX038230R9999

ZA11

ZA11	
Artikelnummer	2CPX038230R9999
Omschrijving	Schrijfstrook 20mm
EUR	8,60 / 1



2CPX038242R9999

ZA12

ZA12	
Artikelnummer	2CPX038242R9999
Omschrijving	Schrijfstrook 16mm L=1000mm
EUR	7,10 / 1



2CPX038246R9999

ZA14


ZA14	
Artikelnummer	2CPX038246R9999
Omschrijving	Codeervel / Plaklabels
EUR	1,65 / 1



2CPX038495R9999

ZA27

ZA27	
Artikelnummer	2CPX038495R9999
Omschrijving	Codeervel / Plaklabels
EUR	3,62 / 1



2CPX038458R9999

ZA71

ZA71	
Artikelnummer	2CPX038458R9999
Omschrijving	Labelling System voor Railsysteem
EUR	3,62 / 1

Toebehoren
Tekststrook/labels



2CPX038497R9999

ZA73

ZA73	
Artikelnummer	2CPX038497R9999
Omschrijving	Codeervel / Plaklabels
EUR	3,76 / 1



2CPX038498R9999

ZA74

ZA74	
Artikelnummer	2CPX038498R9999
Omschrijving	Codeervel / Plaklabels
EUR	4,34 / 1



2CPX031569R9999

ZA78

ZA78	
Artikelnummer	2CPX031569R9999
Omschrijving	Codeervel / Plaklabels
EUR	1,65 / 1



2CPX031570R9999

ZA79

ZA79	
Artikelnummer	2CPX031570R9999
Omschrijving	Codeervel / Plaklabels
EUR	1,65 / 1



2CPX060201R9999

ZA9

ZA9	
Artikelnummer	2CPX060201R9999
Omschrijving	Schrijfstrook 2 veldbreedte
EUR	4,60 / 1



2CPX038148R9999

ZKV201

ZKV201	
Artikelnummer	2CPX038148R9999
Omschrijving	Codeervel / Plaklabels
EUR	4,28 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX062610R9999

ED135P4

ED135P4	
Artikelnummer	2CPX062610R9999
Omschrijving	Verhoging van afstandhouder 25mm
EUR	6,95 / 1



2CPX062611R9999

ED136P4

ED136P4	
Artikelnummer	2CPX062611R9999
Omschrijving	Afstandhouder met M5 schroefset á 4 st
EUR	9,60 / 1



2CPX062600R9999

ED137P4

ED137P4	
Artikelnummer	2CPX062600R9999
Omschrijving	Afstandhouder, set á 4st
EUR	9,60 / 1



2CPX062601R9999

ED137P40

ED137P40	
Artikelnummer	2CPX062601R9999
Omschrijving	Afstandhouder, set á 40st
EUR	86,00 / 1



2CPX062602R9999

ED138P12

ED138P12	
Artikelnummer	2CPX062602R9999
Omschrijving	Afstandhouder, set á 12st
EUR	26,80 / 1



2CPX062603R9999

ED138P40

ED138P40	
Artikelnummer	2CPX062603R9999
Omschrijving	Afstandhouder, set á 40st
EUR	86,30 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX062604R9999

ED139P4

ED139P4	
Artikelnummer	2CPX062604R9999
Omschrijving	Afstandhouder 88mm, set á 4st
EUR	13,00 / 1



2CPX062302R9999

ED30P2

ED30P2	
Artikelnummer	2CPX062302R9999
Omschrijving	Veld verbinders, set á 2 st.
EUR	21,00 / 1



2CPX062303R9999

ED31P2

ED31P2	
Artikelnummer	2CPX062303R9999
Omschrijving	Verlagingset, set á 2 st.
EUR	21,70 / 1



2CPX062307R9999

ED33P100

ED33P100	
Artikelnummer	2CPX062307R9999
Omschrijving	Verstelbarebeugel, set á 100st
EUR	667,00 / 1



2CPX062305R9999

ED33P2

ED33P2	
Artikelnummer	2CPX062305R9999
Omschrijving	Verstelbarebeugel, set á 2st.
EUR	14,25 / 1



2CPX062333R9999

ED42P10

ED42P10	
Artikelnummer	2CPX062333R9999
Omschrijving	Verlengarm, set á 10st
EUR	19,70 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX062334R9999

ED43P10

ED43P10	
Artikelnummer	2CPX062334R9999
Omschrijving	Verlengarm, set á 10 st
EUR	16,70 / 1



2CPX062338R9999

ED58P10

ED58P10	
Artikelnummer	2CPX062338R9999
Omschrijving	Afdekplaat adapter, set á 10st
EUR	9,65 / 1



2CPX044058R9999

KBW1

KBW1	
Artikelnummer	2CPX044058R9999
Omschrijving	Montagesteun set á 2st.
EUR	17,30 / 1



2CPX062589R9999

ZB24P20

ZB24P20	
Artikelnummer	2CPX062589R9999
Omschrijving	Sluitring 5mm, set á 20st
EUR	2,19 / 1



2CPX038544R9999

ZH800

ZH800	
Artikelnummer	2CPX038544R9999
Omschrijving	Inbouwset tbv sleutelschildenZH220/ZH221/ZH222
EUR	17,00 / 1



2CPX062426R9999

ZK90P2

ZK90P2	
Artikelnummer	2CPX062426R9999
Omschrijving	Isolatiedeel voor Din rail, set á 2st
EUR	4,66 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX062446R9999

ZKV200P4

ZKV200P4	
Artikelnummer	2CPX062446R9999
Omschrijving	Holle wandset, set á 4st
EUR	30,60 / 1



2CPX062461R9999

ZW125P4


ZW125P4	
Artikelnummer	2CPX062461R9999
Omschrijving	Ophangoren, set á 4st
EUR	36,90 / 1



2CPX062463R9999

ZW142P2

ZW142P2	
Artikelnummer	2CPX062463R9999
Omschrijving	Montagebeugel, set á 2st
EUR	43,90 / 1



2CPX042182R9999

ZW257

ZW257	
Artikelnummer	2CPX042182R9999
Omschrijving	Bevestigingsbeugel tbvkabelrooster 25
EUR	9,65 / 1



2CPX042183R9999

ZW258

ZW258	
Artikelnummer	2CPX042183R9999
Omschrijving	Bevestigingsbeugel tbvkabelrooster 50
EUR	15,45 / 1




2CPX062679R9999

ZW259P2

ZW259P2	
Artikelnummer	2CPX062679R9999
Omschrijving	Verstelbare montagebeugel, set á 2st
EUR	17,20 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX062635R9999

ZW389LR

ZW389LR	
Artikelnummer	2CPX062635R9999
Omschrijving	Montagebeugel
EUR	31,90 / 1



2CPX062486R9999

ZW390P2

ZW390P2	
Artikelnummer	2CPX062486R9999
Omschrijving	Aard- en nulrail houderset á 2st
EUR	22,00 / 1



2CPX062660R9999

ZW59P2

ZW59P2	
Artikelnummer	2CPX062660R9999
Omschrijving	Verstelbare montagebeugel, set á 2st
EUR	19,40 / 1



2CPX062454R9999

ZW60P2

ZW60P2	
Artikelnummer	2CPX062454R9999
Omschrijving	Montagebeugel, set á 2st
EUR	14,10 / 1



2CPX039464R9999

ZW64

ZW64	
Artikelnummer	2CPX039464R9999
Omschrijving	Montagebeugel
EUR	7,95 / 1



2CPX062475R9999

ZW64P40

ZW64P40	
Artikelnummer	2CPX062475R9999
Omschrijving	WR hoeksteun, set á 40st
EUR	292,00 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX039133R9999

ZX133

ZX133	
Artikelnummer	2CPX039133R9999
Omschrijving	Beschermplaat
EUR	6,75 / 1



2CPX044018R9999

ZX148

ZX148	
Artikelnummer	2CPX044018R9999
Omschrijving	Isolatieplaat t.b.v. doorverb.rail
EUR	18,60 / 1



2CPX062491R9999

ZX206P4

ZX206P4	
Artikelnummer	2CPX062491R9999
Omschrijving	Ophangoren, set á 4st
EUR	33,60 / 1



2CPX062661R9999

ZX342


ZX342	
Artikelnummer	2CPX062661R9999
Omschrijving	Afstandsbeugel voor ZX520
EUR	10,20 / 1



2CPX062544R9999

ZX372P2

ZX372P2	
Artikelnummer	2CPX062544R9999
Omschrijving	Montagebeugel, set á 2st
EUR	8,40 / 1



2CPX062545R9999

ZX375P4

ZX375P4	
Artikelnummer	2CPX062545R9999
Omschrijving	Montagebeugel voor ZX151, set á 4st
EUR	20,50 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX062548R9999

ZX385P10

ZX385P10	
Artikelnummer	2CPX062548R9999
Omschrijving	Afstandbus 7.5mm, set á 10st
EUR	27,30 / 1



2CPX062669R9999

ZX399

ZX399	
Artikelnummer	2CPX062669R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv Smissline
EUR	14,95 / 1



2CPX062562R9999

ZX66P4

ZX66P4	
Artikelnummer	2CPX062562R9999
Omschrijving	EDF koppelstuk, set á 4st
EUR	15,75 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



2CPX062332R9999

ED41P4

ED41P4	
Artikelnummer	2CPX062332R9999
Omschrijving	Slotschroef afdekplaat set á 4st
EUR	19,75 / 1



2CPX062337R9999

ED50P12

ED50P12	
Artikelnummer	2CPX062337R9999
Omschrijving	Snelsluiter afdekplaat, set á 12st
EUR	11,20 / 1



2CPX041123R9999

MS128

MS128	
Artikelnummer	2CPX041123R9999
Omschrijving	Montageveld voor railsysteem 400A,4pol verticaal
EUR	221,00 / 1



2CPX041124R9999

MS228

MS228	
Artikelnummer	2CPX041124R9999
Omschrijving	Montageveld voor railsysteem 400Averticaal
EUR	311,00 / 1



2CPX062381R9999

ZA13P10

ZA13P10	
Artikelnummer	2CPX062381R9999
Omschrijving	Documenthouder A4, set á 10st
EUR	157,00 / 1



2CPX038231R9999

ZA2

ZA2	
Artikelnummer	2CPX038231R9999
Omschrijving	Afdekprofiel L=1000mm
EUR	9,00 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



ZB70

2CPX038570R9999

ZB70	
Artikelnummer	2CPX038570R9999
Omschrijving	Afstandhouder 1mtr
EUR	13,70 / 1



ZH224

2CPX045704R9999

ZH224	
Artikelnummer	2CPX045704R9999
Omschrijving	Sleutelschild standaard klein
EUR	9,00 / 1



ZH226

2CPX045706R9999

ZH226	
Artikelnummer	2CPX045706R9999
Omschrijving	Sleutelschild t.b.v. greep klein
EUR	9,00 / 1



ZH414

2CPX062950R9999

ZH414	
Artikelnummer	2CPX062950R9999
Omschrijving	Veiligheidenlastscheider NH00 160A
EUR	356,00 / 1



ZH441

2CPX062964R9999

ZH441	
Artikelnummer	2CPX062964R9999
Omschrijving	Mespatroonlastschakelaar NH2
EUR	806,00 / 1



ZK13

2CPX064982R9999

ZK13	
Artikelnummer	2CPX064982R9999
Omschrijving	Klemmenblokhouder voor kleinverdelers
EUR	4,67 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



2CPX064983R9999

ZK14

ZK14	
Artikelnummer	2CPX064983R9999
Omschrijving	Klemmenblokhouder voor verdeelsystemen
EUR	8,10 / 1



2CPX060005R9999

ZK143

ZK143	
Artikelnummer	2CPX060005R9999
Omschrijving	Klem trekontlasting 22-28mm
EUR	5,15 / 1



2CPX060006R9999

ZK144

ZK144	
Artikelnummer	2CPX060006R9999
Omschrijving	Klem trekontlasting 40-46mm
EUR	7,75 / 1



2CPX060007R9999

ZK145

ZK145	
Artikelnummer	2CPX060007R9999
Omschrijving	Klem trekontlasting 64-70mm
EUR	14,35 / 1



2CPX064333R9999

ZK333

ZK333	
Artikelnummer	2CPX064333R9999
Omschrijving	Voedingsklem 3-poligt.b.v. DIN rail TS35
EUR	30,40 / 1



2CPX038001R9999

ZL8

ZL8	
Artikelnummer	2CPX038001R9999
Omschrijving	Aardingsset
EUR	11,45 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



2CPX062681R9999

ZW39P2

ZW39P2	
Artikelnummer	2CPX062681R9999
Omschrijving	Verstelbare montagebeugel, set á 2st
EUR	15,10 / 1



2CPX039462R9999

ZW62

ZW62	
Artikelnummer	2CPX039462R9999
Omschrijving	Glijmoer M8
EUR	2,25 / 1



2CPX062479R9999

ZW62P50

ZW62P50	
Artikelnummer	2CPX062479R9999
Omschrijving	Glijmoer tbv WR profiel, M8, set á 50st
EUR	87,20 / 1



2CPX062515R9999

ZX256P10

ZX256P10	
Artikelnummer	2CPX062515R9999
Omschrijving	Inlegmoer M5, set á 10st
EUR	9,90 / 1



2CPX062516R9999

ZX258P10

ZX258P10	
Artikelnummer	2CPX062516R9999
Omschrijving	Inbusschroef M6x12, set á 10st
EUR	8,80 / 1



2CPX062542R9999

ZX298P10

ZX298P10	
Artikelnummer	2CPX062542R9999
Omschrijving	Kooimoer M8, set á 10st
EUR	16,15 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



2CPX060639R9999

ZX299P10

ZX299P10	
Artikelnummer	2CPX060639R9999
Omschrijving	Glijmoeren, set á 10st.
EUR	8,50 / 1



2CPX039031R9999

ZX31

ZX31	
Artikelnummer	2CPX039031R9999
Omschrijving	Montageplaat tbv 2xNH00, B1
EUR	25,60 / 1



2CPX039034R9999

ZX34

ZX34	
Artikelnummer	2CPX039034R9999
Omschrijving	Montageplaat tbv 4xNH00, B2
EUR	35,20 / 1



2CPX039199R9999

ZX454

ZX454	
Artikelnummer	2CPX039199R9999
Omschrijving	Isolatielijst
EUR	21,00 / 1



2CPX039192R9999

ZX455

ZX455	
Artikelnummer	2CPX039192R9999
Omschrijving	Isolatielijst
EUR	21,00 / 1

Railsystemen
Aansluitklem stroomrail



ZK150

2CPX064860R9999

ZK150	
Artikelnummer	2CPX064860R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-50mm² - 5mm
EUR	5,15 / 1



ZK152

2CPX064862R9999

ZK152	
Artikelnummer	2CPX064862R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 50-120mm² - 10mm
EUR	15,85 / 1



ZK154

2CPX064864R9999

ZK154	
Artikelnummer	2CPX064864R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-120mm² - 10mm
EUR	10,95 / 1



ZK156

2CPX064866R9999

ZK156	
Artikelnummer	2CPX064866R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 35-70mm² - 10mm
EUR	6,95 / 1



ZK157

2CPX064867R9999

ZK157	
Artikelnummer	2CPX064867R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-120mm² - 5mm
EUR	11,40 / 1



ZK79

2CPX064879R9999

ZK79	
Artikelnummer	2CPX064879R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-16mm² - 5mm
EUR	3,24 / 1

Railsystemen
Aansluitklem stroomrail



ZK81

2CPX064881R9999

ZK81	
Artikelnummer	2CPX064881R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-35mm² - 5mm
EUR	4,28 / 1



ZK83

2CPX064883R9999

ZK83	
Artikelnummer	2CPX064883R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-95mm² - 5-10mm
EUR	7,85 / 1



ZK86

2CPX064886R9999

ZK86	
Artikelnummer	2CPX064886R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 35-150mm² - 5mm
EUR	29,00 / 1



ZK87

2CPX064887R9999

ZK87	
Artikelnummer	2CPX064887R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-16mm² - 5mm
EUR	7,15 / 1

Raildragers
ZB5



2CPX038459R9999

ZB5

ZB5	
Artikelnummer	2CPX038459R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder
EUR	14,65 / 1

Raildragers
ZX151



2CPX044006R9999

ZX151

ZX151	
Artikelnummer	2CPX044006R9999
Omschrijving	Raildrager railafstand 60mm.
EUR	32,90 / 1

Raildragers
ZX520



2CPX067861R9999

ZX520

ZX520	
Artikelnummer	2CPX067861R9999
Omschrijving	Railsysteem houder 60/100mm
EUR	31,60 / 1

ZB5
Eindkap



2CPX060208R9999

ZX158

ZX158	
Artikelnummer	2CPX060208R9999
Omschrijving	Eindstuk
EUR	13,20 / 1

ZB5
Afschermprofiel



2CPX038187R9999

ZB19

ZB19	
Artikelnummer	2CPX038187R9999
Omschrijving	Afdekprofiel tbv faserail 12x5 /
EUR	8,80 / 1

ZB5
Aansluitklemmen



ZK150

2CPX064860R9999

ZK150	
Artikelnummer	2CPX064860R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-50mm² - 5mm
EUR	5,15 / 1



ZK154

2CPX064864R9999

ZK154	
Artikelnummer	2CPX064864R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-120mm² - 10mm
EUR	10,95 / 1



ZK157

2CPX064867R9999

ZK157	
Artikelnummer	2CPX064867R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-120mm² - 5mm
EUR	11,40 / 1



ZK79

2CPX064879R9999

ZK79	
Artikelnummer	2CPX064879R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-16mm² - 5mm
EUR	3,24 / 1



ZK81

2CPX064881R9999

ZK81	
Artikelnummer	2CPX064881R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-35mm² - 5mm
EUR	4,28 / 1



ZK87

2CPX064887R9999

ZK87	
Artikelnummer	2CPX064887R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-16mm² - 5mm
EUR	7,15 / 1

ZX151
Eindkap



2CPX060232R9999

ZX172

ZX172	
Artikelnummer	2CPX060232R9999
Omschrijving	Eindstuk
EUR	11,30 / 1

ZX151
Aansluitklem



2CPX064862R9999

ZK152

ZK152	
Artikelnummer	2CPX064862R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 50-120mm² - 10mm
EUR	15,85 / 1



2CPX064864R9999

ZK154

ZK154	
Artikelnummer	2CPX064864R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-120mm² - 10mm
EUR	10,95 / 1



2CPX064866R9999

ZK156

ZK156	
Artikelnummer	2CPX064866R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 35-70mm² - 10mm
EUR	6,95 / 1



2CPX064867R9999

ZK157

ZK157	
Artikelnummer	2CPX064867R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-120mm² - 5mm
EUR	11,40 / 1



2CPX064879R9999

ZK79

ZK79	
Artikelnummer	2CPX064879R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-16mm² - 5mm
EUR	3,24 / 1



2CPX064881R9999

ZK81

ZK81	
Artikelnummer	2CPX064881R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-35mm² - 5mm
EUR	4,28 / 1

ZX151
Aansluitklem



ZK83

2CPX064883R9999

ZK83	
Artikelnummer	2CPX064883R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-95mm² - 5-10mm
EUR	7,85 / 1



ZK86

2CPX064886R9999

ZK86	
Artikelnummer	2CPX064886R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 35-150mm² - 5mm
EUR	29,00 / 1



ZK87

2CPX064887R9999

ZK87	
Artikelnummer	2CPX064887R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-16mm² - 5mm
EUR	7,15 / 1

ZX151
Nul-en aardraildrager



2CPX044019R9999

ZX149

ZX149	
Artikelnummer	2CPX044019R9999
Omschrijving	Raildrager tbv aarde/nul
EUR	18,30 / 1



2CPX067805R9999

ZX518

ZX518	
Artikelnummer	2CPX067805R9999
Omschrijving	Aard- en nulrail houder
EUR	7,30 / 1

ZX151
Montagebeugel



2CPX062463R9999

ZW142P2

ZW142P2	
Artikelnummer	2CPX062463R9999
Omschrijving	Montagebeugel, set á 2st
EUR	43,90 / 1



2CPX062454R9999

ZW60P2

ZW60P2	
Artikelnummer	2CPX062454R9999
Omschrijving	Montagebeugel, set á 2st
EUR	14,10 / 1

ZX520
Montagebeugel



2CPX062463R9999

ZW142P2

ZW142P2	
Artikelnummer	2CPX062463R9999
Omschrijving	Montagebeugel, set á 2st
EUR	43,90 / 1



2CPX062454R9999

ZW60P2

ZW60P2	
Artikelnummer	2CPX062454R9999
Omschrijving	Montagebeugel, set á 2st
EUR	14,10 / 1

ZX520
Aansluitklemmen



ZK152

2CPX064862R9999

ZK152	
Artikelnummer	2CPX064862R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 50-120mm² - 10mm
EUR	15,85 / 1



ZK154

2CPX064864R9999

ZK154	
Artikelnummer	2CPX064864R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-120mm² - 10mm
EUR	10,95 / 1



ZK156

2CPX064866R9999


ZK156	
Artikelnummer	2CPX064866R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 35-70mm² - 10mm
EUR	6,95 / 1

TriLine-R
Verdeelsystemen

De TriLine-R modulaire hoofdverdelers zijn een op frames gebaseerd systeem, waarbij het frame is opgebouwd met behulp van unieke stalen profielen met een driehoekige gesloten vorm. Dit vormt de basis voor een bijzonder robuust en variabel kastsysteem. De eenvoud en veiligheid van TriLine-R, maakt dat het systeem bovendien snel en gemakkelijk te engineeren en produceren is.



TriLine-R
Productoverzicht



Algemeen overzicht		
Normen/Voorschriften	**TriLine-R3**	**TriLine-R4**
IEC 60439-1 (DIN EN 60439-1)	X	X
VDE 0470 (Beschermingsgraad)	X	X
DIN 43880	X	X
Beschermingsgraad met deur	IP 54	IP 54
Beschermingsgraad zonder deur	IP 30	IP 30
Plaats/omgeving	binnenopstelling	binnenopstelling
Omgevingstemperatuur, gemiddeld bij 24 uur	+ 35°	+ 35°
Omgevingtemperatuur, maximale waarde	+ 40°	+ 40°
Omgevingtemperatuur, minimale waarde	- 5°	- 5°
Relatieve vochtigheid, gemiddeld	50%/40°	50%/40°
Relatieve vochtigheid, kort	100%/25°	100%/25°

Elektrische eigenschappen	TriLine-R3	TriLine-R4
Piektest spanning Uimp	IV/8 kV	IV/8 kV
Vervuilingsgraad	3	3
Beschermingsklasse	I	I
Nominale stoothoudspanning	4000 A	4000 A
Maximale piekstroom Ipk 0,1 sec	max 220 kA [1]	max 220 kA [1]
Nominale stootstroom Icw 1,0 sec	max 100 kA [1]	max 100 kA [1]
Frequentie	50–60 Hz	50–60 Hz
Nominale isolatiespanning	690 V	690 V
Nominale bedrijfsspanning	400 V	400 V

Eigenschappen behuizing	TriLine-R3	TriLine-R4
Kast behuizing plaatstaal	1,5 mm	1,5 mm
Interne bescherming	Plastic	Plastic
Deuren plaatstaal	2 mm	2 mm
Poedercoating kast	RAL 7035	RAL 7035
Flensplaten	als toebehoren	als toebehoren
Enkele deur	1, 2 en 3 panelen breed [2]	1, 2 en 3 panelen breed [2]
Dubbele deur	4 en 5 panelen breed	4 en 5 panelen breed
Deursluiting	Dubbelbaard 3 mm	Dubbelbaard 3 mm
Deuropeningshoek	135°	135°
Kastdiepte	325 mm	425 mm

[1] Is afhankelijk van de montagewijze.
[2] Zowel rechts als links scharnierend (standaard zijn de schanieren rechts in de kast gemonteerd).

TriLine-R
Productinformatie, geaard voor binnenopstelling



TriLine-R3

IP54 ⏚

Kast diepte 325 mm
Kast hoogte 1913 mm

Ledige staande verdeler

- In 850 A
- Verdeler en deur gemaakt van 1,5 mm plaatstaal
- RAL 7035 poedercoating
- Vanaf vier velden breed of meer: dubbele deuren
- Deur met driepunts espagnoletsluiting
- De kast wordt standaard voorzien van de deursluiting ZH222 met dubbelbaard 3 mm
- Openingshoek deur 135°
- Flensopeningen aan de boven-, onder- en zijkant
- Kast is koppelbaar met RZ33 kastkoppelset
- De verdeler is exclusief zijwanden
- Kast is voorbereid voor het monteren van WR-profiel



TriLine-R4

IP54 ⏚

Kast diepte 425 mm
Kast hoogte 1913 mm

Ledige staande verdeler

- In 850 A
- Verdeler en deur gemaakt van 1,5 mm plaatstaal
- RAL 7035 poedercoating
- Vanaf vier velden breed of meer: dubbele deuren
- Deur met driepunts espagnoletsluiting
- De kast wordt standaard voorzien van de deursluiting ZH222 met dubbelbaard 3 mm
- Openingshoek deur 135°
- Flensopeningen aan de boven-, onder- en zijkant
- Kast is koppelbaar met RZ33 kastkoppelset
- De verdeler is exclusief zijwanden en bodemplaat
- Kast is voorbereid voor het monteren van WR-profiel

Hoofdverdelers System pro E Power®
TriLine-R



1/8R3

2CPX045601R9999

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Installatiekast TriLine-R		
RE	BH	VB	PLE	Diepte (mm)	Type	Artikelnummer	EUR
12	8	1	144	325	1/8R3	2CPX045601R9999	874,00
24		2	288	325	2/8R3	2CPX045602R9999	899,00
36		3	432	325	3/8R3	2CPX045603R9999	1011,00
48		4	576	325	4/8R3	2CPX045604R9999	1287,00
60		5	720	325	5/8R3	2CPX045605R9999	1556,00
12		1	144	425	1/8R4	2CPX045611R9999	886,00
24		2	288	425	2/8R4	2CPX045612R9999	909,00
36		3	432	425	3/8R4	2CPX045613R9999	1049,00
48		4	576	425	4/8R4	2CPX045614R9999	1329,00
60		5	720	425	5/8R4	2CPX045615R9999	1563,00
12		1	144	625	1/8R6	2CPX045621R9999	893,00
24		2	288	625	2/8R6	2CPX045622R9999	940,00
36		3	432	625	3/8R6	2CPX045623R9999	1084,00
48		4	576	625	4/8R6	2CPX045624R9999	1398,00
60		5	720	625	5/8R6	2CPX045625R9999	1625,00
24		2	288	825	2/8R8	2CPX045632R9999	966,00
36		3	432	825	3/8R8	2CPX045633R9999	1108,00
48		4	576	825	4/8R8	2CPX045634R9999	1415,00
60		5	720	825	5/8R8	2CPX045635R9999	1665,00
14	10	1	168	325	1/10R3	2CPX045606R9999	927,00
28		2	336	325	2/10R3	2CPX045607R9999	950,00
42		3	504	325	3/10R3	2CPX045608R9999	1092,00
56		4	672	325	4/10R3	2CPX045609R9999	1354,00
70		5	840	325	5/10R3	2CPX045610R9999	1707,00
14		1	168	425	1/10R4	2CPX045616R9999	947,00
28		2	336	425	2/10R4	2CPX045617R9999	1003,00
42		3	504	425	3/10R4	2CPX045618R9999	1128,00
56		4	672	425	4/10R4	2CPX045619R9999	1427,00
70		5	840	425	5/10R4	2CPX045620R9999	1751,00
14		1	168	625	1/10R6	2CPX045626R9999	981,00
28		2	336	625	2/10R6	2CPX045627R9999	1037,00
42		3	504	625	3/10R6	2CPX045628R9999	1160,00
56		4	672	625	4/10R6	2CPX045629R9999	1464,00
70		5	840	625	5/10R6	2CPX045630R9999	1790,00
28		2	336	825	2/10R8	2CPX045637R9999	1066,00
42		3	504	825	3/10R8	2CPX045638R9999	1187,00
56		4	672	825	4/10R8	2CPX045639R9999	1509,00
70		5	840	825	5/10R8	2CPX045640R9999	1817,00

Hoofdverdelers System pro E Power®
TriLine-RG



1/8RG3

2CPX045641R9999

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Installatiekast TriLine-RG		
RE	BH	VB	PLE	Diepte (mm)	Type	Artikelnummer	EUR
12	8	1	144	325	1/8RG3	2CPX045641R9999	584,00
24		2	288	325	2/8RG3	2CPX045642R9999	602,00
36		3	432	325	3/8RG3	2CPX045643R9999	659,00
48		4	576	325	4/8RG3	2CPX045644R9999	732,00
60		5	720	325	5/8RG3	2CPX045645R9999	874,00
12		1	144	425	1/8RG4	2CPX045651R9999	592,00
24		2	288	425	2/8RG4	2CPX045652R9999	608,00
36		3	432	425	3/8RG4	2CPX045653R9999	690,00
48		4	576	425	4/8RG4	2CPX045654R9999	748,00
60		5	720	425	5/8RG4	2CPX045655R9999	881,00
12		1	144	625	1/8RG6	2CPX045661R9999	608,00
28		2	288	625	2/8RG6	2CPX045662R9999	626,00
-		-	-	625	21/8RG6	2CPX066204R9999	693,00
36		3	432	625	3/8RG6	2CPX045663R9999	710,00
48		4	576	625	4/8RG6	2CPX045664R9999	767,00
60		5	720	625	5/8RG6	2CPX045665R9999	899,00
28		2	288	825	2/8RG8	2CPX045672R9999	643,00
24		2	288	825	2/8RG8L	2CPX045682R9999	760,00
-		-	-	825	21/8RG8L	2CPX066205R9999	811,00
36		3	432	825	3/8RG8	2CPX045673R9999	719,00
		3	432	825	3/8RG8L	2CPX045683R9999	863,00
48		4	576	825	4/8RG8L	2CPX045684R9999	1017,00
		4	576	825	4/8RG8	2CPX045674R9999	793,00
60		5	720	825	5/8RG8	2CPX045675R9999	924,00
14	10	1	168	325	1/10RG3	2CPX045646R9999	618,00
28		2	336	325	2/10RG3	2CPX045647R9999	635,00
42		3	504	325	3/10RG3	2CPX045648R9999	684,00
56		4	672	325	4/10RG3	2CPX045649R9999	771,00
70		5	840	325	5/10RG3	2CPX045650R9999	1023,00
14		1	168	425	1/10RG4	2CPX045656R9999	639,00
28		2	336	425	2/10RG4	2CPX045657R9999	689,00
42		3	504	425	3/10RG4	2CPX045658R9999	726,00
56		4	672	425	4/10RG4	2CPX045659R9999	832,00
70		5	840	425	5/10RG4	2CPX045660R9999	1047,00
14		1	168	625	1/10RG6	2CPX045666R9999	654,00
28		2	336	625	2/10RG6	2CPX045667R9999	710,00
42		3	504	625	3/10RG6	2CPX045668R9999	739,00
56		4	672	625	4/10RG6	2CPX045669R9999	882,00
70		5	840	625	5/10RG6	2CPX045670R9999	1066,00
28		2	336	825	2/10RG8	2CPX045677R9999	731,00
42		3	504	825	3/10RG8	2CPX045678R9999	760,00
56		4	672	825	4/10RG8	2CPX045679R9999	927,00
70		5	840	825	5/10RG8	2CPX045680R9999	1086,00

Hoofdverdelers System pro E Power®
TriLine-Hoekopstelling



E8R4

2CPX045685R9999

Hoogte		Breedte		Buitenmaat	Installatiekast TriLine-R		
RE	BH	VB	PLE	Diepte in mm	Type	Artikelnummer	EUR
-	8	-	-	425	E8R4	2CPX045685R9999	1363,00
		-	-	625	E8R6	2CPX045686R9999	1409,00
		-	-	825	E8R8	2CPX045687R9999	1444,00
		-	-	841	E8R61	2CPX066809R9999	1513,00
		-	-	1116	E8R81L	2CPX045691R9999	1940,00
	10	-	-	425	E10R4	2CPX045688R9999	1510,00
		-	-	625	E10R6	2CPX045689R9999	1553,00
		-	-	825	E10R8	2CPX045690R9999	1596,00

Toebehoren
Aansluitklem



2CPX044231R9999

RAB10

RAB10	
Artikelnummer	2CPX044231R9999
Omschrijving	Kabelklem 2x10mm koperrailsysteem
EUR	6,85 / 1



2CPX044229R9999

XAB10

XAB10	
Artikelnummer	2CPX044229R9999
Omschrijving	Klem tbv rail paralel, 2x10mm
EUR	7,55 / 1



2CPX064860R9999

ZK150

ZK150	
Artikelnummer	2CPX064860R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-50mm² - 5mm
EUR	5,15 / 1



2CPX062427R9999

ZK150P4

ZK150P4	
Artikelnummer	2CPX062427R9999
Omschrijving	Aansluitklem 1,5-50mm², set á 4st
EUR	20,40 / 1



2CPX062432R9999

ZK150P50

ZK150P50	
Artikelnummer	2CPX062432R9999
Omschrijving	Aansluitklem 1,5-50mm², set á 50st
EUR	230,00 / 1



2CPX064862R9999

ZK152

ZK152	
Artikelnummer	2CPX064862R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 50-120mm² - 10mm
EUR	15,85 / 1

Toebehoren
Aansluitklem



ZK152P20

2CPX062444R9999

ZK152P20	
Artikelnummer	2CPX062444R9999
Omschrijving	Aansluitklem 35-120mm²set á 20st
EUR	285,00 / 1



ZK154

2CPX064864R9999

ZK154	
Artikelnummer	2CPX064864R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-120mm² - 10mm
EUR	10,95 / 1



ZK154P50

2CPX062435R9999

ZK154P50	
Artikelnummer	2CPX062435R9999
Omschrijving	Aansluitklem 16-120mm², set á 50st
EUR	491,00 / 1



ZK156

2CPX064866R9999

ZK156	
Artikelnummer	2CPX064866R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 35-70mm² - 10mm
EUR	6,95 / 1



ZK156P50

2CPX062438R9999

ZK156P50	
Artikelnummer	2CPX062438R9999
Omschrijving	Aansluitklem 35-70mm²,set á 50st
EUR	305,00 / 1



ZK157

2CPX064867R9999

ZK157	
Artikelnummer	2CPX064867R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-120mm² - 5mm
EUR	11,40 / 1


Toebehoren
Aansluitklem



2CPX062437R9999

ZK157P50

ZK157P50	
Artikelnummer	2CPX062437R9999
Omschrijving	Aansluitklem 16-120mm², set á 50st
EUR	532,00 / 1



2CPX064874R9999

ZK164

ZK164	
Artikelnummer	2CPX064874R9999
Omschrijving	Aansluitklem 185-240mm²
EUR	55,20 / 1



2CPX064978R9999

ZK178

ZK178	
Artikelnummer	2CPX064978R9999
Omschrijving	Aansluitklem 16-70mm²
EUR	6,35 / 1



2CPX062622R9999

ZK178P50

ZK178P50	
Artikelnummer	2CPX062622R9999
Omschrijving	Aansluitklem 16-70mm² , set á 50st.
EUR	294,00 / 1



2CPX064879R9999

ZK79

ZK79	
Artikelnummer	2CPX064879R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-16mm² - 5mm
EUR	3,24 / 1



2CPX062421R9999

ZK79P4

ZK79P4	
Artikelnummer	2CPX062421R9999
Omschrijving	Aansluitklem 1,5-16mm², set á 4st
EUR	11,10 / 1

Toebehoren
Aansluitklem



ZK79P50

2CPX062429R9999

ZK79P50	
Artikelnummer	2CPX062429R9999
Omschrijving	Aansluitklem 1,5-16mm²,set á 50st
EUR	126,00 / 1



ZK81

2CPX064881R9999

ZK81	
Artikelnummer	2CPX064881R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-35mm² - 5mm
EUR	4,28 / 1



ZK81P4

2CPX062422R9999

ZK81P4	
Artikelnummer	2CPX062422R9999
Omschrijving	Aansluitklem 1,5-35mm², set á 4 st
EUR	14,75 / 1



ZK81P50

2CPX062431R9999

ZK81P50	
Artikelnummer	2CPX062431R9999
Omschrijving	Aansluitklem 1,5-35mm²,set á 50st
EUR	158,00 / 1



ZK83

2CPX064883R9999

ZK83	
Artikelnummer	2CPX064883R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 16-95mm² - 5-10mm
EUR	7,85 / 1



ZK83P4

2CPX062423R9999

ZK83P4	
Artikelnummer	2CPX062423R9999
Omschrijving	Aansluitklem 16-95mm², set á 4 st
EUR	30,60 / 1

Toebehoren
Aansluitklem



ZK83P50

2CPX062433R9999

ZK83P50	
Artikelnummer	2CPX062433R9999
Omschrijving	Aansluitklem 16-95mm²,set á 50st
EUR	351,00 / 1



ZK86

2CPX064886R9999

ZK86	
Artikelnummer	2CPX064886R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 35-150mm² - 5mm
EUR	29,00 / 1



ZK86P20

2CPX062434R9999

ZK86P20	
Artikelnummer	2CPX062434R9999
Omschrijving	Aansluitklem 35-150mm²,set á 20st
EUR	574,00 / 1



ZK87

2CPX064887R9999

ZK87	
Artikelnummer	2CPX064887R9999
Omschrijving	Railaansluitklem 1,5-16mm² - 5mm
EUR	7,15 / 1



ZK87P4

2CPX062424R9999

ZK87P4	
Artikelnummer	2CPX062424R9999
Omschrijving	Aansluitklem 1,5-16mm², set á 4st
EUR	26,60 / 1



ZK87P50

2CPX062430R9999

ZK87P50	
Artikelnummer	2CPX062430R9999
Omschrijving	Aansluitklem 1,5-16mm²,set á 50st
EUR	304,00 / 1

Toebehoren
Afdekprofiel




ZA1P50

2CPX062378R9999

			Afdekprofiel		
Breedte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Kleur**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
213	-	Wit	ZA1P50	2CPX062378R9999	107,00
214	45	Wit/creme	ZA3P5	2CPX062385R9999	16,55
500	20	Grijs	RTT2	2CPX045880R9999	33,60
590	20	Grijs	RTTC	2CPX066358R9999	23,70
612	50	Grijs	RTA21P2	2CPX046214R9999	82,50
750	20	Grijs	RTT3	2CPX045881R9999	36,00
860	50	Grijs	RTA31P2	2CPX046215R9999	88,10
1000	20	Grijs	RTT4	2CPX046432R9999	39,50

Toebehoren
Afschermset



RB4L

2CPX046346R9999

			Afschermset		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Kleur**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
50	590	Grijs	RB4L	2CPX046346R9999	34,10
200	590	Grijs	RB5L	2CPX046347R9999	75,50
595	30	Grijs	RB6P2	2CPX066356R9999	71,00
1800	750	Grijs	RB38	2CPX045932R9999	85,50
	250	Grijs	RB18	2CPX045930R9999	70,00
	1250	Grijs	RB58	2CPX045934R9999	113,00
	500	Grijs	RB28	2CPX045931R9999	78,30
	1000	Grijs	RB48	2CPX045933R9999	105,00
1890	67	Grijs	RB1	2CPX046343R9999	62,70
2100	750	Grijs	RB310	2CPX045937R9999	94,60
	250	Grijs	RB110	2CPX045935R9999	78,80
	1250	Grijs	RB510	2CPX045939R9999	123,00
	1000	Grijs	RB410	2CPX045938R9999	108,00
	500	Grijs	RB210	2CPX045936R9999	87,90

Toebehoren
Afstandbus



ZB63P10

2CPX062395R9999

			Afstandbus		
Binnendiameter (mm)	**Lengte (mm)**	**Materiaal**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
6	20	Kunststof	ZB63P10	2CPX062395R9999	16,70
	50	Kunststof	ZB69P10	2CPX062399R9999	26,40
	10	Kunststof	ZB61P10	2CPX062393R9999	14,20
	30	Kunststof	ZB65P10	2CPX062397R9999	19,90
	25	Kunststof	ZB64P10	2CPX062396R9999	17,55
	15	Kunststof	ZB62P10	2CPX062394R9999	15,50
	40	Kunststof	ZB67P10	2CPX062398R9999	24,50
7	4	Hardpapier	ZX192	2CPX044028R9999	1,47
	14	Hardpapier	ZX193	2CPX044029R9999	1,81
	24	Hardpapier	ZX194	2CPX044030R9999	2,18
8	22	Koper	ZX37	2CPX060211R9999	6,85
	11	Koper	ZX36	2CPX060210R9999	5,00
	33	Koper	ZX38	2CPX060212R9999	10,40
10	11	Koper	ZX42	2CPX060216R9999	24,00
	22	Koper	ZX40	2CPX060214R9999	12,45
	33	Koper	ZX44	2CPX060218R9999	27,80
	33	Koper	ZX41	2CPX060215R9999	14,00
	11	Koper	ZX39	2CPX060213R9999	10,60
	22	Koper	ZX43	2CPX060217R9999	24,60
12,5	45	Koper	ZX664	2CPX046086R9999	24,60
13	150	Hardpapier	ZX580	2CPX044032R9999	10,00
	1000	Hardpapier	ZX180	2CPX044026R9999	42,40
	90	Hardpapier	ZX178	2CPX044027R9999	6,65
	110	Hardpapier	ZX579	2CPX044031R9999	7,60
	20	Hardpapier	ZX173	2CPX044020R9999	2,88
	50	Hardpapier	ZX176	2CPX044023R9999	4,95
	70	Hardpapier	ZX177	2CPX044025R9999	5,50
	30	Hardpapier	ZX174	2CPX044021R9999	3,35
	40	Hardpapier	ZX175	2CPX044022R9999	4,59
30	30	Koper	ZX653	2CPX046090R9999	14,30
	10	Koper	ZX651	2CPX046088R9999	9,65
	50	Koper	ZX655	2CPX046092R9999	28,90
	40	Koper	ZX654	2CPX046091R9999	20,60
	20	Koper	ZX652	2CPX046089R9999	12,75

Toebehoren
Armatuur



2CPX046483R9999

RZB1

RZB1	
Artikelnummer	2CPX046483R9999
Omschrijving	Kastverlichting 14W zonderdeurschakelaar
EUR	260,00 / 1



2CPX046484R9999

RZB2

RZB2	
Artikelnummer	2CPX046484R9999
Omschrijving	Kastverlichting 18W zonderdeurschakelaar
EUR	271,00 / 1

Toebehoren
Aansluitkabel verlichting



2CPX046485R9999

RZB7

RZB7	
Artikelnummer	2CPX046485R9999
Omschrijving	Netkabel 230VAC
EUR	23,70 / 1



2CPX046486R9999

RZB8

RZB8	
Artikelnummer	2CPX046486R9999
Omschrijving	Verbindingskabel 230VAC
EUR	25,80 / 1

Toebehoren
Dakelement gesloten



RD13G

2CPX045711R9999

			Dakelement		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Invoeren**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Diepte 325					
15	364	0	RD13G	2CPX045711R9999	59,30
	614	0	RD23G	2CPX045712R9999	60,60
	864	0	RD33G	2CPX045713R9999	68,10
	1114	0	RD43G	2CPX045714R9999	72,90
	1364	0	RD53G	2CPX045715R9999	79,80
Diepte 425					
15	364	0	RD14G	2CPX045716R9999	59,90
	609	-	RD24GAH	2CPX046304R9999	613,00
15	614	0	RD24G	2CPX045717R9999	61,10
	859	-	RD34GAH	2CPX046305R9999	69,80
	1109	-	RD44GAH	2CPX046306R9999	73,30
15	1114	0	RD34G	2CPX045718R9999	70,00
	1114	0	RD44G	2CPX045719R9999	72,90
	1364	0	RD54G	2CPX045720R9999	88,30
Diepte 625					
15	364	0	RD16G	2CPX045721R9999	64,50
	614	0	RD26G	2CPX045722R9999	77,50
	864	0	RD36G	2CPX045723R9999	84,90
	1114	0	RD46G	2CPX045724R9999	94,70
	1364	0	RD56G	2CPX045725R9999	109,00
Diepte 825					
15	614	0	RD28G	2CPX045727R9999	81,30
	864	0	RD38G	2CPX045728R9999	97,60
	1114	0	RD48G	2CPX045729R9999	123,00
	1364	0	RD58G	2CPX045730R9999	129,00

Toebehoren
Dakelement met 1 rij



RD13F1

2CPX045731R9999

			Dakelement		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Invoeren**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Diepte 325					
15	364	1	RD13F1	2CPX045731R9999	64,70
	614	2	RD23F1	2CPX045732R9999	67,00
	864	3	RD33F1	2CPX045733R9999	74,70
	1114	4	RD43F1	2CPX045734R9999	79,90
	1364	5	RD53F1	2CPX045735R9999	86,10
Diepte 425					
15	364	1	RD14F1	2CPX045736R9999	65,60
	614	2	RD24F1	2CPX045737R9999	68,10
	864	3	RD34F1	2CPX045738R9999	76,90
	1114	4	RD44F1	2CPX045739R9999	79,40
	1364	5	RD54F1	2CPX045740R9999	95,50
Diepte 625					
15	364	2	RD16F1	2CPX045741R9999	70,50
	614	3	RD26F1	2CPX045742R9999	84,30
	864	4	RD36F1	2CPX045743R9999	92,80
	1114	5	RD46F1	2CPX045744R9999	103,00
	1364	10	RD56F1	2CPX045745R9999	119,00
Diepte 825					
15	614	4	RD28F1	2CPX045747R9999	87,90
	864	6	RD38F1	2CPX045748R9999	107,00
	1114	8	RD48F1	2CPX045749R9999	134,00
	1364	10	RD58F1	2CPX045750R9999	139,00

Toebehoren
Dakelement met 2 rijen




RD16F2

2CPX045751R9999

			Dakelement		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Invoeren**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Diepte 625					
15	364	2	RD16F2	2CPX045751R9999	78,30
	614	4	RD26F2	2CPX045752R9999	90,50
	864	6	RD36F2	2CPX045753R9999	98,60
	1114	8	RD46F2	2CPX045754R9999	108,00
	1364	10	RD56F2	2CPX045755R9999	129,00
Diepte 825					
15	614	4	RD28F2	2CPX045757R9999	94,70
	864	6	RD38F2	2CPX045758R9999	111,00
	1114	8	RD48F2	2CPX045759R9999	139,00
	1364	10	RD58F2	2CPX045760R9999	143,00

Toebehoren
Dakelement met ventilatie



RD26L

2CPX046294R9999

			Dakelement		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Invoeren**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Diepte 625					
50	614	0	RD26L	2CPX046294R9999	173,00
	614	0	RD216L	2CPX066277R9999	188,00
	864	0	RD36L	2CPX046295R9999	210,00
	1114	0	RD46L	2CPX046296R9999	227,00
	1114	-	RD461L	2CPX066279R9999	227,00
Diepte 825					
50	614	3	RD261L	2CPX066379R9999	204,00
120	614	0	RD28L	2CPX046362R9999	215,00
	614	0	RD218L	2CPX066278R9999	227,00
	864	0	RD38L	2CPX046363R9999	252,00
	1114	-	RD481L	2CPX066280R9999	273,00
	1114	0	RD48L	2CPX046364R9999	273,00

Toebehoren
Vloerelement gesloten



RB13G

2CPX045765R9999

		Vloerelement		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Diepte 212				
212	262	RB13G	2CPX045765R9999	32,20
	512	RB23G	2CPX045766R9999	34,60
	762	RB33G	2CPX045767R9999	38,70
	1012	RB43G	2CPX045768R9999	46,50
	1262	RB53G	2CPX045769R9999	50,10
Diepte 312				
312	262	RB14G	2CPX045770R9999	33,70
	512	RB24G	2CPX045771R9999	37,50
	762	RB34G	2CPX045772R9999	42,80
	1012	RB44G	2CPX045773R9999	53,20
	1262	RB54G	2CPX045774R9999	58,20
Diepte 509				
509	262	RB16G	2CPX045775R9999	42,30
	512	RB26G	2CPX045776R9999	44,80
	762	RB36G	2CPX045777R9999	51,60
	1012	RB46G	2CPX045778R9999	65,20
	1262	RB56G	2CPX045779R9999	81,60
Diepte 709				
709	512	RB28G	2CPX045781R9999	65,80
	762	RB38G	2CPX045782R9999	82,00
	1012	RB48G	2CPX045783R9999	87,90
	1262	RB58G	2CPX045784R9999	103,00

Toebehoren
Vloerelement voor flensplaten



RB13F1

2CPX045785R9999

		Vloerelement		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Diepte 212				
212	262	RB13F1	2CPX045785R9999	33,70
	512	RB23F1	2CPX045786R9999	36,40
	762	RB33F1	2CPX045787R9999	40,50
	1012	RB43F1	2CPX045788R9999	51,00
	1262	RB53F1	2CPX045789R9999	54,40
Diepte 312				
312	262	RB14F1	2CPX045790R9999	35,90
	512	RB24F1	2CPX045791R9999	39,20
	762	RB34F1	2CPX045792R9999	46,20
	1012	RB44F1	2CPX045793R9999	56,90
	1262	RB54F1	2CPX045794R9999	59,90
Diepte 509				
509	262	RB16F1	2CPX045795R9999	48,70
	512	RB26F1	2CPX045796R9999	67,00
	762	RB36F1	2CPX045797R9999	82,60
	1012	RB46F1	2CPX045798R9999	100,00
	1262	RB56F1	2CPX045799R9999	116,00
Diepte 709				
709	512	RB28F1	2CPX045800R9999	75,30
	762	RB38F1	2CPX045801R9999	93,40
	1012	RB48F1	2CPX045802R9999	119,00
	1262	RB58F1	2CPX045803R9999	146,00

Toebehoren
Vloerelement voor sinus-moosgummi



RB24F

2CPX046624R9999

		Dakelement		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Diepte 312				
312	512	RB24F	2CPX046624R9999	39,20
	762	RB34F	2CPX046627R9999	46,20
	1012	RB44F	2CPX046630R9999	56,90
	1262	RB54F	2CPX046633R9999	59,90
Diepte 509				
509	512	RB26F	2CPX046625R9999	67,00
	762	RB36F	2CPX046628R9999	81,10
	1012	RB46F	2CPX046631R9999	98,70
	1262	RB56F	2CPX046634R9999	116,00
Diepte 709				
709	512	RB28F	2CPX046626R9999	75,30
	762	RB38F	2CPX046629R9999	91,00
	1012	RB48F	2CPX046632R9999	117,00
	1262	RB58F	2CPX046635R9999	149,00

Toebehoren
Vloerelement met sinusmembraanflens




RB24S

2CPX045806R9999

		Dakelement		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Diepte 312				
312	512	RB24S	2CPX045806R9999	95,80
	762	RB34S	2CPX045807R9999	111,00
	1012	RB44S	2CPX045808R9999	170,00
	1262	RB54S	2CPX045809R9999	187,00
Diepte 509				
509	512	RB26S	2CPX045811R9999	121,00
	762	RB36S	2CPX045812R9999	149,00
	1012	RB46S	2CPX045813R9999	218,00
	1262	RB56S	2CPX045814R9999	245,00
Diepte 709				
709	512	RB28S	2CPX045816R9999	135,00
	762	RB38S	2CPX045817R9999	164,00
	1012	RB48S	2CPX045818R9999	237,00
	1262	RB58S	2CPX045819R9999	275,00

Toebehoren
Vloerelement v.v. ventilatie



RB26LS

2CPX046240R9999

		Dakelement		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Diepte 509				
509	262	RB26LS	2CPX046240R9999	118,00
	512	RB26L	2CPX046243R9999	118,00
	637	RB261L	2CPX066398R9999	112,00
	637	RB216L	2CPX066202R9999	123,00
	762	RB36L	2CPX046244R9999	133,00
	762	RB36LS	2CPX046241R9999	143,00
	1012	RB461L	2CPX066275R9999	172,00
	1012	RB46LS	2CPX046242R9999	173,00
	637	RB218L	2CPX066203R9999	147,00
	1012	RB481L	2CPX066276R9999	230,00
Diepte 709				
509	637	RB218L	2CPX066203R9999	147,00
	1012	RB481L	2CPX066276R9999	230,00

Toebehoren
Deuren (blind)



RT18

2CPX045830R9999

Hoogte	Breedte	Deur		
Voor kasthoogte	Voor kastbreedte	Type	Artikelnummer	EUR
1913	364	RT18	2CPX045830R9999	286,00
	614	RT28	2CPX045831R9999	303,00
	740	RT218	2CPX046308R9999	376,00
	864	RT38	2CPX045832R9999	349,00
	1114	RT48R2	2CPX046342R9999	286,00
	1114	RT48L	2CPX045833R9999	255,00
	1114	RT48R	2CPX045834R9999	310,00
	1364	RT58L	2CPX045835R9999	307,00
	1364	RT58R	2CPX045836R9999	357,00
2213	363	RT110	2CPX045837R9999	300,00
	614	RT210	2CPX045838R9999	321,00
	864	RT310	2CPX045839R9999	395,00
	1114	RT410R	2CPX045841R9999	313,00
	1114	RT410L	2CPX045840R9999	255,00
	1364	RT510R	2CPX045843R9999	397,00
	1364	RT510L	2CPX045842R9999	342,00

Toebehoren
Deuren (zicht)




RTS18

2CPX045844R9999

Hoogte	Breedte	Deur		
Voor kasthoogte	Voor kastbreedte	Type	Artikelnummer	EUR
1913	364	RTS18	2CPX045844R9999	673,00
	614	RTS28	2CPX045845R9999	681,00
	864	RTS38	2CPX045846R9999	832,00
	1114	RTS48R	2CPX045848R9999	713,00
	1114	RTS48L	2CPX045847R9999	681,00
	1364	RTS58R	2CPX045850R9999	837,00
	1364	RTS58L	2CPX045849R9999	792,00
2213	364	RTS110	2CPX045851R9999	691,00
	614	RTS210	2CPX045852R9999	705,00
	864	RTS310	2CPX045853R9999	930,00
	1114	RTS410R	2CPX045855R9999	727,00
	1114	RTS410L	2CPX045854R9999	705,00
	1364	RTS510R	2CPX045857R9999	954,00
	1364	RTS510L	2CPX045856R9999	887,00

Toebehoren
Deeldeuren



RT9001

2CPX066454R9999

Hoogte	Breedte	Deur		
Voor kastbreedte	Voor kasthoogte	Type	Artikelnummer	EUR
600	1913	RT9001	2CPX066454R9999	185,00
	1913	RT4001	2CPX066451R9999	108,00
	1913	RT1506	2CPX066447R9999	75,70
	1913	RT8001	2CPX066453R9999	176,00
	1913	RT3004	2CPX066362R9999	94,30
	1913	RT1504	2CPX066309R9999	76,90
	1913	RT2003	2CPX066313R9999	86,30
	1913	RT3002	2CPX066317R9999	94,30
	1913	RT1503	2CPX066308R9999	76,90
	1913	RT2002	2CPX066312R9999	86,30
	1913	RT3001	2CPX066316R9999	88,20
	1913	RT1502	2CPX066307R9999	76,90
	1913	RT2001	2CPX066311R9999	80,50
	1913	RT1501	2CPX066306R9999	73,50
	1913	RT1505	2CPX066310R9999	76,90
	1913	RT2004	2CPX066314R9999	86,30
	1913	RT3003	2CPX066318R9999	94,30
	1913	RT2005	2CPX066315R9999	86,30
614	-	RT2/9001M	2CPX046585R9999	298,00
	-	RT2/6002M	2CPX046583R9999	265,00
	-	RT2/6003M	2CPX046584R9999	265,00
	-	RT2/6001M	2CPX046582R9999	265,00
	-	RT2/600T	2CPX046180R9999	247,00
	-	RT2/450M	2CPX046184R9999	147,00
	-	RT2/300U	2CPX046188R9999	220,00
	-	RT2/300T	2CPX046178R9999	220,00
	-	RT2/900T	2CPX046182R9999	278,00
	-	RT2/750M	2CPX046186R9999	171,00
	-	RT2/600U	2CPX046190R9999	252,00
	-	RT2/900U	2CPX046192R9999	284,00
	-	RT2/750T	2CPX046181R9999	269,00
	-	RT2/600M	2CPX046185R9999	152,00
	-	RT2/450U	2CPX046189R9999	241,00
	-	RT2/450TS	2CPX046208R9999	386,00
	-	RT2/450T	2CPX046179R9999	241,00
	-	RT2/300M	2CPX046183R9999	144,00
	-	RT2/900M	2CPX046187R9999	174,00
	-	RT2/750U	2CPX046191R9999	274,00
	-	RT2/1350U	2CPX046209R9999	238,00
	1913	RT2/9004M	2CPX046923R9999	292,00
	1913	RT3/9004M	2CPX046924R9999	306,00

Toebehoren
Deeldeuren

Hoogte	Breedte	Deur		
Voor kastbreedte	Voor kasthoogte	Type	Artikelnummer	EUR
864	-	RT3/6001M	2CPX046588R9999	285,00
	-	RT3/750T	2CPX046196R9999	285,00
	-	RT3/600M	2CPX046200R9999	170,00
	-	RT3/450U	2CPX046204R9999	252,00
	-	RT3/900M	2CPX046202R9999	180,00
	-	RT3/750U	2CPX046206R9999	285,00
	-	RT3/450T	2CPX046194R9999	252,00
	-	RT3/300M	2CPX046198R9999	147,00
	-	RT3/900T	2CPX046197R9999	297,00
	-	RT3/750M	2CPX046201R9999	175,00
	-	RT3/600U	2CPX046205R9999	273,00
	-	RT3/600T	2CPX046195R9999	273,00
	-	RT3/450M	2CPX046199R9999	152,00
	-	RT3/300U	2CPX046203R9999	232,00
1114	-	RT4/600U	2CPX046218R9999	298,00
	-	RT4/600T	2CPX046216R9999	298,00
	-	RT4/600M	2CPX046217R9999	298,00
	-	RT4/6001M	2CPX046592R9999	307,00
	1913	RT48L2	2CPX046307R9999	386,00

Toebehoren
Deursluiting



2CPX060498R9999

ZH138

ZH138	
Artikelnummer	2CPX060498R9999
Omschrijving	Handgreep zonder slot
EUR	35,10 / 1



2CPX060499R9999

ZH139

ZH139	
Artikelnummer	2CPX060499R9999
Omschrijving	Handgreep v.v. slot
EUR	61,40 / 1



2CPX060500R9999

ZH140

ZH140	
Artikelnummer	2CPX060500R9999
Omschrijving	Klink zonder
EUR	50,10 / 1



2CPX060501R9999

ZH141

ZH141	
Artikelnummer	2CPX060501R9999
Omschrijving	Klink met slot
EUR	78,90 / 1



2CPX045703R9999

ZH223

ZH223	
Artikelnummer	2CPX045703R9999
Omschrijving	Sleutelschild met greep t.b.v.slotRONIS
EUR	64,10 / 1



2CPX021619R9999

ZH223A

ZH223A	
Artikelnummer	2CPX021619R9999
Omschrijving	ZH223A Swivel handle 40mm
EUR	76,00 / 1

Toebehoren
Deursluiting



2CPX045709R9999

ZH228

ZH228	
Artikelnummer	2CPX045709R9999
Omschrijving	Sleutelschild met greep t.b.v.slotRONIS
EUR	78,60 / 1



2CPX066359R9999

ZH237

ZH237	
Artikelnummer	2CPX066359R9999
Omschrijving	T-greep v.v. slot tbv Compartmentdeur
EUR	53,20 / 1

Toebehoren
Deursluiting binnenwerk slot



2CPX060490R9999

ZH130

ZH130	
Artikelnummer	2CPX060490R9999
Omschrijving	Vorminzetstuk dubbelbaard 3mm
EUR	5,60 / 1



2CPX060491R9999

ZH131

ZH131	
Artikelnummer	2CPX060491R9999
Omschrijving	Vorminzetstuk dubbelbaard 5mm
EUR	5,60 / 1



2CPX060492R9999

ZH132

ZH132	
Artikelnummer	2CPX060492R9999
Omschrijving	Vorminzetstuk driehoek 7mm
EUR	5,75 / 1



2CPX060502R9999

ZH142

ZH142	
Artikelnummer	2CPX060502R9999
Omschrijving	Blindstuk type RONIS
EUR	21,60 / 1

Toebehoren
Deurschakelaar




2CPX046487R9999

RZB9

RZB9	
Artikelnummer	2CPX046487R9999
Omschrijving	Deurschakelaar
EUR	99,30 / 1

Toebehoren
DIN profiel



2CPX039381R9999

ED1

ED1	
Artikelnummer	2CPX039381R9999
Omschrijving	DIN profiel 35x15, B1
EUR	4,77 / 1



2CPX039382R9999

ED2

ED2	
Artikelnummer	2CPX039382R9999
Omschrijving	DIN profiel 35x15, B2
EUR	4,82 / 1



2CPX039383R9999

ED3

ED3	
Artikelnummer	2CPX039383R9999
Omschrijving	DIN profiel 35x15, B3
EUR	5,70 / 1

2CPX039384R9999

ED4

ED4	
Artikelnummer	2CPX039384R9999
Omschrijving	DIN profiel 35x15, B4
EUR	7,15 / 1



2CPX039386R9999

ED6

ED6	
Artikelnummer	2CPX039386R9999
Omschrijving	DIN profiel 35x15x2000
EUR	15,10 / 1

Toebehoren
Frontplaat



RB3

2CPX046345R9999

		Frontplaat		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
1913	-	RB3	2CPX046345R9999	41,30
	-	RB2	2CPX046344R9999	41,30
	364	RFB18	2CPX045940R9999	178,00
	614	RFB28	2CPX045941R9999	185,00
	864	RFB38	2CPX045942R9999	191,00
	1114	RFB48	2CPX045943R9999	200,00
	1364	RFB58	2CPX045944R9999	212,00
2213	364	RFB110	2CPX045945R9999	189,00
	614	RFB210	2CPX045946R9999	192,00
	864	RFB310	2CPX045947R9999	202,00
	1114	RFB410	2CPX045948R9999	213,00
	1364	RFB510	2CPX045949R9999	221,00

Toebehoren
Invoerplaat



RZF5

2CPX046406R9999

		Invoerplaat		
Breedte (mm)	**Uitvoering**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
-	Blind	RZF5	2CPX046406R9999	94,30
	Blind	RZF4	2CPX046405R9999	55,90
85	Moosgummi	ZW54	2CPX039454R9999	38,20
	Blind	ZW51	2CPX039451R9999	24,00
	Invoertules	ZW455	2CPX039512R9999	68,10
	Invoertules	ZW456	2CPX039513R9999	94,00
120	3 invoertules 22-90mm	RZF3	2CPX066834R9999	364,00
	8 invoertules 10-34mm	RZF2	2CPX066833R9999	484,00
	Blind	RZF1	2CPX066832R9999	25,40
125	Invoertules	RZF6	2CPX046609R9999	91,60
160	Moosgummi	RZ67P2	2CPX046227R9999	97,00
170	Moosgummi	ZW58	2CPX060123R9999	106,00
	Invoertules	RZF14	2CPX046617R9999	251,00
	Invoertules	RZF15	2CPX046618R9999	314,00
	Invoertules	RZF12	2CPX046615R9999	129,00
	Invoertules	RZF13	2CPX046616R9999	195,00
175	Moosgummi	ZW57	2CPX060122R9999	88,30
180	Moosgummi	RZ66	2CPX046226R9999	58,00
	Moosgummi	RZ65	2CPX046225R9999	48,70

Toebehoren
Montageplaat



RM8

2CPX045918R9999

		Montageplaat		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
1730	113	RM8	2CPX045918R9999	152,00
1800	250	RM18A	2CPX010774R9999	172,00
	500	RM28A	2CPX010775R9999	201,00
	750	RM38A	2CPX010776R9999	257,00
	1000	RM48A	2CPX010777R9999	297,00
1913	364	RM18	2CPX045909R9999	138,00
	614	RM28	2CPX045910R9999	166,00
	864	RM38	2CPX045911R9999	217,00
	1114	RM48	2CPX045912R9999	253,00
2030	113	RM10	2CPX045919R9999	164,00
2213	364	RM110	2CPX045913R9999	141,00
	614	RM210	2CPX045914R9999	176,00
	864	RM310	2CPX045915R9999	217,00
	1114	RM410	2CPX045916R9999	255,00

Toebehoren
Montageplaat, deelplaat systeemgebonden



RM1501

2CPX066319R9999

		Montageplaat		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
150	590	RM1501	2CPX066319R9999	35,50
	590	RM1502	2CPX066320R9999	285,00
	590	RM1503	2CPX066321R9999	354,00
160	469	RZ128	2CPX046292R9999	34,10
200	590	RM2001	2CPX066322R9999	40,40
	590	RM2002	2CPX066323R9999	314,00
	590	RM2003	2CPX066324R9999	348,00
300	250	ZX605	2CPX067776R9999	27,10
	590	RM3001	2CPX066325R9999	44,00
	590	RM3002	2CPX066326R9999	383,00
	590	RM3003	2CPX066327R9999	424,00
450	250	ZX606	2CPX067777R9999	30,90
	500	MSR2/450	2CPX065994R9999	195,00
	750	MSR3/450	2CPX065996R9999	215,00
	1000	MSR4/450	2CPX065998R9999	234,00
600	500	MSR2/600	2CPX065995R9999	202,00
	750	MSR3/600	2CPX065997R9999	222,00
	1000	MSR4/600	2CPX065999R9999	241,00
800	59	RM8001	2CPX066443R9999	84,30
900	59	RM9001	2CPX066444R9999	92,10

Toebehoren
Montagesokkel systeemgebonden



RMS1501

2CPX066338R9999

Omschrijving	Type	Artikelnummer	EUR
Montage plaat tbv Tmax T1-T2,vast 3-4 polig, H=150mm	RMS1501	2CPX066338R9999	35,50
Montage plaat tbv Tmax T1-T2,vast of plug-in, 3-4 polig met	RMS1503	2CPX066340R9999	35,50
Montage plaat tbv Tmax T1-T2, vast 3-4polig met draaihandel, H=150mm	RMS1502	2CPX066339R9999	35,50
Montage plaat tbv Tmax T1-T2,vast motorbediend of plug-in, 3-4 polig	RMS2003	2CPX066343R9999	40,40
Montage plaat tbv Tmax T4,plug-in 3-4, H=200mm	RMS2006	2CPX066364R9999	40,40
Montageplaat 200mm	RMS2008	2CPX066504R9999	28,30
Montage plaat tbv Tmax T4, vast 3-4polig met draaihandel, H=200mm	RMS2004	2CPX066344R9999	40,40
Montageplaat tbv Tmax T3,vast 3-4 polig, H=200mm	RMS2001	2CPX066341R9999	40,40
Montage plaat tbv Tmax T4,vast 3-4, H=200mm	RMS2005	2CPX066363R9999	40,40
Montage plaat tbv Tmax T3, vast 3-4polig met draaihandel, H=200mm	RMS2002	2CPX066342R9999	40,40
Montage plaat tbv Tmax T4-T5,3-4 polig, vast met draaihandel of	RMS3002	2CPX066346R9999	44,00
Montageplaat tbv Tmax T5,vast 3-4 polig, H=300mm	RMS3001	2CPX066345R9999	44,00
Montage plaat tbv Tmax T5,plug-in 3-4, H=300mm	RMS3003	2CPX066347R9999	44,00
Montageplaat 300mm	RMS3008	2CPX066505R9999	43,70

Toebehoren
Montagetoebehoren



ED43P10

2CPX062334R9999

ED43P10	
Artikelnummer	2CPX062334R9999
Omschrijving	Verlengarm, set á 10 st
EUR	16,70 / 1



ED58P10

2CPX062338R9999

ED58P10	
Artikelnummer	2CPX062338R9999
Omschrijving	Afdekplaat adapter, set á 10st
EUR	9,65 / 1



RNF1

2CPX045956R9999

RNF1	
Artikelnummer	2CPX045956R9999
Omschrijving	EDF inbouwset, B1
EUR	89,20 / 1



RNF2

2CPX045957R9999

RNF2	
Artikelnummer	2CPX045957R9999
Omschrijving	EDF inbouwset, B2
EUR	98,20 / 1



RNF3

2CPX045958R9999

RNF3	
Artikelnummer	2CPX045958R9999
Omschrijving	EDF inbouwset, B3
EUR	101,00 / 1



RNF4

2CPX045959R9999

RNF4	
Artikelnummer	2CPX045959R9999
Omschrijving	EDF inbouwset, B4
EUR	111,00 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX045960R9999

RNF5

RNF5	
Artikelnummer	2CPX045960R9999
Omschrijving	EDF inbouwset, B5
EUR	119,00 / 1



2CPX046284R9999

RZ100

RZ100	
Artikelnummer	2CPX046284R9999
Omschrijving	Montageprofiel tbv Emax E1, E2 uitrijdbaar B2
EUR	28,10 / 1



2CPX046285R9999

RZ101

RZ101	
Artikelnummer	2CPX046285R9999
Omschrijving	Montageprofiel tbv Emax E3 uitrijdbaar B3
EUR	30,90 / 1



2CPX046394R9999

RZ104

RZ104	
Artikelnummer	2CPX046394R9999
Omschrijving	Montageprofiel tbv Emax E4 uitrijdbaar B4
EUR	32,40 / 1



2CPX046413R9999

RZ113

RZ113	
Artikelnummer	2CPX046413R9999
Omschrijving	Montagebeugel zware uitvoering
EUR	16,80 / 1



2CPX046454R9999

RZ125


RZ125	
Artikelnummer	2CPX046454R9999
Omschrijving	Hoogteprofiel H8 tbv hoekkast
EUR	131,00 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren




RZ126

RZ126	
Artikelnummer	2CPX046290R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv S7, B2
EUR	31,10 / 1



RZ127

RZ127	
Artikelnummer	2CPX046291R9999
Omschrijving	Beugel tbv montageprofiel
EUR	31,50 / 1



RZ129

RZ129	
Artikelnummer	2CPX046299R9999
Omschrijving	Montagebeugels tbv kabelopvang profiel
EUR	5,05 / 1




RZ137

RZ137	
Artikelnummer	2CPX066197R9999
Omschrijving	Montagebeugel
EUR	31,80 / 1



RZ138

RZ138	
Artikelnummer	2CPX066198R9999
Omschrijving	Montagebeugel
EUR	63,60 / 1



RZ139

RZ139	
Artikelnummer	2CPX046905R9999
Omschrijving	Montagebeugel voor ZX563
EUR	6,45 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX046230R9999

RZ147

RZ147	
Artikelnummer	2CPX046230R9999
Omschrijving	Kastkoppelset voor kasten met scheidingwand TriLine-R
EUR	82,50 / 1



2CPX046469R9999

RZ171LR

RZ171LR	
Artikelnummer	2CPX046469R9999
Omschrijving	Montagehoek voor 19 inch, D=300mm
EUR	36,00 / 1



2CPX045987R9999

RZ31P2

RZ31P2	
Artikelnummer	2CPX045987R9999
Omschrijving	Montagebeugel voor dwarsprofiel midden, set á 2st
EUR	31,00 / 1



2CPX045996R9999

RZ32P2

RZ32P2	
Artikelnummer	2CPX045996R9999
Omschrijving	Wandbevestigingsbeugel, set á 2st
EUR	24,90 / 1



2CPX046009R9999

RZ34P4

RZ34P4	
Artikelnummer	2CPX046009R9999
Omschrijving	Scharnierstift, set á 4st
EUR	6,80 / 1



2CPX046010R9999

RZ35P2

RZ35P2	
Artikelnummer	2CPX046010R9999
Omschrijving	Beugel voor profiel kabeltrekontlasting, set á 2st
EUR	15,55 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX046018R9999

RZ39P20

RZ39P20	
Artikelnummer	2CPX046018R9999
Omschrijving	Montagehoek, set á 20st
EUR	284,00 / 1



2CPX046006R9999

RZ3P4

RZ3P4	
Artikelnummer	2CPX046006R9999
Omschrijving	Bodembevestiging tbv sokkel, set á 4st
EUR	8,00 / 1



2CPX046019R9999

RZ40P2

RZ40P2	
Artikelnummer	2CPX046019R9999
Omschrijving	Montagehoek, set á 2st
EUR	20,60 / 1



2CPX046020R9999

RZ40P20

RZ40P20	
Artikelnummer	2CPX046020R9999
Omschrijving	Montagehoek, set á 20st
EUR	191,00 / 1



2CPX046065R9999

RZ41P2

RZ41P2	
Artikelnummer	2CPX046065R9999
Omschrijving	Montagehoek, set á 2st
EUR	12,65 / 1



2CPX046066R9999

RZ41P20

RZ41P20	
Artikelnummer	2CPX046066R9999
Omschrijving	Montagehoek, set á 20st
EUR	109,00 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



RZ42

2CPX046067R9999

RZ42	
Artikelnummer	2CPX046067R9999
Omschrijving	Montagehoek
EUR	16,40 / 1



RZ43

2CPX046069R9999

RZ43	
Artikelnummer	2CPX046069R9999
Omschrijving	Montagehoek
EUR	26,40 / 1



RZ44P4

2CPX046071R9999


RZ44P4	
Artikelnummer	2CPX046071R9999
Omschrijving	Montagehoek, set á 4st
EUR	61,10 / 1



RZ46

2CPX046075R9999


RZ46	
Artikelnummer	2CPX046075R9999
Omschrijving	Montagehoek
EUR	22,90 / 1



RZ48

2CPX046100R9999

RZ48	
Artikelnummer	2CPX046100R9999
Omschrijving	Speciale montagehoek voor montageplaat
EUR	29,70 / 1



RZ4P4

2CPX046007R9999

RZ4P4	
Artikelnummer	2CPX046007R9999
Omschrijving	Stelschroeven sokkel
EUR	78,80 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX046008R9999

RZ5P4

RZ5P4	
Artikelnummer	2CPX046008R9999
Omschrijving	Sokkelkoppelset, set á 4st
EUR	23,00 / 1



2CPX045990R9999

RZ6P2

RZ6P2	
Artikelnummer	2CPX045990R9999
Omschrijving	Montageblok, set á 2st
EUR	14,15 / 1



2CPX046011R9999

RZ6P20

RZ6P20	
Artikelnummer	2CPX046011R9999
Omschrijving	Montageblok, set á 20st
EUR	94,20 / 1



2CPX045991R9999

RZ7P2

RZ7P2	
Artikelnummer	2CPX045991R9999
Omschrijving	Montagebeugel, set á 2st
EUR	15,80 / 1



2CPX046012R9999

RZ7P20

RZ7P20	
Artikelnummer	2CPX046012R9999
Omschrijving	Montagehoek, set á 20st
EUR	106,00 / 1



2CPX046269R9999

RZ85

RZ85	
Artikelnummer	2CPX046269R9999
Omschrijving	Montagebeugel
EUR	9,85 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX046270R9999

RZ86

RZ86	
Artikelnummer	2CPX046270R9999
Omschrijving	Montagebeugel
EUR	24,70 / 1



2CPX046275R9999

RZ91

RZ91	
Artikelnummer	2CPX046275R9999
Omschrijving	Montage profiel
EUR	15,60 / 1



2CPX046277R9999

RZ93

RZ93	
Artikelnummer	2CPX046277R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv hoekkast
EUR	15,60 / 1



2CPX046279R9999

RZ95P2

RZ95P2	
Artikelnummer	2CPX046279R9999
Omschrijving	Montagebeugel, set á 2st
EUR	13,75 / 1



2CPX046280R9999

RZ96

RZ96	
Artikelnummer	2CPX046280R9999
Omschrijving	Montageprofiel B3
EUR	28,40 / 1



2CPX046282R9999

RZ98

RZ98	
Artikelnummer	2CPX046282R9999
Omschrijving	Montageprofiel tbv Emax E1,E2 vaste uitvoering, B2
EUR	19,35 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



RZ99

RZ99	
Artikelnummer	2CPX046283R9999
Omschrijving	Montageprofiel tbv Emax E3 vaste uitvoering, B3
EUR	21,70 / 1



WNF1

WNF1	
Artikelnummer	2CPX045961R9999
Omschrijving	Montageprofiel CombiLine M modules
EUR	68,50 / 1



WNF2

WNF2	
Artikelnummer	2CPX045962R9999
Omschrijving	Montageprofiel CombiLine M modules
EUR	70,90 / 1



WNF3

WNF3	
Artikelnummer	2CPX045963R9999
Omschrijving	Montageprofiel CombiLine M modules
EUR	86,50 / 1



WNF4

WNF4	
Artikelnummer	2CPX045964R9999
Omschrijving	Montageprofiel CombiLine M modules
EUR	94,30 / 1



ZH150

ZH150	
Artikelnummer	2CPX060650R9999
Omschrijving	Stangengeleider
EUR	4,46 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX062464R9999

ZW143P2

ZW143P2	
Artikelnummer	2CPX062464R9999
Omschrijving	Montagebeugel voor ZX152, set á 2st
EUR	42,00 / 1



2CPX062476R9999

ZW60P100

ZW60P100	
Artikelnummer	2CPX062476R9999
Omschrijving	Montagebeugel, set á 100st
EUR	636,00 / 1



2CPX062455R9999

ZW61LR

ZW61LR	
Artikelnummer	2CPX062455R9999
Omschrijving	NF-beugel links rechts
EUR	15,85 / 1



2CPX060124R9999

ZW98

ZW98	
Artikelnummer	2CPX060124R9999
Omschrijving	Vibratie demper M6
EUR	9,30 / 1



2CPX060125R9999

ZW99

ZW99	
Artikelnummer	2CPX060125R9999
Omschrijving	Vibratie demper M10
EUR	29,10 / 1



2CPX039133R9999

ZX133

ZX133	
Artikelnummer	2CPX039133R9999
Omschrijving	Beschermplaat
EUR	6,75 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX062492R9999

ZX221P2

ZX221P2	
Artikelnummer	2CPX062492R9999
Omschrijving	Montagehoek klein, set á 2st
EUR	7,50 / 1



2CPX062557R9999

ZX221P40

ZX221P40	
Artikelnummer	2CPX062557R9999
Omschrijving	Montagehoek klein, set á 40st
EUR	123,00 / 1



2CPX062493R9999

ZX222P2

ZX222P2	
Artikelnummer	2CPX062493R9999
Omschrijving	Montagehoek groot, set á 2st
EUR	8,35 / 1



2CPX062558R9999

ZX222P40

ZX222P40	
Artikelnummer	2CPX062558R9999
Omschrijving	Montagehoek groot, set á 40st
EUR	141,00 / 1



2CPX062543R9999

ZX370P2

ZX370P2	
Artikelnummer	2CPX062543R9999
Omschrijving	Montagebeugel, set á 2st
EUR	13,75 / 1




2CPX068615R9999

ZX372P20

ZX372P20	
Artikelnummer	2CPX068615R9999
Omschrijving	Montagebeugel voor ZK90, set á 20st
EUR	77,80 / 1

Toebehoren
Montagetoebehoren



2CPX068616R9999

ZX375P20

ZX375P20	
Artikelnummer	2CPX068616R9999
Omschrijving	Montagebeugel voor ZX151, set á 20st
EUR	92,00 / 1



2CPX068081R9999

ZX376

ZX376	
Artikelnummer	2CPX068081R9999
Omschrijving	Afstandhouder voor ZX520
EUR	11,45 / 1



2CPX068617R9999

ZX376P10

ZX376P10	
Artikelnummer	2CPX068617R9999
Omschrijving	Afstandhouder voor ZX520, set á 10st
EUR	101,00 / 1



2CPX062547R9999

ZX378P20

ZX378P20	
Artikelnummer	2CPX062547R9999
Omschrijving	Afstandhouder, set á 20st
EUR	56,10 / 1



2CPX068781R9999

ZX574

ZX574	
Artikelnummer	2CPX068781R9999
Omschrijving	Bovendeel 52,5mm tbv meterbord
EUR	15,70 / 1

Toebehoren
Profiel



ZW165

2CPX041862R9999

	Afmetingen		Profiel		
Hoogte (mm)	**Lengte (mm)**	**Toepassing**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
15	494	Horizontaal	ZW165	2CPX041862R9999	9,30
	744	Horizontaal	ZW166	2CPX041863R9999	13,30
	997	Horizontaal	ZW167	2CPX041864R9999	17,15
17	244	Horizontaal	ZW41	2CPX039441R9999	18,05
	495	Horizontaal	ZW42	2CPX039442R9999	17,05
20	245	Verticaal	ZW50	2CPX039459R9999	10,35
	304	Horizontaal	RZ26	2CPX045971R9999	29,90
	325	Horizontaal	RZ21	2CPX045966R9999	14,30
	520	Horizontaal	ZW46	2CPX039446R9999	15,00
	553	Horizontaal	RZ27	2CPX045972R9999	35,40
	570	Horizontaal	RZ22	2CPX045967R9999	18,50
	740	Horizontaal	ZW43	2CPX039443R9999	21,90
	740	Horizontaal	ZW47	2CPX039447R9999	18,00
	804	Horizontaal	RZ28	2CPX045973R9999	38,30
	820	Horizontaal	RZ23	2CPX045968R9999	20,60
	1000	Horizontaal	ZW44	2CPX039444R9999	26,40
	1000	Horizontaal	ZW48	2CPX039448R9999	20,70
	1054	Horizontaal	RZ29	2CPX045974R9999	41,60
	1070	Horizontaal	RZ24	2CPX045969R9999	23,70
	1304	Horizontaal	RZ30	2CPX045975R9999	45,90
	1320	Horizontaal	RZ25	2CPX045970R9999	26,80
	1800	Verticaal	ED18	2CPX039216R9999	33,20
	2100	Verticaal	ED20	2CPX039218R9999	36,70
25	200	Horizontaal	RZULT3	2CPX046054R9999	14,10
	245	Horizontaal	RZB11	2CPX046021R9999	6,85
	250	Horizontaal	RZULB1	2CPX046058R9999	14,60
	300	Horizontaal	RZULT4	2CPX046055R9999	16,95
	494	Horizontaal	RZB21	2CPX046022R9999	10,50
	500	Horizontaal	RZULB2	2CPX046059R9999	22,90
	500	Horizontaal	RZULT6	2CPX046056R9999	22,90
	745	Horizontaal	RZB31	2CPX046023R9999	15,05
	750	Horizontaal	RZULB3	2CPX046060R9999	29,90
	993	Horizontaal	RZB41	2CPX046024R9999	19,65
	1000	Horizontaal	RZULB4	2CPX046061R9999	36,80
	1243	Horizontaal	RZB51	2CPX046025R9999	24,20
	1250	Horizontaal	RZULB5	2CPX046062R9999	46,50
	2100	Verticaal	RZULH10	2CPX046064R9999	74,00
30	220	Horizontaal	RZUT3	2CPX045976R9999	14,15
	250	Horizontaal	RZUB1	2CPX045980R9999	15,70
	300	Horizontaal	RZUT4	2CPX045977R9999	17,70
	500	Horizontaal	RZUB2	2CPX045981R9999	23,70
	500	Horizontaal	RZUT6	2CPX045978R9999	23,40
	700	Horizontaal	RZUT8	2CPX045979R9999	30,30
	750	Horizontaal	RZUB3	2CPX045982R9999	31,00
	1000	Horizontaal	RZUB4	2CPX045983R9999	39,20
	1250	Horizontaal	RZUB5	2CPX045984R9999	47,30
	1800	Verticaal	RZUH8	2CPX045985R9999	75,30
	2100	Verticaal	RZUH10	2CPX045986R9999	84,70

Toebehoren
Profiel

	Afmetingen		Profiel		
Hoogte (mm)	**Lengte (mm)**	**Toepassing**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
32	195	Horizontaal	RZT33	2CPX046026R9999	10,15
	244	Horizontaal	RZB13	2CPX046030R9999	14,85
	295	Horizontaal	RZT43	2CPX046027R9999	13,05
	493	Horizontaal	RZB23	2CPX046031R9999	22,20
	494	Horizontaal	RZT63	2CPX046028R9999	19,30
	695	Horizontaal	RZT83	2CPX046029R9999	26,00
	744	Horizontaal	RZB33	2CPX046032R9999	31,00
	994	Horizontaal	RZB43	2CPX046033R9999	39,40
	1242	Horizontaal	RZB53	2CPX046034R9999	49,40
35	195	Horizontaal	RZT310	2CPX046035R9999	13,80
	246	Horizontaal	RZB110	2CPX046039R9999	17,40
	270	Horizontaal	RZTA310	2CPX046045R9999	14,25
	295	Horizontaal	RZT410	2CPX046036R9999	19,10
	320	Horizontaal	RZBA110	2CPX046049R9999	17,00
	370	Horizontaal	RZTA410	2CPX046046R9999	20,10
	493	Horizontaal	RZB210	2CPX046040R9999	24,50
	495	Horizontaal	RZT610	2CPX046037R9999	24,00
	570	Horizontaal	RZTA610	2CPX046047R9999	24,30
	570	Horizontaal	RZBA210	2CPX046050R9999	23,80
	694	Horizontaal	RZT810	2CPX046038R9999	32,20
	746	Horizontaal	RZB310	2CPX046041R9999	32,90
	746	Verticaal	RZB231	2CPX046433R9999	22,70
	770	Horizontaal	RZTA810	2CPX046048R9999	24,90
	820	Horizontaal	RZBA310	2CPX046051R9999	32,10
	993	Horizontaal	RZB410	2CPX046042R9999	41,40
	1067	Horizontaal	RZBA410	2CPX046052R9999	40,10
	1242	Horizontaal	RZB510	2CPX046043R9999	50,40
	1315	Horizontaal	RZBA510	2CPX046053R9999	49,40
40	150	Verticaal	ZW367	2CPX041850R9999	9,75
	300	Verticaal	ZW368	2CPX041851R9999	10,95
	450		ZT29	2CPX068729R9999	88,20
	450	Verticaal	ZW369	2CPX041852R9999	12,15
	600	Verticaal	ZW370	2CPX041853R9999	13,10
	750	Verticaal	ZW371	2CPX041854R9999	14,55
	900	Verticaal	ZW372	2CPX041855R9999	16,70
	952	Horizontaal	ZW212	2CPX060140R9999	14,05
	1050	Verticaal	ZW373	2CPX041856R9999	18,60
	1200	Verticaal	ZW374	2CPX041857R9999	20,70
	1350	Verticaal	ZW375	2CPX041858R9999	23,60
	1500	Verticaal	ZW376	2CPX041859R9999	25,70
	1650	Verticaal	ZW377	2CPX041860R9999	30,50
	1950	Verticaal	ZW378	2CPX041861R9999	34,00
	2100	Verticaal	ZW214	2CPX060142R9999	34,20
43	1800	Horizontaal	RZ89	2CPX046273R9999	65,60
	1813		RZ135	2CPX066354R9999	64,50
49	541	Horizontaal	RZ87	2CPX046271R9999	31,20

Toebehoren
Profiel

	Afmetingen		Profiel		
Hoogte (mm)	**Lengte (mm)**	**Toepassing**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
50	168		RZUL4	2CPX046463R9999	16,20
	263		RZUL3	2CPX046431R9999	19,95
	294		RZUL2	2CPX046430R9999	27,00
	344		RZUL1	2CPX046293R9999	20,50
	1820		RZ134	2CPX066353R9999	64,50
	1820	Horizontaal	RZ90	2CPX046274R9999	58,00
89			RZ114	2CPX046414R9999	39,50
	728		RZ92	2CPX046276R9999	34,10

Toebehoren
Railkoper



ZX2001

2CPX042200R9999

Afmetingen					Railkoper		
Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)			Type	Artikelnummer	EUR
250	12	5			ZX2001	2CPX042200R9999	8,15
		10			ZX2007	2CPX042205R9999	14,85
		5			ZX1001	2CPX041870R9999	10,50
	20	5			ZX1013	2CPX041882R9999	15,60
		5			ZX2013	2CPX042210R9999	11,90
	30	10			ZX2025	2CPX042220R9999	39,90
		5			ZX2019	2CPX042215R9999	19,55
		5			ZX1019	2CPX041888R9999	26,00
	40	10			ZX2031	2CPX042225R9999	46,80
255	12	5			ZX1040	2CPX041906R9999	12,30
		10			ZX1046	2CPX041912R9999	22,70
	20	5			ZX1052	2CPX041918R9999	17,85
	30	5			ZX1058	2CPX041924R9999	30,00
		10			ZX1064	2CPX041930R9999	60,20
	40	10			ZX1070	2CPX041936R9999	71,80
260	12	10			ZX1086	2CPX041948R9999	25,80
		5			ZX1080	2CPX041942R9999	13,80
	20	5			ZX1092	2CPX041954R9999	20,40
	30	5			ZX1098	2CPX041960R9999	34,10
		10			ZX1104	2CPX041966R9999	68,70
	40	10			ZX1110	2CPX041972R9999	81,90
500	12	5			ZX2002	2CPX042201R9999	18,80
		10			ZX2008	2CPX042206R9999	34,20
		5			ZX1002	2CPX041871R9999	20,90
	20	5			ZX1014	2CPX041883R9999	30,90
		5			ZX2014	2CPX042211R9999	27,60
	30	10			ZX2026	2CPX042221R9999	93,30
		5			ZX2020	2CPX042216R9999	44,40
		5			ZX1020	2CPX041889R9999	49,80
	40	10			ZX1032	2CPX041901R9999	120,00
		10			ZX2032	2CPX042226R9999	109,00
505	12	5			ZX1041	2CPX041907R9999	22,70
		10			ZX1047	2CPX041913R9999	41,10
	20	5			ZX1053	2CPX041919R9999	33,20
	30	5			ZX1059	2CPX041925R9999	53,40
		10			ZX1065	2CPX041931R9999	110,00
	40	10			ZX1071	2CPX041937R9999	130,00
510	12	5			ZX1081	2CPX041943R9999	24,20
		10			ZX1087	2CPX041949R9999	43,80
	20	5			ZX1093	2CPX041955R9999	35,50
	30	10			ZX1105	2CPX041967R9999	117,00
		5			ZX1099	2CPX041961R9999	57,40
	40	10			ZX1111	2CPX041973R9999	143,00

Toebehoren
Railkoper

Afmetingen				Railkoper		
Lengte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Breedte (mm)**		**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
750	12	10		ZX2009	2CPX042207R9999	53,30
		5		ZX2003	2CPX042202R9999	29,30
		5		ZX1003	2CPX041872R9999	31,10
	20	5		ZX1015	2CPX041884R9999	45,30
		5		ZX2015	2CPX042212R9999	42,20
	30	5		ZX2021	2CPX042217R9999	71,60
		10		ZX2027	2CPX042222R9999	145,00
		5		ZX1021	2CPX041890R9999	76,20
	40	10		ZX1033	2CPX041902R9999	182,00
		10		ZX2033	2CPX042227R9999	172,00
755	12	5		ZX1042	2CPX041908R9999	33,00
		10		ZX1048	2CPX041914R9999	59,90
	20	5		ZX1054	2CPX041920R9999	47,60
	30	10		ZX1066	2CPX041932R9999	160,00
		5		ZX1060	2CPX041926R9999	80,00
	40	10		ZX1072	2CPX041938R9999	192,00
760	12	5		ZX1082	2CPX041944R9999	34,20
		10		ZX1088	2CPX041950R9999	63,00
	20	5		ZX1094	2CPX041956R9999	50,20
	30	5		ZX1100	2CPX041962R9999	84,20
		10		ZX1106	2CPX041968R9999	170,00
	40	10		ZX1112	2CPX041974R9999	204,00
1000	12	10		ZX1049	2CPX041915R9999	78,70
		5		ZX1004	2CPX041873R9999	40,90
		5		ZX400	2CPX061400R9999	53,30
		10		ZX403	2CPX061403R9999	101,00
		10		ZX2010	2CPX042208R9999	76,10
		5		ZX2004	2CPX042203R9999	39,30
	20	5		ZX2016	2CPX042213R9999	58,20
		10		ZX362	2CPX061362R9999	156,00
		5		ZX406	2CPX061406R9999	83,30
		5		ZX1016	2CPX041885R9999	60,30
	25	5		ZX365	2CPX061365R9999	104,00
	30	5		ZX409	2CPX061409R9999	130,00
		10		ZX412	2CPX061412R9999	264,00
		5		ZX2022	2CPX042218R9999	97,50
		10		ZX2028	2CPX042223R9999	199,00
		5		ZX1022	2CPX041891R9999	101,00
	40	10		ZX1034	2CPX041903R9999	249,00
		10		ZX2034	2CPX042228R9999	239,00
		10		ZX415	2CPX061415R9999	303,00
	50	10		ZX418	2CPX061418R9999	310,00
	60	10		ZX421	2CPX061421R9999	376,00
	80	10		ZX424	2CPX061424R9999	521,00
	100	10		ZX427	2CPX061427R9999	608,00

Toebehoren
Railkoper

Afmetingen			Railkoper		
Lengte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
1005	12	5	ZX1043	2CPX041909R9999	42,10
	20	5	ZX1055	2CPX041921R9999	63,30
	30	5	ZX1061	2CPX041927R9999	105,00
		10	ZX1067	2CPX041933R9999	217,00
	40	10	ZX1073	2CPX041939R9999	261,00
1010	12	10	ZX1089	2CPX041951R9999	81,90
		5	ZX1083	2CPX041945R9999	43,80
	20	5	ZX1095	2CPX041957R9999	65,30
	30	10	ZX1107	2CPX041969R9999	227,00
		5	ZX1101	2CPX041963R9999	109,00
	40	10	ZX1113	2CPX041975R9999	268,00
1250	12	5	ZX1005	2CPX041874R9999	50,80
		5	ZX1044	2CPX041910R9999	52,40
		10	ZX1050	2CPX041916R9999	96,50
		10	ZX2011	2CPX042209R9999	91,60
		5	ZX2005	2CPX042204R9999	49,50
	20	5	ZX2017	2CPX042214R9999	74,00
		5	ZX1017	2CPX041886R9999	76,10
	30	5	ZX1023	2CPX041892R9999	125,00
		5	ZX2023	2CPX042219R9999	120,00
		10	ZX2029	2CPX042224R9999	257,00
	40	10	ZX2035	2CPX042229R9999	300,00
		10	ZX1035	2CPX041904R9999	309,00
1255	20	5	ZX1056	2CPX041922R9999	78,30
	30	5	ZX1062	2CPX041928R9999	127,00
		10	ZX1068	2CPX041934R9999	269,00
	40	10	ZX1074	2CPX041940R9999	319,00
1260	12	10	ZX1090	2CPX041952R9999	99,90
		5	ZX1084	2CPX041946R9999	53,90
	20	5	ZX1096	2CPX041958R9999	81,10
	30	10	ZX1108	2CPX041970R9999	276,00
		5	ZX1102	2CPX041964R9999	132,00
	40	10	ZX1114	2CPX041976R9999	329,00
2000	12	10	ZX404	2CPX061404R9999	170,00
		5	ZX401	2CPX061401R9999	91,40
	20	5	ZX407	2CPX061407R9999	133,00
		10	ZX363	2CPX061363R9999	277,00
	25	5	ZX366	2CPX061366R9999	176,00
	30	10	ZX413	2CPX061413R9999	474,00
		5	ZX410	2CPX061410R9999	227,00
	40	10	ZX416	2CPX061416R9999	549,00
	50	10	ZX419	2CPX061419R9999	556,00
	60	10	ZX422	2CPX061422R9999	651,00
	80	10	ZX425	2CPX061425R9999	926,00
	100	10	ZX428	2CPX061428R9999	1078,00

Toebehoren
Railkoper

Afmetingen					Railkoper		
Lengte (mm)	**Hoogte (mm)**	**Breedte (mm)**			**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
3000	12	5			ZX402	2CPX061402R9999	127,00
		10			ZX405	2CPX061405R9999	242,00
	20	5			ZX408	2CPX061408R9999	192,00
		10			ZX364	2CPX061364R9999	390,00
	25	5			ZX367	2CPX061367R9999	259,00
	30	5			ZX411	2CPX061411R9999	328,00
		10			ZX414	2CPX061414R9999	667,00
	40	10			ZX417	2CPX061417R9999	790,00
	50	10			ZX420	2CPX061420R9999	795,00
	60	10			ZX423	2CPX061423R9999	935,00
	80	10			ZX426	2CPX061426R9999	1329,00
	100	10			ZX429	2CPX061429R9999	1553,00
4000	12	5			ZX350	2CPX061350R9999	167,00
		10			ZX354	2CPX061354R9999	310,00
	20	10			ZX355	2CPX061355R9999	515,00
		5			ZX351	2CPX061351R9999	249,00
	25	5			ZX352	2CPX061352R9999	334,00
	30	10			ZX356	2CPX061356R9999	878,00
		5			ZX353	2CPX061353R9999	422,00
	40	10			ZX357	2CPX061357R9999	1027,00
	50	10			ZX358	2CPX061358R9999	1037,00
	60	10			ZX359	2CPX061359R9999	1226,00
	80	10			ZX360	2CPX061360R9999	1733,00
	100	10			ZX361	2CPX061361R9999	2025,00

Toebehoren
Raildrager



2CPX038459R9999

ZB5

ZB5	
Artikelnummer	2CPX038459R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder
EUR	14,65 / 1



2CPX044016R9999

ZX150

ZX150	
Artikelnummer	2CPX044016R9999
Omschrijving	Raildrager met railafstand 80/100mm,5 polig
EUR	60,60 / 1



2CPX044007R9999

ZX152

ZX152	
Artikelnummer	2CPX044007R9999
Omschrijving	Raildrager met railafstand 100mm, 3polig
EUR	67,10 / 1



2CPX044008R9999

ZX153

ZX153	
Artikelnummer	2CPX044008R9999
Omschrijving	Raildrager met railafstand100/185mm, 3 polig
EUR	68,70 / 1



2CPX044014R9999

ZX154

ZX154	
Artikelnummer	2CPX044014R9999
Omschrijving	Raildrager N+PE
EUR	24,40 / 1



2CPX044012R9999

ZX155

ZX155	
Artikelnummer	2CPX044012R9999
Omschrijving	Railsteun
EUR	26,00 / 1

Toebehoren
Raildrager



2CPX044013R9999

ZX156

ZX156	
Artikelnummer	2CPX044013R9999
Omschrijving	Raildrager 3-polig
EUR	31,60 / 1



2CPX044009R9999

ZX157

ZX157	
Artikelnummer	2CPX044009R9999
Omschrijving	Raildrager N+PE
EUR	17,20 / 1



2CPX062553R9999

ZX522P10

ZX522P10	
Artikelnummer	2CPX062553R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder 630-1700A 3-polig
EUR	350,00 / 1



2CPX061457R9999

ZX552

ZX552	
Artikelnummer	2CPX061457R9999
Omschrijving	Raildrager 60x10mm v.v. railstop,railafstand 185mm
EUR	111,00 / 1



2CPX068737R9999

ZX559

ZX559	
Artikelnummer	2CPX068737R9999
Omschrijving	Raildrager tbv 100x10mm, railafstand185mm
EUR	80,60 / 1



2CPX061459R9999

ZX560

ZX560	
Artikelnummer	2CPX061459R9999
Omschrijving	Raildrager 100x10mm v.v. railstop,railafstand 185mm
EUR	134,00 / 1

Toebehoren
Raildrager



2CPX046922R9999

ZX639

ZX639	
Artikelnummer	2CPX046922R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder 4000A 3-polig
EUR	57,20 / 1



2CPX046077R9999

ZX640

ZX640	
Artikelnummer	2CPX046077R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder 1250-3200A 3-polig
EUR	47,80 / 1



2CPX046078R9999

ZX641

ZX641	
Artikelnummer	2CPX046078R9999
Omschrijving	Railsysteemhouder 1250-3200A 4-polig
EUR	57,20 / 1



2CPX062638R9999

ZX95P2

ZX95P2	
Artikelnummer	2CPX062638R9999
Omschrijving	Raildrager, set á 2st
EUR	30,90 / 1

Toebehoren
Railkoppelset



RZ115

RZ115	
Artikelnummer	2CPX046415R9999
Omschrijving	Railkoppelset 3200A
EUR	714,00 / 1



RZ117

RZ117	
Artikelnummer	2CPX046449R9999
Omschrijving	Railkoppelset 4000A
EUR	714,00 / 1



RZ118

RZ118	
Artikelnummer	2CPX046450R9999
Omschrijving	Railkoppelset 4000A, Nul railop verschillende hoogte
EUR	755,00 / 1




RZ194

RZ194	
Artikelnummer	2CPX046642R9999
Omschrijving	Railkoppelset 2000A
EUR	354,00 / 1



RZ195

RZ195	
Artikelnummer	2CPX046643R9999
Omschrijving	Railkoppelset 2000A
EUR	395,00 / 1



RZ198

RZ198	
Artikelnummer	2CPX046975R9999
Omschrijving	Busbar connec1000A 4p Cab-Cab
EUR	244,00 / 1

Toebehoren
Railkoppelset



2CPX046220R9999

RZ60

RZ60	
Artikelnummer	2CPX046220R9999
Omschrijving	Railkoppelset 2500A
EUR	387,00 / 1



2CPX046221R9999

RZ61

RZ61	
Artikelnummer	2CPX046221R9999
Omschrijving	Railkoppelset 2500A
EUR	427,00 / 1



2CPX039106R9999

ZX106

ZX106	
Artikelnummer	2CPX039106R9999
Omschrijving	Railkoppelset 355A 5Pol
EUR	58,40 / 1



2CPX042020R9999

ZX1180

ZX1180	
Artikelnummer	2CPX042020R9999
Omschrijving	Railkoppelset 250A 12x5mm
EUR	18,80 / 1



2CPX042021R9999

ZX1181

ZX1181	
Artikelnummer	2CPX042021R9999
Omschrijving	Railkoppelset 360A 12x10mm
EUR	32,70 / 1



2CPX042022R9999

ZX1182

ZX1182	
Artikelnummer	2CPX042022R9999
Omschrijving	Railkoppelset 320A 20x5mm
EUR	46,40 / 1

Toebehoren
Railkoppelset



2CPX042023R9999

ZX1183

ZX1183	
Artikelnummer	2CPX042023R9999
Omschrijving	Railkoppelset 400A 30x5mm
EUR	62,80 / 1



2CPX042024R9999

ZX1184

ZX1184	
Artikelnummer	2CPX042024R9999
Omschrijving	Railkoppelset 630A 30x10mm
EUR	74,30 / 1



2CPX042025R9999

ZX1185

ZX1185	
Artikelnummer	2CPX042025R9999
Omschrijving	Railkoppelset 850A 40x10mm
EUR	133,00 / 1

Toebehoren
Rail toebehoren



2CPX046411R9999

RZ111

RZ111	
Artikelnummer	2CPX046411R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv raildragerZX561, verticaal
EUR	28,90 / 1



2CPX046412R9999

RZ112


RZ112	
Artikelnummer	2CPX046412R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv raildragerZX561, horizontaal
EUR	21,70 / 1



2CPX046451R9999

RZ119

RZ119	
Artikelnummer	2CPX046451R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv PE raildrager,horizontaal
EUR	21,70 / 1



2CPX046452R9999

RZ120

RZ120	
Artikelnummer	2CPX046452R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv raildragerZX561, verticaal
EUR	34,10 / 1



2CPX046455R9999

RZ130

RZ130	
Artikelnummer	2CPX046455R9999
Omschrijving	Montagebeugel roestvrijstaaltbv raildrager
EUR	88,20 / 1



2CPX046456R9999

RZ131

RZ131	
Artikelnummer	2CPX046456R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv railaansluitset B3
EUR	98,60 / 1

Toebehoren
Rail toebehoren



2CPX046457R9999

RZ132


RZ132	
Artikelnummer	2CPX046457R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv railaansluitset B4
EUR	114,00 / 1



2CPX066355R9999

RZ136

RZ136	
Artikelnummer	2CPX066355R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv railaansluitset met ra
EUR	30,50 / 1



2CPX046256R9999

RZ80

RZ80	
Artikelnummer	2CPX046256R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv raildrager ZX561
EUR	21,00 / 1



2CPX046257R9999

RZ81

RZ81	
Artikelnummer	2CPX046257R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv raildrager ZX561
EUR	24,50 / 1



2CPX046258R9999

RZ82

RZ82	
Artikelnummer	2CPX046258R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv raildrager ZX561
EUR	8,60 / 1



2CPX046259R9999

RZ83

RZ83	
Artikelnummer	2CPX046259R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv raildrager ZX561
EUR	11,65 / 1

Toebehoren
Rail toebehoren



RZ97

RZ97	
Artikelnummer	2CPX046387R9999
Omschrijving	Montageprofiel B4
EUR	32,20 / 1



ZW349P10

ZW349P10	
Artikelnummer	2CPX062485R9999
Omschrijving	Montagebeugel tbv raildragerZX522, set á 10st
EUR	111,00 / 1



ZX159

ZX159	
Artikelnummer	2CPX060209R9999
Omschrijving	Eindafscherming tbv raildrager ZX152
EUR	18,55 / 1



ZX642

ZX642	
Artikelnummer	2CPX046079R9999
Omschrijving	Tussenstuk 3-polig voor ZX640
EUR	27,40 / 1



ZX643

ZX643	
Artikelnummer	2CPX046080R9999
Omschrijving	Tussenstuk 4-polig voor ZX641
EUR	29,30 / 1



ZX644P20

ZX644P20	
Artikelnummer	2CPX046600R9999
Omschrijving	Klemstuk Railsysteem 2x30mm, set á 20st
EUR	93,40 / 1

Toebehoren
Rail toebehoren



2CPX046082R9999

ZX645

ZX645	
Artikelnummer	2CPX046082R9999
Omschrijving	Klemstuk Railsysteem 2x60mm
EUR	5,05 / 1



2CPX046601R9999

ZX645P20

ZX645P20	
Artikelnummer	2CPX046601R9999
Omschrijving	Klemstuk Railsysteem 2x60mm, set á 20st
EUR	99,30 / 1



2CPX046083R9999

ZX646

ZX646	
Artikelnummer	2CPX046083R9999
Omschrijving	Klemstuk Railsysteem 2x80mm
EUR	26,10 / 1



2CPX046602R9999

ZX646P20

ZX646P20	
Artikelnummer	2CPX046602R9999
Omschrijving	Klemstuk Railsysteem 2x80mm, set á 20st
EUR	570,00 / 1



2CPX046084R9999

ZX647

ZX647	
Artikelnummer	2CPX046084R9999
Omschrijving	Klemstuk Railsysteem 2x40mm
EUR	4,59 / 1



2CPX046603R9999

ZX647P20

ZX647P20	
Artikelnummer	2CPX046603R9999
Omschrijving	Klemstuk Railsysteem 2x40mm, set á 20st
EUR	94,70 / 1


Toebehoren
Rail toebehoren



2CPX046458R9999

ZX648

ZX648	
Artikelnummer	2CPX046458R9999
Omschrijving	Klemstuk Railsysteem 4x60mm
EUR	5,30 / 1



2CPX046459R9999

ZX649

ZX649	
Artikelnummer	2CPX046459R9999
Omschrijving	Tussenstuk 1-polig
EUR	10,00 / 1



2CPX046087R9999

ZX650

ZX650	
Artikelnummer	2CPX046087R9999
Omschrijving	Vulstuk tbv railsysteem 4x60x10mm
EUR	18,40 / 1



2CPX046093R9999

ZX656

ZX656	
Artikelnummer	2CPX046093R9999
Omschrijving	Ankerplaat M10
EUR	5,50 / 1



2CPX046302R9999

ZX656P20

ZX656P20	
Artikelnummer	2CPX046302R9999
Omschrijving	Railbevestigingsmoer M10, set á 20st
EUR	104,00 / 1



2CPX046303R9999

ZX657P20

ZX657P20	
Artikelnummer	2CPX046303R9999
Omschrijving	Railbevestigingsmoer M12, set á 20st
EUR	112,00 / 1

Toebehoren
Rail toebehoren



ZX680

ZX680	
Artikelnummer	2CPX046260R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x150mm
EUR	37,60 / 1



ZX681

ZX681	
Artikelnummer	2CPX046261R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x240mm
EUR	48,00 / 1



ZX682

ZX682	
Artikelnummer	2CPX046262R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x226mm
EUR	82,50 / 1



ZX683

ZX683	
Artikelnummer	2CPX046263R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x352mm
EUR	93,60 / 1



ZX684

ZX684	
Artikelnummer	2CPX046264R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x175mm
EUR	38,70 / 1



ZX685

ZX685	
Artikelnummer	2CPX046265R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x270mm
EUR	54,00 / 1

Toebehoren
Rail toebehoren



ZX686

ZX686	
Artikelnummer	2CPX046266R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x365mm
EUR	57,90 / 1



ZX687

ZX687	
Artikelnummer	2CPX046267R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x223mm
EUR	40,90 / 1



ZX688

ZX688	
Artikelnummer	2CPX046268R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x130mm
EUR	35,70 / 1



ZX689

ZX689	
Artikelnummer	2CPX046435R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x08x480mm
EUR	66,60 / 1



ZX690

ZX690	
Artikelnummer	2CPX046438R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x310mm
EUR	54,00 / 1



ZX691

ZX691	
Artikelnummer	2CPX046436R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x08x670mm
EUR	106,00 / 1

Toebehoren
Rail toebehoren



2CPX046439R9999

ZX692

ZX692	
Artikelnummer	2CPX046439R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x490mm
EUR	75,50 / 1



2CPX046437R9999

ZX693

ZX693	
Artikelnummer	2CPX046437R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x10x245mm
EUR	48,40 / 1



2CPX046460R9999

ZX694

ZX694	
Artikelnummer	2CPX046460R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x08x352mm
EUR	62,70 / 1



2CPX046461R9999

ZX695

ZX695	
Artikelnummer	2CPX046461R9999
Omschrijving	Railafstandhouder Fibreglas 50x08x490mm
EUR	72,00 / 1

Toebehoren
Scharnier



RZ170P8

2CPX046213R9999

RZ170P8	
Artikelnummer	2CPX046213R9999
Omschrijving	Zijwand bevestiging, set á 8st.
EUR	62,30 / 1



RZ54P2

2CPX046165R9999

RZ54P2	
Artikelnummer	2CPX046165R9999
Omschrijving	Scharnier 180 graden tbv segmentdeur
EUR	113,00 / 1



RZ8P4

2CPX045992R9999

RZ8P4	
Artikelnummer	2CPX045992R9999
Omschrijving	Scharnier 130 graden, set á 4st
EUR	31,60 / 1



RZ9P4

2CPX045993R9999

RZ9P4	
Artikelnummer	2CPX045993R9999
Omschrijving	Scharnier 180 graden, set á 4st
EUR	245,00 / 1

Toebehoren
Scheidingscompartiment



RTW2501

2CPX046881R9999

Omschrijving				Type	Artikelnummer	EUR
Afschermset tbv T7/X1 uitrijdbaar				RTW2501	2CPX046881R9999	298,00
Afschermset tbv S7 vast				RTW2502	2CPX046882R9999	265,00
Afschermset tbv E2 vast				RTW2503	2CPX046883R9999	258,00
Afschermset tbv E2 uitrijdbaar				RTW2504	2CPX046884R9999	299,00
Afschermset tbv E3 vast				RTW2505	2CPX046885R9999	249,00
Afschermset tbv E2 vast				RTW2506	2CPX046886R9999	394,00
Afschermset tbv E2 uitrijdbaar				RTW2507	2CPX046887R9999	364,00
Afschermset tbv E3 vast				RTW2508	2CPX046888R9999	457,00
Afschermset tbv E3 uitrijdbaar				RTW2509	2CPX046889R9999	433,00
Afschermset tbv ABB Slimline XR, B2				RTW2540021	2CPX047024R9999	307,00
Afschermset tbv ABB Slimline XR, B3				RTW2541021	2CPX047025R9999	347,00
Afschermset tbv ABB Inline, B2				RTW2543021	2CPX047019R9999	322,00
Afschermset tbv ABB Inline, B3				RTW2544021	2CPX047020R9999	360,00
Form 2B afschermset Kabelcompartment.				RTW254802	2CPX066396R9999	173,00
				RTW254902	2CPX066397R9999	273,00
Afschermset tbv railkoppelkast				RTW2550021	2CPX047028R9999	190,00
Afschermset tbv ABB Slimline XR, B4				RTW255202	2CPX066696R9999	334,00
Afschermset tbv ABB Slimline XR, B2,5				RTW255302	2CPX066697R9999	286,00
Afschermset tbv ABB Slimline XR, B3				RTW3541021	2CPX047026R9999	394,00
Afschermset tbv ABB Slimline XR, B4				RTW355202	2CPX066698R9999	353,00
Afschermset tbv ABB Slimline XR, B2,5				RTW355302	2CPX066699R9999	301,00
Afschermset tbv E3 uitrijdbaar				RTW4002	2CPX046892R9999	481,00
				RTW4003	2CPX046893R9999	422,00
				RTW4005	2CPX046891R9999	378,00
Afschermset tbv ABB Slimline XR, B3				RTW4041021	2CPX047027R9999	394,00
Form 2B afschermset Slimline 4 veldbr.				RTW405202	2CPX047030R9999	482,00

Toebehoren
Scheidingsschot



ZX86

2CPX039086R9999

		Scheidingsschot		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
100	250	ZX86	2CPX039086R9999	8,50
	450	ZX469	2CPX039541R9999	18,50
	450	ZX69	2CPX039069R9999	7,40
	500	ZX87	2CPX039087R9999	11,00
	600	ZX470	2CPX039542R9999	20,10
	600	ZX70	2CPX039070R9999	9,25
	750	ZX71	2CPX039071R9999	11,15
	750	ZX471	2CPX039543R9999	26,30
	900	ZX72	2CPX039072R9999	13,50
	900	ZX472	2CPX039544R9999	31,90
	1050	ZX473	2CPX039545R9999	37,50
	1050	ZX73	2CPX039073R9999	15,25
	1200	ZX474	2CPX039546R9999	43,60
	1200	ZX74	2CPX039074R9999	18,35
	1350	ZX75	2CPX039075R9999	19,50
	1350	ZX475	2CPX039547R9999	50,50
140	40	ZX388	2CPX068093R9999	6,75
150	250	RTW1504	2CPX046407R9999	35,60
	250	RTW1501	2CPX066328R9999	25,20
	250	RTW1503	2CPX066330R9999	138,00
	250	RTW1502	2CPX066329R9999	40,90
200	250	RTW2003	2CPX066333R9999	258,00
	250	RTW2001	2CPX066331R9999	29,70
	250	RTW2002	2CPX066332R9999	43,40
	250	RTW2004	2CPX046408R9999	41,80
250	590	RTW2P2	2CPX066296R9999	82,90
	590	RTW1	2CPX066337R9999	46,90
270	250	RZ161	2CPX046571R9999	42,70
	500	RZ162	2CPX046572R9999	75,20
	750	RZ163	2CPX046573R9999	77,30
300	250	RTW3002	2CPX066335R9999	48,20
	250	RTW3001	2CPX066334R9999	31,90
	250	RTW3003	2CPX066336R9999	259,00
	250	RTW3004	2CPX046409R9999	50,40
400	-	RTW4004	2CPX066459R9999	59,10
	-	RTW4001	2CPX066455R9999	42,10
470	250	RZ164	2CPX046574R9999	42,60
	500	RZ165	2CPX046575R9999	75,30
	750	RZ166	2CPX046576R9999	79,80
600	-	RTW6004	2CPX066460R9999	67,50
800	-	RTW8001	2CPX066457R9999	59,10
	-	RTW8004	2CPX066461R9999	75,90
900	-	RTW9001	2CPX066458R9999	67,50
	-	RTW9004	2CPX066462R9999	84,30

Toebehoren
Scheidingsschot

		Scheidingsschot		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
1800	325	RTW831	2CPX046231R9999	33,30
	425	RTW841	2CPX046232R9999	39,10
	425	RZ151	2CPX046561R9999	43,40
	625	RTW861	2CPX046233R9999	61,80
	625	RZ152	2CPX046562R9999	68,90
	825	RTW881	2CPX046234R9999	87,30
	825	RTW887	2CPX047015R9999	194,00
2100	325	RTW1031	2CPX046235R9999	38,70
	425	RTW1041	2CPX046236R9999	50,80
	425	RZ155	2CPX046565R9999	56,30
	625	RTW1061	2CPX046237R9999	70,50
	625	RZ156	2CPX046566R9999	77,80
	825	RTW1081	2CPX046238R9999	86,50

Toebehoren
Scheidingscomponent



RB1505

2CPX062670R9999

		Scheidingsschot		
Hoogte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
150	-	RB1505	2CPX062670R9999	108,00
	-	RB1506	2CPX062671R9999	108,00
	250	RB1501	2CPX066349R9999	28,30
200	-	RB2007	2CPX062674R9999	116,00
	-	RB2005	2CPX062672R9999	116,00
	-	RB2006	2CPX062673R9999	116,00
	-	RB2008	2CPX062675R9999	116,00
	250	RB2001	2CPX066350R9999	32,20
300	-	RB3007	2CPX062677R9999	124,00
	-	RB3006	2CPX062676R9999	120,00
	250	RB3001	2CPX066351R9999	37,30

Toebehoren
Schroeven, moeren en bouten



2CPX046251R9999

ZX663P20

ZX663P20	
Artikelnummer	2CPX046251R9999
Omschrijving	Cilinderkopschroef M6x25mm, set á 20st
EUR	8,80 / 1



2CPX068588R9999

ZX257P20

ZX257P20	
Artikelnummer	2CPX068588R9999
Omschrijving	Cilinderkopschroef M6x30mm, set á 20st
EUR	11,20 / 1



2CPX046095R9999

ZX658P10

ZX658P10	
Artikelnummer	2CPX046095R9999
Omschrijving	Glijmoer M6, set á 10st
EUR	35,30 / 1



2CPX046096R9999

ZX659P10

ZX659P10	
Artikelnummer	2CPX046096R9999
Omschrijving	Glijmoer M8, set á 10st
EUR	35,30 / 1



2CPX046097R9999

ZX660P10

ZX660P10	
Artikelnummer	2CPX046097R9999
Omschrijving	Glijmoer M10, set á 10st
EUR	35,30 / 1




2CPX062501R9999

ZX233P10

ZX233P10	
Artikelnummer	2CPX062501R9999
Omschrijving	Glijmoer M10, set á 10st
EUR	30,90 / 1


Toebehoren
Schroeven, moeren en bouten



2CPX044153R9999

ZX190

ZX190	
Artikelnummer	2CPX044153R9999
Omschrijving	Glijmoer M12 afm. 25x25x10mm
EUR	4,00 / 1



2CPX062502R9999

ZX234P10

ZX234P10	
Artikelnummer	2CPX062502R9999
Omschrijving	Glijmoer M12, set á 10st
EUR	32,30 / 1



2CPX046098R9999

ZX661P10

ZX661P10	
Artikelnummer	2CPX046098R9999
Omschrijving	Glijmoer M12, set á 10st
EUR	35,30 / 1



2CPX062494R9999

ZX226P10

ZX226P10	
Artikelnummer	2CPX062494R9999
Omschrijving	Glijmoer M3, set á 10st
EUR	15,75 / 1



2CPX062495R9999

ZX227P10

ZX227P10	
Artikelnummer	2CPX062495R9999
Omschrijving	Glijmoer M4, set á 10st
EUR	9,00 / 1



2CPX062639R9999

ZX235P10

ZX235P10	
Artikelnummer	2CPX062639R9999
Omschrijving	Glijmoer M5, set á 10st
EUR	24,10 / 1

Toebehoren
Schroeven, moeren en bouten



2CPX062496R9999

ZX228P10

ZX228P10	
Artikelnummer	2CPX062496R9999
Omschrijving	Glijmoer M5, set á 10st
EUR	8,65 / 1



2CPX062497R9999

ZX229P10

ZX229P10	
Artikelnummer	2CPX062497R9999
Omschrijving	Glijmoer M6, set á 10st
EUR	8,65 / 1



2CPX062499R9999

ZX231P10

ZX231P10	
Artikelnummer	2CPX062499R9999
Omschrijving	Glijmoer M6, set á 10st
EUR	27,40 / 1



2CPX062500R9999

ZX232P10

ZX232P10	
Artikelnummer	2CPX062500R9999
Omschrijving	Glijmoer M8, set á 10st
EUR	30,30 / 1



2CPX062498R9999

ZX230P10

ZX230P10	
Artikelnummer	2CPX062498R9999
Omschrijving	Glijmoer M8, set á 10st
EUR	15,35 / 1



2CPX060246R9999

ZX201

ZX201	
Artikelnummer	2CPX060246R9999
Omschrijving	Hamerkopbout M10x100mm
EUR	12,85 / 1

Toebehoren
Schroeven, moeren en bouten



2CPX060247R9999

ZX202

ZX202	
Artikelnummer	2CPX060247R9999
Omschrijving	Hamerkopbout M10x120mm
EUR	13,30 / 1



2CPX060240R9999

ZX195

ZX195	
Artikelnummer	2CPX060240R9999
Omschrijving	Hamerkopbout M10x40mm
EUR	7,80 / 1



2CPX060241R9999

ZX196

ZX196	
Artikelnummer	2CPX060241R9999
Omschrijving	Hamerkopbout M10x50mm
EUR	8,00 / 1



2CPX060242R9999

ZX197

ZX197	
Artikelnummer	2CPX060242R9999
Omschrijving	Hamerkopbout M10x50mm
EUR	8,50 / 1



2CPX060243R9999

ZX198

ZX198	
Artikelnummer	2CPX060243R9999
Omschrijving	Hamerkopbout M10x60mm
EUR	8,85 / 1



2CPX060244R9999

ZX199

ZX199	
Artikelnummer	2CPX060244R9999
Omschrijving	Hamerkopbout M10x70mm
EUR	10,60 / 1

Toebehoren
Schroeven, moeren en bouten



2CPX060245R9999

ZX200

ZX200	
Artikelnummer	2CPX060245R9999
Omschrijving	Hamerkopbout M10x80mm
EUR	11,00 / 1



2CPX062514R9999

ZX255P10

ZX255P10	
Artikelnummer	2CPX062514R9999
Omschrijving	Inlegmoer 3 M10, set á 10st
EUR	15,15 / 1



2CPX062512R9999

ZX252P10

ZX252P10	
Artikelnummer	2CPX062512R9999
Omschrijving	Inlegmoer 3 M6, set á 10st
EUR	14,05 / 1



2CPX062513R9999

ZX254P10

ZX254P10	
Artikelnummer	2CPX062513R9999
Omschrijving	Inlegmoer 3 M8, set á 10st
EUR	13,95 / 1



2CPX062509R9999

ZX248P10

ZX248P10	
Artikelnummer	2CPX062509R9999
Omschrijving	Inlegmoer M5, set á 10st
EUR	11,00 / 1



2CPX062510R9999

ZX249P10

ZX249P10	
Artikelnummer	2CPX062510R9999
Omschrijving	Inlegmoer M6, set á 10st
EUR	11,00 / 1

Toebehoren
Schroeven, moeren en bouten



2CPX062511R9999

ZX250P10

ZX250P10	
Artikelnummer	2CPX062511R9999
Omschrijving	Inlegmoer M8, set á 10st
EUR	16,75 / 1



2CPX062539R9999

ZX295P10

ZX295P10	
Artikelnummer	2CPX062539R9999
Omschrijving	Moer M10 galvaniseerd set á 10st
EUR	5,90 / 1



2CPX062540R9999

ZX296P10

ZX296P10	
Artikelnummer	2CPX062540R9999
Omschrijving	Moer M12 galvaniseerd set á 10st
EUR	6,90 / 1



2CPX062605R9999

ZX293P10

ZX293P10	
Artikelnummer	2CPX062605R9999
Omschrijving	Moer M6 galvaniseerd set á 10st
EUR	4,10 / 1



2CPX062538R9999

ZX294P10

ZX294P10	
Artikelnummer	2CPX062538R9999
Omschrijving	Moer M8 galvaniseerd set á 10st
EUR	4,95 / 1



2CPX062586R9999

ZX397P10

ZX397P10	
Artikelnummer	2CPX062586R9999
Omschrijving	Persmoer M10, set á 10st
EUR	9,40 / 1

Toebehoren
Schroeven, moeren en bouten



2CPX046014R9999

RZ37P20

RZ37P20	
Artikelnummer	2CPX046014R9999
Omschrijving	Persmoer M6, set á 20st
EUR	12,35 / 1



2CPX062546R9999

ZX377P10

ZX377P10	
Artikelnummer	2CPX062546R9999
Omschrijving	Persmoer M8, set á 10st
EUR	9,90 / 1



2CPX046001R9999

RZ12P500

RZ12P500	
Artikelnummer	2CPX046001R9999
Omschrijving	Torxschroef M6x10, set á 500st
EUR	84,20 / 1



2CPX046003R9999

RZ14P20

RZ14P20	
Artikelnummer	2CPX046003R9999
Omschrijving	Torxschroef M6x14, set á 20st
EUR	6,60 / 1



2CPX062527R9999

ZX270P10

ZX270P10	
Artikelnummer	2CPX062527R9999
Omschrijving	Zelfsnijdende schroef M6x20mm,set á 20st
EUR	11,30 / 1



2CPX044035R9999

ZX181

ZX181	
Artikelnummer	2CPX044035R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x100mm
EUR	3,12 / 1

Toebehoren
Schroeven, moeren en bouten



ZX182

2CPX044036R9999

ZX182	
Artikelnummer	2CPX044036R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x110mm
EUR	3,35 / 1



ZX183

2CPX044037R9999

ZX183	
Artikelnummer	2CPX044037R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x120mm
EUR	4,23 / 1



ZX184

2CPX044038R9999

ZX184	
Artikelnummer	2CPX044038R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x130mm
EUR	5,00 / 1



ZX186

2CPX044040R9999

ZX186	
Artikelnummer	2CPX044040R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x150mm
EUR	5,65 / 1



ZX188

2CPX044042R9999

ZX188	
Artikelnummer	2CPX044042R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x170mm
EUR	8,40 / 1



ZX762P10

2CPX062618R9999

ZX762P10	
Artikelnummer	2CPX062618R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x30mm,galvaniseerd, set á 10st
EUR	7,45 / 1

Toebehoren
Schroeven, moeren en bouten



ZX764P10

2CPX062619R9999

ZX764P10	
Artikelnummer	2CPX062619R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x40mm,galvaniseerd, set á 10st
EUR	8,95 / 1



ZX769P10

2CPX062624R9999

ZX769P10	
Artikelnummer	2CPX062624R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x55mm,galvaniseerd, set á 10st
EUR	15,05 / 1



ZX767P10

2CPX062623R9999

ZX767P10	
Artikelnummer	2CPX062623R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x55mm,galvaniseerd, set á 10st
EUR	13,20 / 1



ZX768P10

2CPX062614R9999

ZX768P10	
Artikelnummer	2CPX062614R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x60mm,galvaniseerd, set á 10st
EUR	14,80 / 1



ZX770P10

2CPX062621R9999

ZX770P10	
Artikelnummer	2CPX062621R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x70mm,galvaniseerd, set á 10st
EUR	17,05 / 1



ZX772P10

2CPX062609R9999

ZX772P10	
Artikelnummer	2CPX062609R9999
Omschrijving	Zeskantbout M12x80mm,galvaniseerd, set á 10st
EUR	17,50 / 1

Toebehoren
Schroeven, moeren en bouten



ZX724P10

ZX724P10	
Artikelnummer	2CPX046253R9999
Omschrijving	Zeskantbout M8x40mm,galvaniseerd, set á 10st
EUR	10,65 / 1



ZX725P10

ZX725P10	
Artikelnummer	2CPX066357R9999
Omschrijving	Zeskantbout M8x45mm,galvaniseerd, set á 10st
EUR	10,85 / 1



ZX726P10

ZX726P10	
Artikelnummer	2CPX046254R9999
Omschrijving	Zeskantbout M8x50mm,galvaniseerd, set á 10st
EUR	11,20 / 1



ZX728P10

ZX728P10	
Artikelnummer	2CPX046434R9999
Omschrijving	Zeskantbout M8x60mm,galvaniseerd, set á 10st
EUR	11,65 / 1



ZX209

ZX209	
Artikelnummer	2CPX060629R9999
Omschrijving	Zeskantbout stainless steel M12x120mmV2A
EUR	4,65 / 1



ZX210

ZX210	
Artikelnummer	2CPX060630R9999
Omschrijving	Zeskantbout stainless steel M12x130mmV2A
EUR	5,00 / 1

Toebehoren
Schroeven, moeren en bouten



ZX211

2CPX060631R9999

ZX211	
Artikelnummer	2CPX060631R9999
Omschrijving	Zeskantbout stainless steel M12x150mmV2A
EUR	7,00 / 1



ZX212

2CPX060632R9999

ZX212	
Artikelnummer	2CPX060632R9999
Omschrijving	Zeskantbout stainless steel M12x170mmV2A
EUR	8,75 / 1



ZX213

2CPX060633R9999

ZX213	
Artikelnummer	2CPX060633R9999
Omschrijving	Zeskantbout stainless steel M12x190mmV2A
EUR	9,65 / 1



ZX214

2CPX060634R9999

ZX214	
Artikelnummer	2CPX060634R9999
Omschrijving	Zeskantbout stainless steel M12x230mmV2A
EUR	13,90 / 1

Toebehoren
Sluitring



2CPX060281R9999

ZX283P10

ZX283P10	
Artikelnummer	2CPX060281R9999
Omschrijving	Sluitring 6mm DIN125, set á 10st
EUR	3,88 / 1



2CPX062533R9999

ZX285P10

ZX285P10	
Artikelnummer	2CPX062533R9999
Omschrijving	Sluitring 10mm DIN125, set á 10st
EUR	4,95 / 1



2CPX062534R9999

ZX286P10

ZX286P10	
Artikelnummer	2CPX062534R9999
Omschrijving	Sluitring 12mm DIN125, set á 10st
EUR	5,35 / 1

Toebehoren
Sokkels



RSR13

2CPX045885R9999

		Sokkel		
Diepte (mm)	**Breedte (mm)**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
325	364	RSR13	2CPX045885R9999	99,90
	614	RSR23	2CPX045886R9999	102,00
	864	RSR33	2CPX045887R9999	108,00
	1114	RSR43	2CPX045888R9999	113,00
	1364	RSR53	2CPX045889R9999	114,00
425	364	RSR14	2CPX045890R9999	101,00
	544	RSRE4	2CPX045906R9999	195,00
	614	RSR24	2CPX045891R9999	104,00
	864	RSR34	2CPX045892R9999	111,00
	1114	RSR44	2CPX045893R9999	120,00
	1364	RSR54	2CPX045894R9999	135,00
625	364	RSR16	2CPX045895R9999	110,00
	614	RSR26L	2CPX066800R9999	185,00
	614	RSR26	2CPX045896R9999	114,00
	740	RSR216L	2CPX066281R9999	188,00
	744	RSRE61	2CPX066810R9999	229,00
	744	RSRE6	2CPX045907R9999	218,00
	864	RSR36L	2CPX066801R9999	204,00
	864	RSR36	2CPX045897R9999	118,00
	1114	RSR46	2CPX045898R9999	131,00
	1114	RSR46L	2CPX066802R9999	218,00
	1364	RSR56	2CPX045899R9999	144,00
825	614	RSR28L	2CPX066804R9999	193,00
	614	RSR28	2CPX045901R9999	120,00
	740	RSR218L	2CPX066282R9999	195,00
	864	RSR38L	2CPX066803R9999	210,00
	864	RSR38	2CPX045902R9999	129,00
	944	RSRE81	2CPX046440R9999	280,00
	944	RSRE8	2CPX045908R9999	261,00
	1114	RSR48L	2CPX066805R9999	225,00
	1114	RSR48	2CPX045903R9999	138,00
	1364	RSR58	2CPX045904R9999	150,00

Toebehoren
Kabeldoorvoer



2CPX046613R9999

RZF10

RZF10	
Artikelnummer	2CPX046613R9999
Omschrijving	Kabeltule 14 - 54mm
EUR	24,70 / 1



2CPX046612R9999

RZF9

RZF9	
Artikelnummer	2CPX046612R9999
Omschrijving	Kabelinvoertule 14-54mm
EUR	24,50 / 1

Toebehoren
Kabelgeleider



2CPX062335R9999

ED44P10

ED44P10	
Artikelnummer	2CPX062335R9999
Omschrijving	Draadhouder 28mm, set á 10st
EUR	12,60 / 1



2CPX062336R9999

ED45P10

ED45P10	
Artikelnummer	2CPX062336R9999
Omschrijving	Draadhouder 55mm, set á 10st
EUR	13,60 / 1



2CPX039309R9999

ED47


ED47	
Artikelnummer	2CPX039309R9999
Omschrijving	Afdekprofiel draadhoudersED44, 45 l=1 mtr
EUR	9,00 / 1



2CPX062339R9999

ED59P10

ED59P10	
Artikelnummer	2CPX062339R9999
Omschrijving	Din-rail adapter, set á 10st
EUR	14,90 / 1



2CPX046298R9999

RZ121

RZ121	
Artikelnummer	2CPX046298R9999
Omschrijving	C-profiel tbv kabelopvang, D6
EUR	16,65 / 1




2CPX046423R9999

RZ123

RZ123	
Artikelnummer	2CPX046423R9999
Omschrijving	C-profiel tbv kabelopvang, D8
EUR	21,70 / 1


Toebehoren
Luchtfilterunit



2CPX046470R9999

RZA100


RZA100	
Artikelnummer	2CPX046470R9999
Omschrijving	Filter 105x105mm
EUR	51,80 / 1



2CPX046471R9999

RZA200


RZA200	
Artikelnummer	2CPX046471R9999
Omschrijving	Filter 130x 30mm
EUR	64,70 / 1



2CPX046472R9999

RZA300

RZA300	
Artikelnummer	2CPX046472R9999
Omschrijving	Filter 204x204mm
EUR	76,40 / 1



2CPX046473R9999

RZA400

RZA400	
Artikelnummer	2CPX046473R9999
Omschrijving	Filter 250x250mm
EUR	88,10 / 1

Toebehoren
Thermostaat



2CPX046479R9999

RZTO60

RZTO60	
Artikelnummer	2CPX046479R9999
Omschrijving	Thermostaat 0 - 60°, NC
EUR	67,00 / 1



2CPX046478R9999

RZTS60

RZTS60	
Artikelnummer	2CPX046478R9999
Omschrijving	Thermostaat 0 - 60°, NO
EUR	67,00 / 1

Toebehoren
Veerring



ZX216P10

ZX216P10	
Artikelnummer	2CPX062590R9999
Omschrijving	Veerring 6mm, galvaniseerd, set á 10st
EUR	2,70 / 1



ZX218P10

ZX218P10	
Artikelnummer	2CPX060636R9999
Omschrijving	Veerring10mm, galvaniseerd, set á 10st
EUR	5,05 / 1



ZX290P10

ZX290P10	
Artikelnummer	2CPX062536R9999
Omschrijving	Veerring10mm, galvaniseerd, set á 10st
EUR	5,75 / 1



ZX291P10

ZX291P10	
Artikelnummer	2CPX062537R9999
Omschrijving	Veerring 12mm, galvaniseerd, set á 10st
EUR	5,65 / 1

Toebehoren
Ventilator



2CPX046474R9999

RZF100

RZF100	
Artikelnummer	2CPX046474R9999
Omschrijving	Luchtrooster 105x105mm
EUR	195,00 / 1



2CPX046475R9999

RZF200

RZF200	
Artikelnummer	2CPX046475R9999
Omschrijving	Luchtrooster 130x130mm
EUR	278,00 / 1



2CPX046476R9999

RZF300

RZF300	
Artikelnummer	2CPX046476R9999
Omschrijving	Luchtrooster 204x204mm
EUR	332,00 / 1



2CPX046477R9999

RZF400

RZF400	
Artikelnummer	2CPX046477R9999
Omschrijving	Luchtrooster 250x250mm
EUR	413,00 / 1

Toebehoren
Verwarmingselement



2CPX046482R9999

RZH100

RZH100	
Artikelnummer	2CPX046482R9999
Omschrijving	PTC verwarmingselement 100W
EUR	240,00 / 1



2CPX046480R9999

RZH30

RZH30	
Artikelnummer	2CPX046480R9999
Omschrijving	PTC verwarmingselement 30W
EUR	130,00 / 1



2CPX046481R9999

RZH75

RZH75	
Artikelnummer	2CPX046481R9999
Omschrijving	PTC verwarmingselement 75W
EUR	213,00 / 1

Toebehoren
Zijwanden



RRW48RL

2CPX046597R9999

					Zijwand		
Aantal hoogte-eenheden	**Voor kasthoogte**				**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
8	1913				RRW48RL	2CPX046597R9999	270,00
					RRW48LL	2CPX046596R9999	321,00
					RSW84P2	2CPX045821R9999	212,00
					RSW83P2	2CPX045820R9999	194,00
					RSW86P2	2CPX045822R9999	275,00
					RSW88P2	2CPX045823R9999	386,00
10	2213				RSW108P2	2CPX045827R9999	428,00
					RSW106P2	2CPX045826R9999	333,00
					RSW103P2	2CPX045824R9999	249,00
					RSW104P2	2CPX045825R9999	256,00

Toebehoren
Componenten voor uitbouw



RZSR310

2CPX046402R9999

RZSR310	
Artikelnummer	2CPX046402R9999
Omschrijving	Zwenkframe voor 19" BH10
EUR	1069,00 / 1



RZSR38

2CPX046401R9999

RZSR38	
Artikelnummer	2CPX046401R9999
Omschrijving	Zwenkframe voor 19" BH8
EUR	1012,00 / 1



RZT3P2

2CPX045952R9999

RZT3P2	
Artikelnummer	2CPX045952R9999
Omschrijving	Dwarsprofiel WR-raam
EUR	48,20 / 1



RZT4P2

2CPX045953R9999

RZT4P2	
Artikelnummer	2CPX045953R9999
Omschrijving	Dwarsprofiel WR-raam
EUR	55,30 / 1



RZT6P2

2CPX045954R9999

RZT6P2	
Artikelnummer	2CPX045954R9999
Omschrijving	Dwarsprofiel WR-raam
EUR	65,20 / 1



RZT8P2

2CPX045955R9999

RZT8P2	
Artikelnummer	2CPX045955R9999
Omschrijving	Dwarsprofiel WR-raam
EUR	83,80 / 1

Toebehoren
Componenten voor uitbouw



RZVR10P2

2CPX046404R9999

RZVR10P2	
Artikelnummer	2CPX046404R9999
Omschrijving	19" verticaal profiel H10,set á 2st
EUR	268,00 / 1



RZVR8P2

2CPX046403R9999

RZVR8P2	
Artikelnummer	2CPX046403R9999
Omschrijving	19" verticaal profiel H8, set á 2st
EUR	247,00 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



2CPX062337R9999

ED50P12

ED50P12	
Artikelnummer	2CPX062337R9999
Omschrijving	Snelsluiter afdekplaat, set á 12st
EUR	11,20 / 1



2CPX064145R9999

RB7

RB7	
Artikelnummer	2CPX064145R9999
Omschrijving	Uitvullijst tbv comparment 2,5 en 4
EUR	34,70 / 1



2CPX045994R9999

RZ10P2

RZ10P2	
Artikelnummer	2CPX045994R9999
Omschrijving	Gummi afdichting voor dubbele deuren
EUR	8,00 / 1



2CPX045995R9999

RZ11P4

RZ11P4	
Artikelnummer	2CPX045995R9999
Omschrijving	Transportoren, set á 4st
EUR	54,00 / 1



2CPX046300R9999

RZ148

RZ148	
Artikelnummer	2CPX046300R9999
Omschrijving	Kastkoppelset TriLine-R
EUR	54,50 / 1



2CPX045997R9999

RZ33

RZ33	
Artikelnummer	2CPX045997R9999
Omschrijving	Kastkoppelset TriLine-R
EUR	48,60 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



RZ36

2CPX046013R9999

RZ36	
Artikelnummer	2CPX046013R9999
Omschrijving	Aardingset voor voor-,zijwanden en dakplaten
EUR	11,00 / 1



RZ55

2CPX046166R9999

RZ55	
Artikelnummer	2CPX046166R9999
Omschrijving	Aardingset tbv standaard deur,openingshoek 160°
EUR	11,00 / 1



ZA123

2CPX038471R9999

ZA123	
Artikelnummer	2CPX038471R9999
Omschrijving	Deurhouder voor schematas ZA13
EUR	37,80 / 1



ZA125

2CPX038472R9999

ZA125	
Artikelnummer	2CPX038472R9999
Omschrijving	Deurhouder voor schematas ZA5
EUR	37,10 / 1



ZA13

2CPX038233R9999

ZA13	
Artikelnummer	2CPX038233R9999
Omschrijving	Schematas A4
EUR	17,80 / 1



ZA13P10

2CPX062381R9999

ZA13P10	
Artikelnummer	2CPX062381R9999
Omschrijving	Documenthouder A4, set á 10st
EUR	157,00 / 1

Toebehoren
Overige toebehoren



2CPX060004R9999

ZA7

ZA7	
Artikelnummer	2CPX060004R9999
Omschrijving	Schrijfstrook 36mod
EUR	6,85 / 1



2CPX060200R9999

ZA8

ZA8	
Artikelnummer	2CPX060200R9999
Omschrijving	Schrijfstrook 12mod
EUR	2,82 / 1



2CPX066091R9999

ZH91

ZH91	
Artikelnummer	2CPX066091R9999
Omschrijving	Sleutel universeel
EUR	10,30 / 1

Contact

ABB b.v.
Electrification Business Area
George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam
Postbus 301, 3000 AH Rotterdam
Tel.: 088 26 00 900
E-mail: nl-tech-EP@abb.com

Frankeneng 15, 6716 AA Ede
Postbus 104, 6710 BC Ede
Tel.: 088 26 00 900
E-mail: nl-tech-EP@abb.com

www.abb.nl/lowvoltage

Volg ABB ook via:
ABB Electrification NL
ABB Electrification
ABB-Benelux
Electrification NL

© Copyright 2021 ABB. Alle rechten voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen of de inhoud van dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm of middel, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB.