

















5/16" MOUNTING HOLE

2-1/2" HUB HOLE

1/4" MOUNTING HANGER

200AMP RINGTYPE METER SOCKET

200AMP BREAKER

WIRE RANGE TABLE BH:

CONNECTOR		COPPER		ALUMINUM	
		SOLID	STRAND	SOLID	STRAND
LINE	METER SOCKET	-----	6-4/0	-----	6-4/0
LOAD	BASE LUGS	-----	1-4/0	-----	1-4/0
NEUTRAL A		-----	1-4/0	-----	1-4/0
NEUTRAL/GRND. B		-----	6-2/0	-----	6-2/0
NEUTRAL/GRND. C		14-8	14-4	12-8	12-4

KNOCKOUT TABLE:

G= 1/2", 3/4", 1" KO
A= 1-1/2", 2", 2-1/2" KO
C= 1-1/4", 1-1/2", 2" KO
N= 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" KO
X= 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" KO

SH13

Rev.1 CR R0811402 JE 3-11-08
Rev.2 CN C020142 BM 11-22-16

MIDWEST ELECTRIC PRODUCTS.
Plainville, CT
Midwest

Dr. By: JE

Ck. By:

CR: R0811402

* = Critical To Quality

Unless Otherwise Specified
Tolerances On:
3 Pl. Decimals ± .010
2 Pl. Decimals ± .030
Fractions ± 1/32
Angles ± 1/2°
Holes ± .003
Dimensions Are In Inches

AutoCad Generated

SCALE 1 : 1

SIZE A

SHEET 1 OF 1

TITLE: M281C1
OUTLINE DRAWING

DWG NO: 265A6227