



EVA-V-DLI-X/LB400/ALU

Vluchtwegverlichting hoogte vanaf 4m lens B+C 1h 230VAC-50Hz permanent zelftest
LB400 inbouw vierkant plafondmontage alu RAL9006 led serie EVAGO

Productgegevens

Type	EVA-V-DLI-X/LB400/ALU
Code	5510227078
Categorie	Vluchtwegverlichting
GTIN	08713812771618
GID	7TCA309010R0031
Serie	Evago
Garantie (Jaar)	5
Overig	Meegeleverde extra lens voor gebruik in ruimtes hoger dan 10 meter



Kenmerken

Voedingssysteem	Decentraal individuele batterij
Permanent bedrijf	Ja
Montagewijze	Plafond
Montagevorm	Inbouw
Materiaal behuizing	Aluminium / kunststof
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal	Aluminium / polycarbonaat
Kleur	Aluminium
Lengte (mm)	316
Breedte (mm)	100
Hoogte/diepte (mm)	78
Buitendiameter (mm)	100
Inbouwlengte (mm)	316
Inbouwbreedte (mm)	68
Inbouwdiameter (mm)	68
Inbouwdiepte (mm)	35
Nominale spanning (V)	230
Type spanning	AC
Nominale bedrijfsduur (uur)	1
Accu	NiMH
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose LB400
Type spanning	AC
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	2
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	231
Gemiddelde levensduur lichtbron (uur)	100.000
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	5600
CRI	70
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	42
Met afstandschakelaaraansluiting	Nee
Type schakeling	Permanent / niet-permanentschakeling
Toepassing indicator	Niet van toepassing

Schakeling	Overig
Opgenomen vermogen continu/nood (W)	3 / 2
Schijnbaar vermogen continu/nood (VA)	3,5 / 2,85
Nominale stroom (mA)	15
Powerfactor	0,85 / 0,7
Temperatuurbereik (°C)	5 ~ +35

Artikeldetails

Productklasse	Noodverlichtingsarmatuur
E-code	EC001957
Kortingsgroep	30901
CBS-code	9405409100
GLN	8713812000008

Bestelinformatie

Bestelbaar	Ja
Afname-eenheid	Stuks
Minimum afname	1
Stapgrootte afname	1

Leveringsinformatie

Gewicht (kg)	0,589
Verpakking	Kartonnen doos
Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm)	225 x 170 x 62