

JUILLET 2023

Hazlux^{MD} Canada prix de feu

Programme livraison rapide



Série H3 DEL

Luminaire complet, avec montage au plafond

Éclairage de zone Classe 1 Div 2, 120-277, 5000 K, TG (Type 5), gris

| | |
|------------------------|--|
| DL005EUN0TGC2EG | 37 W, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension |
| DL007EUN0TGC2EG | 48 W, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension |
| DL010EUN0TGC2EG | 74 W, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension |
| DL015EUN0TGC2EG | 103 W, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension |
| DL017EUN0TGC2EG | 115 W, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension |
| DL020EUN0TGC2EG | 138 W, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension |

Luminaire, moins le montage

| | |
|---------------------|--|
| DL010EUN0TGE | 74 W, le montage doit être sélectionné |
| VB2-VIBG-CA | 3/4 po montage au mur |
| VA2G-CA | 3/4 po suspension – dessus du cône |
| HV3G-CA | Anneau adaptateur HazVerter ^{MC} Crouse-Hinds au plafond, en suspension et capots sur crosse droite |

Accessories

| | |
|------------------|---|
| VGU22G-CA | Grille de protection en aluminium moulé |
|------------------|---|

Série AH1



Montage en suspension (standard)



Luminaire

AH161K5R51TGPG = Éclairage de zone Classe 1 Div 1, 60 watt, 120-277, 5000 K, R5, verre clair, montage en suspension, gris

PB02-CA = Support étrier/tuyau en inox

PC01-CA = Collier de serrage 1-7/8 po

PC02-CA = Collier de serrage 2-3/8 po

WG04-CA = Grille de protection en inox

Série FC



Montage en suspension (standard)



Luminaire

FC151K5W1TGPG = Éclairage par projecteur DEL Hazlux 150 watt, 120-277, 5000 K, 120°, Classe 1 Div 1, verre clair, montage en suspension, gris

FC151K5W2TGPG = Éclairage par projecteur DEL Hazlux 150 watt, 120-277, 5000 K, 120°, Classe 1 Div 2, verre clair, montage en suspension, gris

SN01-CA = Crosse type poteau

UB01-CA = Support étrier/tuyau en inox

UB03-CA = Support en U antivibratoire

WG01-CA = Grille de protection en inox

JUILLET 2023

Hazlux^{MD} Canada prix de feu

Programme livraison rapide

Série LI1



Montage en
suspension
(standard)



Luminaire

LI181K5WTGPG = Éclairage linéaire DEL Hazlux, 80 watt, 120-277, 5000 K, 110°, verre clair, montage en suspension, gris

PC01-CA = Collier de serrage (M8*48 mm) pour tuyau Ø 1-7/8 po (48 mm)

PC02-CA = Collier de serrage (M8*60 mm) pour tuyau Ø 2-3/8 po (60 mm)


SC04-CA = Trousse de câble de sécurité en inox

UB02-CA = Support étrier/tuyau en inox (SUS 304)

Série LI1-EM



Montage en
suspension
(standard)



Luminaire

LI181K5WTGUGEM = Éclairage linéaire DEL Hazlux, 80 watt, 120-277, 5000 K, 110°, verre clair, montage en suspension + support étrier, gris, 90 min. mode de secours

PC01-CA = Collier de serrage (M8*48 mm) pour tuyau Ø 1-7/8 po (48 mm)

PC02-CA = Collier de serrage (M8*60 mm) pour tuyau Ø 2-3/8 po (60 mm)

SC04-CA = Trousse de câble de sécurité en inox

Interrupteur de test pour **emplacements non-dangereux** inclus

Série LE2



Montage en
suspension
(standard)



Luminaire

LE241K5WCPG = Éclairage linéaire DEL Hazlux, 40 watt, 120-277, 5000 K, 110°, polycarbonate clair, montage en suspension, gris

PC01-CA = Collier de serrage (M8*48 mm) pour tuyau Ø 1-7/8 po (48 mm)

PC02-CA = Collier de serrage (M8*60 mm) pour tuyau Ø 2-3/8 po (60 mm)

SC02-CA = Trousse de câble de sécurité en inox

UB02-CA = Support étrier/tuyau en inox (SUS 304)

