



Programme de
livraison rapide Quick Ship

Hazlux^{MD}



Programme de livraison rapide Quick Ship

Quand le temps presse

Votre usine est en cours d'arrêt et vous avez besoin d'un éclairage pour emplacements dangereux dans les plus brefs délais ? Ou peut-être avez-vous d'autres types d'urgences pour lesquelles les délais d'envoi habituels ne suffisent pas ?

Les longs délais de livraison peuvent coûter cher aux entreprises. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Lorsque le temps est compté, vous pouvez compter sur Hazlux !

Grâce à notre programme de livraison rapide Quick Ship, votre commande sera envoyée dans les 3 à 5 jours ouvrables* suivant celle-ci, à partir de nos installations de Dorval (Québec, Canada).

Choisissez parmi notre sélection de produits et d'options d'expédition rapide

- Pas de quantités minimales ou maximales.
- Nous livrons partout au Canada et aux États-Unis.

3-5 jours
 **ou moins pour l'expédition**



Commencez dès maintenant

Les pages suivantes énumèrent les produits d'éclairage pour emplacements dangereux inclus dans le programme de livraison rapide Quick Ship¹.

Lors de la commande, veuillez indiquer la référence #QUICKSHIP sur le bon de commande.

¹Note : en fonction des stocks disponibles.

3-5 jours
ou moins pour
l'expédition



Hazlux^{MD}

Programme de livraison rapide Quick Ship



Série H3 DEL

Luminaire complet, avec montage au plafond

Éclairage de zone Classe 1 Div 2, 120 à 277 VCA, 5000 K, TG (Type 5), gris

DL005EUN0TGC2EG	5600 lumens, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension
DL007EUN0TGC2EG	7500 lumens, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension
DL010EUN0TGC2EG	10500 lumens, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension
DL015EUN0TGC2EG	15800 lumens, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension
DL017EUN0TGC2EG	17300 lumens, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension
DL020EUN0TGC2EG	20100 lumens, avec 3/4 po montage au plafond et en suspension

Luminaire, moins le montage

DL010EUN0TGE	10500 lumens, le montage doit être sélectionné
VB2-VIBG-CA	3/4 po montage au mur
VA2G-CA	3/4 po suspension – dessus du cône
HV3G-CA	Anneau adaptateur HazVertor ^{MC} Crouse-Hinds au plafond, en suspension et capots sur crosse droite

Accessoire

VGU22G-CA	Grille de protection en aluminium moulé
------------------	---

Pour les commandes au Canada, veuillez ajouter -CA à la fin du numéro de produit (ex. : VGU22G-EX-CA).
Pour les commandes aux É.-U., veuillez ajouter un -U à la fin du numéro (ex. : VGU22G-EX-U).

Série AH1



Montage en suspension
(standard inclus)



Luminaire

AH161K5R51TGPG = Éclairage de zone Classe 1 Div 1, 60 watt, 120 à 277 VCA, 5000 K, R5, verre clair, montage en suspension, gris

PC01-CA = Collier de serrage 1-7/8 po (48 mm)

PC02-CA = Collier de serrage 2-3/8 po (60 mm)

PB02-CA = Support étrier/tuyau en acier inoxydable

WG04-CA = Grille de protection en acier inoxydable

Série FC



Montage en suspension
(standard inclus)



Luminaire

FC151K5W1TGPG = Éclairage par projecteur DEL Hazlux 150 watt, 120 à 277 VCA, 5000 K, 120°, Classe 1 Div 1, verre clair, montage en suspension, gris

FC151K5W2TGPG = Éclairage par projecteur DEL Hazlux 150 watt, 120 à 277 VCA, 5000 K, 120°, Classe 1 Div 2, verre clair, montage en suspension, gris

SN01-CA = Crosse type poteau

UB01-CA = Support étrier/tuyau en acier inoxydable

UB03-CA = Support en U antivibratoire

WG01-CA = Grille de protection en acier inoxydable

Lors de la commande, veuillez inscrire #QUICKSHIP sur le bon de commande.


Hazlux^{MD}

Programme de livraison rapide Quick Ship

Série LI1



Montage en
suspension
(standard inclus)



Luminaire

LI181K5WTGPG = Éclairage linéaire DEL Hazlux, 80 watt, 120 à 277 VCA, 5000 K, 110°, verre clair, montage en suspension, gris

PC01-CA = Collier de serrage pour tuyau Ø 1-7/8 po (48 mm)

PC02-CA = Collier de serrage pour tuyau Ø 2-3/8 po (60 mm)


SC04-CA = Trousse de câble de sécurité en acier inoxydable

UB02-CA = Support étrier/tuyau en acier inoxydable

Série LI1-EM



Montage en
suspension
(standard inclus)



Luminaire

LI181K5WTGUGEM = Éclairage linéaire DEL Hazlux, 80 watt, 120 à 277 VCA, 5000 K, 110°, verre clair, montage en suspension + support étrier, gris, 90 min. mode de secours

PC01-CA = Collier de serrage pour tuyau Ø 1-7/8 po (48 mm)

PC02-CA = Collier de serrage pour tuyau Ø 2-3/8 po (60 mm)

SC04-CA = Trousse de câble de sécurité en acier inoxydable

UB02-CA = Support étrier/tuyau en acier inoxydable

Interrupteur de test pour **emplacements non-dangereux** inclus

Série LE2



Montage en
suspension
(standard inclus)



Luminaire

LE241K5WCPCG = Éclairage linéaire DEL Hazlux, 40 watt, 120 à 277 VCA, 5000 K, 110°, polycarbonate clair, montage en suspension, gris

PC01-CA = Collier de serrage pour tuyau Ø 1-7/8 po (48 mm)

PC02-CA = Collier de serrage pour tuyau Ø 2-3/8 po (60 mm)

SC02-CA = Trousse de câble de sécurité en acier inoxydable

UB02-CA = Support étrier/tuyau en acier inoxydable



Hazlux

Éclairage pour emplacements dangereux
Produits et accessoires



Tous les renseignements et spécifications qui paraissent dans cette publication peuvent changer à cause de changement de design, d'erreurs ou d'omissions. Les illustrations et schémas qui y figurent peuvent différer du produit qu'ils représentent.

©2024. Tous droits réservés.
No. de publication : Hazlux Quick Ship Program