



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307678246

认证委托人名称及地址

ABB S. P. A.

via Pescaria 5, 24123 Bergamo Italy

生产者名称及地址

ABB S. P. A.

via Pescaria 5, 24123 Bergamo Italy

生产企业名称及地址

ABB S. P. A.

Via Enrico Fermi n° 40, 03100Frosinone Italy

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

E6.2H, E6.2V, E6.2H/f, E6.2V/f, E6.2V-A, E6.2V-A/f, E6.2S/E9;
E6.2S/E9/f; E6.2H/E9; E6.2H/E9/f; E6.2X/E9; E6.2X/E9/f; E6.2S/E9FS; E6.2H/E9FS; 详
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 19 日 有效期至：2029 年 08 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307678246

证书附页: 第 1 页 共 3 页

E6.2H, E6.2V, E6.2H/f, E6.2V/f, E6.2S/E9,
E6.2H/E9, E6.2X/E9, E6.2S/E9FS, E6.2H/E9FS

Ui: 1000V;

Uimp: 12kV;

Ue: AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V, AC525V,
AC660V, AC690V;

AC725V (E6.2S/E9, E6.2S/E9/f and E6.2S/E9FS);

AC800V, AC900V (E6.2H/E9, E6.2H/E9/f, E6.2X/E9; E6.2X/E9/f and E6.2H/E9FS);

In: 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A,
3000A, 3200A, 3600A, 4000A, 5000A, 6000A, 6300A(E6.2H, E6.2V, E6.2H/f,
E6.2V/f, E6.2S/E9, E6.2S/E9/f, E6.2H/E9, E6.2H/E9/f, E6.2X/E9, E6.2X/E9/f,
E6.2S/E9FS, E6.2H/E9FS);

250A, 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A, 2000A, 2500A, 3000A,
3200A, 3600A, 4000A, 5000A(E6.2V-A, E6.2V-A/f);

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics, Icu 和 Icw 见下表:

		E6.2H E6.2H/f	E6.2V E6.2V/f	E6.2V-A E6.2V-A/f	E6.2S/E9 E6.2S/E9/f	E6.2H/E9 E6.2H/E9/f	E6.2X/E9 E6.2X/E9/f	E6.2S/E9 FS	E6.2H/E9 FS
Icu 220/230/380/400/415Vac	[kA]	100	150	100	-	-	-	-	-
Icu 440Vac	[kA]	100	150	100	-	-	-	-	-
Icu 500/525Vac	[kA]	100	130	100	-	-	-	-	-
Icu 660/690Vac	[kA]	100	100	100	-	-	-	-	-
Icu 725Vac	[kA]	-	-	-	70	-	-	70	-
Icu 800Vac	[kA]	-	-	-	-	90	100	-	90
Icu 900Vac	[kA]	-	-	-	-	75	90	-	75
Ics 220/230/380/400/415Vac	[kA]	100	150	100	-	-	-	-	-
Ics 440Vac	[kA]	100	150	100	-	-	-	-	-
Ics 500/525Vac	[kA]	100	130	100	-	-	-	-	-
Ics 660/690Vac	[kA]	100	100	100	-	-	-	-	-
Ics 725Vac	[kA]	-	-	-	70	-	-	70	-
Ics 800Vac	[kA]	-	-	-	-	90	100	-	90
Ics 900Vac	[kA]	-	-	-	-	75	90	-	75
Icw 1s 690Vac	[kA]	100	100	100	-	-	-	-	-
Icw 1s 725Vac	[kA]	-	-	-	70	-	-	35	-
Icw 1s 800-900Vac	[kA]	-	-	-	-	75	90	-	35

适用频率: 50/60Hz;

适用隔离;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307678246

证书附页: 第 2 页 共 3 页

选择性类别: B 类;

极数: 3P, 4P

辅助触头: CQC21107322161

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

Ith: 16A

AC-12: Ue/Ie: 250V/16A, 125V/16A, 250V/10A, 125V/10A, 250V/8A,

125V/8A, 250V/6A, 125V/6A, 400V/3A;

DC-12: Ue/Ie: 250V/0.3A, 125V/0.6A;

辅助触头(本体): 2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

Ith: 16A;

AC-12: Ue/Ie: 400V/3A;

AC-14: Ue/Ie: 400V/3A, 250V/10A;

DC-12: Ue/Ie: 24V/0.1A;

DC-13: Ue/Ie: 250V/0.15A, 125V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: YC; Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC;

欠压脱扣器: YU; Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC;

分励脱扣器: YO; Us: 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC, 110-120 VAC/DC, 120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440 VAC, 480-500 VAC;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307678246

证书附页: 第 3 页 共 3 页

型号解释:

E6.2	S / H / V / X	blank or /E9 or -A	blank or FS	250 - 6300	
					Rated Current
					FS = Version with FAST interrupting time
					-A = UL/IEC version
					E9 = IEC 900V Version
					blank = IEC 690V version
					Breaking Level
					X = EXTREME
					V = VERY HIGH
					H = HIGH
					S = SUPER
					Emax 2 - E6.2 Frame Size

E6.2	S/H/V/X	blank or /E9 or -A	blank or /f	blank or FS	250 - 6300	
						额定电流
						FS : 快速分断版本
						空白: 常规版本
						四极断路器的中性极载流能力
						/f: 100%
						空白: 50%
						-A: UL/IEC版本
						/E9: IEC 900Vac 版本
						空白: IEC 690Vac版本
						分断能力等级
						X: 超高型
						V: 极高型
						H: 高型
						S: 标准型
						E6.2 : Emax2系列断路器型号 E6.2

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司