



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307662594

认证委托人名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号一层

生产者名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号一层

生产企业名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号一层

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

XT7S, XT7H, XT7L, XT7S M, XT7H M, XT7L M; 详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 23 日 有效期至：2029 年 07 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307662594

证书附页: 第 1 页 共 3 页

XT7S, XT7H, XT7L, XT7S M, XT7H M, XT7L M

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ue: 220VAC, 230VAC, 240VAC, 380VAC, 400VAC, 415VAC,
440VAC, 500VAC, 525VAC, 660VAC, 690VAC;

Ie: 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

XT7S, XT7S M:

220VAC, 230VAC, 240VAC: Ics=Icu=85kA;

380VAC, 400VAC, 415AC: Ics=Icu=50kA;

440VAC: Ics=Icu=50kA;

500VAC: Ics=Icu=45kA;

525VAC: Ics=Icu=45kA;

660VAC, 690VAC: Ics=Icu=30kA;

Icw: 20kA/1s;

XT7H, XT7H M:

220VAC, 230VAC, 240VAC: Ics=Icu=100kA;

380VAC, 400VAC, 415AC: Ics=Icu=70kA;

440VAC: Ics=Icu=65kA;

500VAC: Ics=Icu=50kA;

525VAC: Ics=Icu=50kA;

660VAC, 690VAC: Ics=Icu=42kA;

Icw: 20kA/1s;

XT7L, XT7L M:

220VAC, 230VAC, 240VAC: Ics=Icu=200kA;

380VAC, 400VAC, 415AC: Ics=Icu=120kA;

440VAC: Ics=Icu=100kA;

500VAC: Ics=Icu=85kA;

525VAC: Ics=Icu=65kA;

660VAC, 690VAC: Ics=Icu=50kA;

Icw: 20kA/1s;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307662594

证书附页: 第 2 页 共 3 页

选择性类别: B;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

极数: 3P, 4P;

配用的辅助触头(CQC21107322161):

2NC2NO, 4NC4NO, 6NC6NO, 15NC15NO;

Ith: 16A;

AC-12: Ue/Ie: AC250V/16A、AC125V/16A、AC250V/10A、

AC125V/10A、AC250V/8A、AC125V/8A、AC250V/6A、AC125V/6A、AC400V/3A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A、DC125V/0.6A;

配用的辅助触头: (本体)

2NC2NO, 4NC4NO, 6NC6NO, 15NC15NO;

Ith: 16A;

AC-12: Ue/Ie: AC400V/3A;

AC-14: Ue/Ie: AC400V/3A, AC250V/10A;

DC-12: Ue/Ie: DC24V/0.1A;

DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.15A, DC125V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器(YU):

Us: 24VAC/DC, 30VAC/DC, 48VAC/DC, 60VAC/DC, 110-120VAC/DC, 120-127VAC/DC,

220-240VAC/DC, 240-250VAC/DC, 380-400VAC, 415-440VAC, 480-500VAC 50/60Hz;

分励脱扣器(YO):

Us: 24VAC/DC, 30VAC/DC, 48VAC/DC, 60VAC/DC, 110-120VAC/DC, 120-127VAC/DC,

220-240VAC/DC, 240-250VAC/DC, 380-400VAC, 415-440VAC, 480-500VAC 50/60Hz;

闭合线圈(YC):

Us: 24VAC/DC, 30VAC/DC, 48VAC/DC, 60VAC/DC, 110-120VAC/DC, 120-127VAC/DC,

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2024010307662594

证书附页: 第 3 页 共 3 页

220-240VAC/DC, 240-250VAC/DC, 380-400VAC, 415-440VAC, 480-500VAC
50/60Hz

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

Tmax XT 系列塑料外壳式断路器:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司