

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000907



ABB Oy (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Oy (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	ABB Oy
生产者地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	隔离开关
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.3-2017
生产企业名称:	ABB Oy
生产企业地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB (中国) 有限公司
地址:	北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-15
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签章:	



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000907



产品系列、型号、规格:

OT3200, OT4000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 3200A(OT3200), 3200A(OT3200 W8), 3800A(OT4000), 4000A(OT4000 W8); Ie: 3200A(OT3200), 3200A(OT3200 W8), 3800A(OT4000), 4000A(OT4000 W8); Ue: 415V; Icm(峰值): 176kA(AC415/690V), 220kA(AC415/690V, OT4000 W8); Icw: 65kA/1s, 80kA/0.5s(AC415/690V, OT3200); 80kA/1s(AC415/690V, OT4000); 80kA/1s, 100kA/0.5s(AC415/690V, OT4000 W8, 3P, 4P); 使用类别: AC-21B, AC-22B; 极数: 2P, 3P, 4P; 适用频率: 50/60Hz; IP20(仅对前面板); 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: VAASA
指定签字人:
签章:

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称: ABB(中国)有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000907



产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

OT	3200	E	13	H	W8	P
						P = handle & shaft included 带门上安装手柄和轴 K = direct handle 带直接安装手柄 Blank = without handle & shaft 不带手柄和轴
						W8 = phase distance 185mm 宽相间距 185mm Blank = phase distance 145mm 相间距 145mm
						H = silver layer 20μ 镀银 20μ Blank = silver layer 7μ 镀银 7μ
						Poles (according to side of mechanism) 极数 3 poles (3 极)- 12, 21, 03, 30 4 poles (4 极)- 22, 04, 40 1. number = number of poles on left side 第一位数字表示在机械结构左边的极数 2. number = number of poles in right side 第一位数字表示在机械结构右边的极数
						Structure 操作方式 E = used in IEC types 正面操作-IEC 标准
						Switch size 电流等级(A) 3200 & 4000
						Switch disconnecter 隔离开关型号

生产者联系信息

名称: ABB Oy
地址: Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人: Kirsi Laine
电话: +35 8102242445
电子邮箱: kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: VAASA
指定签字人:
签章:

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。