



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302653167

认证委托人名称及地址

ABB 新会低压开关有限公司  
广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产者名称及地址

ABB 新会低压开关有限公司  
广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产企业名称及地址

ABB 新会低压开关有限公司  
广东省江门市新会区今古洲工业开发区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

OT315,OT400,OTM315,OTM400;

Ui:1000V;Uimp:12kV;Ith:400A;Ue:AC415V(2P),DC230V(2P),AC690V(3P,4P),DC800V(5P),DC1000V(6P);Ie:315A,400A;Icw:15kA/1s;Icm:AC65kA(峰值),DC30kA(平均值); 额定限制短路电流:80kA; 使用类别: AC-23A(2P,3P,4P),DC-21B(2P,5P,6P); 极数: OT:2P,3P,4P,5P,6P; OTM:2P,3P,4P.

型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 05 日 有效期至: 2029 年 07 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302653167

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

OT □ □ □ □  
1 2 3 4 5

1、隔离开关: OT(不带电动操作机构型)、OTM(带电动操作机构型);

2、额定电流: 315、400

3、适用标准: E(适用 IEC 标准)、U(适用 IEC/UL 标准)

4、极数及位置识别码:

**OT 型识别码:** 02: 操作机构右边 2 极; 03: 操作机构右边 3 极; 04: 操作机构右边 4 极;  
20: 操作机构左边 2 极; 30: 操作机构左边 3 极; 40: 操作机构左边 4 极;  
11: 操作机构左边 1 极, 右边 1 极; 12: 操作机构左边 1 极, 右边 2 极;  
13: 操作机构左边 1 极, 右边 3 极; 21: 操作机构左边 2 极, 右边 1 极;  
31: 操作机构左边 3 极, 右边 1 极; 23: 操作机构左边 2 极, 右边 3 极;  
22: 操作机构左边 2 极, 右边 2 极; 33: 操作机构左边 3 极, 右边 3 极;

**OTM 型识别码:** 2: 操作机构右边 2 极; 3: 操作机构右边 3 极; 4: 操作机构右边 4 极

5、操作方式: P(配门板操作手柄及轴)、K(配直接操作手柄)、空白(无操作手柄)

M230C(电动操作机构型号)、M230V(电动操作机构型号)

M110C(电动操作机构型号)、M110V(电动操作机构型号)

M24D(电动操作机构型号)、M48D(电动操作机构型号)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，  
不得单独使用  
This translated document  
does not have legal validity and  
cannot be used in isolation

**CERTIFICATE NO.:** 2024010302653167

**NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co.,Ltd.  
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province,  
P.R.China

**NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co.,Ltd.  
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province,  
P.R.China

**NAME AND LOCATION OF THE FACTORY**

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co.,Ltd.  
Jinguzhou Industrial Development Zone Xinhui Region, Jiangmen City, Guangdong Province,  
P.R.China

**PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION**

Switch-disconnectors

OT315,OT400,OTM315,OTM400 ;

Ui:1000V;Uimp:12kV;Ith:400A;Ue:AC415V(2P),DC230V(2P),AC690V(3P,4P),DC800V(5P),DC1000V(6P);Ie:315A,400  
A ;Icw:15kA/1s;Icm:AC65kA(Peak Value),DC30kA(Average Value) ;Conditional Short-circuit Current :80kA ;Utilization  
Category : AC-23A(2P,3P,4P),DC-21B(2P,5P,6P) ; Poles : OT:2P,3P,4P,5P,6P; OTM:2P,3P,4P. See the Appendix for type  
explanation

**STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB/T 14048.3-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of  
implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

**Valid from:** Jul.05,2024

**Valid until:** Jul.04,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to  
the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2024010302653167

Appendix: Page 1 of 1

本翻译文件不具有法律效力，  
不得单独使用  
This translated document  
does not have legal validity and  
cannot be used in isolation

型号的解釋:

OT □ □ □ □  
1 2 3 4 5

1、隔离开关: OT(不带电动操作机构型)、OTM(带电动操作机构型);

2、额定电流: 315、400

3、适用标准: E (适用 IEC 标准)、U (适用 IEC/UL 标准)

4、极数及位置识别码:

OT 型识别码: 02: 操作机构右边 2 极; 03: 操作机构右边 3 极; 04: 操作机构右边 4 极;  
20: 操作机构左边 2 极; 30: 操作机构左边 3 极; 40: 操作机构左边 4 极;  
11: 操作机构左边 1 极, 右边 1 极; 12: 操作机构左边 1 极, 右边 2 极;  
13: 操作机构左边 1 极, 右边 3 极; 21: 操作机构左边 2 极, 右边 1 极;  
31: 操作机构左边 3 极, 右边 1 极; 23: 操作机构左边 2 极, 右边 3 极;  
22: 操作机构左边 2 极, 右边 2 极; 33: 操作机构左边 3 极, 右边 3 极;

OTM 型识别码: 2: 操作机构右边 2 极; 3: 操作机构右边 3 极; 4: 操作机构右边 4 极

5、操作方式: P (配门板操作手柄及轴)、K (配直接操作手柄)、空白 (无操作手柄)

M230C (电动操作机构型号)、M230V (电动操作机构型号)

M110C (电动操作机构型号)、M110V (电动操作机构型号)

M24D (电动操作机构型号)、M48D (电动操作机构型号)

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.