

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001227

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB新会低压开关有限公司
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 接触器
产品系列、型号、规格: A26, A30, A40, A30D, A40D; 规格参数详见附件
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-15

自我声明地点: 新会

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001227

产品系列、型号、规格(附件):


上报参数:
A26, A30, A40, A30D, A40D
A26:
Ur:1000V;
Uimp:8kV;
Ue/le:220/230/240/380/400/415/440V/26A,500V/22A,690V/17A(AC-3);
Ue/le:400V/30A(AC-8a);
Ue/le:690V/45A(AC-1);
Ith:45A;
A30:
Ur:1000V;
Uimp:8kV;
Ue/le:220/230/240V/33A,380/400/415/440V/32A,500V/28A,690V/21A(AC-3);
Ue/le:400V/40A(AC-8a);
Ue/le:690V/55A(AC-1);
Ith:65A;
A40:
Ur:1000V;
Uimp:8kV;
Ue/le:220/230/240V/40A,380/400/415/440V/37A,500V/33A,690V/25A(AC-3);
Ue/le:400V/50A(AC-8a);
Ue/le:690V/60A(AC-1);
Ith:65A;
A30D:
Ur:690V;
Uimp:8kV;
Ue/le:220/230/240/380/400V/30A,440V/28A(AC-3);
Ue/le:400V/30A(AC-8a);
Ue/le:690V/45A(AC-3);
Ith:45A;
A40D:
Ur:690V;
Uimp:8kV;
Ue/le:220/230/240V/40A,380/400/415/440V/37A,500V/33A,690V/25A(AC-3);
Ue/le:400V/50A(AC-8a);
Ue/le:690V/60A(AC-1);
Ith:65 A;
Us: A26, A30, A40:
24V 50Hz/24V 60Hz, 42V 50Hz/42V 60Hz,
48V 50Hz/48V 60Hz, 110V 50Hz/110-120V 60Hz,
190V 50Hz/220V 60Hz, 220-230V 50Hz/230-240 60Hz,
230-240V 50Hz/240-260V 60Hz,
380-400V 50Hz/400-415 60Hz,
400-415 V 50Hz/415-440V 60Hz;

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001227

产品系列、型号、规格(附件):

A30D: 24V 50Hz/24V 60Hz, 220-230V 50Hz;
A40D: 24V 50Hz/24V 60Hz;
极数: 3P,4P
外壳防护等级: IP20;
配用的辅助触头: (本体)
INO,1NC;
Ith:16A;
AC-15:Ue/le: 24-127V/6A, 220-240V/4A,380-440V/3A,500V/2A,690V/2A;
DC-13:Ue/le:24V/6A,48V/2.8A,72V/2A,125V/1.1A,250V/0.55A

型号解释:

A 40 D-3.0-0.1

常开辅助触点数和常闭辅助触点数
00: 无辅助触点 (仅当主触点数为 22 及 40 时无辅助触点)
01: 一对常闭辅助触点
10: 一对常开辅助触点
常开主触点数和常闭主触点数
30: 3 对常开主触点, 0 对常闭主触点
40: 4 对常开主触点, 0 对常闭主触点 (仅 A26 型号有 40)
22: 2 对常开主触点, 0 对常闭主触点 (仅 A26 型号有 22)
类别标识 D: 为 OEM 客户标识 无 "D" 普通客户标识
380V 工作电压, AC3 下额定工作电流(A)
26:26A; 30:30 或 32A(A30D);
32:32A; 38:38A; 40:37A; 45:45A
系列名称: A 系列断路器


联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qihong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-10-15

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。