


Recto



ABB


2CTB
2CTB

Surge Protective Device
Überspannungsschutz

2CTC432097M1701



2CTC432097M1701



ABB

Operating instructions

2CTB
2CTB



2CTC432097M1701

Pliage

BON POUR EXECUTION

ACCESSIBILITE DU PLAN
 CONFIDENTIEL
 LIMITE
 LIBRE

Modification: BD 131029

Des.: T.Salmon

Date: 29/10/2013

Validé par :
Malvina Claverie


ind 03---->: Ind 04 : Ajout référence fusible
Added fuse reference

TOLERANCES GENERALES: /

Traitement: Impression noir sur fond blanc

Matiere: Papier blanc 70g/m² format A4

Code : /



Ech.:

Des.: M.Claverie

Date: 03/04/12

Verif. :

Notice OVR T2 UNIPOLAIRES

soulé

Dépt. Protection Surtensions
BP 308
65200 Bagnères de Bigorre



A4 **DETAIL**

N° B8038 7532

Folio 1 / 2

Indice 04

CE PLAN PROPRIETE "SOULE"
 NE PEUT ETRE REPRODUIT
 NI COMMUNIQUE SANS
 AUTORISATION ECRITE.



	(A) TN / (C) TN - TT	(A) IT	(B) TN - TT	(D)
230/400V ±10%	OVR ... XX-275 P (TS) QS	OVR ... XX-440 P (TS) QS	OVR ... N XX-275 P QS	OVR ... XX-440 P (TS) QS
230/400V ±20%	OVR ... XX-275 P (TS) QS	OVR ... XX-600 P (TS) QS	OVR ... N XX-275 P QS	OVR ... XX-600 P (TS) QS
230/400V ±50%	OVR ... XX-350 P (TS) QS	OVR ... XX-600 P (TS) QS	OVR ... N XX-350 P QS	OVR ... XX-600 P (TS) QS
400/690V ±10%	OVR ... XX-440 P (TS) QS		OVR ... N XX-440 P QS	
400/690V ±50%	OVR ... XX-600 P (TS) QS			

PD1-PD2 $P_{D2} \rightarrow PD1 \leq 125A^*$
 $PD1 > PD2 \rightarrow PD2 \leq 125A^*$ *125AgT00

I _{SCCR} (L-N, L-PE, L-L)	I _{fi} (N-PE*)	I _{PE} (L-PE)	I _{PE} (N-PE)	Type
100 kA a.c.	100 A a.c.	≤ 350 μA	≤ 1000 μA	OVR T2-T3 ... : Type 2 Type 3 / Class II Class III OVR T2 ... : Type 2 / Class II IEC 61643-11 / EN 61643-11

L > 10 m

L ≤ 10 m L ≤ 10 m

-40°C +80°C

≤ 93%

遥信母插端子
将遥信母插端子从电涌保护器上拔出后对其进行接线，然后插回。


min.: 0,5 mm² / 20 AWG
max.: 1,5 mm² / 16 AWG

min.: 12 V_{ac} / 10 mA
max.: 250 V_{ac} / 1 A

2,8 Nm / 24,5 lb.in



12,5 mm / 0,5 in 12,5 mm / 0,5 in

min.: 2,5 mm² / 14 AWG min.: 2,5 mm² / 14 AWG
max.: 35 mm² / 4 AWG max.: 35 mm² / 4 AWG



2CTB 8038 ___ R ___
 2CTB 8039 ___ R ___

Parafoudre
 Surge Protective Device
 Überspannungsableiter
 Scaricatore di sovratensioni
 Pararrayo
 Protecção contra sobretensões
 Skydd mot överspänningar
 Защита от перенапряжений
 电涌保护器



OVR T2-T3 20-275 P (TS) QS
 OVR T2-T3 20-350 P (TS) QS
 OVR T2-T3 20-440 P (TS) QS
 OVR T2-T3 20-600 P (TS) QS
 OVR T2 40-275 P (TS) QS
 OVR T2 40-350 P (TS) QS
 OVR T2 40-440 P (TS) QS
 OVR T2 40-600 P (TS) QS

OVR T2-T3 N XX-275 P QS
 OVR T2-T3 N XX-350 P QS
 OVR T2-T3 N XX-440 P QS

2CTC432097M1701