
BROCHURE

Lug Express

Livraison rapide des cosses Color-Keyed^{MD}
personnalisées et fabriquées sur commande

Color-KeyedTM



Lug Express

Plus de 350 cosses Color-Keyed fabriquées sur commande - prêtes à être expédiées en 10 jours ou moins!

Besoin de cosses en urgence? Découvrez le programme Lug Express d'ABB Produits d'installation.

Les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale et les retards dans l'acheminement des matières premières font qu'il est difficile d'obtenir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, surtout si ce n'est pas un produit standard, "prêt à l'emploi" et disponible en stock. Les longs délais d'approvisionnement peuvent coûter des sommes considérables en temps d'arrêt aux entreprises.

C'est pourquoi ABB Produits d'installation a mis en place le programme Lug Express, qui vous permet d'obtenir des cosses personnalisées et fabriquées sur commande, par quantités de 25 à 200, prêtes à être expédiées en dix jours ouvrables seulement.

D'autres fabricants délaissent peut-être les commandes de petites quantités de cosses fabriquées sur demande, mais ABB Produits d'installation vous soutient avec des cosses Color-Keyed de haute qualité, fabriquées dans notre usine d'Ormond Beach, en Floride.

Options de cosses Lug Express

- Cuivre ou aluminium
- 1 AWG-750 kcmil
- Trou simple ou double pour boulons de taille #8-1"
- Espacement typique pour les cosses à deux trous
- Douille longue ou courte
- Languette standard ou étroite
- Configurations de coude (15°, 30°, 45°, 60° ou 90°)
- Extrémités évasées
- Plaqué étain

Grâce à Lug Express, votre équipement nécessitant des raccords uniques est **rapidement opérationnel**.

LUG 
EXPRESS





Voyez comment nous procédons

Regardez une vidéo sur le programme Lug Express et découvrez comment vos cosses personnalisées sont produites dans notre usine de fabrication à la fine pointe de la technologie.



Vidéo Lug Express d'ABB

10 jours



ou moins pour
l'expédition

Commencez dès maintenant

Les pages suivantes présentent les cosses et embouts standards disponibles dans le cadre du programme Lug Express.

Prenez note que de nouveaux numéros de catalogues ont été créés spécifiquement pour cette offre. Assurez-vous de rentrer le bon numéro dans le système de commande, soit celui commençant par les lettres LE.



Color-Keyed™

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses droites à un trou, douille standard



	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Langouette	Trou de regard	Code couleur
	LE54148R	Étain	1	$\frac{3}{8}$	Ronde	Oui	Vert
	LE54150BT	Étain		$\frac{1}{2}$	Standard	Oui	
	LE54208BT	Étain		Aucun	Standard	Oui	
	LE54155BT	Étain	1/0	Aucun	Standard	Oui	Rose
	LE25630695920	Étain	2/0	$\frac{5}{16}$	Standard	Oui	Noir
	LE54158NT	Étain		$\frac{5}{16}$	Étroite	Oui	
	LE54260BT	Étain		Aucun	Standard	Oui	
	LE54111NT	Étain	3/0	$\frac{3}{8}$	Étroite	Oui	Orange
	LE5416510	Étain		$\frac{3}{8}$	Standard	Oui	
	LE54265BT	Étain		Aucun	Standard	Oui	
	LE54167BE	Étain	4/0	$\frac{1}{4}$	Standard	Non	Violet
	LE54168NT	Étain		$\frac{5}{16}$	Étroite	Oui	
	LE54112NT	Étain		$\frac{3}{8}$	Étroite	Oui	
	LE54170BT	Étain		Aucun	Standard	Oui	Jaune
	LE58161BE	Étain	4/0 flex	$\frac{1}{4}$	Standard	Non	
	LE58163NT	Étain		$\frac{3}{8}$	Étroite	Oui	
	LE54173NT	Étain	250	$\frac{5}{16}$	Étroite	Oui	Blanc
	LE54174NT	Étain		$\frac{3}{8}$	Étroite	Oui	
	LE58168NT05	Étain	250 flex	$\frac{5}{16}$	Étroite	Oui	
	LE5816812	Étain		$\frac{3}{4}$	Standard	Oui	
	LE58171BTPFM250	Sans placage		Aucun	Standard	Oui	
	LE54178NT	Étain	300	$\frac{5}{16}$	Étroite	Oui	
	LE54179NT	Étain		$\frac{3}{8}$	Étroite	Oui	Rouge
	LE54280NTBT	Étain		Aucun	Étroite	Oui	
	LE54114PF	Sans placage		$\frac{1}{2}$	Standard	Oui	
	LE5817110	Étain	300 flex	$\frac{5}{8}$	Standard	Oui	
	LE5411505	Étain	350	$\frac{5}{16}$	Standard	Oui	
	LE54115NT06	Étain		$\frac{3}{8}$	Étroite	Oui	
	LE54115NT	Étain		$\frac{1}{2}$	Étroite	Oui	Bleu
	LE54115PF	Sans placage		$\frac{1}{2}$	Standard	Oui	
	LE58177NT05	Étain	350 flex	$\frac{5}{16}$	Étroite	Oui	
	LE58177NT06	Étain		$\frac{3}{8}$	Étroite	Oui	
	LE5817406	Étain		$\frac{3}{8}$	Standard	Oui	
	LE5411605TL16	Étain	400	$\frac{5}{16}$	Standard	Oui	
	LE5411606	Étain		$\frac{3}{8}$	Standard	Oui	
	LE5418512	Étain		$\frac{3}{4}$	Standard	Oui	
	LE54116BT	Étain		Aucun	Standard	Oui	
	LE54283NTBT	Étain		Aucun	Étroite	Oui	Brun
	LE54116PF	Sans placage		$\frac{1}{4}$	Standard	Oui	
	LE54118NT06	Étain	500	$\frac{3}{8}$	Étroite	Oui	
	LE54118NT	Étain		$\frac{1}{2}$	Étroite	Oui	Vert
	LE5818006	Étain	500 weld	$\frac{3}{8}$	Standard	Oui	
	LE5818008	Étain		$\frac{1}{2}$	Standard	Oui	
	LE5412008PFNM	Sans placage	600	$\frac{1}{2}$	Standard	Oui	-
	LE54122TB	Étain	700	$\frac{5}{8}$	Standard	Oui	Rose
	LE58182NT08	Étain	1325/24	$\frac{1}{2}$	Étroite	Oui	Noir
	LE54123NT08	Étain	750	$\frac{1}{2}$	Étroite	Oui	
	LE5412308PF	Sans placage		$\frac{1}{2}$	Standard	Oui	
	LE54123BTPFM600	Sans placage		Aucun	Standard	Oui	

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses à un trou coudées à 45 degrés, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Langquette	Trou de regard	Code couleur
	LE54147UF	Étain	1	5/16	Standard	Oui	Vert
	LE54148UF	Étain		3/8	Standard	Oui	
	LE54150UF	Étain		1/2	Standard	Oui	
	LE54152UF	Étain	1/0	3/4	Standard	Oui	Rose
	LE54109UF	Étain		3/8	Standard	Oui	
	LE54155UF	Étain		1/2	Standard	Oui	
	LE54157NTUF03	Étain	2/0	10	Étroite	Oui	Noir
	LE54157UF	Étain		3/4	Standard	Oui	
	LE54158NTUF	Étain		5/16	Étroite	Oui	
	LE54158UF	Étain		5/16	Standard	Oui	Orange
	LE54160UF	Étain		1/2	Standard	Oui	
	LE54111UF	Étain	3/0	3/8	Standard	Oui	
	LE54165UF	Étain		1/2	Standard	Oui	Violet
	LE54112UF	Étain	4/0	3/8	Standard	Oui	
	LE54170UF	Étain		1/2	Standard	Oui	
	LE58162NTUF	Étain	4/0 flex	5/16	Étroite	Oui	Jaune
	LE58162UF	Étain		5/16	Standard	Oui	
	LE58163UF	Étain		3/8	Standard	Oui	
	LE58165UF	Étain		1/2	Standard	Oui	Blanc
	LE54113UF	Étain	250	1/2	Standard	Oui	
	LE54275UFBT	Étain		Aucun	Standard	Oui	
	LE54114UF	Étain	300	1/2	Standard	Oui	Rouge
	LE54115UF	Étain	350	1/2	Standard	Oui	
	LE54116UF06	Étain	400	3/8	Standard	Oui	Bleu
	LE54185UF	Étain		5/8	Standard	Oui	
	LE58177UF06	Étain	400 flex	3/8	Standard	Oui	
	LE58177UF	Étain		1/2	Standard	Oui	-
	LE54118UF	Étain	500	1/2	Standard	Oui	

Cosses à un trou coudées à 90 degrés, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Langquette	Trou de regard	Code couleur
	LE54108NTUB	Étain	1	1/4	Étroite	Oui	Vert
	LE54150UB	Étain		1/2	Standard	Oui	
	LE54155UB	Étain	1/0	1/2	Standard	Oui	
	LE54160UB	Étain	2/0	1/2	Standard	Oui	Rose
	LE54110UBPFNM	Sans placage		3/8	Standard	Oui	
	LE54167UB	Étain	4/0	3/4	Standard	Oui	
	LE58161UB	Étain	4/0 flex	1/4	Standard	Oui	Noir
	LE58163NTUB	Étain		3/8	Étroite	Oui	
	LE58163UB	Étain		3/8	Standard	Oui	
	LE58165UB	Étain		1/2	Standard	Oui	Jaune
	LE54172NTUB	Étain	250	1/4	Étroite	Oui	
	LE54174UB	Étain		3/8	Standard	Oui	
	LE54113UB	Étain		1/2	Standard	Oui	-

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses à un trou coudées à 90 degrés, douille standard

N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Langquette	Trou de regard	Code couleur
LE58168UB	Étain	250 flex	1/2	Standard	Oui	Blanc
LE54178UB	Étain	300	5/16	Standard	Oui	
LE54179UB	Étain		3/8	Standard	Oui	
LE54114UB	Étain		1/2	Standard	Oui	
LE54181UB12	Étain		3/4	Standard	Oui	
LE54115NTUB06	Étain	350	3/8	Étroite	Oui	Rouge
LE54116UB06	Étain	400	3/8	Standard	Oui	Bleu
LE54185UB	Étain		5/8	Standard	Oui	
LE54185UB12	Étain		3/4	Standard	Oui	
LE58177UB	Étain	400 flex	1/2	Standard	Oui	-
LE54118UB	Étain	500	1/2	Standard	Oui	Brun
LE58180UB	Étain	500 flex	5/8	Standard	Oui	Vert
LE54120UB08	Étain	600	1/2	Standard	Oui	
LE54120UB	Étain		5/8	Standard	Oui	

Cosses droites à deux trous, douille standard

N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Entraxe (po)	Langquette	Trou de regard	Code couleur
LE542080310	Étain	1	10	5/8	Standard	Oui	Vert
LE542080412	Étain		1/4	3/4	Standard	Oui	
LE54208NT	Étain		1/4	3/4	Étroite	Oui	
LE542080628	Étain		3/8	1 3/4	Standard	Oui	
LE542550410	Étain	1/0	1/4	5/8	Standard	Oui	Rose
LE542550416	Étain		1/4	1	Standard	Oui	
LE54255	Étain		5/16	7/8	Standard	Oui	
LE54255NT0410	Argent		1/4	5/8	Étroite	Oui	Noir
LE542100410	Étain	2/0	1/4	5/8	Standard	Oui	
LE54261NT0412	Étain		1/4	3/4	Étroite	Oui	
LE542100416	Étain		1/4	1	Standard	Oui	
LE54210NT	Étain		3/8	1	Étroite	Oui	
LE54261NT0410	Argent		1/4	5/8	Étroite	Oui	
LE542660412	Étain	3/0	1/4	3/4	Standard	Oui	Orange
LE542660416	Étain		1/4	1	Standard	Oui	
LE54265BE	Étain		1/2	1 3/4	Standard	No	
LE54265NH	Étain		1/2	1 3/4	Standard	Oui	
LE582650412	Étain	4/0 flex	1/4	3/4	Standard	Oui	Jaune
LE54214NT0410	Étain	250	1/4	5/8	Étroite	Oui	
LE542130416	Étain		1/4	1	Standard	Oui	
LE542830828PFM250	Sans placage		1/2	1 3/4	Standard	Oui	Blanc
LE542140516	Étain	300	5/16	1	Standard	Oui	
LE542140617	Étain		3/8	1 1/16	Standard	Oui	
LE58277PFM350	Sans placage	350	1/2	1 3/4	Standard	Oui	-
LE542160516	Étain	400	5/16	1	Standard	Oui	Bleu
LE542830828	Étain		1/2	1 3/4	Standard	Oui	

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses droites à deux trous, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils	Gros. de	Entraxe (po)	Langquette	Trou de	Code couleur
			(AWG ou kcmil)	boulon (po)			regard	
	LE54289PFM500	Sans placage	500	½	1¾	Standard	Oui	Brun
	LE54286NT	Étain		½	1¾	Étroite	Oui	
	LE54223NT	Étain	600	½	1¾	Étroite	Oui	Vert
	LE54223PFM600	Sans placage		½	1¾	Standard	Oui	
	LE58281NT0616	Étain	1325/24	¾	1	Étroite	Oui	Rose
	LE58284	Étain	646	½	1¾	Standard	Non	Noir

Cosses à deux trous coudées à 45 degrés, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils	Gros. de	Entraxe (po)	Langquette	Trou de	Code couleur
			(AWG ou kcmil)	boulon (po)			regard	
	LE54208NTUF	Étain	1	¼	¾	Étroite	Oui	Vert
	LE54261NTUF0410	Étain	2/0	¼	¾	Étroite	Oui	Noir
	LE54210UF	Étain		¾	1	Standard	Oui	
	LE54214UF	Étain	250	¾	1	Standard	Oui	Jaune
	LE54286UF	Étain	500	½	1¾	Standard	Oui	Brun
	LE54223UF	Sans placage	600	½	1¾	Standard	Oui	Vert
	LE58281UF	Étain	1325/24	½	1¾	Standard	Oui	Noir

Cosses à deux trous coudées à 90 degrés, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils	Gros. de	Entraxe (po)	Langquette	Trou de	Code couleur
			(AWG ou kcmil)	boulon (po)			regard	
	LE54208NTUB	Étain	1	¼	¾	Étroite	Oui	Vert
	LE54208UB	Étain		¼	¾	Standard	Oui	Noir
	LE54210UB	Étain	2/0	¾	1	Standard	Oui	
	LE54212UB	Étain	4/0	¾	1	Standard	Oui	Violet
	LE54216UB	Étain	400	¾	1	Standard	Oui	Bleu
	LE54286UB	Étain	500	½	1¾	Standard	Oui	Brun
	LE54220UB	Étain	600	¾	1	Standard	Oui	Vert
	LE54220UB0628	Étain		¾	1¾	Standard	Oui	
	LE54289UB	Étain		½	1¾	Standard	Oui	

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses droites à un trou, douille allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Languettes	Trou de regard	Code couleur
	LE54947BEPH	Étain	1	#10	Standard	Oui	Vert
	LE54947BE04	Étain		¼	Standard	Non	
	LE54947BE08	Étain		½	Standard	Non	
	LE54946BE	Étain	1/0	#10	Standard	Non	Rose
	LE54949BE04	Étain		¼	Standard	Non	
	LE54949BEPH	Étain		5/16	Standard	Oui	
	LE54909BEPH	Étain	2/0	¾	Standard	Oui	Noir
	LE54910BE05	Étain		5/16	Standard	Non	
	LE54910BEPH	Étain		¾	Standard	Oui	
	LE54951BEPH	Étain	3/0	½	Standard	Oui	Orange
	LE54965BE04	Étain		¼	Standard	Non	
	LE54965BE06PH	Étain		¾	Standard	Oui	
	LE54965BEPH	Étain	4/0	½	Standard	Oui	Violet
	LE54965BEBT	Étain		Aucun	Standard	Non	
	LE54970BE06	Étain		¾	Standard	Non	
	LE54970BE06PH	Étain	250	¾	Standard	Oui	Jaune
	LE54913BE05	Étain		5/16	Standard	Non	
	LE54913BE06PH	Étain		¾	Standard	Oui	
	LE54913BENT06	Étain	300	¾	Étroite	Non	Blanc
	LE54913BEPH	Étain		½	Standard	Oui	
	LE54913BE10	Étain		5/8	Standard	Non	
	LE54913BE10PH	Étain	350	5/8	Standard	Oui	Rouge
	LE54868BEBT	Étain		Aucun	Standard	Non	
	LE54914BENTPH	Étain		½	Étroite	Oui	
	LE54914BE10	Étain	400	5/8	Standard	Non	Bleu
	LE54914BENT10PH	Étain		5/8	Étroite	Oui	
	LE54915BEPH	Étain		½	Standard	Oui	
	LE54915BE10PH	Étain	500	5/8	Standard	Oui	Brun
	LE54916BE06	Étain		¾	Standard	Non	
	LE54918BENTPH	Étain		½	Étroite	Oui	
	LE54918BEPH	Étain	600	½	Standard	Oui	Vert
	LE54918BEBT	Étain		Aucun	Standard	Non	
	LE54921BENTPH	Étain		½	Étroite	Oui	
	LE54921BEPH	Étain	700	½	Standard	Oui	Rose
	LE54979BE	Étain		½	Standard	Non	
	LE54979BENTPH	Étain		½	Étroite	Oui	
	LE58984BENT08PH	Étain	1600/24	½	Étroite	Oui	Noir
	LE58984BEPH	Étain		5/8	Standard	Oui	

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses à un trou coudées à 45 degrés, douille allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Languettes	Trou de regard	Code couleur
	LE54909BEUF	Étain	1/0	3/8	Standard	Non	Rose
	LE54950BEUF	Étain		1/2	Standard	Non	
	LE54970BEUF	Étain	4/0	1/2	Standard	Non	Violet
	LE54913BEUF06	Étain	250	3/8	Standard	Non	Jaune
	LE54914BEUFPH	Étain	300	1/2	Standard	Oui	Blanc
	LE54916BEUF	Étain	400	1/2	Standard	Non	Bleu
	LE54874BEUFBT	Étain		Aucun	Standard	Non	
	LE54918BEUF	Étain	500	1/2	Standard	Non	Brun

Cosses à un trou coudées à 90 degrés, douille allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Languettes	Trou de regard	Code couleur
	LE54910BEUB	Étain	2/0	3/8	Standard	Non	Noir
	LE54951BEUB	Étain		1/2	Standard	Non	
	LE54965BEUB	Étain	3/0	1/2	Standard	Non	Orange
	LE54970BEUB06	Étain	4/0	3/8	Standard	Non	Violet
	LE54970BEUB	Étain		1/2	Standard	Non	
	LE54913BEUB06	Étain	250	3/8	Standard	Non	Jaune
	LE54913BEUB	Étain		1/2	Standard	Non	
	LE54914BEUBB06PH	Étain	300	3/8	Standard	Oui	Blanc
	LE54915BEUB	Étain	350	1/2	Standard	Non	Rouge
	LE54874BEUBBT	Étain	400	Aucun	Standard	Non	Bleu
	LE54918BEUB	Étain	500	1/2	Standard	Non	Brun

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses droites à deux trous, douille allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Entraxe (po)	Langue	Trou de regard	Code couleur
	LE54809BE	Étain	1	3/4	5/8	Standard	Non	Vert
	LE54812BE	Étain		3/4	3/4	Standard	Non	
	LE54812BEPH	Étain		3/4	3/4	Standard	Oui	
	LE54858BEPH	Étain		5/16	7/8	Standard	Oui	
	LE54857BEPH	Étain		1/2	1 3/4	Standard	Oui	
	LE54859BEPH	Étain	1/0	3/4	5/8	Standard	Oui	Rose
	LE54860BEPH	Étain		5/16	7/8	Standard	Oui	Noir
	LE54814BEPH	Étain	2/0	3/4	3/4	Standard	Oui	
	LE54862BE0514PH	Étain		5/16	7/8	Standard	Oui	Orange
	LE54815BE	Étain	3/0	3/4	3/4	Standard	Non	
	LE54816BEPH	Étain		3/8	1	Standard	Oui	Violet
	LE54818BEPH	Étain	4/0	3/8	1 3/4	Standard	Oui	
	LE54866BE0822	Étain		1/2	1 3/8	Standard	Non	Jaune
	LE54866BE0816PF	Sans placage		1/2	1	Standard	Non	
	LE54868BENT0616	Étain	250	3/8	1	Étroite	Non	Blanc
	LE54868BENT0616PH	Étain		3/8	1	Étroite	Oui	
	LE54819BENT	Étain	300	3/8	1	Étroite	Non	Rouge
	LE54872BENT0616	Étain	350	3/8	1	Étroite	Non	
	LE54872BENT	Étain		1/2	1 3/4	Étroite	Non	Bleu
	LE54872BENTPH	Étain		1/2	1 3/4	Étroite	Oui	
	LE54874BENT	Étain	400	1/2	1 3/4	Étroite	Non	Brun
	LE54876BENT	Étain	500	1/2	1 3/4	Étroite	Non	
	LE54876BENTPH	Étain		1/2	1 3/4	Étroite	Oui	Vert
	LE54878BENTPH	Étain	600	1/2	1 3/4	Étroite	Oui	
	LE54879BENT0616PH	Étain	700	3/8	1	Étroite	Oui	Rose
	LE54880BENT	Étain	750	1/2	1 3/4	Étroite	Non	Noir
	LE54880BENTPH	Étain		1/2	1 3/4	Étroite	Oui	

Cosses à deux trous coudées à 45 degrés, douille allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Entraxe (po)	Langue	Trou de regard	Code couleur
	LE54809BEUF	Étain	1	3/4	5/8	Standard	Non	Vert
	LE54818BEUF0616	Étain	4/0	3/8	1	Standard	Non	Violet
	LE54866BEUF	Étain		1/2	1 3/4	Standard	Non	Jaune
	LE54868BEUF0616PH	Étain	250	3/8	1	Standard	Oui	
	LE54868BEUF	Étain		1/2	1 3/4	Standard	Non	Blanc
	LE54819BEUF	Étain	300	3/8	1	Standard	Non	
	LE54876BEUF	Étain	500	1/2	1 3/4	Standard	Non	Brun
	LE54878BEUF	Étain	600	1/2	1 3/4	Standard	Non	Vert

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses à deux trous coudées à 90 degrés, douille allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Entraxe (po)	Langue	Trou de regard	Code couleur
	LE54809BENTUBPH	Étain	1	¼	⅝	Étroite	Oui	Vert
	LE54809BEUBPH	Étain	1	¼	⅝	Standard	Oui	
	LE54858BEUB	Étain	1	⅝	⅞	Standard	Non	
	LE54857BEUB0616	Étain	1	¾	1	Standard	Non	
	LE54860BEUB0828	Étain	1/0	½	1¾	Standard	Non	Rose
	LE54862BEUB	Étain	2/0	½	1¾	Standard	Non	Noir
	LE54816BEUB	Étain	3/0	¾	1	Standard	Non	Orange
	LE54876BEUB	Étain	500	½	1¾	Standard	Non	Brun
	LE54878BEUB	Étain	600	½	1¾	Standard	Non	Vert
	LE58884BEUB	Étain	1600/24	½	1¾	Standard	Non	Noir

Cosses droites à un trou, douille évasée standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Langue	Trou de regard	Code couleur
	LE54147BS	Étain	1	⅝	Standard	Oui	Vert
	LE54148BS	Étain		¾	Standard	Oui	
	LE54152BS	Étain	1/0	¼	Standard	Oui	Rose
	LE54153BS	Étain		⅝	Standard	Oui	
	LE54160BS	Étain	2/0	½	Standard	Oui	Noir
	LE54162BS	Étain	3/0	¼	Standard	Oui	Orange
	LE54112BS	Étain	4/0	¾	Standard	Oui	Violet
	LE58163BS	Étain	4/0 flex	¾	Standard	Oui	Jaune
	LE58165BS	Étain		½	Standard	Oui	
	LE58168BE06BS	Étain	250 flex	¾	Standard	Oui	Blanc
	LE54114BS	Étain	300	½	Standard	Oui	
	LE54185313BS06	Étain	400	¾	Standard	Oui	Bleu
	LE54122BS	Étain	600	⅝	Standard	Oui	Vert
	LE58184BS	Étain	1600/24	⅝	Standard	Oui	Noir

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses droites à deux trous, douille évasée standard

	N° de cat.	Fin	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Entraxe (po)	Langue	Trou de regard	Code couleur
	LE54210BS	Étain	2/0	3⁄8	1	Standard	Oui	Noir
	LE542660410BS	Étain	3/0	1⁄4	5⁄8	Standard	Oui	Orange
	LE542660412BS	Étain		1⁄4	3⁄4	Standard	Oui	
	LE54265BS	Étain		1⁄2	1 3⁄4	Standard	Oui	
	LE582650612BS	Étain	4/0 flex	3⁄8	3⁄4	Standard	Oui	Jaune
	LE58265NT0616BS	Étain		3⁄8	1	Étroite	Oui	
	LE54280BEBS	Étain	300	1⁄2	1 3⁄4	Standard	Non	Blanc
	LE58277NT0616BS	Étain	350 flex	3⁄8	1	Étroite	Oui	-
	LE54223PFM600BS	Sans placage	600	1⁄2	1 3⁄4	Standard	Oui	Noir
	LE582810616PHBS	Étain	1325/24	3⁄8	1	Standard	Oui	Rose

Cosses à deux trous coudées à 45 degrés, douille évasée standard

	N° de cat.	Fin	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Entraxe (po)	Langue	Trou de regard	Code couleur
	LE54208UFBS	Étain	1	1⁄4	3⁄4	Standard	Oui	Vert

Cosses droites à un trou, douille évasée allongée

	N° de cat.	Fin	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon(po)	Langue	Trou de regard	Code couleur
	LE54913BEBS	Étain	250	1⁄2	Standard	Non	Jaune
	LE54921BEBS	Étain	600	1⁄2	Standard	Non	Vert
	LE54979BEBS	Étain	700	1⁄2	Standard	Non	Rose
	LE54922BEBS	Étain	750	1⁄2	Standard	Non	Noir
	LE58984BEBS	Étain	1600/24	5⁄8	Standard	Non	

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses droites à deux trous, douille évasée allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Entraxe (po)	Langquette	Trou de regard	Code couleur
	LE54857BEBS	Étain	1	½	1¾	Standard	Non	Vert
	LE54814BEBS	Étain	2/0	¾	¾	Standard	Non	Noir
	LE54862BE0616BS	Étain		¾	1	Standard	Non	Noir
	LE54862BEBS	Étain		½	1¾	Standard	Non	Noir
	LE54864BEBS	Étain	3/0	½	1¾	Standard	Non	Orange
	LE54866BEBS	Étain	4/0	½	1¾	Standard	Non	Violet
	LE54868BE0616BS	Étain	250	¾	1	Standard	Non	Jaune
	LE54876BE0616BS	Étain	500	¾	1	Standard	Non	Brun

Cosses à deux trous coudées à 90 degrés, douille évasée allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Entraxe (po)	Langquette	Trou de regard	Code couleur
	LE54809BEUBBS	Étain	1	¾	¾	Standard	Non	Vert

Cosses droites empilables par le haut à un trou, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Langquette	Trou de regard	Code couleur
	LE54108T	Étain	1	¾	Standard	Oui	Vert
	LE54147T	Étain		⅝	Standard	Oui	Vert
	LE54148T	Étain		¾	Standard	Oui	Vert
	LE54153T	Étain	1/0	⅝	Standard	Oui	Rose
	LE54109T	Étain		¾	Standard	Oui	Rose
	LE54158T	Étain	2/0	⅝	Standard	Oui	Noir
	LE54160T	Étain		½	Standard	Oui	Noir
	LE54168T	Étain	4/0	⅝	Standard	Oui	Violet
	LE54170T	Étain		½	Standard	Oui	Violet
	LE58163T	Étain	4/0 flex	¾	Standard	Oui	Jaune
	LE54113T	Étain	250	½	Standard	Oui	Jaune
	LE5816806T	Étain	250 flex	¾	Standard	Oui	Blanc
	LE58168T	Étain		½	Standard	Oui	Blanc
	LE54187T	Étain	500	¾	Standard	Oui	Brun


Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses empilables par le haut à un trou coudées à 90 degrés, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Langquette	Trou de regard	Code couleur
	LE54157NTUB06T	Étain	2/0	3⁄8	Étroite	Oui	Noir

Cosses empilables par le haut à deux trous, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Entraxe (po)	Langquette	Trou de regard	Code couleur
	LE54212T	Étain	4/0	3⁄8	1	Standard	Oui	Violet
	LE54214T	Étain	300	3⁄8	1	Standard	Oui	Blanc

Cosses droites empilables par le bas à un trou, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Langquette	Trou de regard	Code couleur
	LE54108B	Étain	1	¼	Standard	Oui	Vert
	LE54147B	Étain		⅝	Standard	Oui	
	LE54147NT	Étain		⅝	Étroite	Oui	
	LE54148B	Étain		⅜	Standard	Oui	
	LE54153B	Étain	1/0	⅝	Standard	Oui	Rose
	LE54109B	Étain		⅜	Standard	Oui	
	LE54158B	Étain	2/0	⅝	Standard	Oui	Noir
	LE54160B	Étain		½	Standard	Oui	
	LE54163B	Étain	3/0	⅝	Standard	Oui	Orange
	LE54168B	Étain	4/0	⅝	Standard	Oui	Violet
	LE54167BCK	Étain		½	Standard	Oui	
	LE54170B	Étain		½	Standard	Oui	
	LE58163NTB	Étain	4/0 flex	⅜	Étroite	Oui	Jaune
	LE54174B	Étain	250	⅜	Standard	Oui	
	LE54113B	Étain		½	Standard	Oui	
	LE5816806B	Étain	250 flex	⅜	Standard	Oui	Blanc
LE58168NT06B	Étain		⅜	Étroite	Oui		
LE5817406B	Étain	350 flex	⅜	Standard	Oui	Bleu	
LE58177B	Étain		½	Standard	Oui		

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses empilables par le bas à un trou coudées à 45 degrés, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Languelette	Trou de regard	Code couleur
	LE54148UFB	Étain	1	3/8	Standard	Oui	Vert
	LE54160UFB	Étain	2/0	1/2	Standard	Oui	Noir
	LE54165UFB	Étain	3/0	1/2	Standard	Oui	Orange
	LE58165UFB	Étain	4/0 flex	1/2	Standard	Oui	Jaune
	LE54113UFB	Étain	250	1/2	Standard	Oui	
	LE58168UFB	Étain	250 flex	1/2	Standard	Oui	Blanc

Cosses empilables par le bas à un trou coudées à 90 degrés, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Languelette	Trou de regard	Code couleur
	LE54147UBB	Étain	1	3/16	Standard	Oui	Vert
	LE54157NTUB06B	Étain	2/0	3/8	Étroite	Oui	Noir
	LE54162NTUBB	Étain	3/0	1/4	Étroite	Oui	Orange
	LE54111UBB	Étain		3/8	Standard	Oui	
	LE54112UBB	Étain	4/0	3/8	Standard	Oui	Violet
	LE58163UBB	Étain	4/0 flex	3/8	Standard	Oui	Jaune


Cosses droites empilables par le bas à deux trous, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Entraxe (po)	Languelette	Trou de regard	Code couleur
	LE54211B	Étain	3/0	3/8	1	Standard	Oui	Orange
	LE54212B	Étain	4/0	3/8	1	Standard	Oui	Violet
	LE54214B	Étain	250	3/8	1	Standard	Oui	Jaune

Lug Express

Cosses en cuivre

Cosses droites empilables par le haut à un trou, douille allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Languette	Trou de regard	Code couleur
	LE54965BE06T	Étain	3/0	¾	Standard	Non	Orange
	LE54965BE10	Étain		¾	Standard	Non	

Cosses droites empilables par le bas à un trou, douille allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Languette	Trou de regard	Code couleur
	LE54965BE06B	Étain	3/0	¾	Standard	Non	Orange
	LE54913BE06B	Étain	250	¾	Standard	Non	Jaune
	LE54921BEB	Étain	600	½	Standard	Non	Vert

Cosses empilables par le bas à un trou coudées à 45 degrés, douille allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Languette	Trou de regard	Code couleur
	LE54913BEUF06B	Étain	250	¾	Standard	Non	Jaune

Lug Express

Cosses en cuivre et épissures

Cosses empilables par le bas à un trou coudées à 90 degrés, douille allongée

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Gros. de boulon (po)	Languette	Trou de regard	Code couleur
	LE54970BEUBB	Étain	4/0	½	Standard	Non	Violet
	LE54913BEUB06B	Étain	250	¾	Standard	Non	Jaune

Épissures, douille standard

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Code couleur
	LE54009TB	Étain	1/0	Rose
	LE54510PF	Sans placage	2/0	Noir
	LE54011	Étain	3/0	Orange

Épissures parallèles

	N° de cat.	Finis	Calibre de fils (AWG ou kcmil)	Code couleur
	LE540010	Étain	83-119	—
	LE540010PFM10	Sans placage		1/0
	LE540020PFM20	Sans placage	119-150	2/0
	LE540030PFM30	Sans placage	150-190	3/0
	LE540040PFM40	Sans placage	190-231	4/0
	LE540250PFM250	Sans placage	231-300	250
	LE540300PFM350	Sans placage	300-380	350
	LE540500	Étain	478-600	—
	LE540500PFM500	Sans placage		500

Lug Express

Cosses en aluminium

Cosses droites à un trou, douille allongée

	N° de cat.	Fini	Calibre de fils	Gros. de	Languette	Trou de regard	Code couleur
			(AWG ou kcmil)	boulon (po)			
	LE60123	Étain	1	$\frac{5}{16}$	Standard	Non	Or
	LE60128	Étain	1/0	$\frac{3}{4}$	Standard	Non	Tan
	LE60129	Étain		$\frac{5}{16}$	Standard	Non	
	LE60134	Étain	2/0	$\frac{5}{16}$	Standard	Non	Olive
	LE60135	Étain		$\frac{5}{16}$	Standard	Non	
	LE6013810	Étain		$\frac{5}{8}$	Standard	Non	
	LE60141	Étain	3/0	$\frac{5}{16}$	Standard	Non	Rubis
	LE60147	Étain	4/0	$\frac{5}{16}$	Standard	Non	Blanc
	LE60151	Étain		$\frac{5}{8}$	Standard	Non	
	LE60157	Étain	250	$\frac{5}{8}$	Standard	Non	Rouge
	LE60159	Étain	300	$\frac{5}{16}$	Standard	Non	Bleu
	LE60166	Étain	350	$\frac{5}{8}$	Standard	Non	Brun
	LE6016810TB	Étain	400	$\frac{5}{8}$	Standard	Non	Vert
	LE60172	Étain	500	$\frac{5}{8}$	Standard	Non	Olive

Cosses droites à deux trous, douille allongée

	N° de cat.	Fini	Calibre de fils	Gros. de	Entraxe (po)	Languette	Trou de regard	Code couleur
			(AWG ou kcmil)	boulon (po)				
	LE60236	Étain	2/0	$\frac{3}{8}$	1	Standard	Non	Olive
	LE60242	Étain	3/0	$\frac{3}{8}$	1	Standard	Non	Rubis
	LE60248	Étain	4/0	$\frac{3}{8}$	1	Standard	Non	Blanc
	LE60254	Étain	250	$\frac{3}{8}$	1	Standard	Non	Rouge
	LE60271	Étain	500	$\frac{3}{8}$	1	Standard	Non	Rose

Abstract



ABB Électrification Canada inc.

Secteur d'électrification

700, avenue Thomas

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9

tnb.ca.abb.com

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques ou des changements de contenu de ce document sans préavis. Pour ce qui concerne les commandes d'achat, les modalités convenues prévaudront. ABB inc. n'accepte aucune responsabilité d'aucune sorte pour des erreurs potentielles ou des manques possibles d'information dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits de ce document ainsi que les sujets et illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – dans son ensemble ou en partie – est interdite sauf autorisation préalable écrite d'ABB inc. Copyright© 2023 ABB. Tous droits réservés.