



技术资料 | 12 2015

控制产品

PSTX 全智型软起动器



PSTX 全智型软起动器

产品简介	4
产品概览	6
订货信息	8
附件订货信息	12
技术参数	13
通讯协议	18
墙上安装说明	19
外形尺寸	20
电气线路图	22
接线图	23
产品认证	27

PSTX 全智型软起动器

产品简介



PSTX系列软起动器是ABB结合了行业应用的丰富经验及对特殊应用需求的深刻了解，在多年产品研发的基础上，推出的全新全智型电动机控制与保护产品。它增加了许多新的功能，并提高了应用可靠性。

- 三相控制
- 额定工作电压:208 – 690 VAC
- 额定控制电源电压:
100 – 250 V, 50/60 Hz
- PSTX额定工作电流:30-1250 A
(内接最大: 2160 A)
- 内接或外接均可
- 带防护涂层控制板
可有效抵御灰尘、潮湿和腐蚀性气体
- 可分离式键盘，防护等级IP66 (类型1, 4X,12)
- 图形液晶显示屏，17种语言可选，设置和操作更简单方便
- 内置旁路，降低能耗、易于安装
- 集成 Modbus RTU用于监测和控制
- 支持所有主流的通讯协议
- 具有模拟量输出信号，可选择为运行电流、电压、功率因数等
- 紧急消防模式，可以在紧急情况时，按照客户设定，关闭保护功能强行运行电机
- 跛行模式，在PSTX的一相可控硅意外损坏的情况下，可以迅速重新设定起动电机。
- 电机预热功能，确保电机安全起动。
- 动力制动，有助于快速停止类似风机等转动惯量较大的负载

确保 电动机 可靠

完善的电动机保护功能

PSTX集成了完善的电动机保护功能，可以应对负载和电网的异常状况。PT100、接地故障保护、过压/欠压保护以及其他功能，可以确保您的电动机可靠运行。

三种限流方式

PSTX可以提供三种限流方式：标准的、双限流和电流斜坡。帮助您全面控制电动机起动，即使在较差的电网环境下，也可以保证电动机正常使用。

提升 安装 效率

内置旁路，节省时间、降低能耗

当电动机全速运行时，PSTX会激活内置旁路。这样可以通过减少软起动器发热来降低能耗。PSTX的内置旁路经过ABB严格验证，可以帮助您节省安装时间，同时降低控制柜尺寸。

易于使用的可分离式键盘

清晰的人性化显示界面，便于您在设置和操作过程中节省时间和资源。全系列PSTX标配可分离式键盘。

提高 设备 生产力

完美的水泵控制功能

挖掘最大潜能，提升您的设备生产效率。PSTX具有许多能提升生产效率的特殊功能，比如转矩控制。这是控制水泵起动和停止的最有效方式。水泵清洗功能可以通过让水泵逆流来清洁管道，确保水泵系统正常运行时间。

低速运转

低速正、反转功能可以使您更灵活地操作传送带、吊车等负载。PSTX还具备定位功能，生产过程尽由您掌控。

PSTX 全智型软起动器

产品简介



方便快捷的锁眼形安装孔

PSTX采用锁眼形安装孔，安装简单快捷，能为您节省宝贵时间。

紧凑、安全、节能的电动机起动方案

当您的电动机全速运行时，内置旁路可以降低能耗。同时减少热量产生，意味着您可以减少制冷设备的投资。PSTX全系列内置旁路，并经过ABB严格测试验证。

清晰全面的正面标识

使用PSTX时，无需安装手册即可完成控制回路的电气连接。通过一目了然的正面标识，您可以确认连接的正确性。而且无需拆下产品，就可以通过前面板简单方便地查看产品的基本数据。

可定制的主界面

PSTX预置17种不同语言，同时您可以根据实际需要来定制特有的主界面（多达7页，21项）。您可以通过定制的主界面来显示一些重要的运行状态信息，同时也可以屏蔽一些不重要的参数。



操作简单方便

大屏幕图形化显示屏内置帮助菜单，使您能简单有趣地使用PSTX。人机界面与其他ABB产品的界面相似，便于对现场操作人员进行培训。

可分离式键盘

PSTX标配可分离式键盘，可以安装在控制柜门上，在不停机的情况下就可以查询运行状态信息或更改设置参数。

PSTX 全智型软起动器

产品概览



常规起动 外接	PSTX30	PSTX37	PSTX45	PSTX60	PSTX72	PSTX85	PSTX105	PSTX142	PSTX170
(400 V) kW	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
IEC, Max. A	30	37	45	60	72	85	106	143	171
(440-480 V) hp	20	25	30	40	50	60	75	100	125
UL, Max. A	28	34	42	60	68	80	104	130	169
400 V, 40 °C									
使用电动机保护用断路器或塑壳断路器可以达到“1”型协调配合要求。 ¹⁾	塑壳断路器 (50 kA)								
	XT2S160								XT4S250
使用gG熔断器可以达到“1”型协调配合要求。如果要达到“2”型协调配合要求，必须使用快速熔断器。 ¹⁾	熔断器保护(80 kA), 快速熔断器, Bussmann								
	170M1567	170M1568	170M1569	170M1571	170M1572	170M3819	170M5810	170M5812	
推荐的隔离开关熔断器。 ¹⁾	隔离开关熔断器								
	OS32G	OS63G	OS125G	OS250	OS400				
软起动器本身不需要主回路接触器，但通常会在过载脱扣时用于断开电路。 ¹⁾	主回路接触器								
	AF30	AF38	AF52	AF65	AF80	AF96	AF116	AF140	AF190
必须有过载保护元件保护电动机。 ¹⁾	电子过载继电器								
	内置								

¹⁾ 上表是短路协调保护的示例。更多示例，请参见：applications.it.abb.com/SOC

塑壳断路器

若只使用塑壳断路器，则可达到类型1的要求。(类型1：要求接触器和软起动器在短路条件下不对人及设备引起危害，在未修理和更换零件前，不允许继续使用。)

隔离开关熔断器组

用于所推荐的快速熔断器。

主回路接触器

非必选元件，一般用于过载跳闸。

快速熔断器保护

如要达到类型2要求，需使用快速熔断器。(类型2：要求接触器和软起动器在短路条件下不对人及设备引起危害，且能够继续使用，允许触头熔焊，但制造厂应指明关于设备维修所采用的方法。)

PSTX 全智型软起动器

产品概览



常规启动 外接	PSTX210	PSTX250	PSTX300	PSTX370	PSTX470	PSTX570	PSTX720	PSTX840	PSTX1050	PSTX1250
(400 V) kW	110	132	160	200	250	315	400	450	560	710
IEC, Max. A	210	250	300	370	470	570	720	840	1050	1250
(440-480 V) hp	150	200	250	300	400	500	600	700	900	1000
UL, Max. A	192	248	302	361	480	590	720	840	1062	1250
400 V, 40 °C										
使用电动机保护用断路器或塑壳断路器可以达到“1”协调配合要求。¹)	塑壳断路器 (50 kA)									
	T4S320	T5S400		T5S630	T7S800		T7S1250		E2.2N 2000	
使用gG熔断器可以达到“1”型协调配合要求。如果要达到“2”型协调配合要求，必须使用快速熔断器。¹)	熔断器保护(80 kA), 快速熔断器, Bussmann									
	170M5812	170M5813	170M6812	170M6813	170M6813	170M6814	170M8554	170M6018	170M6020	170M6021
推荐的隔离开关熔断器。¹)	隔离开关熔断器									
	OS400		OS630				OS800	-		
软起动器本身不需要主回路接触器，但通常会用在过载脱扣时断开电路。¹)	主回路接触器									
	AF205	AF265	AF305	AF370	AF460	AF580	AF750	AF1350	AF1650	-
必须有过载保护元件保护电动机。¹)	电子过载继电器									
	内置									

¹⁾ 上表是短路协调保护的示例。更多示例，请参见：applications.it.abb.com/SOC

快速选择指南		
常规启动 等级10		重载启动 等级30
应用	应用	
- 船头推进器	- 泵	- 轴流风机
- 压缩机	- 输送带（短）	- 离心风机
- 升降机/电梯	- 扶手电梯	- 压碎机
- 带锯/圆锯	- 切割机	- 搅拌机
标准选择	标准选择	
PSTX: 规格可根据额定电机功率选择	PSTX: 可选择比额定电机功率大一个规格	
如实际启动次数超过参数表的每小时启动次数 需选用比标准选择大一个规格的软起动器		

如何选择正确规格的软起动器

对于大多数的应用负载，您都可以通过下面的选型指南，快速的选择合适的软起动器。如需更严谨的选择，您可以通过ABB网站 (www.abb.com/lowvoltage) 上的选型软件 (www.abbcontrol.fr/softstarter/) 来选择合适的软起动器。

PSTX30 ... PSTX1250 - 全智型软起动器

常规起动，等级10，外接，订货信息



PSTX30 ... PSTX105



PSTX142 ... PSTX170



PSTX210 ... PSTX370



PSTX470 ... PSTX570



PSTX720 ... PSTX840



PSTX1050 ... PSTX1250

描述

常规起动用选型表。典型应用：

- 船头推进器
- 离心泵
- 压缩机
- 输送带（短）
- 升降机/电梯



如需更严谨的选型，您可以扫描右侧二维码，然后利用软起动器选型工具进行选型。
new.abb.com/low-voltage/products/softstarters

额定工作电压 U_e , 208-600 V

额定控制电源电压 U_s , 100-250 V AC, 50/60 Hz

IEC				UL/CSA					型号	工厂产品编号	重量 (1件)
额定工作 功率			电流	额定工作 功率				电流			
400 V	500 V	690 V		200 / 208 V	220 / 240 V	440 / 480 V	550 / 600 V				
P _e kW	P _e kW	P _e kW	I _e A	P _e hp	P _e hp	P _e hp	P _e hp	FLA A			kg
15	18.5	-	30	7.5	10	20	25	28	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	6.10
18.5	22	-	37	10	10	25	30	34	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	6.10
22	25	-	45	10	15	30	40	42	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	6.10
30	37	-	60	20	20	40	50	60	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	6.10
37	45	-	72	20	25	50	60	68	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	6.10
45	55	-	85	25	30	60	75	80	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	6.10
55	75	-	106	30	40	75	100	104	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	6.10
75	90	-	143	40	50	100	125	130	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	9.60
90	110	-	171	50	60	125	150	169	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	9.60
110	132	-	210	60	75	150	200	192	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	12.70
132	160	-	250	75	100	200	250	248	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	12.70
160	200	-	300	100	100	250	300	302	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	12.70
200	257	-	370	125	150	300	350	361	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	12.70
250	315	-	470	150	200	400	500	480	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	25.00
315	400	-	570	200	200	500	600	590	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	25.00
400	500	-	720	250	300	600	700	720	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	46.20
450	600	-	840	300	350	700	800	840	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	46.20
560	730	-	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	64.20
710	880	-	1200	400	500	1000	1200	1250	PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	64.70

额定工作电压 U_e , 208-690 V

额定控制电源电压 U_s , 100-250 V AC, 50/60 Hz

15	18.5	25	30	7.5	10	20	25	28	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	6.10
18.5	22	30	37	10	10	25	30	34	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	6.10
22	25	37	45	10	15	30	40	42	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	6.10
30	37	55	60	20	20	40	50	60	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	6.10
37	45	59	72	20	25	50	60	68	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	6.10
45	55	75	85	25	30	60	75	80	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	6.10
55	75	90	106	30	40	75	100	104	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	6.10
75	90	132	143	40	50	100	125	130	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	9.60
90	110	160	171	50	60	125	150	169	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	9.60
110	132	184	210	60	75	150	200	192	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	12.70
132	160	220	250	75	100	200	250	248	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	12.70
160	200	257	300	100	100	250	300	302	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	12.70
200	257	355	370	125	150	300	350	361	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	12.70
250	315	450	470	150	200	400	500	480	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	25.00
315	400	560	570	200	200	500	600	590	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	25.00
400	500	710	720	250	300	600	700	720	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	46.20
450	600	800	840	300	350	700	800	840	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	46.20
560	730	1000	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	64.20
710	880	1200	1250	400	500	1000	1200	1250	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	64.70

PSTX30 ... PSTX1250 - 全智型软起动器 重载起动，等级30，外接，订货信息



PSTX30 ... PSTX105



PSTX142 ... PSTX170



PSTX210 ... PSTX370



PSTX470 ... PSTX570



PSTX720 ... PSTX840



PSTX1050 ... PSTX1250

描述

重载起动用选型表。典型应用：

- 离心风机
- 输送带（长）
- 压碎机
- 研磨机
- 混合机
- 搅拌机



如需更严谨的选型，您可以扫描右侧二维码，然后利用软起动器选型工具进行选型。
new.abb.com/low-voltage/products/softstarters

额定工作电压 U_e , 208-600 V

额定控制电源电压 U_s , 100-250 V AC, 50/60 Hz

IEC 额定工作 功率 400 V				UL/CSA 额定工作 功率 200 / 208 V				型号		工厂产品编号		重量 (1件) kg
P_e kW	P_e kW	P_e kW	电流 I_e A	P_e hp	P_e hp	P_e hp	P_e hp	FLA A				
11	15	-	22	5	7.5	15	20	25	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000		6.10
15	18.5	-	30	7.5	10	20	25	28	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000		6.10
18.5	22	-	37	10	10	25	30	34	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000		6.10
22	25	-	45	10	15	30	40	42	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000		6.10
30	37	-	60	20	20	40	50	60	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000		6.10
37	45	-	72	20	25	50	60	68	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000		6.10
45	55	-	85	25	30	60	75	80	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000		6.10
55	75	-	106	30	40	75	100	104	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000		9.60
75	90	-	143	40	50	100	125	130	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000		9.60
90	110	-	171	50	60	125	150	169	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000		12.70
110	132	-	210	60	75	150	200	192	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000		12.70
132	160	-	250	75	100	200	250	248	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000		12.70
160	200	-	300	100	100	250	300	302	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000		12.70
200	257	-	370	125	150	300	350	361	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000		25.00
250	315	-	470	150	200	400	500	480	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000		25.00
315	400	-	570	200	200	500	600	590	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000		46.20
400	500	-	720	250	300	600	700	720	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000		46.20
450	600	-	840	300	350	700	800	840	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000		64.20
560	730	-	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000		64.70


额定工作电压 U_e , 208-690 V

额定控制电源电压 U_s , 100-250 V AC, 50/60 Hz

11	15	18.5	22	5	7.5	15	20	25	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000		6.10
15	18.5	25	30	7.5	10	20	25	28	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000		6.10
18.5	22	30	37	10	10	25	30	34	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000		6.10
22	25	37	44	10	15	30	40	42	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000		6.10
30	37	55	60	20	20	40	50	60	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000		6.10
37	45	59	72	20	25	50	60	68	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000		6.10
45	55	75	85	25	30	60	75	80	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000		6.10
55	75	90	106	30	40	75	100	104	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000		9.60
75	90	132	143	40	50	100	125	130	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000		9.60
90	110	160	171	50	60	125	150	169	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000		12.70
110	132	184	210	60	75	150	200	192	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000		12.70
132	160	220	250	75	100	200	250	248	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000		12.70
160	200	257	300	100	100	250	300	302	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000		12.70
200	257	355	370	125	150	300	350	361	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000		25.00
250	315	450	470	150	200	400	500	480	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000		25.00
315	400	560	570	200	200	500	600	590	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000		46.20
400	500	710	720	250	300	600	700	720	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000		46.20
450	600	800	840	300	350	700	800	840	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000		64.20
560	730	1000	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000		64.70

PSTX30 ... PSTX1050 - 全智型软起动器

常规起动，等级10，内接，订货信息



PSTX30 ... PSTX105



PSTX142 ... PSTX170



PSTX210 ... PSTX370



PSTX470 ... PSTX570



PSTX720 ... PSTX840



PSTX1050 ... PSTX1250

描述

常规起动用选型表。典型应用：

- 船头推进器
- 离心泵
- 压缩机
- 输送带（短）
- 升降机/电梯



如需更严谨的选型，您可以扫描右侧二维码，然后利用软起动器选型工具进行选型。

new.abb.com/low-voltage/products/softstarters

额定工作电压 U_e , 208-600 V

额定控制电源电压 U_s , 100-250 V AC, 50/60 Hz

IEC 额定工作 功率 400 V				UL/CSA 额定工作 功率 200 / 208 V				型号		工厂产品编号		重量 (1件)
500 V	690 V	电流		220 / 240 V	440 / 480 V	550 / 600 V	电流					
P_e kW	P_e kW	P_e kW	I_e A	P_e hp	P_e hp	P_e hp	I_e A	FLA A				kg
25	30	-	52	10	15	30	40	48	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000		6.10
30	37	-	64	15	20	40	50	58	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000		6.10
37	45	-	76	20	25	50	60	72	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000		6.10
55	75	-	105	30	40	75	100	103	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000		6.10
59	80	-	124	30	40	75	100	117	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000		6.10
75	90	-	147	40	50	100	125	138	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000		6.10
90	110	-	181	60	60	150	150	180	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000		6.10
132	160	-	245	75	75	150	200	225	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000		9.60
160	200	-	300	75	100	200	250	292	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000		9.60
184	250	-	360	100	125	250	300	332	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000		12.70
220	295	-	430	150	150	350	450	429	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000		12.70
257	355	-	515	150	200	450	500	523	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000		12.70
355	450	-	640	200	250	500	600	625	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000		12.70
450	600	-	814	250	300	600	700	830	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000		25.00
540	700	-	987	300	350	700	800	1020	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000		25.00
710	880	-	1247	400	500	1000	1200	1240	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000		46.20
800	1000	-	1455	500	600	1200	1500	1450	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000		46.20
1000	1250	-	1810	600	700	1500	1800	1830	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000		64.20
1200	1500	-	2160	800	900	1800	2000	2160	PSTX1250-600-70	1SFA898121R1000		64.70

额定工作电压 U_e , 208-690 V

额定控制电源电压 U_s , 100-250 V AC, 50/60 Hz

25	30	45	52	10	15	30	40	48	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	6.10
30	37	55	64	15	20	40	50	58	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	6.10
37	45	59	76	20	25	50	60	72	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	6.10
55	75	90	105	30	40	75	100	103	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	6.10
59	80	110	124	30	40	75	100	117	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	6.10
75	90	132	147	40	50	100	125	138	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	6.10
90	110	160	181	60	60	150	150	180	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	6.10
132	160	220	245	75	75	150	200	225	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	9.60
160	200	257	300	75	100	200	250	292	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	9.60
184	250	315	360	100	125	250	300	332	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	12.70
220	295	400	430	150	150	350	450	429	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	12.70
257	355	500	515	150	200	450	500	523	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	12.70
355	450	600	640	200	250	500	600	625	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	12.70
450	600	800	814	250	300	600	700	720	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	25.00
540	700	960	987	300	350	700	800	840	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	25.00
710	880	1200	1247	400	500	1000	1200	1247	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	46.20
800	1000	1400	1455	500	600	1200	1500	1454	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	46.20
1000	1250	1700	1810	600	700	1500	1800	1839	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	64.20
1200	1500	2000	2160	800	900	1800	2000	2160	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	64.70

PSTX30 ... PSTX1050 - 全智型软起动器

重载起动，等级30，内接，订货信息



PSTX30 ... PSTX105



PSTX142 ... PSTX170



PSTX210 ... PSTX370



PSTX470 ... PSTX570



PSTX720 ... PSTX840



PSTX1050 ... PSTX1250

描述

重载起动用选型表。典型应用：

- 离心风机
- 输送带（长）
- 压碎机
- 研磨机
- 混合机
- 搅拌机



如需更严谨的选型，您可以扫描右侧二维码，然后利用软起动器选型工具进行选型。
new.abb.com/low-voltage/products/softstarters

额定工作电压 U_e , 208-600 V

额定控制电源电压 U_s , 100-250 V AC, 50/60 Hz


IEC				UL/CSA				型号	工厂产品编号	重量 (1件)	
额定工作 功率			电流	额定工作 功率			电流				
400 V	500 V	690 V		200 / 208 V	220 / 240 V	440 / 480 V	550 / 600 V				
P _e kW	P _e kW	P _e kW	I _e A	P _e hp	P _e hp	P _e hp	P _e hp	FLA A		kg	
18.5	25	-	42	7.5	10	25	30	34	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	6.10
25	30	-	52	10	15	30	40	48	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	6.10
30	37	-	64	15	20	40	50	58	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	6.10
37	45	-	76	20	25	50	60	72	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	6.10
55	75	-	105	30	40	75	100	103	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	6.10
59	80	-	124	30	40	75	100	117	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	6.10
75	90	-	147	40	50	100	125	138	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	6.10
90	110	-	181	60	60	150	150	180	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	9.60
132	160	-	245	75	75	150	200	225	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	9.60
160	200	-	300	75	100	200	250	292	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	12.70
184	250	-	360	100	125	250	300	332	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	12.70
220	295	-	430	150	150	350	450	429	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	12.70
257	355	-	515	150	200	450	500	523	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	12.70
355	450	-	640	200	250	500	600	625	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	25.00
450	600	-	814	250	300	600	700	720	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	25.00
540	700	-	987	300	350	700	800	840	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	46.20
710	880	-	1247	400	500	1000	1200	1247	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	46.20
800	1000	-	1455	500	600	1200	1500	1454	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	64.20
1000	1250	-	1810	600	700	1500	1800	1830	PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	64.70

额定工作电压 U_e , 208-690 V

额定控制电源电压 U_s , 100-250 V AC, 50/60 Hz

18.5	25	37	42	7.5	10	25	30	34	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	6.10
25	30	45	52	10	15	30	40	48	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	6.10
30	37	55	64	15	20	40	50	58	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	6.10
37	45	59	76	20	25	50	60	72	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	6.10
55	75	90	105	30	40	75	100	103	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	6.10
59	80	110	124	30	40	75	100	117	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	6.10
75	90	132	147	40	50	100	125	138	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	6.10
90	110	160	181	60	60	150	150	180	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	9.60
132	160	220	245	75	75	150	200	225	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	9.60
160	200	257	300	75	100	200	250	292	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	12.70
184	250	315	360	100	125	250	300	332	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	12.70
220	295	400	430	150	150	350	450	429	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	12.70
257	355	500	515	150	200	450	500	523	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	12.70
355	450	600	640	200	250	500	600	625	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	25.00
450	600	800	814	250	300	600	700	720	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	25.00
540	700	960	987	300	350	700	800	840	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	46.20
710	880	1200	1247	400	500	1000	1200	1247	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	46.20
800	1000	1400	1455	500	600	1200	1500	1454	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	64.20
1000	1250	1700	1810	600	700	1500	1800	1830	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	64.70

PSTX 全智型软起动器附件




适用软起动器	电缆截面 mm ²	拧紧 力矩 Nm	型号	工厂产品编号	包装 数量	重量 (1件) kg
铜电缆接头						
PSTX142 ... PSTX170	6-120	8	-	1SDA066917R1	3	0.113
PSTX142 ... PSTX170	2 x (50-95)	16	LZ185-2C/120	1SFN074709R1000	3	0.300
PSTX210 ... PSTX370	16-240	25	-	1SDA055016R1	3	0.133
PSTX210 ... PSTX370	2 x (70-185)	22	OZXB4	1SCA022194R0890	3	0.570
PSTX470 ... PSTX570	2 x (120-240)	35	-	1SDA013922R1	3	0.570
PSTX570 ... PSTX1050	3 x (70-185)	45	-	1SDA013956R1	3	0.570
铝电缆接头						
PSTX142 ... PSTX170	95-185	31	-	1SDA054988R1	3	0.078
PSTX210 ... PSTX370	185-240	43	-	1SDA055020R1	3	0.133
PSTX470 ... PSTX1050	2 x (120-240)	31	-	1SDA023380R0001	3	0.110
适用软起动器	尺寸 孔径 Ø mm ²	母排 mm	型号	工厂产品编号	包装 数量	重量 (1件) kg
端子加长件						
PSTX142 ... PSTX170	8.5	17.5 x 5	LX205	1SFN074810R1000	1	0.250
PSTX210 ... PSTX370	10.5	20 x 5	LX370	1SFN075410R1000	1	0.350
PSTX470 ... PSTX570	10.5	25 x 5	LX460	1SFN075710R1000	1	0.500
PSTX720 ... PSTX840	13	40 x 6	LX750	1SFN076110R1003	1	0.850
端子扩展件						
PSTX30 ... PSTX105	6.5	15 x 3	LW110	1SFN074307R1000	1	0.100
PSTX142 ... PSTX170	10.5	17.5 x 5	LW205	1SFN074807R1000	1	0.250
PSTX210 ... PSTX370	10.5	20 x 5	LW370	1SFN075407R1000	1	0.450
PSTX470 ... PSTX570	10.5	25 x 5	LW460	1SFN075707R1000	1	0.730
PSTX720 ... PSTX840	13	40 x 6	LW750	1SFN076107R1000	1	1.230
适用软起动器		需求 数量	型号	工厂产品编号	包装 数量	重量 (1件) kg
端子螺母垫圈						
PSTX142 ... PSTX170		6	LL205-30	1SFN074811R1000	6	0.200
PSTX210 ... PSTX370		6	LL370-30	1SFN075411R1000	6	0.300
PSTX210 ... PSTX370		2	PSLE-300	1SFA899221R1003	2	0.300
PSTX470 ... PSTX570		6	PSLE460	1SFA899221R1004	6	0.600
PSTX720 ... PSTX840		6	PSLE750	1SFA899221R1005	6	0.750
端子罩						
PSTX142 ... PSTX170, 短, 适用于电缆线夹		2	LT205-30C	1SFN124801R1000	2	0.050
PSTX142 ... PSTX170, 长, 适用于冷压接线片		2	LT205-30L	1SFN124803R1000	2	0.220
PSTX210 ... PSTX370, 短, 适用于电缆线夹		2	LT370-30C	1SFN125401R1000	2	0.035
PSTX210 ... PSTX370, 长, 适用于冷压接线片		2	LT370-30L	1SFN125403R1000	2	0.280
PSTX210 ... PSTX370, 深长型, 适用于扩展电缆线夹, ATK300/2 和 OZXB4		2	LT370-30D	1SFN125406R1000	2	0.150
PSTX470 ... PSTX570, 短, 适用于电缆线夹		2	LT460-AC	1SFN125701R1000	2	0.100
PSTX470 ... PSTX570, 长, 适用于冷压接线片		2	LT460-AL	1SFN125703R1000	2	0.800
PSTX720 ... PSTX840, 短, 适用于电缆线夹		2	LT750-AC	1SFN126101R1000	2	0.120
PSTX720 ... PSTX840, 长, 适用于冷压接线片		2	LT750-AL	1SFN126103R1000	2	0.825
适用软起动器			型号	工厂产品编号	包装 数量	重量 (1件) kg
通讯协议连接附件						
通讯协议适用于PSTX30 ... PSTX1250, 请参见第18页						
FieldBusPlug连接附件						
PSTX30 ... PSTX1250			PS-FBPA	1SFA896312R1002	1	0.060
ABB的总线适配器适用于所有规格, 详情请参见FBP总线适配器样本, 更多信息, 请联系ABB。						
I/O模块, 24 V DC数字量输入						
PSTX30 ... PSTX1250			DX111-FBP.0	1SAJ611000R0101	1	0.220

PSTX 全智型软起动器

技术参数

集成电子过载保护的软起动器的脱扣曲线

PSTX全系列软起动器都集成了电子过载保护，可以设置成4种不同的脱扣等级。
下图是各脱扣等级在冷态下的曲线图。此脱扣曲线图适用于PSTX。



PSTX 全智型软起动器

技术参数

软起动器型号		PSTX30 ... PSTX1250	
额定绝缘电压 U _i		690V	
额定工作电压 U _e		208...600 V, 208...690V + 10% / -15%, 50/60Hz ±5%	
额定控制电源电压U _c		100...250 V +10% / -15%, 50/60Hz ±5%	
额定控制回路电压 U _c		24 V DC （内部或外部）	
I _e 时的起动能力		4 x I _e , 10秒	
每小时起动次数		10次 (PSTX30 ...PSTX370) 1)	6次 (PSTX470 ... PSTX1250) 1)
过载能力	过载保护等级	10	
环境温度	运行时	-25...+60 °C, (-13...+140 F) ²⁾	
	储存时	-40...+70 °C, (-40...+158 F)	
最高海拔		4000 m ³⁾	
防护等级	主回路	-	
	电源和控制回路	IP20	
主回路	内置旁路接触器	有	
	冷却系统 - 风扇冷却	有（恒温调节器控制）	
HMI (人机界面)	显示器	图形液晶显示器	
	语言	阿拉伯语, 中文, 捷克语, 荷兰语, 英语, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 印尼语, 意大利语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 瑞典语和土耳其语。	
信号继电器	键盘	2个选择键, 4个导航键, 起动键, 停止键, info键和远程/本地控制键	
	可编程信号继电器的数量	3 (每个继电器都可以设置成无, 运行, 全压, 事件组0-6, 顺序起动1-3运行, 顺序起动1-3全压或者反转运行信号。)	
	K4	默认设置为运行信号	
	K5	默认设置为全压（旁路）信号	
	K6	默认设置为事件组0信号	
	额定工作电压 U _e	250 V AC/24 V DC	
	额定发热电流 I _{th}	5 A	
	额定工作电流 I _e	1.5 A	
模拟量输出	AC-15 (U _e =250 V)	1.5 A	
	输出信号参考	0...10 V, 0...10 mA, 0...20 mA, 4...20 mA	
	输出信号类型	电动机电流(A), 主回路电压(V), 有功功率(kW),有功功率(hp), 无功功率(kVAR), 视在功率(kVArh), 有功电能(kWh), 无功电能(kVArh), 功率因数, 电动机温度(%), 晶闸管温度(%), 电动机电压(%), 主回路频率(Hz), PT100温度(°C), PTC电阻(Ohm)。	
	控制回路	2 (起动, 停止)	
	输入数量	3 (每个输入都可以设置成: 无, 复位, 激活, 低俗正转, 低俗反转, 电机预热, 静制动, 反转起动, 客户自定义保护, 紧急模式(高电平有效), 紧急模式(低电平有效), 现场总线禁用控制, 起动1#, 起动2#, 起动3#, 切换为远程控制或者取消制动。)	
	附加可编程输入的数量		
LED信号指示	上电	绿色	
	运行	绿色	
	故障	红色	
	保护	黄色	
外部键盘	可分离式键盘	有	
	显示器	图形液晶显示器	
	环境温度		
	运行时	-25...+60 °C, (-13...+140 F)	
	储存时	-40...+70 °C, (-40...+158 F)	
	防护等级	IP66 (类型1, 4X, 12)	
起动和停止功能	电压斜坡软起动	有	
	电压斜坡软停止	有	
	带转矩控制软起动	有	
	带转矩控制软停止	有	
	突跳起动	有	
	全压起动	有	
	顺序起动	有, 3种不同设置	
	限流	有	
	双限流	有	
	电流斜坡	有	
	转矩限制	有	
	预起动功能	有 (电机预热或者静制动)	
	正反向低速运行	有 (三种速率)	
	反转起动 (需要外部接触器)	有	
	动力制动	有	
现场总线连接	内置Modbus RTU	有	
	通讯协议接口	有	
	ABB总线适配器接口	有, 带适配器	

¹⁾ 适用于常规起动 (等级 10), 50%的时间运行, 50%的时间关机。如需要其他数据, 请与ABB当地办事处联系。

²⁾ 环境温度超过40 °C时, 温度每升高1°C, 额定电流降低0.8%。

³⁾ 海拔高度在1000米至4000米之间时, 需要按照下述计算公式降容使用: 占I_e的百分比 = 100- $\frac{x-1000}{150}$, x = 软起动器的实际海拔高度。

PSTX 全智型软起动器

技术参数

软起动器型号		PSTX30 ... PSTX1250
保护	电子过载保护 EOL	有 (等级10A, ...10, ...20, ...30)
	双重过载保护(起动和运行有单独的过载保护)	有
	PTC接口	有
	PT-100接口	有
	堵转保护	有
	欠流保护	有
	电流不平衡保护	有
	功率因数欠载保护	有
	欠压保护	有
	过压保护	有
	电压不平衡保护	有
	接地故障保护	有
	大电流保护 (8 x I)	有
	反相保护	有
	现场总线故障保护	有
	每小时最多起动次数	有
	24V 输出保护	有
	频率范围保护	有
	旁路断开保护	有
	用户定义保护	有
	过长电流限制保护	有
	HMI故障保护	有
	扩展IO故障保护	有
	起动时间过长保护	有
警告（预报警）及嵌入的诊断功能	欠电流警告	有
	电流不平衡警告	有
	电压不平衡警告	有
	可控硅过载警告（SCR）	有
	电子过载脱扣时间	有
	过压警告	有
	欠压警告	有
	功率因数欠载警告	有
	堵转警告	有
	风扇故障	有
	THD(U) - 总谐波畸变	有
	短路警告（跛行模式）	有
	堵转警告	有
	风扇故障警告	有
	电机运行时间限制警告	有
	缺相警告（待机）	有
	EOL警告	有
外部故障检测	缺相	有
	大电流	有
	低控制电源电压	有
	错误使用 (内接线时)	有
	连接故障	有
	电网质量差	有
内部故障检测	可控硅过载	有
	短路	有
	可控硅或门开路	有
	散热器过热	有
	分流故障	有
PTC输入	关闭电阻	2825 ohm ± 20%
	打开电阻	1200 ohm ± 20%
其它功能	实时时钟	有
	事件日志	有
	紧急模式	有
	自动重启	有
	安全设置	有
	键盘密码	有
	电子过载冷却时间	有
	可控硅运行时间测量	有
	自动相续监测	有
	电量表	有
	电机加热	有
	静制动	有
	电压跌落监测	有
	跛行模式运行（如一相可控硅意外损坏）	有

有关所有功能和特性的详细说明，请参见安装调试手册。

PSTX 全智型软起动器

技术参数




熔断器规格和功率损耗

软起动器型号	建议的ABB过载保护					功率要求 电源回路 保持功(VA) / 吸合功率(VA)
	电流 范围	最大功率损耗 额定电流时 I _g	熔断器最大规格 - 主回路 ¹⁾²⁾			
			Bussmann熔断器, DIN43 620 (刀熔)			
型号	A	W	A	型号	规格	
PSTX30	9.0...30.0	0.8	100	170M1567	000	49/51
PSTX37	11.1...37.0	1.2	125	170M1568	000	49/51
PSTX45	13.5...45.0	1.8	160	170M1569	000	49/51
PSTX60	18.0...60.0	3.2	160	170M1569	000	49/51
PSTX72	21.6...72.0	4.7	250	170M1571	000	49/51
PSTX85	22.5...85.0	6.5	315	170M1572	000	49/51
PSTX105	31.8...106.0	10	400	170M3819	1*	49/51
PSTX142	42.9...143.0	18	500	170M5810	2	49/53
PSTX170	51.3...171.0	26	630	170M5812	2	49/53
PSTX210	63.0...210.0	48	630	170M5812	2	56/276
PSTX250	75.0...250.0	68	700	170M5813	2	56/276
PSTX300	90.0...300.0	97	800	170M6812	3	56/276
PSTX370	111.0...370.0	148	900	170M6813	3	56/276
PSTX470	141.0...470.0	99	900	170M6813	3	67/434
PSTX570	171.0...570.0	146	1000	170M6814	3	67/434
PSTX720	216.0...720.0	78	1250	170M8554	3	61/929
PSTX840	252.0...840.0	106	1500	170M6018	3	61/929
PSTX1050 ³⁾	315.0...1050.0	165	1800	170M6020	3	68/929
PSTX1250 ^{3) 4)}	375.0...1250.0	234	2000	170M6021	3	68/929

¹⁾ 控制回路可采用6A C特性的微型断路器
²⁾ 对于内接方式，必须将熔断器放置在三角内。更多信息，请与ABB联系
³⁾ 690V产品应用，请使用额定电流1600A的170M6019
⁴⁾ 对于690V产品，Bussman的快熔只适用于最大额定电流1150A的电机

PSTX 全智型软起动器

技术参数

主端子			PSTX30 ... PSTX105	PSTX142 ... PSTX170	PSTX210 ... PSTX370	PSTX470 ... PSTX570	PSTX720 ... PSTX1050	PSTX1250
								
	铜线 - 软线	1 x mm ²	10...70 mm ²	6...120 mm ²	16...240 mm ²	-	-	-
	线夹类型		已包含	1SDA066917R1	1SDA055016R1	-	-	-
	拧紧力矩		8 Nm	14 Nm	25 Nm	-	-	-
	铜线 - 软线	2 x mm ²	6...35 mm ²	50...95 mm ²	70...185 mm ²	-	-	-
	线夹类型		已包含	LZ185-2C/120 1SFN074709R1000	OZXB4 ¹⁾ 1SCA022194R0890	-	-	-
	拧紧力矩		8 Nm	16 Nm	22 Nm	-	-	-
	铜线 - 绞线	1 x mm ²	10...95 mm ²	6...150 mm ²	16...300 mm ²	-	-	-
	线夹类型		已包含	1SDA066917R1	1SDA055016R1	-	-	-
	拧紧力矩		8 Nm	14 Nm	25 Nm	-	-	-
	铜线 - 绞线	2 x mm ²	6...35 mm ²	50...120 mm ²	70...185 mm ²	120...240 mm ²	-	-
	线夹类型		已包含	LZ185 - 2C/120 1SFN074709R1000	OZXB4 ¹⁾ 1SCA022194R0890	1SDA013922R1	-	-
	拧紧力矩		8 Nm	16 Nm	22 Nm	35 Nm	-	-
	铜线 - 绞线	3 x mm ²	-	-	-	-	70...185 mm ²	-
	线夹类型		-	-	-	-	1SDA013956R1	-
	拧紧力矩		-	-	-	-	45 Nm	-
	铝线 - 绞线	1 x mm ²	-	95...185 mm ²	185...240 mm ²	-	-	-
	线夹类型		-	1SDA0549881R1	1SDA055020R1	-	-	-
	拧紧力矩		-	31 Nm	43 Nm	-	-	-
	铝线 - 绞线	2 x mm ²	-	-	-	120...240 mm ²	-	-
	线夹类型		-	-	-	1SDA023380R1	-	-
	拧紧力矩		-	-	-	31 Nm	-	-
	接线端头	宽度 ≤	-	24 mm (0.945 in)	32 mm (1.260 in)	47 mm (1.850 in)	50 mm (1.969 in)	50 mm (1.969 in)
		直径 ≥	-	8 mm (0.355 in)	10.2 mm (0.402 in)	10.5 mm (0.413 in)	12.5 mm (0.492 in)	13 mm (0.519 in)
	拧紧力矩		-	18 Nm (160 in lb)	28 Nm (248 in lb)	35 Nm (310 in lb)	45 Nm (398 in lb)	45 Nm (398 in lb)
接线能力 UL / CSA 1 x AWG / kcmil			6...2/0	6...300 kcmil	4...400 kcmil	-	-	-
	线夹类型		已包含	ATK185	ATK300	-	-	-
	拧紧力矩		71 in lb	300 in lb	375 in lb	-	-	-
接线能力 UL / CSA 2 x AWG / kcmil			-	-	4...500 kcmil	2/0...500 kcmil	2/0...500 kcmil	-
	线夹类型		-	-	ATK300/2 ²⁾	ATK580/2	ATK580/2	-
	拧紧力矩		-	-	375 in lb	375 in lb	375 in lb	-
接线能力 UL / CSA 3 x AWG / kcmil			-	-	-	2/0...500 kcmil	2/0...500 kcmil	-
	线夹类型		-	-	-	ATK750/3	ATK750/3	-
	拧紧力矩		-	-	-	375 in lb	375 in lb	-
控制回路接线								
	铜绞线	1 x mm ²	0.75...2.5 mm ² (19...14 AWG)					
	铜绞线	2 x mm ²	0.75...1.5 mm ² (19...16 AWG)					
	拧紧力矩		0.5 Nm (4.4 in lb)					

¹⁾ 端子罩1SFN125406R1000 必须使用

²⁾ 端子罩1SFN125406R1000 推荐使用

PSTX 全智型软起动器

通讯协议



1SFC132120V0001

Profibus
Modbus-RTU



1SFC132121V0001

DeviceNet



1SFC132119V0001

EtherNet/IP (1-端口)
Modbus/TCP (1-端口)



1SFC132119V0001


EtherNet/IP (2-端口)
Modbus/TCP (2-端口)
Profinet (2-端口)

通讯协议	型号	工厂产品编号	包装数量	重量 (1件) kg
Profibus	AB-PROFIBUS-1	1SFA899300R1001	1	0.042
DeviceNet	AB-DEVICENET-1	1SFA899300R1002	1	0.042
Modbus-RTU	AB-MODBUS-RTU-1	1SFA899300R1003	1	0.042
EtherNet/IP (1-端口)	AB-ETHERNET-IP-1	1SFA899300R1005	1	0.042
EtherNet/IP (2-端口)	AB-ETHERNET-IP-2	1SFA899300R1006	1	0.042
Modbus/TCP (1-端口)	AB-MODBUS-TCP-1	1SFA899300R1007	1	0.042
Modbus/TCP (2-端口)	AB-MODBUS-TCP-2	1SFA899300R1008	1	0.042
Profinet (2-端口)	AB-PROFINET-2	1SFA899300R1010	1	0.042


PSTX 全智型软起动器

墙上安装说明

与前面板最小距离




与墙最小距离



尺寸 mm (in)


软起动器型号	A	B	C	D
PSTX				
PSTX30 ... PSTX105	100 (3.94)	10 (0.39)	20 (0.79)	35 (1.38)
PSTX142 ... PSTX170	100 (3.94)	10 (0.39)	20 (0.79)	35 (1.38)
PSTX210 ... PSTX370	100 (3.94)	10 (0.39)	20 (0.79)	35 (1.38)
PSTX470 ... PSTX570	150 (5.91)	15 (0.59)	20 (0.79)	35 (1.38)
PSTX720 ... PSTX840	150 (5.91)	15 (0.59)	20 (0.79)	35 (1.38)
PSTX1050 ... PSTX1250	150 (5.91)	15 (0.59)	20 (0.79)	35 (1.38)

最大安装角度




PSTX 全智型软起动器 外形尺寸


PSTX30 ... PSTX105




PSTX142 ... PSTX170



PSTX210 ... PSTX370



PSTX 可分离式键盘




尺寸 mm (in)


PSTX 全智型软起动器

外形尺寸


PSTX470 ... PSTX570




PSTX720 ... PSTX840



PSTX1050



PSTX1250



尺寸 mm (in)


PSTX 全智型软起动器 电气线路图




警示

端子22  是功能性接地，不是保护性接地。
应该连接在安装板上。

PSTX30 ...PSTX1250 (IEC电路图)



PSTX30 ...PSTX1250 (UL电路图)





更多电路图，请参见 new.abb.com/low-voltage/products/softstarters

PSTX 全智型软起动器

接线图



PSTX外接法控制



设备表

符号	名称	型号	数量
PSTX	软起动器	PSTX30-1250	1
SF, ST	按钮	CP1-10	2
SP	急停按钮	C E3T	1
H1-3	指示灯	CL2	3
KM1	接触器	AF30-AF1250	1
K7, K10, K11, K12	中间继电器	CR-MX	4
F1	快速熔断器	170M	3
XT	塑壳开关	XT或T系列	1
OS/OESA	熔断器开关	OS/OESA	1

PSTX 内接法控制



接触器线圈功耗，吸合-最大15A，保持-最大1.5A
如果应用接触器线圈值高于最大值，则需要使用中间辅助接触器或继电器。


设备表

符号	名称	型号	数量
PSTX	软起动器	PSTX30-1250	1
SF,ST	按钮	CP1-10	2
SP	急停按钮	C E3T	1
H1-3	指示灯	CL2	3
KM1 KM3	接触器	AF30-AF1250	2
K7, K11, K12	中间继电器	CR-MX	3
F1	快速熔断器	170M	3
XT	塑壳开关	XT或T系列	1
OS/OESA	熔断器开关	OS/OESA	1

PSTX 全智型软起动器


接线图

PSTX 一拖三顺序启动



设备表


符号	名称	型号	数量
PSTX	软起动器	PSTX30-1250	1
XT	塑壳开关	XT或T系列	4
K25-30	接触器	AF30-AF1250	6
K10,K12	中间继电器	CR-MX	2
F26 28 30	热继电器	TA,EOL	3
S25, 27, 29, SS25, 27, 29	按钮	CP1-11	6
H26, 28, 30	指示灯	CL2	3
F1	快速熔断器	170M	3




PSTX 全智型软起动器

接线图

PSTX 可逆控制




PSTX 并列运行2台电机外接法控制




PSTX 全智型软起动器

接线图

PSTX 单绕组双速电机外接控制



PSTX 双绕组双速电机外接控制



PSTX 全智型软起动器

产品认证

下表列出了PSTX软起动器的产品认证证书，有关其他不在表内的认证，请与ABB联系。

产品认证和批准

认证国家	认证						批准： 船级社				
											
	CE EU	cULus 加拿大 美国	CCC 中国	EAC 俄罗斯	ANCC 墨西哥	C-tick 澳大利亚	ABS	GL	劳式船级社	DNV	CCS
PSTX30 ...PSTX370	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PSTX470 ...PSTX570	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PSTX720 ... PSTX1250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• 已获得标准认证，产品按标准需求印有认证标识。

指令与标准

No. 2006/95/EC	低压设备
No. 2004/108/EC	电磁兼容性
EN 60947-1	低压开关与控制设备 - 第一部分：通则
EN 60947-4-2	交流半导体电动机控制器与起动器
UL 508	工业控制设备
CSA C22.2 No 14	工业控制设备

在线软起动器选型工具
www.abbcontrol.fr/softstarter



若要正确选型，请先在手机上安装二维码阅读器，然后扫描上述二维码便可以找到ABB软起动器选型工具。

联系我们

Contact us

ABB (中国) 有限公司

北京总部：
中国北京市 100015
朝阳区酒仙桥路 10 号
恒通广厦
电话：(010) 8456 6688
传真：(010) 8456 9907

天津分公司：
中国天津市 300020
和平区南马路 11 号
麦购国际大厦 2516 室
电话：(022) 5860 2660
传真：(022) 5860 2620

大连分公司：
中国辽宁省大连市 116011
西岗区中山路 147 号
森茂大厦 18 楼
电话：(0411) 3989 3355
传真：(0411) 3989 3359

沈阳分公司：
中国辽宁省沈阳市 110001
和平区南京北街 206 号
沈阳假日大厦城市广场二座 3-166 室
电话：(024) 3132 6688
传真：(024) 3132 6699

长春分公司：
中国吉林省长春市 130022
亚泰大街 3218 号
通钢国际大厦 A 座 A4 层 A401 室
电话：(0431) 8862 0866
传真：(0431) 8862 0899

哈尔滨分公司：
中国黑龙江省哈尔滨市 150090
南岗区长江路 99-9 号
辰能大厦 14 层
电话：(0451) 5556 2228 / 2229
传真：(0451) 5556 2295

呼和浩特分公司：
中国内蒙古自治区呼和浩特市 010020
回民区中山西路 1 号
海亮广场 A 座 2708 室
电话：(0471) 3819 9333
传真：(0471) 5903 121

西安分公司：
中国陕西省西安市 710021
经济技术开发区
文景路中段 158 号三层
电话：(029) 8575 8288
传真：(029) 8575 8299

兰州分公司：
中国甘肃省兰州市 730030
城关区张掖路 87 号
中广大厦 23 楼
电话：(0931) 8186 799
传真：(0931) 8186 755

乌鲁木齐分公司：
中国乌鲁木齐市 830002
中山路 86 号
中泉广场 6 楼 B 座
电话：(0991) 2834 455
传真：(0991) 2818 240

石家庄分公司：
中国河北省石家庄市 050000
建华南大街 215 号
万达写字楼 C 座 1408 室
电话：(0331) 8666 1508
传真：(0331) 8666 1509

唐山分公司：
中国河北省唐山市 063020
高新技术开发区建设北路 101 号
高科总部大厦 805 室
电话：(0315) 5068 085
传真：(0315) 5068 080

青岛分公司：
中国山东省青岛市 266071
香港中路 12 号
丰台广场 B 区 401 室
电话：(0532) 8502 6396
传真：(0532) 8502 6395

济南分公司：
中国山东省济南市 250011
泉城路 17 号
华能大厦 6 楼 8601 室
电话：(0531) 8609 2726
传真：(0531) 8609 2724

烟台分公司：
中国山东省烟台市 264000
芝罘区海港路 25 号
阳光壹佰 A 座 2316 室
电话：(0535) 2127 288
传真：(0535) 2127 299

淄博分公司：
中国山东省淄博市 255039
柳泉路 107 号
国贸大厦 1908 室
电话：(0533) 3190 560
传真：(0533) 3190 570

济宁分公司：
中国山东省济宁市 272000
洸河路 123 号
兴唐大厦 15 楼 1513 室
电话：(0537) 699 5122
传真：(0537) 699 5121

郑州分公司：
中国河南省郑州市 450007
中原中路 220 号
裕达国际贸易中心 A 座 1006 室
电话：(0371) 6771 3588
传真：(0371) 6771 3873

太原分公司：
中国山西省太原市 030002
府西街 69 号
山西国际贸易中心西塔楼 10 层 1009A 号
电话：(0351) 8689 292
传真：(0351) 8689 200

长沙分公司：
中国湖南省长沙市 410005
黄兴中路 88 号
平和堂商务楼 12B01
电话：(0731) 8268 3088
传真：(0731) 8444 5519

无锡分公司：
中国江苏省无锡市 214023
永和路 6 号
君来广场 1105 单元
电话：(0510) 8279 1133
传真：(0510) 8275 1236

武汉分公司：
中国湖北省武汉市 430060
武昌区积玉桥临江大道 96 号
武汉万达中心写字楼 21 楼
电话：(027) 8839 5888
传真：(027) 8839 5999

南京分公司：
中国江苏省南京市 210005
洪武北路 55 号
置地广场 11 楼
电话：(025) 8664 5645
传真：(025) 8664 5338

苏州分公司：
中国江苏省苏州市 215123
苏州工业园区翠微街 9 号
月亮湾国际中心 15 楼 1501 室
电话：(0512) 8888 1588
传真：(0512) 8888 1599

宁波分公司：
中国浙江省宁波市 315000
灵桥路 2 号
南苑饭店 6 楼 616 室
电话：(0574) 8717 3251
传真：(0574) 8731 8179

扬州分公司：
中国江苏省扬州市 225012
江阳西路
峰创国际大厦 A 座 1020 单元
电话：(0514) 8205 1010
传真：(0514) 8205 0606

上海分公司：
中国上海市 200001
西藏中路 268 号
来福士广场 (办公楼) 8 楼
电话：(021) 2328 8888
传真：(021) 2328 8500

杭州分公司：
中国浙江省杭州市 310020
江干区钱江路 1366 号
华润大厦 A 座 8 楼 802-805 单元
电话：(0571) 8790 1355
传真：(0571) 8790 1151

温州分公司：
中国浙江省温州市 325000
温州市经济技术开发区上江路
新世纪商务大厦 A 幢 901-1 室
电话：(0577) 8890 5655
传真：(0577) 8891 5573

成都分公司：
中国四川省成都市 610041
人民南路四段 3 号
来福士广场 T1 塔 8 楼
电话：(028) 8526 8800
传真：(028) 8526 8900

重庆分公司：
中国重庆北部新区 401121
星光大道 62 号
海王星科技大厦 A 座 6 楼
电话：(023) 6282 6688
传真：(023) 6280 5369

贵阳分公司：
中国贵州省贵阳市 550022
观山湖区金阳南路 6 号
世纪金源购物中心 5 号楼 10 楼
电话：(0851) 221 5890
传真：(0851) 221 5900

昆明分公司：
中国云南省昆明市 650032
崇仁街 1 号
东方首座 24 楼 2404 室
电话：(0871) 6315 8188
传真：(0871) 6315 8186

南宁分公司：
中国广西壮族自治区, 南宁市 530021
金湖路 59 号
地王国际商会中心 27 楼 E-F 单元
电话：(0771) 2368 316
传真：(0771) 2368 308

合肥分公司：
中国安徽省合肥市 230022
潜山路 320 号
新华国际广场 A 座 12A
电话：(0551) 6519 6166
传真：(0551) 6519 6160

南昌分公司：
中国江西省南昌市 330038
红谷滩新区绿茵路 129 号
联发广场写字楼 28 层 2804-2806 室
电话：(0791) 8630 4927
传真：(0791) 8630 4982

深圳分公司：
中国深圳市 518031
福田区华富路 1018 号
中航中心 1504A
电话：(0755) 8831 3088
传真：(0755) 8831 3033

广州分公司：
中国广东省广州市 510623
珠江新城珠江江西路 15 号
珠江城大厦 29 楼 01-06A 单元
电话：(020) 3785 0688
传真：(020) 3785 0608

东莞分公司：
中国广东省东莞市 523009
体育路 2 号
鸿禧中心 B 座 11 楼 13# 单元
电话：(0769) 2280 6366
传真：(0769) 2280 6367

佛山分公司：
中国广东省佛山市 528000
南海区桂城简平路 1 号
天安数码城 4 栋 607
电话：(0757) 8513 2060
传真：(0757) 8513 2060-609

中山分公司：
中国广东省中山市 528403
东区博爱五路 21 号
大东裕商业大厦 608 单元
电话：(0760) 8888 3646
传真：(0760) 8888 3646

福州分公司：
中国福建省福州市 350028
仓山区
万达广场 A1 座 706-709 室
电话：(0591) 8785 8224
传真：(0591) 8781 4889

厦门分公司：
中国福建省厦门市 361008
吕岭路软件园二期
望海路 23 号 601 室
电话：(0592) 2959 000
传真：(0592) 5625 072

ABB (Hong Kong) Ltd.
香港九龙大角咀深旺道 3 号
嘉运大厦南座 7 楼 703-4 室
电话：(852) 2929 3838
传真：(852) 2929 3505

ABB 新会低压开关有限公司
中国广东省江门市 529100
新会区三和大道北 9 号
电话：(0750) 6322 200
传真：(0750) 6677 526

<http://www.abb.com.cn>

ABB (中国) 客户服务热线

电话：800-820-9696 / 400-820-9696

电邮：lv-hotline_cnabb@cn.abb.com

样本所载述的产品资料以实物为准。
若有变更恕不另行通知，ABB (中国)
有限公司拥有最终解释权。



Power and productivity
for a better world™

