



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307677972

认证委托人名称及地址

ABB S. P. A.

via Pescaria 5, 24123 Bergamo Italy

生产者名称及地址

ABB S. P. A.

via Pescaria 5, 24123 Bergamo Italy

生产企业名称及地址

ABB S. P. A.

Via Enrico Fermi n° 40, 03100Frosinone Italy

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

E1.2B, E1.2C, E1.2N, E1.2N/E9; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 16 日 有效期至：2029 年 08 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307677972

证书附页: 第 1 页 共 3 页

E1.2B, E1.2C, E1.2N, E1.2N/E9

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660V, AC690V, AC800V(E1.2/E9);

In: 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics, Icu 和 Icw 见下表:

		E1.2B	E1.2C	E1.2N	E1.2N/E9
Icu 220/230/380/400/415Vac	[kA]	42	50	66	-
Icu 440Vac	[kA]	42	50	66	-
Icu 500/525Vac	[kA]	42	42	50	-
Icu 660/690Vac	[kA]	42	42	50	-
Icu 800Vac	[kA]	-	-	-	35
Ics 220/230/380/400/ 415Vac	[kA]	42	50	50	-
Ics 440Vac	[kA]	42	50	50	-
Ics 500/525Vac	[kA]	42	42	50	-
Ics 660/690Vac	[kA]	42	42	50	-
Ics 800Vac	[kA]	-	-	-	35
Icw 1s 690Vac	[kA]	42	42	50	-
Icw 1s 800Vac	[kA]	-	-	-	35

适用频率: 50/60Hz;

选择性类别: B;

适用隔离;

极数: 3P, 4P;

辅助触头: CQC21107322161

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

Ith: 16A

AC-12: Ue/Ie: 250V/16A, 125V/16A, 250V/10A, 125V/10A, 250V/8A, 125V/8A, 250V/6A, 125V/6A, 400V/3A;

DC-12: Ue/Ie: 250V/0.3A, 125V/0.6A;

辅助触头(本体): 2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307677972

证书附页: 第 2 页 共 3 页

Ith: 16A

AC-12: Ue/Ie: 400V/3A;

AC-14: Ue/Ie: 400V/3A, 250V/10A;

DC-12: Ue/Ie: 24V/0.1A;

DC-13: Ue/Ie: 250V/0.15A, 125V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: YC; Us: 24VAC/DC, 30VAC/DC, 48VAC/DC, 60VAC/DC, 110-120VAC/DC,

120-127VAC/DC, 220-240VAC/DC, 240-250VAC/DC, 380-400VAC, 415-440VAC, 480-500VAC 50/60Hz;

欠压脱扣器: YU; Us: 24VAC/DC, 30VAC/DC, 48VAC/DC, 60VAC/DC, 110-120VAC/DC,

120-127VAC/DC, 220-240VAC/DC, 240-250VAC/DC, 380-400VAC, 415-440VAC, 480-500VAC 50/60Hz;

分励脱扣器: YO; Us: 24VAC/DC, 30VAC/DC, 48VAC/DC, 60VAC/DC, 110-120VAC/DC,

120-127VAC/DC, 220-240VAC/DC, 240-250VAC/DC, 380-400VAC, 415-440VAC, 480-500VAC 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307677972

证书附页: 第 3 页 共 3 页

型号解释:

Emax 2 系列万能式断路器

E1.2	B/C/N	/E9	400 - 1600	
				额定电流 Rated current
				/E9: 800Vac 版本 空白: IEC 690V版本
				分断能力等级 Breaking capacity N: 普通型 NORMAL C: 经典型 CLASSIC B: 基本型 BASIC
				E1.2: Emax2系列断路器型号 E1.2

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司