



EVA-DWO-X/CIS/ALU

Anti-paniekverlichting hoogte vanaf 4m (lens E + lens F), decentraal - 1h autonomie, 230V AC-50Hz, permanent (schakelbaar), adresseerbaar armatuur, opbouw - vierkant, plafondmontage, aluminium, led, serie EVAGO, armatuur

Productgegevens

| | |
|-----------------|--|
| Type | EVA-DWO-X/CIS/ALU |
| Code | 5510217159 |
| Categorie | Vluchtwegverlichting |
| GTIN | 08713812768328 |
| GID | 7TCA091180R0273 |
| Serie | Evago |
| Garantie (Jaar) | 5 |
| Overig | Meegeleverde extra lens voor gebruik in ruimtes hoger dan 10 meter |



Kenmerken

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Voedingssysteem | Decentraal individuele batterij |
| Permanent bedrijf | Ja |
| Montagewijze | Plafond |
| Montagevorm | Opbouw |
| Materiaal behuizing | Aluminium / kunststof |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Materiaal | Aluminium / polycarbonaat |
| Kleur | Aluminium |
| Lengte (mm) | 150 |
| Breedte (mm) | 150 |
| Hoogte/diepte (mm) | 35 |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Type spanning | AC |
| Nominale bedrijfsduur (uur) | 1 |
| Accu | NiMH |
| Bewakingsinrichting | Controlebouwsteen |
| Type spanning | AC |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamptype | LED |
| Lamphouder | Overig |
| Lampvermogen (W) | 2 |
| Aantal lichtbronnen | 1 |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm) | 238 |
| Gemiddelde levensduur lichtbron (uur) | 100.000 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur (K) | 5600 |
| CRI | 70 |
| Beschermingsklasse | II |
| Beschermingsgraad (IP) | 54 |
| Met afstandschakelaaraansluiting | Nee |
| Type schakeling | Permanent / niet-permanentschakeling |
| Toepassing indicator | Niet van toepassing |
| Schakeling | Overig |
| Opgenomen vermogen continu/nood (W) | 3 / 2 |
| Schijnbaar vermogen continu/nood (VA) | 3,5 / 2,85 |
| Nominale stroom (mA) | 15 |

| | |
|------------------------|------------|
| Powerfactor | 0,85 / 0,7 |
| Temperatuurbereik (°C) | 5 ~ +35 |

Artikeldetails

| | |
|---------------|--------------------------|
| Productklasse | Noodverlichtingsarmatuur |
| E-code | EC001957 |
| Kortingsgroep | 30502 |
| CBS-code | 9405408440 |
| GLN | 8713812000008 |

Bestelinformatie

| | |
|--------------------|-------|
| Bestelbaar | Ja |
| Afname-eenheid | Stuks |
| Minimum afname | 1 |
| Stapgrootte afname | 1 |

Leveringsinformatie

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Gewicht (kg) | 0,980 |
| Verpakking | Kartonnen doos |
| Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm) | 225 x 170 x 62 |